


電缸  
ESBF-BS-63-400-5P  
訂貨編號: 574095

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                |
|---------------------|------------------|
| 工作行程                | 400 mm           |
| 尺寸                  | 63               |
| 行程                  | 400 mm           |
| 活塞桿螺紋               | M16x1.5          |
| 理論反向間隙              | 30 µm            |
| 螺桿直徑                | 25 mm            |
| 螺桿螺距                | 5 mm/r           |
| 活塞桿的扭轉間隙 (+/-)      | 0.4 deg          |
| 基於標準                | ISO 15552        |
| 安裝位置                | 可選               |
| 活塞桿端部               | 外螺紋              |
| 馬達類型                | 伺服馬達             |
| 位置偵測                | 透過近接開關           |
| 結構特點                | 具有滾珠螺桿的電缸        |
| 螺桿類型                | 滾珠螺桿             |
| 扭矩/導向保護             | 具滑動軸承導軌          |
| 最大加速度               | 5 m/s²           |
| 最大轉速                | 3250 1/min       |
| 最大速度                | 0.27 m/s         |
| 重複精度                | ±0.015 mm        |
| 持續通電率               | 100%             |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力      |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 儲存溫度                | -20 °C...60 °C   |
| 適合食品產業使用            | 見補充材料說明          |
| 相對空氣濕度              | 0 - 95%          |
| 防護等級                | IP40             |
| 環境溫度                | 0 °C...60 °C     |
| 最大驅動扭矩              | 7 Nm             |
| 驅動軸的最大徑向力           | 700 N            |
| 最大進給力 Fx            | 7000 N           |

| 特性                | 值                         |
|-------------------|---------------------------|
| 與負載無關的摩擦扭矩        | 0.4 Nm                    |
| 參考值有效負載，水平        | 700 kg                    |
| 有效負載參考值，垂直        | 700 kg                    |
| 每公尺行程的慣性動量 JH     | 2.8316 kgcm <sup>2</sup>  |
| 每公斤工作負載的轉動慣量 JL   | 0.00633 kgcm <sup>2</sup> |
| 慣性動量 JO           | 0.49112 kgcm <sup>2</sup> |
| 維護間隔              | 終生潤滑                      |
| 0 mm 行程的移動質量      | 1829 g                    |
| 每 10 mm 行程的額外移動質量 | 52 g                      |
| 0 mm 行程的基本重量      | 3163 g                    |
| 每 10 m 行程的附加重量    | 87 g                      |
| 安裝方式              | 透過內螺紋安裝<br>或附件            |
| 介面代碼，驅動器          | D60                       |
| 材料說明              | RoHS 合規                   |
| 蓋子材料              | 塗層鑄鋁                      |
| 活塞桿材質             | 高合金不鏽鋼                    |
| 螺絲材料              | 鍍鋅鋼                       |
| 心軸螺帽材料            | 軋鋼                        |
| 螺桿材質              | 軋鋼                        |
| 缸筒材料              | 光滑陽極氧化精製鋁合金               |