


延時閥 VZO-3-PK-3

訂貨編號: 5754

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	2 mm
驅動方式	氣動
結構特點	具回位彈簧的提動閥
搭接	重疊
強制動態說明	切換頻率最低每週 1 次
工作壓力	2.5 bar...8 bar
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	60 l/min
可調延時	0.25 s...5 s
重置的停機時間	50 ms
時間設定的重複精度	± 0.5 s
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
嚮導介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	150 g
安裝方式	面板式安裝 安裝框架 是否要:
氣動介面	PK-3
外殼材質	壓鑄鋅