


軸向安裝組件
EAMM-A-S60-60H
訂貨編號: 8234796

FESTO



資料表

特性	值
標稱長度	75 mm
安裝位置	可選
最大轉速	6000 1/min
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
慣性動量	34.8 kgmm²
可傳遞的扭矩	21 Nm
產品重量	1100 g
介面代碼，驅動器	S60
介面代碼，馬達輸入	60H
材料說明	RoHS 合規