










- Extrem flache Bauweise
- Verdrehsicherung durch spezielle Kolbenform
- Hohe Packungsdichte bei Blockmontage
- Vielseitige Montagemöglichkeiten

Flachzylinder EZH/DZF/DZH

Lieferübersicht

FESTO

Funktion	Ausführung	Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]		
Einfach- wirkend		EZH	1,5x6,5	10		
		Einseitige Kolbenstange	2,5x9	10, 20		
			5x20	25, 50		
			10x40	40		
Doppelt- wirkend		DZF	12, 18, 25	10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200	10 ... 200	
		Einseitige Kolbenstange	32, 40, 50, 63	10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320	10 ... 320	
		DZF-...-S2	12, 18, 25	–	10 ... 200	
		Durchgehende Kolbenstange	32, 40, 50, 63	–	10 ... 320	
		DZF-...-S20	12, 18, 25	–	10 ... 200	
		Durchgehende hohle Kolbenstange	32, 40, 50, 63	–	10 ... 320	
	Doppelt- wirkend		DZH	16	25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200	10 ... 200
			Einseitige Kolbenstange	20	25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320	10 ... 320
				25	25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500	10 ... 500
32, 40, 50, 63				25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300	10 ... 1000	
		DZH-...-S2		16	–	10 ... 200
		Durchgehende Kolbenstange	20	–	10 ... 320	
			25	–	10 ... 500	
			32, 40, 50, 63	–	10 ... 1000	
			DZH-...-S20	16	–	10 ... 200
		Durchgehende hohle Kolbenstange	20	–	10 ... 320	
			25	–	10 ... 500	

Flachzylinder EZH/DZF/DZH

Lieferübersicht

FESTO

Typ	Positionserkennung	Kolbenstange		Verdrehgesichert	Warmfest bis 120 °C S6	→ Seite/Internet
		mit Innengewinde	mit Außengewinde			
EZH Einseitige Kolbenstange	■ für 10x40	–	–	■	–	4
DZF Einseitige Kolbenstange	■	■	■	■	■	8
DZF-...-S2 Durchgehende Kolbenstange	■	■	■	■	–	8
DZF-...-S20 Durchgehende hohle Kolbenstange	■	–	■	■	–	8
DZH Einseitige Kolbenstange	■	–	■	■	■	22
DZH-...-S2 Durchgehende Kolbenstange	■	–	■	■	–	22
DZH-...-S20 Durchgehende hohle Kolbenstange	■	–	■	■	–	22



Flachzylinder EZH

Peripherieübersicht und Typenschlüssel

FESTO

Kolbenfläche 1,5x6,5/2,5x9/5x20

Kolbenfläche 10x40



Zubehör		Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
1	Näherungsschalter SME/SMT-8	integrierbar im Zylinder-Profilrohr	37
2	Steckverschraubung QSM-G $\frac{1}{8}$ -...-I, QS-G $\frac{1}{8}$ -...-I	zum Anschluss von außentolerierten Druckluftschläuchen	quick star

EZH		2,5x9	20		B
Typ					
Einfachwirkend					
EZH	Flachzylinder				
Kolbenfläche [mm]					
Hub [mm]					
Positionserkennung					
	keine Positionserkennung				
A	für Näherungsschalter				
Generation					
	Baureihe A				
B	Baureihe B				

Flachzylinder EZH

Datenblatt

FESTO

Funktion


EZH...

ohne Endlagenabfrage




EZH-...-A-B

mit Endlagenabfrage



- $\varnothing$ - Durchmesser
ca. 3,6 ... 22 mm

- I - Hublänge
10 ... 50 mm



Allgemeine Technische Daten						
Kolbenfläche	1,5x6,5	2,5x9	2,5x9	5x20	5x20	10x40
Hublänge	10	10	20	25	50	40
Äquivalenter Kolben- $\varnothing$	3,6	5,6	5,6	12	12	22
Pneumatischer Anschluss	Stecknippel PK-3 für Kunstoffschlauch NW 3					G $\frac{1}{8}$
Betriebsmedium	Gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt					
Konstruktiver Aufbau	Kolben Kolbenstange					
Dämpfung	ohne					
Positionserkennung	-	-	-	-	-	für Näherungsschalter
Befestigungsart	mit Querbohrung					
Einbaulage	beliebig					

Betriebsbedingungen						
Kolbenfläche	1,5x6,5	2,5x9	2,5x9	5x20	5x20	10x40
Hublänge	10	10	20	25	50	40
Betriebsdruck [bar]	3,0 ... 6,0	2,5 ... 6,0	2,8 ... 6,0	2,5 ... 6,0	2,5 ... 6,0	2,5 ... 6,0
Umgebungstemperatur ¹⁾ [°C]	0 ... +60					
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾	2					

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Kräfte [N]						
Kolbenfläche	1,5x6,5	2,5x9	2,5x9	5x20	5x20	10x40
Hublänge	10	10	20	25	50	40
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	3,0	7,5	6,0	42,0	38,0	205,0
Federrückstellkraft	1,0	3,0	2,8	8,0	10,6	28,0

Flachzylinder EZH


Datenblatt

FESTO

Gewichte [g]						
Kolbenfläche	1,5x6,5	2,5x9	2,5x9	5x20	5x20	10x40
Hublänge	10	10	20	25	50	40
Produktgewicht	4	11	17	108	145	242

Werkstoffe


Funktionsschnitt



Kolbenfläche	1,5x6,5	2,5x9	2,5x9	5x20	5x20	10x40
Hublänge	10	10	20	25	50	40
1 Gehäuse	Aluminium					
2 Deckel	Aluminium					
3 Rechteckkolben	Polyamid, ver- stärkt	hochlegierter Stahl				Polyamid, ver- stärkt
4 Dichtung	Polyurethan					
– Werkstoffhinweis	RoHS-konform					

Abmessungen EZH-1,5/6,5-10

Download CAD-Daten → www.festo.com



- 1 Stecknippel für Kunststoffschlauch NW 3
- 2 Stecknippel für Kunststoffschlauch NW 1,5
- 3 Schlauchlänge 200 mm


Flachzylinder EZH

Datenblatt

FESTO

Abmessungen EZH-2,5/9-... und EZH-5/20-...

Download CAD-Daten → www.festo.com




1 Stecknippel für Kunststoffschlauch NW 3

Typ	B1	B2	D1 Ø	D2 Ø H11	D3 Ø	H1	H2	H3
EZH-2,5/9-10	4,9	2,5	3,1	4	3,1	12	9,9	10,7
EZH-2,5/9-20	4,9	2,4	3,1	4	3,1	12	9,9	10,7
EZH-5/20-25	10	4,9	5,5	7	5,2	25	21,9	10,7
EZH-5/20-50	10	4,9	5,5	7	5,2	25	21,9	10,7

Typ	L1	L2	L3	L4 +0,2	L5	L6	L7	L8
EZH-2,5/9-10	67 +0,7/-0,8	43,6	10 +0,3/-0,5	48,6	8,4 +0,3/-0,5	4	4,5	5,5
EZH-2,5/9-20	99 ±0,7	75,5	10 +0,3/-0,5	80,6	8,4 +0,3/-0,5	4	4,5	5,5
EZH-5/20-25	133,9 +0,6/-0,8	91,3	21 +0,3/-0,5	99	13,9 +0,3/-0,5	6	9	11
EZH-5/20-50	205,9 +0,8/-1,1	163,3	21 +0,5/-0,7	171	13,9 +0,3/-0,6	6	9	11

Abmessungen EZH-10/40-40-A-B

Download CAD-Daten → www.festo.com



1 Befestigungsnut für Näherungsschalter SME/SMT-8


Bestellangaben

Typ	Kolbenfläche [mm]	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ
Ohne Endlagenabfrage				
	1,5x6,5	10	13 009	EZH-1,5/6,5-10
	2,5x9	10	164 991	EZH-2,5/9-10-B
		20	164 992	EZH-2,5/9-20-B
	5x20	25	164 993	EZH-5/20-25-B
		50	164 994	EZH-5/20-50-B
Mit Endlagenabfrage				
	10x40	40	164 990	EZH-10/40-40-A-B

Flachzylinder DZF

Peripherieübersicht

FESTO



Flachzylinder DZF

Peripherieübersicht

FESTO

Befestigungselemente und Zubehör				
	Kurzbeschreibung	Kolben-Ø 16 ... 40 mm	Kolben-Ø 50 ... 63 mm	→ Seite/Internet
1	Fußbefestigung HZF	■	■	19
2	Flanschbefestigung FZF	■	■	19
3	Schwenkflansch SZF	■	■	20
4	Lagerbock LZF	■	■	20
5	Flexo-Kupplung FK	■	■	21
6	Kupplungsstück KSZ	■	■	21
7	Gabelkopf SG	■	■	21
8	Gelenkkopf SGS	■	■	21
9	Gabelkopf SGA	■	■	21
10	Lagerbock LBG	■	■	21
11	Lagerbock quer LQG	■	■	21
12	Adapter AD	■ S20	–	21
13	Nutabdeckung ABP-5-S	■	■	37
14	Näherungsschalter SME/SMT-8	■	■	37
15	Drossel-Rückschlagventil GRLA/GRLZ	■	■	38
16	Steckverschraubung QS	■	■	quick star

Flachzylinder DZF

Typenschlüssel

FESTO


		DZF	–	25	–	100	–		–	P	–	A	–	
Typ														
Doppeltwirkend														
DZF	Flachzylinder													
Kolben-Ø [mm]														
Hub [mm]														
Kolbenstangengewinde														
	Innengewinde													
A	Außengewinde													
Dämpfung														
P	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig													
Positionserkennung														
A	für Näherungsschalter													
Variante														
S2	durchgehende Kolbenstange													
S6	warmfest bis 120 °C													
S20	durchgehende hohle Kolbenstange													

Flachzylinder DZF

Datenblatt

FESTO

Funktion



- Ø - Durchmesser
12 ... 63 mm
- I - Hublänge
10 ... 320 mm

- T - www.festo.com

Varianten



S2



S6



S20



Allgemeine Technische Daten							
Kolben-Ø	12	18	25	32	40	50	63
Pneumatischer Anschluss	M5	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4
Kolbenstangengewinde	innen	M3	M4	M5	M6	M8	M10
	außen	M6	M8	M10x1,25	M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt						
Konstruktiver Aufbau	Kolben						
	Kolbenstange						
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig						
Positionserkennung	für Näherungsschalter						
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung						
	mit Innengewinde						
	mit Zubehör						
Einbaulage	beliebig						

Betriebsdruck [bar]							
Kolben-Ø	12	18	25	32	40	50	63
	1,6 ... 10	1 ... 10					

Umweltbedingungen		
Variante	Grundtyp	S6
Umgebungstemperatur ¹⁾ [°C]	0 ... +80	0 ... +120
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾	2	2

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Kräfte [N] und Aufprallenergie [J]							
Kolben-Ø	12	18	25	32	40	50	63
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	68	162	295	483	754	1 178	1 870
	S2/S20	51	122	247	415	633	990
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	51	122	247	415	633	990	1 682
	S2/S20	51	122	247	415	633	990
Max. Aufprallenergie in den Endlagen	0,09	0,10	0,10	0,40	0,52	0,64	0,70

Flachzylinder DZF

Datenblatt

FESTO

Drehmoment [Nm] und Verdrehwinkel [°]							
Kolben-Ø	12	18	25	32	40	50	63
Max. Drehmoment an der Kolbenstange ¹⁾	0,1	0,2	0,5	0,8	1,0	1,2	1,5
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange	±2,5	±1,2	±1,0	±0,8	±0,6	±0,5	±0,4


1) Das max. Drehmoment darf auch bei der Montage von Befestigungselementen an der Kolbenstange nicht überschritten werden

Gewichte [g]							
Kolben-Ø	12	18	25	32	40	50	63
Produktgewicht bei 0 mm Hub	96	107	168	272	480	855	1 380
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	9	13	18	24	40	64	91

Sicherheitsabstände


Zylinder – Ferritische Bauteile

Wird der Zylinder an einem ferritischen Bauteil befestigt, so ist die Abfrage der Kolbenstellung mit den Näherungsschaltern SMT-8 generell möglich.



1) SMT-8...


Wird ein Näherungsschalter SME-8 verwendet, so ist bei den Kolben-Ø 12 bis 32 mm ein Mindestabstand von 10 mm zu dem ferritischen Bauteil einzuhalten.



2) SME-8...

Zylinder – Zylinder

Beim Aneinanderfügen von Zylindern muß der Sicherheitsabstand X eingehalten werden, da es durch die Streufelder der Schaltmagneten zu Fehlschaltungen kommen kann.



Kolben-Ø		12	18	25	32	40	50	63
Min. Sicherheitsabstand X [mm]	SMT-8...	35			25	45		80
	SME-8...	50			45	65		50


Flachzylinder DZF

Datenblatt

FESTO

Werkstoffe

Funktionsschnitt




Flachzylinder	Grundtyp	S6
1 Zylinderrohr	Alu-Knetlegierung, eloxiert	Alu-Knetlegierung, eloxiert
2 Lagerdeckel	Alu-Knetlegierung	Alu-Knetlegierung
3 Kolbenstange $\varnothing 12 \dots 25$	hochlegierter Stahl rostfrei	hochlegierter Stahl rostfrei
$\varnothing 32 \dots 63$	hochlegierter Stahl	hochlegierter Stahl
4 Dynamische Dichtungen	Polyurethan	Fluorkautschuk
– Werkstoffhinweis	RoHS-konform	

Abmessungen – Grundtyp

Download CAD-Daten → www.festo.com

$\varnothing 12, 18$



$\varnothing$	B1	BG	D1	D2 $\varnothing$ H9	E	EE	G	H1	L1	L2	L3	L4	L5
[mm]													
12	20	4	M4	4	14	M5	14	38	5	62	9,5	3	11
18	20	6	M4	4	16	M5	14	47	5	62	9,5	3,5	5

$\varnothing$	L6	L7	MM $\varnothing$	PL	R	RT	T1	T3	TO	WH	ZJ	$\approx \varnothing$ h13	Max. Anziehdrehmoment [Nm] +10%
[mm]													
12	7	3	6	8,5	7,5	M3	7	4	20	7	69	5	2,9
18	–	–	8	8,5	9	M4	7	6	18	7	69	7	2,9

Flachzylinder DZF


Datenblatt

FESTO

Abmessungen – Grundtyp

Download CAD-Daten → www.festo.com

Ø 25 ... 63



Ø [mm]	B Ø h9	BG	D2 Ø H9	D3 Ø	E	EE	G	H1	L1	L2	L3	L4	L5
25	16	8	4	8	20	M5	12	56	6	62	10	5	5
32	20	9	4	10	24	G ¹ / ₈	17	65	7,5	72	14,5	8,5	8,5
40	25	9	4	10	30	G ¹ / ₈	17	82	7,5	76	14,5	8,5	8,5
50	30	12	5	11	38	G ¹ / ₄	21	102	16	82	16	8,5	8,5
63	30	14	5	15	50	G ¹ / ₄	21	126,5	19	82	21	8,5	8,5

Ø [mm]	L7	MM Ø	PL	RT	T1	T2	T3	T0	VD	WH	ZJ	≈C1 h13	Max. Anziehdrehmoment [Nm] +10%
25	–	10	6	M5	7	4	8	25	2	8	70	9	4
32	1,5	12	8,5	M6	7	4	9	32	2	8	80	10	9,9
40	–	16	8,5	M6	7	5	9	40	2	9	85	13	9,9
50	–	20	10,5	M8	7	6	12	50	2	10	92	17	20
63	–	20	10,5	M10	7	6	14	60	2	10	92	17	35

Flachzylinder DZF


Datenblatt

FESTO


Abmessungen – Varianten

Download CAD-Daten → www.festo.com


Grundtyp mit Innengewinde



Grundtyp mit Außengewinde




S2 – Durchgehende Kolbenstange mit Innengewinde




+ = zuzüglich Hublänge
++ = zuzüglich 2x Hublänge

S2 – Durchgehende Kolbenstange mit Außengewinde



+ = zuzüglich Hublänge
++ = zuzüglich 2x Hublänge

S20 – Durchgehende hohle Kolbenstange



+ = zuzüglich Hublänge
++ = zuzüglich 2x Hublänge

Ø	AF	AM	D7	D8	KF	KK	T4	WH	ZJ	ZM
[mm]				Ø						
12	8	16	–	1,8	M3	M6	1,5	7	69	76
18	10	20	–	2,8	M4	M8	1,5	7	69	76
25	12	22	–	3,8	M5	M10x1,25	2	8	70	78
32	14	22	–	4,5	M6	M10x1,25	2,6	8	80	88
40	16	24	–	6	M8	M12x1,25	3,3	9	85	94
50	20	32	G $\frac{1}{8}$	8	M10	M16x1,5	4,7	10	92	102
63	20	32	G $\frac{1}{8}$	8	M10	M16x1,5	4,7	10	92	102

Flachzylinder DZF

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben – Grundtyp					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
	12	10	164 003	DZF-12-10-P-A	161 224 DZF-12-10-A-P-A
		25	164 004	DZF-12-25-P-A	161 225 DZF-12-25-A-P-A
		40	164 005	DZF-12-40-P-A	161 226 DZF-12-40-A-P-A
		50	164 006	DZF-12-50-P-A	161 227 DZF-12-50-A-P-A
		80	164 007	DZF-12-80-P-A	161 228 DZF-12-80-A-P-A
		100	164 008	DZF-12-100-P-A	161 229 DZF-12-100-A-P-A
		125	164 009	DZF-12-125-P-A	161 230 DZF-12-125-A-P-A
		160	164 010	DZF-12-160-P-A	161 231 DZF-12-160-A-P-A
	18	200	164 011	DZF-12-200-P-A	161 232 DZF-12-200-A-P-A
		10	164 015	DZF-18-10-P-A	161 237 DZF-18-10-A-P-A
		25	164 016	DZF-18-25-P-A	161 238 DZF-18-25-A-P-A
		40	164 017	DZF-18-40-P-A	161 239 DZF-18-40-A-P-A
		50	164 018	DZF-18-50-P-A	161 240 DZF-18-50-A-P-A
		80	164 019	DZF-18-80-P-A	161 241 DZF-18-80-A-P-A
		100	164 020	DZF-18-100-P-A	161 242 DZF-18-100-A-P-A
		125	164 021	DZF-18-125-P-A	161 243 DZF-18-125-A-P-A
	25	160	164 022	DZF-18-160-P-A	161 244 DZF-18-160-A-P-A
		200	164 023	DZF-18-200-P-A	161 245 DZF-18-200-A-P-A
		10	164 027	DZF-25-10-P-A	161 250 DZF-25-10-A-P-A ¹⁾
		25	164 028	DZF-25-25-P-A	161 251 DZF-25-25-A-P-A ¹⁾
		40	164 029	DZF-25-40-P-A	161 252 DZF-25-40-A-P-A ¹⁾
		50	164 030	DZF-25-50-P-A	161 253 DZF-25-50-A-P-A ¹⁾
		80	164 031	DZF-25-80-P-A	161 254 DZF-25-80-A-P-A ¹⁾
		100	164 032	DZF-25-100-P-A	161 255 DZF-25-100-A-P-A ¹⁾
	32	125	164 033	DZF-25-125-P-A	161 256 DZF-25-125-A-P-A ¹⁾
		160	164 034	DZF-25-160-P-A	161 257 DZF-25-160-A-P-A ¹⁾
		200	164 035	DZF-25-200-P-A	161 258 DZF-25-200-A-P-A ¹⁾
		10	164 039	DZF-32-10-P-A	161 263 DZF-32-10-A-P-A ¹⁾
		25	164 040	DZF-32-25-P-A	161 264 DZF-32-25-A-P-A ¹⁾
		40	164 041	DZF-32-40-P-A	161 265 DZF-32-40-A-P-A ¹⁾
		50	164 042	DZF-32-50-P-A	161 266 DZF-32-50-A-P-A ¹⁾
		80	164 043	DZF-32-80-P-A	161 267 DZF-32-80-A-P-A ¹⁾
		100	164 044	DZF-32-100-P-A	161 268 DZF-32-100-A-P-A ¹⁾
		125	164 045	DZF-32-125-P-A	161 269 DZF-32-125-A-P-A ¹⁾
		160	164 046	DZF-32-160-P-A	161 270 DZF-32-160-A-P-A ¹⁾
		200	164 047	DZF-32-200-P-A	161 271 DZF-32-200-A-P-A ¹⁾
		250	164 048	DZF-32-250-P-A	161 272 DZF-32-250-A-P-A ¹⁾
		320	164 049	DZF-32-320-P-A	161 273 DZF-32-320-A-P-A ¹⁾

1) Im Lieferumfang ist eine Sechskantmutter für das Kolbenstangengewinde enthalten

Flachzylinder DZF

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben – Grundtyp					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
	40	10	164 053	DZF-40-10-P-A	161 278 DZF-40-10-A-P-A ¹⁾
		25	164 054	DZF-40-25-P-A	161 279 DZF-40-25-A-P-A ¹⁾
		40	164 055	DZF-40-40-P-A	161 280 DZF-40-40-A-P-A ¹⁾
		50	164 056	DZF-40-50-P-A	161 281 DZF-40-50-A-P-A ¹⁾
		80	164 057	DZF-40-80-P-A	161 282 DZF-40-80-A-P-A ¹⁾
		100	164 058	DZF-40-100-P-A	161 283 DZF-40-100-A-P-A ¹⁾
		125	164 059	DZF-40-125-P-A	161 284 DZF-40-125-A-P-A ¹⁾
		160	164 060	DZF-40-160-P-A	161 285 DZF-40-160-A-P-A ¹⁾
		200	164 061	DZF-40-200-P-A	161 286 DZF-40-200-A-P-A ¹⁾
		250	164 062	DZF-40-250-P-A	161 287 DZF-40-250-A-P-A ¹⁾
		320	164 063	DZF-40-320-P-A	161 288 DZF-40-320-A-P-A ¹⁾
	50	10	164 067	DZF-50-10-P-A	161 293 DZF-50-10-A-P-A ¹⁾
		25	164 068	DZF-50-25-P-A	161 294 DZF-50-25-A-P-A ¹⁾
		40	164 069	DZF-50-40-P-A	161 295 DZF-50-40-A-P-A ¹⁾
		50	164 070	DZF-50-50-P-A	161 296 DZF-50-50-A-P-A ¹⁾
		80	164 071	DZF-50-80-P-A	161 297 DZF-50-80-A-P-A ¹⁾
		100	164 072	DZF-50-100-P-A	161 298 DZF-50-100-A-P-A ¹⁾
		125	164 073	DZF-50-125-P-A	161 299 DZF-50-125-A-P-A ¹⁾
		160	164 074	DZF-50-160-P-A	161 300 DZF-50-160-A-P-A ¹⁾
		200	164 075	DZF-50-200-P-A	161 301 DZF-50-200-A-P-A ¹⁾
		250	164 076	DZF-50-250-P-A	161 302 DZF-50-250-A-P-A ¹⁾
		320	164 077	DZF-50-320-P-A	161 303 DZF-50-320-A-P-A ¹⁾
	63	10	164 081	DZF-63-10-P-A	161 308 DZF-63-10-A-P-A ¹⁾
		25	164 082	DZF-63-25-P-A	161 309 DZF-63-25-A-P-A ¹⁾
		40	164 083	DZF-63-40-P-A	161 310 DZF-63-40-A-P-A ¹⁾
		50	164 084	DZF-63-50-P-A	161 311 DZF-63-50-A-P-A ¹⁾
		80	164 085	DZF-63-80-P-A	161 312 DZF-63-80-A-P-A ¹⁾
		100	164 086	DZF-63-100-P-A	161 313 DZF-63-100-A-P-A ¹⁾
		125	164 087	DZF-63-125-P-A	161 314 DZF-63-125-A-P-A ¹⁾
		160	164 088	DZF-63-160-P-A	161 315 DZF-63-160-A-P-A ¹⁾
		200	164 089	DZF-63-200-P-A	161 316 DZF-63-200-A-P-A ¹⁾
		250	164 090	DZF-63-250-P-A	161 317 DZF-63-250-A-P-A ¹⁾
		320	164 091	DZF-63-320-P-A	161 318 DZF-63-320-A-P-A ¹⁾

1) Im Lieferumfang ist eine Sechskantmutter für das Kolbenstangengewinde enthalten

Flachzylinder DZF

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben – Varianten						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Variabler Hub						
	12	10 ... 200	164 000	DZF-12-...-P-A	161 220	DZF-12-...-A-P-A
	18	10 ... 200	164 012	DZF-18-...-P-A	161 233	DZF-18-...-A-P-A
	25	10 ... 200	164 024	DZF-25-...-P-A	161 246	DZF-25-...-A-P-A ¹⁾
	32	10 ... 320	164 036	DZF-32-...-P-A	161 259	DZF-32-...-A-P-A ¹⁾
	40	10 ... 320	164 050	DZF-40-...-P-A	161 274	DZF-40-...-A-P-A ¹⁾
	50	10 ... 320	164 064	DZF-50-...-P-A	161 289	DZF-50-...-A-P-A ¹⁾
	63	10 ... 320	164 078	DZF-63-...-P-A	161 304	DZF-63-...-A-P-A ¹⁾
S2 – Durchgehende Kolbenstange						
	12	10 ... 200	164 001	DZF-12-...-P-A-S2	161 221	DZF-12-...-A-P-A-S2
	18	10 ... 200	164 013	DZF-18-...-P-A-S2	161 234	DZF-18-...-A-P-A-S2
	25	10 ... 200	164 025	DZF-25-...-P-A-S2	161 247	DZF-25-...-A-P-A-S2 ¹⁾
	32	10 ... 320	164 037	DZF-32-...-P-A-S2	161 260	DZF-32-...-A-P-A-S2 ¹⁾
	40	10 ... 320	164 051	DZF-40-...-P-A-S2	161 275	DZF-40-...-A-P-A-S2 ¹⁾
	50	10 ... 320	164 065	DZF-50-...-P-A-S2	161 290	DZF-50-...-A-P-A-S2 ¹⁾
	63	10 ... 320	164 079	DZF-63-...-P-A-S2	161 305	DZF-63-...-A-P-A-S2 ¹⁾
S6 – Warmfest bis 120 °C						
	12	10 ... 200	164 002	DZF-12-...-P-A-S6	161 223	DZF-12-...-A-P-A-S6
	18	10 ... 200	164 014	DZF-18-...-P-A-S6	161 236	DZF-18-...-A-P-A-S6
	25	10 ... 200	164 026	DZF-25-...-P-A-S6	161 249	DZF-25-...-A-P-A-S6 ¹⁾
	32	10 ... 320	164 038	DZF-32-...-P-A-S6	161 262	DZF-32-...-A-P-A-S6 ¹⁾
	40	10 ... 320	164 052	DZF-40-...-P-A-S6	161 277	DZF-40-...-A-P-A-S6 ¹⁾
	50	10 ... 320	164 066	DZF-50-...-P-A-S6	161 292	DZF-50-...-A-P-A-S6 ¹⁾
	63	10 ... 320	164 080	DZF-63-...-P-A-S6	161 307	DZF-63-...-A-P-A-S6 ¹⁾
S20 – Durchgehende hohle Kolbenstange						
	12	10 ... 200	– –		161 222	DZF-12-...-A-P-A-S20
	18	10 ... 200			161 235	DZF-18-...-A-P-A-S20
	25	10 ... 200			161 248	DZF-25-...-A-P-A-S20 ¹⁾
	32	10 ... 320			161 261	DZF-32-...-A-P-A-S20 ¹⁾
	40	10 ... 320			161 276	DZF-40-...-A-P-A-S20 ¹⁾
	50	10 ... 320			161 291	DZF-50-...-A-P-A-S20 ¹⁾
	63	10 ... 320			161 306	DZF-63-...-A-P-A-S20 ¹⁾

1) Im Lieferumfang ist eine Sechskantmutter für das Kolbenstangengewinde enthalten

Flachzylinder DZF


Zubehör

FESTO

Fußbefestigung HZF

Werkstoff:

Stahl




Abmessungen und Bestellangaben												
für Ø	AB Ø	AH	AO	AT	AU	SA	TR	US	XA	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
12	4,5	25	5	2	13	88	–	14	82	8	161 804	HZF-12
18	5,5	29	5	2	17	96	–	16	86	10	161 805	HZF-18
25	5,5	28	7	3	16	94	–	20	86	21	161 806	HZF-25
32	5,5	32	5,5	3	18	108	13	24	98	27	161 807	HZF-32
40	5,5	40	7	4	20	116	16	30	105	57	161 808	HZF-40
50	6,6	50	8	4	24	130	22	38	116	97	161 809	HZF-50
63	9	63	10	4	27	136	30	50	119	167	161 810	HZF-63

Flanschbefestigung FZF

Werkstoff:

Aluminium-Knetlegierung



Abmessungen und Bestellangaben												
für Ø	D1 Ø	E	FB Ø	MF	R	T1	TF	UF	ZF	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
12	8	14	4,5	8	–	4,5	75	90	78	20	161 811	FZF-12
18	8	16	4,5	8	–	4,5	80	94	78	24	161 812	FZF-18
25	10	20	5,5	10	–	5,7	100	112	82	50	161 813	FZF-25
32	11	24	6,6	10	–	6,5	115	130	92	68	161 814	FZF-32
40	11	30	6,6	10	–	6,3	132	146	96	98	161 815	FZF-40
50	15	38	9	12	21	8,3	140	157	106	147	161 816	FZF-50
63	15	50	9	15	33	8,3	140	157	112	259	161 817	FZF-63

Flachzylinder DZF

Zubehör

FESTO

Schwenkflansch SZF


Werkstoff:

Edelstahlguss



SZF-12, 18

SZF-25 ... 63



Abmessungen und Bestellangaben										
für Ø	CD Ø H9	EW h12	FL	L	MR	UJ	UK	XC	KBK ¹⁾	Teile-Nr. Typ
12	8	7	16	13	7	14	26	85	2	161 818 SZF-12
18	8	7	18	15	7	16	26	87	2	161 819 SZF-18
25	8	–	14	8	7,5	9	37	84	2	161 820 SZF-25
32	10	–	15	6	10	10,5	44	95	2	161 821 SZF-32
40	12	–	18	9	13	10,5	52	103	2	161 822 SZF-40
50	12	–	20	9	13	20	65	112	2	161 823 SZF-50
63	16	–	24	13	17	25	78	116	2	161 824 SZF-63


1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Lagerbock LZF

Werkstoff:

Stahl





Abmessungen und Bestellangaben										
für Ø	CM	EK Ø H8	FL	GL	HB Ø	LE	MR	RG	UX	Teile-Nr. Typ
12	7,1 +0,4	8	32 +0,4/-0,2	18	4,5	29	8	30	37	163 962 LZF-12/18
18	7,1 +0,4	8	32 +0,4/-0,2	18	4,5	29	8	30	37	163 962 LZF-12/18
25	9,1 +0,4	8	35 +0,4/-0,2	25,5	5,5	32	9,5	40	49	163 963 LZF-25
32	10,6 +0,4	10	42 +0,4/-0,2	33	6,6	38	11	50	60	163 964 LZF-32
40	10,6 +0,4	12	51 +0,4/-0,2	29,5	6,6	47	14	50	60	163 965 LZF-40
50	20,1 +0,5	12	55 +0,6/-0,2	24	9	50	14	30	46	163 966 LZF-50
63	25,1 +0,5	16	68 +0,6/-0,2	32	11	63	18	40	60	163 967 LZF-63

Flachzylinder DZF

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Befestigungselemente				Datenblätter → Internet: lagerbock			
Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ
Lagerbock LBG				Lagerbock quer LQG			
	32	31 761	LBG-32		32	31 768	LQG-32
	40	31 762	LBG-40		40	31 769	LQG-40
	50	31 763	LBG-50		50	31 770	LQG-50
	63	31 764	LBG-63		63	31 771	LQG-63

Bestellangaben – Kolbenstangenaufsätze

Benennung

für Ø

Teile-Nr.

Typ

Gelenkkopf SGS



12

18

25

32

40

50

63

9 254

9 255

9 261

9 262

9 263

SGS-M6

SGS-M8

SGS-M10x1,25

SGS-M12x1,25

SGS-M16x1,5

Gabelkopf SG



12

18

25

32

40

50

63

3 110

3 111

6 144

6 145

6 146

SG-M6


SG-M8

SG-M10x1,25

SG-M12x1,25

SG-M16x1,5

Kupplungsstück KSZ



12

18

25

32

40

50

63

36 123

36 124

36 125

36 126

36 127

KSZ-M6

KSZ-M8

KSZ-M10x1,25

KSZ-M12x1,25

KSZ-M16x1,5

Datenblätter → Internet: kolbenstangenaufsatz

Benennung

für Ø

Teile-Nr.

Typ

Gabelkopf SGA



12

18

25

32

40

50

63

–

–

32 954

10 767

10 768

SGA-M10x1,25

SGA-M12x1,25

SGA-M16x1,5

Flexo-Kupplung FK



12

18

25

32

40

50

63

2 061

2 062

6 140

6 141

6 142

FK-M6

FK-M8

FK-M10x1,25

FK-M12x1,25

FK-M16x1,5

Adapter AD



12

18

25

32

40

157 328

157 329

157 330

157 331

157 332

157 333

157 334

160 256

160 257

AD-M6-M5

AD-M6-1/8

AD-M6-1/4

AD-M8-1/8

AD-M8-1/4

AD-M10x1,25-1/8

AD-M10x1,25-1/4


AD-M12x1,25-1/4

AD-M12x1,25-3/8

Flachzylinder DZH

Peripherieübersicht

FESTO



Flachzylinder DZH

Peripherieübersicht

FESTO

Befestigungselemente und Zubehör					
	Kurzbeschreibung	Kolben-Ø 16 ... 20	Kolben-Ø 25	Kolben-Ø 32 ... 63	→ Seite/Internet
1	Fußbefestigung schmal HZS	■	■	■	31
2	Fußbefestigung breit HZB	■	■	■	32
3	Flanschbefestigung FZS	■	■	■	31
4	Schwenkflansch schmal SZS	–	–	■	33
5	Lagerbock LBZB/LBZS	–	–	■	34
6	Schwenkflansch schmal SZSB	■	■	–	32
7	Lagerbock LBN	■	■	–	35
8	Schwenkflansch breit SZB	–	–	■	33
9	Lagerbock LN	–	–	■	35
10	Flexo-Kupplung FK	■	■	■	35
11	Kupplungsstück KSZ	■	■	■	35
12	Gabelkopf SG	■	■	■	35
13	Gelenkkopf SGS	■	■	■	35
14	Gabelkopf SGA	■	■	■	35
15	Lagerbock LBG	■	■	■	35
16	Lagerbock quer LQG	■	■	■	35
17	Adapter AD	■ S20	■ S20	–	35
18	Näherungsschalter SMEO-1/SMTO-1/SMPO-1	–	–	■	36
19	Befestigungsbausatz SMB-1	–	–	■	36
20	Nutabdeckung ABP-5-S	■	■	–	37
21	Näherungsschalter SME/SMT-8	■	■	–	37
22	Drossel-Rückschlagventil GRLA/GRLZ	■	■	■	38
23	Steckverschraubung QS	■	■	■	quick star

Flachzylinder DZH

Typenschlüssel

FESTO


		DZH	–	16	–	40	–	PPV	–	A	–	
Typ												
Doppeltwirkend												
DZH	Flachzylinder											
Kolben-Ø [mm]												
Hub [mm]												
Dämpfung												
PPV	pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar											
Positionserkennung												
A	für Näherungsschalter											
Variante												
S2	durchgehende Kolbenstange											
S6	warmfest bis 120 °C											
S20	durchgehende hohle Kolbenstange											

Flachzylinder DZH

Datenblatt

FESTO

Funktion



-  - Durchmesser
16 ... 63 mm
-  - Hublänge
10 ... 1 000 mm

-  - www.festo.com

Verschleißteilsätze
→ 30

Varianten




S2



S6



S20



Allgemeine Technische Daten							
Kolben-Ø	16	20	25	32	40	50	63
Pneumatischer Anschluss	M5	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$
Kolbenstangenende Außengewinde	M6	M8	M10x1,25	M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt						
Konstruktiver Aufbau	Kolben						
	Kolbenstange						
Verdrehsicherung/Führung	Ovalkolben						
Dämpfung	pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar						
Dämpfungslänge [mm]	14	17	17	19	21	23	23
Positionserkennung	für Näherungsschalter						
Befestigungsart	mit Innengewinde						
	mit Zubehör						
Einbaulage	beliebig						

Betriebsdruck [bar]							
Kolben-Ø	16	20	25	32	40	50	63
	1,0 ... 10			0,6 ... 10			

Umweltbedingungen		
Variante	Grundtyp	S6
Umgebungstemperatur ¹⁾ [°C]	-20 ... +80	0 ... +120
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾	2	2

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

-  - Hinweis
Auslegungssoftware
ProPneu
→ www.festo.com

Flachzylinder DZH

Datenblatt

FESTO

Kräfte [N] und Drehmomente [Nm]							
Kolben-Ø	16	20	25	32	40	50	63
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	121	188	295	483	754	1 178	1 870
S2/S20	104	158	247	415	633	989	1 682
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	104	158	247	415	633	989	1 682
S2/S20	104	158	247	415	633	989	1 682
Max. Drehmoment an der Kolbenstange ¹⁾	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,7	2,0

1) Das max. Drehmoment darf auch bei der Montage von Befestigungselementen an der Kolbenstange nicht überschritten werden


Gewichte [g]							
Kolben-Ø	16	20	25	32	40	50	63
Produktgewicht bei 0 mm Hub	140	230	330	500	820	1 200	1 690
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	11	15	21	30	40	60	80

Minimale Hublänge [mm] bei berührungsloser Positionsabfrage mit einem Näherungsschalter				
Kolben-Ø	32	40	50	63
SMEO-1/SMT0-1				
Stecker	10			
Kabel				

Minimale Hublänge [mm] bei berührungsloser Positionsabfrage mit zwei Näherungsschaltern					
Kolben-Ø		32	40	50	63
SMEO-1					
Stecker	zueinander	86	87	90	91
	zu den Deckeln	46	48	49	50
Kabel	zueinander	63	64	67	68
	zu den Deckeln	48	50	51	53
SMTO-1					
Stecker	zueinander	105	107	106	107
	zu den Deckeln	nicht möglich, da der Stecker den Pneumatischen Anschluss verdeckt			
Kabel	zueinander	82	84	85	86
	zu den Deckeln	19	21	20	22

Werkstoffe

Funktionsschnitt



Flachzylinder	Grundtyp	S6
1 Zylinderrohr	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert
2 Lagerdeckel	Aluminium	Aluminium
3 Pleuellagerstange	Ø 16 ... 25	Stahl rostfrei
	Ø 32 ... 63	Stahl hochlegiert
4 Dynamische Dichtungen	Polyurethan	Fluorkautschuk
– Werkstoffhinweis	RoHS-konform	

Flachzylinder DZH


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Grundtyp



1 Innensechskantschraube mit Innengewinde

2 Regulierschraube für einstellbare Endlagendämpfung

3 Ø 16 ... 25:
Befestigungsnut für
Näherungsschalter
Ø 32 ... 63:
Befestigungsschiene für
Näherungsschalter

+ = zuzüglich Hublänge

Ø [mm]	AM	B Ø f8	BG	D1	D8 Ø	E	EE	G	H1	J2	J3	KK	L1	L2	L3
16	16	16	5,5	M4	2,3	20	M5	20,5	35,5	-0,7	2,8	M6	12	78,5 ±0,5	12
20	20	20	5,5	M4	3,2	23	G $\frac{1}{8}$	25	39,5	-0,7	5	M8	14	90,5 ±0,5	15
25	22	22	7	M5	3,8	26	G $\frac{1}{8}$	26	44,5	-0,3	4,2	M10x1,25	14	92,5 ±0,5	18
32	22	30	13	M6	-	36	G $\frac{1}{8}$	27	53,3	-	3	M10x1,25	16	94 ±0,7	18
40	24	35	13	M6	-	40	G $\frac{1}{4}$	33	66,3	-	6	M12x1,25	20	105 ±0,7	32
50	32	40	15	M8	-	46	G $\frac{1}{4}$	32,5	82,3	2,5	3	M16x1,5	25	106 ±0,7	44
63	32	42	15	M10	-	54	G $\frac{3}{8}$	36,5	108,3	4	5	M16x1,5	28	115 ±0,7	64

Ø [mm]	L5	L7	MM Ø	PL	RT	T1	TG	TO	U0	VA	VD	WH ±1	ZJ	⌀1	⌀3
16	12	8,5	6	7,5	M4	5,5	12	23	31	2,5	12	17,5	96	5	4
20	15	10,5	8	9,3	M4	5,5	15	27	35	2,5	14	18,5	109	7	4
25	16	10	10	10,5	M5	7	16,5	30,5	40	2,5	14	20,5	113	9	5
32	13	10,2	12	9	M5	9	24,5	36,5	48	4	16	26	120	10	6
40	16,5	13,2	16	11	M5	9	28	50	62	5,5	20	30	135	13	6
50	21	14	20	10,5	M6	10	33	65	78	5	17	37,5	143,5	17	6
63	22,5	14,5	20	12,5	M6	12	40	90	104	6	20	40	155	17	6

- Hinweis

Beim Anschrauben von zusätzlichen Bauteilen an der Kolbenstange darf das maximal zulässige Drehmoment nicht über-

schritten werden. An der Schlüssel-
fläche ⌀1 muss gegengehalten werden.

Flachzylinder DZH


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Variante S2 – Durchgehende Kolbenstange, S20 – Durchgehende hohle Kolbenstange



Ø [mm]	D8 Ø	ZJ	ZM
16	2,3	96	114,4 ±0,4
20	3,2	109	128 ±0,4
25	3,8	113	134 ±0,4
32	–	120	147,1 ±0,5
40	–	135	165,3 ±0,5
50	–	143,5	181,5 ±0,5
63	–	155	195,3 ±0,5

Flachzylinder DZH

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben – Grundtyp					
Typ	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ	Hub [mm]	Teile-Nr. Typ
	Kolben-Ø 16 mm			Kolben-Ø 20 mm	
	25	151 145	DZH-16-25-PPV-A	25	151 134 DZH-20-25-PPV-A
	40	151 146	DZH-16-40-PPV-A	40	151 135 DZH-20-40-PPV-A
	50	151 147	DZH-16-50-PPV-A	50	151 136 DZH-20-50-PPV-A
	80	151 148	DZH-16-80-PPV-A	80	151 137 DZH-20-80-PPV-A
	100	151 149	DZH-16-100-PPV-A	100	151 138 DZH-20-100-PPV-A
	125	151 150	DZH-16-125-PPV-A	125	151 139 DZH-20-125-PPV-A
	160	151 151	DZH-16-160-PPV-A	160	151 140 DZH-20-160-PPV-A
	200	151 152	DZH-16-200-PPV-A	200	151 141 DZH-20-200-PPV-A
	250	–		250	151 142 DZH-20-250-PPV-A
	300	–		300	–
	320	–		320	151 143 DZH-20-320-PPV-A
	Kolben-Ø 25 mm			Kolben-Ø 32 mm	
	25	151 121	DZH-25-25-PPV-A ¹⁾	25	14 041 DZH-32-25-PPV-A ¹⁾
	40	151 122	DZH-25-40-PPV-A ¹⁾	40	14 042 DZH-32-40-PPV-A ¹⁾
	50	151 123	DZH-25-50-PPV-A ¹⁾	50	14 043 DZH-32-50-PPV-A ¹⁾
	80	151 124	DZH-25-80-PPV-A ¹⁾	80	14 044 DZH-32-80-PPV-A ¹⁾
	100	151 125	DZH-25-100-PPV-A ¹⁾	100	14 045 DZH-32-100-PPV-A ¹⁾
	125	151 126	DZH-25-125-PPV-A ¹⁾	125	14 046 DZH-32-125-PPV-A ¹⁾
	160	151 127	DZH-25-160-PPV-A ¹⁾	160	14 047 DZH-32-160-PPV-A ¹⁾
	200	151 128	DZH-25-200-PPV-A ¹⁾	200	14 048 DZH-32-200-PPV-A ¹⁾
	250	151 129	DZH-25-250-PPV-A ¹⁾	250	14 049 DZH-32-250-PPV-A ¹⁾
	300	–		300	14 050 DZH-32-300-PPV-A ¹⁾
	320	151 130	DZH-25-320-PPV-A ¹⁾	320	–
	400	151 131	DZH-25-400-PPV-A ¹⁾	400	–
	500	151 132	DZH-25-500-PPV-A ¹⁾	500	–
	Kolben-Ø 40 mm			Kolben-Ø 50 mm	
	25	14 052	DZH-40-25-PPV-A ¹⁾	25	14 063 DZH-50-25-PPV-A ¹⁾
	40	14 053	DZH-40-40-PPV-A ¹⁾	40	14 064 DZH-50-40-PPV-A ¹⁾
	50	14 054	DZH-40-50-PPV-A ¹⁾	50	14 065 DZH-50-50-PPV-A ¹⁾
	80	14 055	DZH-40-80-PPV-A ¹⁾	80	14 066 DZH-50-80-PPV-A ¹⁾
	100	14 056	DZH-40-100-PPV-A ¹⁾	100	14 067 DZH-50-100-PPV-A ¹⁾
	125	14 057	DZH-40-125-PPV-A ¹⁾	125	14 068 DZH-50-125-PPV-A ¹⁾
	160	14 058	DZH-40-160-PPV-A ¹⁾	160	14 069 DZH-50-160-PPV-A ¹⁾
	200	14 059	DZH-40-200-PPV-A ¹⁾	200	14 070 DZH-50-200-PPV-A ¹⁾
	250	14 060	DZH-40-250-PPV-A ¹⁾	250	14 071 DZH-50-250-PPV-A ¹⁾
	300	14 061	DZH-40-300-PPV-A ¹⁾	300	14 072 DZH-50-300-PPV-A ¹⁾
	Kolben-Ø 63 mm				
	25	14 074	DZH-63-25-PPV-A ¹⁾		
	40	14 075	DZH-63-40-PPV-A ¹⁾		
	50	14 076	DZH-63-50-PPV-A ¹⁾		
	80	14 077	DZH-63-80-PPV-A ¹⁾		
	100	14 078	DZH-63-100-PPV-A ¹⁾		
	125	14 079	DZH-63-125-PPV-A ¹⁾		
	160	14 080	DZH-63-160-PPV-A ¹⁾		
	200	14 081	DZH-63-200-PPV-A ¹⁾		
	250	14 082	DZH-63-250-PPV-A ¹⁾		
	300	14 083	DZH-63-300-PPV-A ¹⁾		

1) Im Lieferumfang ist eine Sechskantmutter für das Kolbenstangengewinde enthalten

Flachzylinder DZH

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben – Varianten				
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ
Variabler Hub				
	16	10 ... 200	150 295	DZH-16-...-PPV-A
	20	10 ... 320	150 294	DZH-20-...-PPV-A
	25	10 ... 500	150 293	DZH-25-...-PPV-A¹⁾
	32	10 ... 1 000	14 040	DZH-32-...-PPV-A¹⁾
	40	10 ... 1 000	14 051	DZH-40-...-PPV-A¹⁾
	50	10 ... 1 000	14 062	DZH-50-...-PPV-A¹⁾
	63	10 ... 1 000	14 073	DZH-63-...-PPV-A¹⁾
S2 – Durchgehende Kolbenstange				
	16	10 ... 200	151 155	DZH-16-...-PPV-A-S2
	20	10 ... 320	151 154	DZH-20-...-PPV-A-S2
	25	10 ... 500	151 153	DZH-25-...-PPV-A-S2¹⁾
	32	10 ... 1 000	151 772	DZH-32-...-PPV-A-S2¹⁾
	40	10 ... 1 000	151 773	DZH-40-...-PPV-A-S2¹⁾
	50	10 ... 1 000	151 774	DZH-50-...-PPV-A-S2¹⁾
	63	10 ... 1 000	151 775	DZH-63-...-PPV-A-S2¹⁾
S6 – Warmfest bis 120 °C				
	16	10 ... 200	151 156	DZH-16-...-PPV-A-S6
	20	10 ... 320	151 157	DZH-20-...-PPV-A-S6
	25	10 ... 500	151 158	DZH-25-...-PPV-A-S6¹⁾
	32	10 ... 1 000	16 531	DZH-32-...-PPV-A-S6¹⁾
	40	10 ... 1 000	16 532	DZH-40-...-PPV-A-S6¹⁾
	50	10 ... 1 000	16 533	DZH-50-...-PPV-A-S6¹⁾
	63	10 ... 1 000	16 534	DZH-63-...-PPV-A-S6¹⁾
S20 – Durchgehende hohle Kolbenstange				
	16	10 ... 200	158 379	DZH-16-...-PPV-A-S20
	20	10 ... 320	158 380	DZH-20-...-PPV-A-S20
	25	10 ... 500	158 381	DZH-25-...-PPV-A-S20¹⁾

1) Im Lieferumfang ist eine Sechskantmutter für das Kolbenstangengewinde enthalten

Bestellangaben – Verschleißteilsätze		
Kolben-Ø	Teile-Nr.	Typ
16	121 125	DZH-16-PPV-A
20	121 126	DZH-20-PPV-A
25	121 127	DZH-25-PPV-A
32	108 706	DZH-32-PPV-A
40	108 707	DZH-40-PPV-A
50	108 708	DZH-50-PPV-A
63	108 709	DZH-63-PPV-A

Flachzylinder DZH

Zubehör


FESTO

Fußbefestigung HZS

Werkstoff:

Stahl

Kupfer-, PTFE- und silikonfrei



Abmessungen und Bestellangaben													
für Ø	AB Ø	AH	AO	AT	AU	E1	SA	TR	XA	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
16	4,5	24,5	4	4	21	20	120,5	12	117	2	60	151 933	HZS-16
20	4,5	27,5	4	4	21	23	132,5	15	130	2	70	151 932	HZS-20
25	5,5	30	5	4	25	26	142,5	16,5	138	2	90	151 931	HZS-25
32	7	32	8	4	24	36	142	24	144	2	105	14 879	HZS-32
40	9	40	10	5	28	40	161	25	163	2	165	14 880	HZS-40
50	9	50	10	6	32	46	170	30	175,5	2	270	14 881	HZS-50
63	9	62	15	6	35	54	185	38	190	2	365	14 882	HZS-63



1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Flanschbefestigung FZS

Werkstoff:

Aluminium-Knetlegierung



Abmessungen und Bestellangaben												
für Ø	E	FB Ø	MF	R	TF	UF	W	ZF	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
16	21	4,8	10	–	48	60	7,5	106	2	30	151 930	FZS-16
20	24	4,8	10	–	54	70	8,5	119	2	40	151 929	FZS-20
25	27	5,8	10	–	60	75	10,5	123	2	50	151 928	FZS-25
32	36	5,8	10	24	62	75	16	130	2	60	14 887	FZS-32
40	40	5,8	10	28	78	90	20	145	2	80	14 888	FZS-40
50	46	6,8	12	32	94	108	25,5	155,5	2	135	14 889	FZS-50
63	54	6,8	15	40	120	134	25	170	2	260	14 890	FZS-63

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen


Flachzylinder DZH

Zubehör

FESTO


Fußbefestigung HZB für Kolben-Ø 16 ... 25 mm

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung



für Kolben-Ø 32 ... 63 mm

Werkstoff:
Stahl




Abmessungen und Bestellangaben																	
für Ø	AB Ø	AH1	AO	AT	AU	AU1	MF	SA	SA1	TR1	US	XA	XA1	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
16	4,5	20	4	–	–	23	10	–	88,5	23	30	–	101	2	50	151 936	HZB-16
20	4,5	21,5	4	–	–	26	10	–	100,5	27	35	–	114	2	60	151 935	HZB-20
25	5,5	23	5	–	–	30	10	–	104,5	30,5	40	–	119	2	80	151 934	HZB-25
32	7	26	8	4	24	–	–	142	–	32	48	144	–	2	130	14 875	HZB-32
40	9	29	10	5	28	–	–	161	–	46	62	163	–	2	235	14 876	HZB-40
50	9	34	10	6	32	–	–	170	–	62	78	175,5	–	2	410	14 877	HZB-50
63	9	38	15	6	35	–	–	185	–	88	104	190	–	2	640	14 878	HZB-63

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Schwenkflansch SZSB, schmal/ breit für Kolben-Ø 16 ... 25 mm

Werkstoff:
hochlegierter Stahl rostfrei



Abmessungen und Bestellangaben							
für Ø	CD Ø H8	EW	FL	L	XC	Gewicht [g]	Teile-Nr. Typ
16	4	8	14	8	110	10	151 927 SZSB-16
20	6	12	16	10	125	20	151 926 SZSB-20
25	8	16	20	14	133	40	151 925 SZSB-25


Flachzylinder DZH

Zubehör

FESTO

Schwenkflansch SZS, schmal für Kolben-Ø 32 ... 63 mm

Werkstoff:
Aluminium-Druckguss




Abmessungen und Bestellangaben

für Ø	CB	EK Ø	FL	L	ML	MR	UB	XC	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
	+0,2	e8					±0,1				
32	9,4	10	22	13,5	35,6	11	25,8	142	80	14 883	SZS-32
40	12,4	12	25	15,5	39,6	13	28,8	160	120	14 884	SZS-40
50	14,4	12	27	15,5	45,6	13	34,8	170,5	170	14 885	SZS-50
63	16,4	16	35	22,4	53,6	17	40,8	190	320	14 886	SZS-63

Schwenkflansch SZB, breit für Kolben-Ø 32 ... 63 mm

Werkstoff:
hochlegierter Stahl rostfrei



Abmessungen und Bestellangaben

für Ø	CB1	EK Ø	FL	LT	ML1	MR	UB1	XC	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
	H14	e8									
32	16	10	22	14	47	11	36 _{-0,7}	142	170	30 798	SZB-32
40	28	12	25	15,5	61	13	52 ₋₁	160	280	30 799	SZB-40
50	32	12	27	16	77	13	60 ₋₁	170,5	410	30 629	SZB-50
63	40	16	35	23	103	17	70 ₋₁	190	660	30 630	SZB-63


Flachzylinder DZH

Zubehör

FESTO


Lagerbock LBZB für Kolben-Ø 32 mm

Werkstoff:
hochlegierter Stahl rostfrei



Lagerbock LBZS für Kolben-Ø 32 ... 63 mm

Werkstoff:
hochlegierter Stahl rostfrei








Abmessungen und Bestellangaben																
für Ø	BR	BT	CK Ø H9	EB Ø	EM b13	GL	HB Ø	OF	PH	RA	TE	UL	UR	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
LBZB																
32	Abmessungen ➔ oben														33 842	LBZB-32
LBZS																
32	10	8	10	10	9	21	5,5	7,4	33,5	18	24	35	31	90	33 843	LBZS-32
40	11	10	12	10	12	24	5,5	9,4	40	22	28	39	35	135	33 844	LBZS-40
50	13	12	12	11	14	33	6,6	11,4	51,5	30	30	45	45	235	33 845	LBZS-50
63	15	12	16	11	16	37	6,6	11,3	62	35	38	53	51	305	33 846	LBZS-63

Flachzylinder DZH

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Befestigungselemente				Datenblätter → Internet: lagerbock			
Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ
Lagerbock LBN				Lagerbock LN			
	16	6 058	LBN-12/16		32	5 147	LN-32
	20	6 059	LBN-20/25		40	5 148	LN-40
	25				50	5 149	LN-50
					63	5 150	LN-63
Lagerbock LBG				Lagerbock quer LQG			
	32	31 761	LBG-32		32	31 768	LQG-32
	40	31 762	LBG-40		40	31 769	LQG-40
	50	31 763	LBG-50		50	31 770	LQG-50
	63	31 764	LBG-63		63	31 771	LQG-63

Bestellangaben – Kolbenstangenaufsätze				Datenblätter → Internet: kolbenstangenaufsatz			
Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ
Gelenkkopf SGS				Gabelkopf SGA			
	16	9 254	SGS-M6		16	–	–
	20	9 255	SGS-M8		20	–	–
	25	9 261	SGS-M10x1,25		25	32 954	SGA-M10x1,25
	32				32		
	40	9 262	SGS-M12x1,25		40	10 767	SGA-M12x1,25
	50	9 263	SGS-M16x1,5		50	10 768	SGA-M16x1,5
	63				63		
Gabelkopf SG				Flexo-Kupplung FK			
	16	3 110	SG-M6		16	2 061	FK-M6
	20	3 111	SG-M8		20	2 062	FK-M8
	25	6 144	SG-M10x1,25		25	6 140	FK-M10x1,25
	32				32		
	40	6 145	SG-M12x1,25		40	6 141	FK-M12x1,25
	50	6 146	SG-M16x1,5		50	6 142	FK-M16x1,5
	63				63		
Kupplungsstück KSZ				Adapter AD			
	16	36 123	KSZ-M6		16	157 328	AD-M6-M5
	20	36 124	KSZ-M8			157 329	AD-M6-1/8
	25	36 125	KSZ-M10x1,25			157 330	AD-M6-1/4
	32				20	157 331	AD-M8-1/8
	40	36 126	KSZ-M12x1,25			157 332	AD-M8-1/4
	50	36 127	KSZ-M16x1,5		25	157 333	AD-M10x1,25-1/8
	63					157 334	AD-M10x1,25-1/4

Flachzylinder DZH

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Näherungsschalter in Quaderform, magnetoresistiv						Datenblätter → Internet: smto	
	Montage	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss		Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
			Kabel	Stecker M8			
Schließer							
	mit Zubehör	PNP	3-adrig	–	2,5	151 683	SMT0-1-PS-K-LED-24-C
			–	3-polig	–	151 685	SMT0-1-PS-S-LED-24-C
		NPN	3-adrig	–	2,5	151 684	SMT0-1-NS-K-LED-24-C
			–	3-polig	–	151 686	SMT0-1-NS-S-LED-24-C

Bestellangaben – Näherungsschalter in Quaderform, magnetisch Reed					Datenblätter → Internet: smeo	
	Montage	Elektrischer Anschluss		Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
		Kabel	Stecker M8			
Schließer						
	mit Zubehör	3-adrig	–	2,5	30 459	SME0-1-LED-24-B
		3-adrig	–	5,0	151 672	SME0-1-LED-24-K5-B
		–	3-polig	–	150 848	SME0-1-S-LED-24-B



Bestellangaben – Näherungsschalter in Quaderform, pneumatisch				Datenblätter → Internet: smpo	
	Montage	Pneumatischer Anschluss	Teile-Nr.	Typ	
3/2-Wegeventil, Grundstellung geschlossen					
	mit Zubehör	Stecknippel für Schlauch-Innen-Ø 3 mm	31 008	SMPO-1-H-B	


Bestellangaben – Befestigungsbausatz			Datenblätter → Internet: smb	
	Montage	Teile-Nr.	Typ	
	für Zylinder mit Befestigungsstange Ø 6 mm oder Befestigungsprofil DUO-Schiene	11 886	SMB-1	

Flachzylinder EZH/DZF/DZH

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv					Datenblätter → Internet: smt	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	543 867	SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	543 866	SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
			Stecker M12x1, 3-polig	0,3	543 869	SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12
		NPN	Kabel, 3-adrig	2,5	543 870	SMT-8M-NS-24V-K-2,5-OE
Stecker M8x1, 3-polig	0,3		543 871	SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D		
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	175 436	SMT-8-PS-K-LED-24-B
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	175 484	SMT-8-PS-S-LED-24-B
Öffner						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	PNP	Kabel, 3-adrig	7,5	543 873	SMT-8M-PO-24V-K7,5-OE

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetisch Reed					Datenblätter → Internet: sme	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behafet	Kabel, 3-adrig	2,5	543 862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
				5,0	543 863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
			Kabel, 2-adrig	2,5	543 872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	543 861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behafet	Kabel, 3-adrig	2,5	150 855	SME-8-K-LED-24
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	150 857	SME-8-S-LED-24
Öffner						
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behafet	Kabel, 3-adrig	7,5	160 251	SME-8-O-K-LED-24

Bestellangaben – Verbindungsleitungen					Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3	
			5	541 334	NEBU-M8G3-K-5-LE3	
	Dose gerade, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3	
			5	541 364	NEBU-M12G5-K-5-LE3	
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3	
			5	541 341	NEBU-M8W3-K-5-LE3	
	Dose gewinkelt, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 367	NEBU-M12W5-K-2.5-LE3	
			5	541 370	NEBU-M12W5-K-5-LE3	

Bestellangaben – Nutabdeckung für T-Nut					
	Montage	Länge	Teile-Nr.	Typ	
	von oben einsetzbar	2x 0,5 m	151 680	ABP-5-S	

Flachzylinder EZH/DZF/DZH

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Drossel-Rückschlagventile				Datenblätter → Internet: grl			
	Anschluss		Werkstoff	Teile-Nr.	Typ		
	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø					
für Abluft							
	M5	3	Metall-Ausführung	193 137	GRLA-M5-QS-3-D		
		4		193 138	GRLA-M5-QS-4-D		
		6		193 139	GRLA-M5-QS-6-D		
	G1/8	3		193 142	GRLA-1/8-QS-3-D		
		4		193 143	GRLA-1/8-QS-4-D		
		6		193 144	GRLA-1/8-QS-6-D		
		8		193 145	GRLA-1/8-QS-8-D		
	G1/4	6		193 146	GRLA-1/4-QS-6-D		
		8		193 147	GRLA-1/4-QS-8-D		
		10		193 148	GRLA-1/4-QS-10-D		
	G3/8	6		193 149	GRLA-3/8-QS-6-D		
		8		193 150	GRLA-3/8-QS-8-D		
		10		193 151	GRLA-3/8-QS-10-D		
	für Zuluft						
		M5		3	Metall-Ausführung	193 153	GRLZ-M5-QS-3-D
4			193 154	GRLZ-M5-QS-4-D			
6			193 155	GRLZ-M5-QS-6-D			
G1/8		3	193 156	GRLZ-1/8-QS-3-D			
		4	193 157	GRLZ-1/8-QS-4-D			
		6	193 158	GRLZ-1/8-QS-6-D			
		8	193 159	GRLZ-1/8-QS-8-D			