

Racores roscados

**FESTO**



# Racores roscados

Cuadro general de productos

FESTO

| Forma       | Ejecución                                                                           | Tipo      | Conexión D1 |                       |                       | Conexión D2 |                       |                       | → Página/<br>Internet |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |                                                                                     |           | Rosca M     | Rosca G <sup>1)</sup> | Rosca R <sup>1)</sup> | Rosca M     | Rosca G <sup>1)</sup> | Rosca R <sup>1)</sup> |                       |
| Forma recta | Tapón ciego                                                                         |           |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|             |    | B         | M3          | –                     | –                     | –           | –                     | –                     | 6                     |
|             |                                                                                     |           | M5          |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|             |                                                                                     |           | M7          |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|             |                                                                                     |           | –           |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|             |                                                                                     |           | G1/8        |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|             |                                                                                     |           | G1/4        |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|             |                                                                                     |           | G3/8        |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|             |                                                                                     |           | G1/2        |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|             | G3/4                                                                                |           |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|             | G1                                                                                  |           |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|             | Manguito                                                                            |           |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|             |    | NPFB-S    | M5          | –                     | –                     | –           | –                     | –                     | 12                    |
|             |                                                                                     |           | –           | G1/8                  |                       |             |                       |                       |                       |
|             |                                                                                     |           |             | G1/4                  |                       |             |                       |                       |                       |
|             |                                                                                     |           |             | G3/8                  |                       |             |                       |                       |                       |
|             |                                                                                     |           |             | G1/2                  |                       |             |                       |                       |                       |
|             |                                                                                     |           |             | G3/4                  |                       |             |                       |                       |                       |
|             |   | QM        | M5          | –                     | –                     | –           | –                     | –                     | 10                    |
|             |                                                                                     |           | –           | G1/8                  |                       |             |                       |                       |                       |
|             |                                                                                     |           |             | G1/4                  |                       |             |                       |                       |                       |
|             |                                                                                     |           |             | G3/8                  |                       |             |                       |                       |                       |
|             |                                                                                     |           |             | G1/2                  |                       |             |                       |                       |                       |
|             |                                                                                     |           |             | G3/4                  |                       |             |                       |                       |                       |
|             |                                                                                     | G1        |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|             |  | QM        | M5          | –                     | –                     | M5          | –                     | –                     | 10                    |
|             |                                                                                     |           | –           | G1/8                  |                       |             | G1/8                  |                       |                       |
|             |                                                                                     |           |             | G1/4                  |                       |             | G1/4                  |                       |                       |
|             |                                                                                     |           |             | G3/8                  |                       |             | G3/8                  |                       |                       |
|             |                                                                                     |           |             | G1/2                  |                       |             | G1/2                  |                       |                       |
|             |                                                                                     |           |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|             | Manguito reductor                                                                   |           |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|             |  | NPFB-R    | –           | G1/8                  | –                     | –           | G3/8                  | –                     | 12                    |
|             |                                                                                     |           |             | G1/2                  |                       |             | G3/4                  |                       |                       |
|             |  | QMR       | –           | G1/8                  | –                     | M5          | –                     | –                     | 11                    |
|             |                                                                                     |           |             | G1/4                  |                       |             | G1/8                  |                       |                       |
|             |                                                                                     |           |             | G3/8                  |                       |             | G1/4                  |                       |                       |
|             |                                                                                     |           |             | G1/2                  |                       |             | G3/8                  |                       |                       |
|             | Prolongación                                                                        |           |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|             |  | NPFB-E... | –           | G1/8                  | –                     | –           | G1/8                  | –                     | 13                    |
|             |                                                                                     |           |             | G1/4                  |                       |             | G1/4                  |                       |                       |
|             |                                                                                     |           | G3/8        | G3/8                  |                       |             |                       |                       |                       |
|             |                                                                                     |           | G1/2        | G1/2                  |                       |             |                       |                       |                       |

1) Se recomienda el uso de cinta hermetizante GWB-0,1 n° de artículo 9076, para la rosca cilíndrica de los racores NPFB.

# Racores roscados

Cuadro general de productos

FESTO

| Forma                                                                               | Ejecución                                                                         | Tipo   | Conexión D1                                                                         |                       |                       | Conexión D2 |                       |                       | → Página/<br>Internet |      |                  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------------------|---|
|                                                                                     |                                                                                   |        | Rosca M                                                                             | Rosca G <sup>1)</sup> | Rosca R <sup>1)</sup> | Rosca M     | Rosca G <sup>1)</sup> | Rosca R <sup>1)</sup> |                       |      |                  |   |
| Forma recta                                                                         | Empalme doble                                                                     |        |                                                                                     |                       |                       |             |                       |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |  | NPFB-D | M5                                                                                  | -                     | -                     | M5          | -                     | -                     | 14                    |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        | M7                                                                                  |                       |                       | -           | G1/8                  |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        | -                                                                                   |                       |                       | G1/8        | G1/8, G1/4, G3/8      |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     |                       |                       | G1/4        | G1/4, G3/8, G1/2      |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     |                       |                       | G3/8        | G3/8, G1/2            |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     |                       |                       | G1/2        | G1/2                  |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        | -                                                                                   | -                     | R1/8                  | -           | -                     | R1/8, R1/4, R3/8      |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     |                       | R1/4                  |             |                       | R1/4, R3/8, R1/2      |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     |                       | R3/8                  |             |                       | R3/8, R1/2            |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     |                       | R1/2                  |             |                       | R1/2, R3/4            |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     |                       | R1/4                  |             |                       | R1/4                  |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     |                       | R1                    |             |                       | R1                    |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |  | E      | M3                                                                                  | -                     | -                     | M3          | -                     | -                     | 8                     |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        | M5                                                                                  |                       |                       | M5          | G1/8                  |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        | M7                                                                                  |                       |                       | -           | G1/8                  |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        | -                                                                                   |                       |                       | -           | G1/8, G1/4, G3/8      |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     |                       |                       |             | G1/4, G3/8, G1/2      |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     |                       |                       |             | G3/8, G1/2            |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     | G1/2, G3/4            |                       |             |                       |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     | G3/4                  |                       |             |                       |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |  | ESK                   |                       |             | R1/8                  |                       |                       |      | R1/8, R1/4, R3/8 | 9 |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     |                       |                       |             | R1/4                  |                       |                       |      | R1/4, R3/8, R1/2 |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     |                       |                       |             | R3/8                  |                       |                       |      | R3/8, R1/2       |   |
| R1/2                                                                                |                                                                                   |        |                                                                                     |                       |                       |             |                       |                       |                       | R1/2 |                  |   |
| Boquilla reductora: rosca interior / rosca exterior                                 |                                                                                   |        |                                                                                     |                       |                       |             |                       |                       |                       |      |                  |   |
|  | NPFB-R                                                                            | M5     | -                                                                                   | -                     | -                     | G1/8        | -                     | 15                    |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   | -      | G1/8                                                                                |                       |                       | G1/4, G3/8  |                       |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        | G1/4                                                                                |                       |                       | G3/8        |                       |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        | G3/8                                                                                |                       |                       | G1/2        |                       |                       |                       |      |                  |   |
| Boquilla reductora: rosca exterior / rosca interior                                 |                                                                                   |        |                                                                                     |                       |                       |             |                       |                       |                       |      |                  |   |
|  | NPFB-R                                                                            | -      | G1/8                                                                                | -                     | M5                    | -           | -                     | 15                    |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        | G1/4                                                                                |                       | -                     | G1/8        |                       |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        | G3/8                                                                                |                       |                       | G1/8, G1/4  |                       |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        | G1/2                                                                                |                       |                       | G1/4, G3/8  |                       |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        | G3/4                                                                                |                       |                       | G1/2        |                       |                       |                       |      |                  |   |
|  | D                                                                                 | M3     | -                                                                                   | -                     | M5                    | -           | -                     | 7                     |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   | M5     |                                                                                     |                       | M7                    | G1/8, G1/4  |                       |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   | M7     |                                                                                     |                       |                       | G1/8        |                       |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   | -      | -                                                                                   | G1/8                  | G1/4, G3/8            |             |                       |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     | G1/4                  | G3/8, G1/2, G3/4      |             |                       |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     | G3/8                  | G1/2, G3/4            |             |                       |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     | G1/2                  | G3/4, G1              |             |                       |                       |                       |      |                  |   |
|                                                                                     |                                                                                   |        |                                                                                     | G3/4                  | G1                    |             |                       |                       |                       |      |                  |   |

1) Se recomienda el uso de cinta hermetizante GWB-0,1 n° de artículo 9076, para la rosca cilíndrica de los racores NPFB.

# Racores roscados

Cuadro general de productos

FESTO

| Forma         | Ejecución                                                                           | Tipo   | Conexión D1 |                       |                       | Conexión D2 |                       |                       | → Página/<br>Internet |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                     |        | Rosca M     | Rosca G <sup>1)</sup> | Rosca R <sup>1)</sup> | Rosca M     | Rosca G <sup>1)</sup> | Rosca R <sup>1)</sup> |                       |
| Forma recta   | Pasamuros con rosca interior                                                        |        |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |    | SCM    | M5          | –                     | –                     | –           | –                     | –                     | 9                     |
|               |                                                                                     |        | –           | G1/8                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G1/4                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G3/8                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G1/2                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
| En forma de L | Racor en L, rosca interior                                                          |        |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |    | NPFB-L | M5          | –                     | –                     | –           | –                     | –                     | 16                    |
|               |                                                                                     |        | –           | G1/8                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G1/4                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G3/8                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G1/2                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G3/4                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G1                    |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               | Racor en L: rosca exterior / rosca interior                                         |        |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |   | NPFB-L | M5          | –                     | –                     | M5          | –                     | –                     | 16                    |
|               |                                                                                     |        | –           | G1/8                  |                       |             |                       | R1/8                  |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G1/4                  |                       |             |                       | R1/4                  |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G3/8                  |                       |             |                       | R3/8                  |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G1/2                  |                       |             |                       | R1/2                  |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G3/4                  |                       |             |                       | R1/4                  |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G1                    |                       |             |                       | R1                    |                       |
|               |                                                                                     |        |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               | Racor en L: rosca exterior                                                          |        |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |  | NPFB-L | M5          | –                     | –                     | –           | –                     | –                     | 17                    |
|               |                                                                                     |        | –           |                       |                       |             |                       | R1/8                  |                       |
|               |                                                                                     |        |             |                       |                       |             |                       | R1/4                  |                       |
|               |                                                                                     |        |             |                       |                       |             |                       | R3/8                  |                       |
|               |                                                                                     |        |             |                       |                       |             |                       | R1/2                  |                       |
|               |                                                                                     |        |             | R1/4                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             | R1                    |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
| En forma de T | Racor en T: rosca interior                                                          |        |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |  | NPFB-T | M5          | –                     | –                     | –           | –                     | –                     | 17                    |
|               |                                                                                     |        | –           | G1/8                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G1/4                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G3/8                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G1/2                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G3/4                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G1                    |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               | Racor en T: rosca interior / rosca exterior / rosca interior                        |        |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |  | NPFB-T | M5          | –                     | –                     | M5          | –                     | –                     | 18                    |
|               |                                                                                     |        | –           | G1/8                  |                       |             |                       | R1/8                  |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G1/4                  |                       |             |                       | R1/4                  |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G3/8                  |                       |             |                       | R3/8                  |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G1/2                  |                       |             |                       | R1/2                  |                       |
|               |                                                                                     |        |             | G3/4                  |                       |             |                       | R1/4                  |                       |
|               |                                                                                     |        | G1          | R1                    |                       |             |                       |                       |                       |

1) Se recomienda el uso de cinta hermetizante GWB-0,1 n° de artículo 9076, para la rosca cilíndrica de los racores NPFB.

# Racores roscados

Cuadro general de productos

FESTO

| Forma         | Ejecución                                                                           | Tipo                                                                                | Conexión D1                                                                         |                              |                                                 | Conexión D2                  |                                                 |                              | → Página/<br>Internet |                              |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|----|
|               |                                                                                     |                                                                                     | Rosca M                                                                             | Rosca G <sup>1)</sup>        | Rosca R <sup>1)</sup>                           | Rosca M                      | Rosca G <sup>1)</sup>                           | Rosca R <sup>1)</sup>        |                       |                              |    |
| En forma de T | Racor en T: rosca interior / rosca exterior / rosca exterior                        |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                 |                              |                                                 |                              |                       |                              |    |
|               |    | NPFB-T                                                                              | –                                                                                   | G1/8<br>G1/4<br>G3/8<br>G1/2 | –                                               | –                            | –                                               | R1/8<br>R1/4<br>R3/8<br>R1/2 | 18                    |                              |    |
|               | Racor en T: rosca exterior                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                 |                              |                                                 |                              |                       |                              |    |
|               |    | NPFB-T                                                                              | –                                                                                   | –                            | R1/8<br>R1/4<br>R3/8<br>R1/2<br>R1/4<br>R1      | –                            | –                                               | –                            | 19                    |                              |    |
|               | Racor en T: rosca exterior / rosca exterior / rosca interior                        |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                 |                              |                                                 |                              |                       |                              |    |
|               |    | NPFB-T                                                                              | –                                                                                   | –                            | R1/8<br>R1/4<br>R3/8<br>R1/2                    | –                            | G1/8<br>G1/4<br>G3/8<br>G1/2                    | –                            | 19                    |                              |    |
|               | Racor en T: rosca exterior / rosca interior / rosca interior                        |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                 |                              |                                                 |                              |                       |                              |    |
|               |  | NPFB-T                                                                              | M5<br>–                                                                             | –                            | –<br>R1/8<br>R1/4<br>R3/8<br>R1/2<br>R1/4<br>R1 | M5<br>–                      | –<br>G1/8<br>G1/4<br>G3/8<br>G1/2<br>G3/4<br>G1 | –                            | 20                    |                              |    |
|               | En forma de Y                                                                       | Racor en Y, rosca interior                                                          |                                                                                     |                              |                                                 |                              |                                                 |                              |                       |                              |    |
|               |                                                                                     |  | NPFB-Y                                                                              | –                            | G1/8<br>G1/4<br>G3/8<br>G1/2                    | –                            | –                                               | –                            | –                     | 20                           |    |
|               |                                                                                     | Racor en Y: rosca exterior / rosca interior / rosca interior                        |                                                                                     |                              |                                                 |                              |                                                 |                              |                       |                              |    |
|               |                                                                                     |  | NPFB-Y                                                                              | –                            | –                                               | R1/8<br>R1/4<br>R3/8<br>R1/2 | –                                               | G1/8<br>G1/4<br>G3/8<br>G1/2 | –                     | 21                           |    |
|               |                                                                                     | En forma de X                                                                       | Racor en X, rosca interior                                                          |                              |                                                 |                              |                                                 |                              |                       |                              |    |
|               |                                                                                     |                                                                                     |  | NPFB-X                       | –                                               | G1/8<br>G1/4<br>G3/8<br>G1/2 | –                                               | –                            | –                     | –                            | 21 |
|               |                                                                                     |                                                                                     | Racor en X: rosca exterior / rosca interior / rosca interior / rosca interior       |                              |                                                 |                              |                                                 |                              |                       |                              |    |
|               |                                                                                     |                                                                                     |  | NPFB-X                       | –                                               | G1/8<br>G1/4<br>G3/8<br>G1/2 | –                                               | –                            | –                     | R1/8<br>R1/4<br>R3/8<br>R1/2 | 22 |

1) Se recomienda el uso de cinta hermetizante GWB-0,1 n° de artículo 9076, para la rosca cilíndrica de los racores NPFB.

# Racores roscados


Hoja de datos

FESTO

## Tapones ciegos B-M3-S9 con junta

Material:  
Acero de aleación fina, inoxidable


Nota sobre los materiales:  
No contiene cobre ni PTFE



## Tapones ciegos B-M5 con junta

Material:  
Aluminio


Nota sobre los materiales:  
No contiene cobre ni PTFE



## Tapón ciego B con junta

Material:  
Acero

Nota sobre los materiales:  
No contiene cobre ni PTFE



| Dimensiones y referencias |     |     |       |     |                 |            |                         |     |
|---------------------------|-----|-----|-------|-----|-----------------|------------|-------------------------|-----|
| Conexión                  | D5  | L1  | L2    | ≡C1 | Peso/unidad [g] | Nº de art. | Tipo                    | PE* |
| D1                        | Ø   |     |       |     |                 |            |                         |     |
| Rosca M                   |     |     |       |     |                 |            |                         |     |
| M3                        | –   | 5,3 | 2,8   | 4,5 | 1               | 30 979     | B-M3-S9 <sup>1)</sup>   | 10  |
| M5                        | –   | 7,8 | 3,8   | 7   | 1               | 3 843      | B-M5                    | 10  |
|                           |     |     |       |     |                 | 534 212    | B-M5-100                | 100 |
|                           | 8   | 6,3 | 3,8   | 2,5 | 2               | 174 308    | B-M5-B                  | 10  |
| M7                        | 9,5 | 7,8 | 5,3   | 3   | 2               | 174 309    | B-M7                    | 10  |
| Rosca G                   |     |     |       |     |                 |            |                         |     |
| G1/8                      | 14  | 11  | 6,4   | 5   | 5               | 3 568      | B-1/8 <sup>2)</sup>     | 10  |
|                           |     |     |       |     |                 | 534 213    | B-1/8-100 <sup>2)</sup> | 100 |
| G1/4                      | 18  | 15  | 9,8   | 6   | 15              | 3 569      | B-1/4 <sup>2)</sup>     | 10  |
|                           |     |     |       |     |                 | 534 214    | B-1/4-50 <sup>2)</sup>  | 50  |
| G3/8                      | 22  | 15  | 9,8   | 8   | 22              | 3 570      | B-3/8 <sup>2)</sup>     | 10  |
|                           |     |     |       |     |                 | 534 215    | B-3/8-20 <sup>2)</sup>  | 20  |
| G1/2                      | 26  | 18  | 11,65 | 10  | 43              | 3 571      | B-1/2 <sup>2)</sup>     | 10  |
|                           |     |     |       |     |                 | 534 216    | B-1/2-20 <sup>2)</sup>  | 20  |
| G3/4                      | 32  | 20  | 13,05 | 12  | 73              | 3 572      | B-3/4 <sup>2)</sup>     | 1   |
| G1                        | 39  | 21  | 14    | 17  | 153             | 5 763      | B-1                     | 1   |

1) Ejecución resistente a la corrosión y a los ácidos  
2) Conformidad con RoHS

\* Cantidad por unidad de embalaje


# Racores roscados

Hoja de datos

**FESTO**

## Empalme reductor D con junta

Material:  
Latón




| Conexión |    | Dimensiones y referencias |      |    |     | Peso/unidad<br>[g] | Nº de art. | Tipo          | PE* |
|----------|----|---------------------------|------|----|-----|--------------------|------------|---------------|-----|
| D1       | D2 | D5                        | L1   | L2 | ≈ 1 |                    |            |               |     |
| M5       | M7 | 9                         | 13,5 | 6  | 3   | 43                 | 161 359    | D-M5I-M7A-ISK | 10  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

## Empalme reductor D con junta

Material:  
Latón  
D-M3I-M5A-S9:  
Acero de aleación fina, inoxidable



| Dimensiones y referencias |                           |      |      |     |                    |             |                            |     |  |
|---------------------------|---------------------------|------|------|-----|--------------------|-------------|----------------------------|-----|--|
| Conexión                  |                           | L1   | L2   | ≈ 1 | Peso/unidad<br>[g] | Nº de art.  | Tipo                       | PE* |  |
| D1                        | D2                        |      |      |     |                    |             |                            |     |  |
| Rosca M                   |                           |      |      |     |                    |             |                            |     |  |
| M3                        | M5                        | 6,3  | 3,8  | 7   | 1                  | 30 980      | D-M3I-M5A-S9 <sup>1)</sup> | 10  |  |
| M5                        | G1/8<br>Profundidad: 6 mm | 9,5  | 4,9  | 13  | 10                 | 3 842       | D-M5I-1/8A <sup>2)</sup>   | 10  |  |
| Profundidad: 6 mm         |                           |      |      |     |                    | 534 208     | D-M5I-1/8A-100             | 100 |  |
| M5                        | G1/4                      | 12   | 5,8  | 17  | 12                 | 197 632     | D-M5I-1/4A                 | 10  |  |
| M7                        | G1/8                      | 9,5  | 4,9  | 13  | –                  | 534 144     | D-M7I-1/8A                 | 10  |  |
|                           |                           |      |      |     |                    |             |                            |     |  |
|                           |                           |      |      |     |                    |             |                            |     |  |
| G1/8                      | G1/4                      | 12   | 5,8  | 17  | 8                  | 3 577       | D-1/8I-1/4A                | 10  |  |
|                           |                           |      |      |     |                    | 534 209     | D-1/8I-1/4A-100            | 100 |  |
|                           | G3/8                      | 14   | 6,8  | 19  | –                  | 534 147     | D-1/8I-3/8A                | 10  |  |
| G1/4                      | G3/8                      | 14   | 6,8  | 19  | 14                 | 3 581       | D-1/4I-3/8A                | 10  |  |
|                           |                           |      |      |     |                    | 534 210     | D-1/4I-3/8A-50             | 50  |  |
|                           | G1/2                      | 15,5 | 8,15 | 24  | 36                 | 197 633     | D-1/4I-1/2A                | 10  |  |
| G3/4                      | 20,4                      | 9,05 | 32   | –   | 534 145            | D-1/4I-3/4A | 10                         |     |  |
| G3/8                      | G1/2                      | 15,5 | 8,15 | 24  | 25                 | 3 585       | D-3/8I-1/2A                | 10  |  |
|                           |                           |      |      |     |                    | 534 211     | D-3/8I-1/2A-20             | 20  |  |
|                           | G3/4                      | 20,4 | 9,05 | 32  | –                  | 534 146     | D-3/8I-3/4A                | 10  |  |
| G1/2                      | G3/4                      | 20,4 | 14   | 32  | 45                 | 3 588       | D-1/2I-3/4A                | 1   |  |
|                           | G1                        | 21   | 13   | 36  | 110                | 197 634     | D-1/2I-1A                  | 1   |  |
| G3/4                      | G1                        | 21   | 13   | 36  | 55                 | 9 168       | D-3/4I-1A                  | 1   |  |

1) Ejecución resistente a la corrosión y a los ácidos  
2) No contiene cobre ni PTFE


\* Cantidad por unidad de embalaje

# Racores roscados

Hoja de datos

FESTO

**Empalme doble E**  
con dos juntas



| Dimensiones y referencias       |      |                  |      |      |      |     |                 |            |                             |     |
|---------------------------------|------|------------------|------|------|------|-----|-----------------|------------|-----------------------------|-----|
| Conexión                        |      | Diámetro nominal | L1   | L2   | L3   | ≡   | Peso/unidad [g] | Nº de art. | Tipo                        | PE* |
| D1                              | D2   |                  |      |      |      |     |                 |            |                             |     |
| Rosca M: acero de aleación fina |      |                  |      |      |      |     |                 |            |                             |     |
| M3                              | M3   | 1,7              | 10   | 2,8  | 2,8  | 4,5 | 1               | 30 987     | E-M3-M3-S9 <sup>1) 2)</sup> | 10  |
| Rosca M: acero                  |      |                  |      |      |      |     |                 |            |                             |     |
| M5                              | M5   | 2,5              | 12,6 | 3,8  | 3,8  | 7   | 2               | 4 139      | E-M5-M5 <sup>2)</sup>       | 10  |
|                                 | G1/8 | 2,5              | 15,3 | 3,8  | 4,9  | 13  | 1               | 4 138      | E-M5-1/8 <sup>2)</sup>      | 10  |
|                                 |      |                  |      |      |      |     |                 | 534 204    | E-M5-1/8-100 <sup>2)</sup>  | 100 |
| Rosca G: aluminio               |      |                  |      |      |      |     |                 |            |                             |     |
| G1/8                            | G1/8 | 4,5              | 17   | 4,9  | 4,9  | 13  | 1               | 3 573      | E-1/8-1/8 <sup>2)</sup>     | 10  |
|                                 | G1/4 | 4,5              | 19,5 | 4,9  | 5,8  | 17  | 1               | 3 574      | E-1/8-1/4 <sup>2)</sup>     | 10  |
|                                 |      |                  |      |      |      |     |                 | 534 205    | E-1/8-1/4-100 <sup>2)</sup> | 100 |
| G1/4                            | G1/4 | 6,5              | 21   | 5,8  | 5,8  | 17  | 1               | 3 575      | E-1/4-1/4 <sup>2)</sup>     | 10  |
|                                 | G3/8 | 6,5              | 22   | 5,8  | 6,8  | 19  | 10              | 3 576      | E-1/4-3/8 <sup>2)</sup>     | 10  |
|                                 |      |                  |      |      |      |     |                 | 534 206    | E-1/4-3/8-50 <sup>2)</sup>  | 50  |
| G3/8                            | G3/8 | 9,0              | 23   | 6,8  | 6,8  | 19  | 10              | 3 578      | E-3/8-3/8 <sup>2)</sup>     | 10  |
|                                 | G1/2 | 9,0              | 26,5 | 6,8  | 8,15 | 24  | 20              | 3 579      | E-3/8-1/2 <sup>2)</sup>     | 1   |
|                                 |      |                  |      |      |      |     |                 | 534 207    | E-3/8-1/2-20 <sup>2)</sup>  | 20  |
| G1/2                            | G1/2 | 13,0             | 28   | 8,15 | 8,15 | 24  | 20              | 3 580      | E-1/2-1/2 <sup>2)</sup>     | 1   |
|                                 | G3/4 | 13,0             | 30,5 | 8,5  | 9,05 | 32  | 35              | 3 582      | E-1/2-3/4 <sup>2)</sup>     | 1   |
| G3/4                            | G3/4 | 18,0             | 32   | 9,5  | 9,05 | 32  | 30              | 3 584      | E-3/4-3/4 <sup>2)</sup>     | 1   |
| Rosca M: latón                  |      |                  |      |      |      |     |                 |            |                             |     |
| M7                              | G1/8 | 4,5              | 17,7 | 5,3  | 4,9  | 13  |                 | 534 148    | E-M7-1/8-MS                 | 10  |
| Rosca G: latón                  |      |                  |      |      |      |     |                 |            |                             |     |
| G1/8                            | G1/8 | 4,5              | 17   | 4,9  | 4,9  | 13  | 10              | 15 621     | E-1/8-1/8-MS                | 10  |
|                                 | G1/4 | 4,5              | 19,5 | 4,9  | 5,8  | 17  | 20              | 15 622     | E-1/8-1/4-MS                | 10  |
|                                 | G3/8 | 5,3              | 20,4 | 4,9  | 6,8  | 19  | 25              | 534 150    | E-1/8-3/8-MS                | 10  |
| G1/4                            | G1/4 | 6,5              | 21   | 5,8  | 5,8  | 17  | 20              | 15 623     | E-1/4-1/4-MS                | 10  |
|                                 | G3/8 | 6,5              | 22   | 5,8  | 6,8  | 19  | 30              | 15 624     | E-1/4-3/8-MS                | 10  |
|                                 | G1/2 | 8                | 25,5 | 5,8  | 8,15 | 24  | 30              | 534 149    | E-1/4-1/2-MS                | 10  |
| G3/8                            | G3/8 | 9                | 23   | 6,8  | 6,8  | 19  | 30              | 15 625     | E-3/8-3/8-MS                | 10  |
|                                 | G1/2 | 9                | 26,5 | 6,8  | 8,15 | 24  | 53              | 15 626     | E-3/8-1/2-MS                | 1   |
| G1/2                            | G1/2 | 13               | 28   | 8,15 | 8,15 | 24  | 52              | 15 627     | E-1/2-1/2-MS                | 1   |
|                                 | G3/4 | 13               | 30,5 | 8,15 | 9,05 | 32  | 100             | 15 628     | E-1/2-3/4-MS                | 1   |
| G3/4                            | G3/4 | 18               | 32   | 9,05 | 9,05 | 32  | 100             | 15 629     | E-3/4-3/4-MS                | 1   |

1) Ejecución resistente a la corrosión y a los ácidos  
2) No contiene cobre ni PTFE

\* Cantidad por unidad de embalaje

## Racores roscados

Hoja de datos


FESTO

### Empalme doble ESK

ajustable para compensación del  
ángulo de montaje

Material:

Latón




| Dimensiones y referencias |                 |      |    |     |    |    |    |            |                                    |     |
|---------------------------|-----------------|------|----|-----|----|----|----|------------|------------------------------------|-----|
| Conexión                  |                 | L1   | L2 | L3  | 1  | 2  | 3  | Nº de art. | Tipo                               | PE* |
| D1                        | D2              |      |    |     |    |    |    |            |                                    |     |
| R $\frac{1}{8}$           | R $\frac{1}{8}$ | 27   | 9  | 8,5 | 15 | 5  | 5  | 151 520    | ESK- $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{8}$ | 1   |
|                           | R $\frac{1}{4}$ | 30,6 | 12 | 9,5 | 19 | 5  | 6  | 534 151    | ESK- $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ | 1   |
|                           | R $\frac{3}{8}$ | 34,5 | 13 | 10  | 22 | 5  | 8  | 534 155    | ESK- $\frac{1}{8}$ - $\frac{3}{8}$ | 1   |
| R $\frac{1}{4}$           | R $\frac{1}{4}$ | 34   | 12 | 9,5 | 19 | 6  | 6  | 151 521    | ESK- $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{4}$ | 1   |
|                           | R $\frac{3}{8}$ | 36   | 13 | 10  | 22 | 6  | 8  | 534 152    | ESK- $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{8}$ | 1   |
|                           | R $\frac{1}{2}$ | 40,5 | 16 | 12  | 27 | 6  | 12 | 534 153    | ESK- $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ | 1   |
| R $\frac{3}{8}$           | R $\frac{3}{8}$ | 36   | 13 | 10  | 22 | 8  | 8  | 151 522    | ESK- $\frac{3}{8}$ - $\frac{3}{8}$ | 1   |
|                           | R $\frac{1}{2}$ | 44   | 16 | 12  | 27 | 8  | 12 | 534 154    | ESK- $\frac{3}{8}$ - $\frac{1}{2}$ | 1   |
| R $\frac{1}{2}$           | R $\frac{1}{2}$ | 44   | 16 | 12  | 27 | 12 | 12 | 151 523    | ESK- $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ | 1   |

\* Cantidad por unidad de embalaje

### Pasamuros con rosca interior SCM

Material:

Aluminio anodizado azul



| Dimensiones y referencias |         |   |      |      |    |                 |            |                    |  |     |
|---------------------------|---------|---|------|------|----|-----------------|------------|--------------------|--|-----|
| Conexión                  | D5      | B | B1   | L1   | 1  | Peso/unidad [g] | Nº de art. | Tipo               |  | PE* |
| D1                        |         |   |      |      |    |                 |            |                    |  |     |
| M5                        | M10x1   | 4 | 3,5  | 15,5 | 13 | 5               | 9 969      | SCM-M5             |  | 1   |
| G $\frac{3}{8}$           | M14x1,5 | 5 | 5    | 20   | 17 | 10              | 9 970      | SCM- $\frac{1}{8}$ |  | 1   |
| G $\frac{1}{4}$           | M20x1,5 | 5 | 7    | 22   | 24 | 28              | 9 971      | SCM- $\frac{1}{4}$ |  | 1   |
| G $\frac{3}{8}$           | M24x1,5 | 8 | 8,5  | 26,5 | 27 | 34              | 9 972      | SCM- $\frac{3}{8}$ |  | 1   |
| G $\frac{1}{2}$           | M30x1,5 | 8 | 10,5 | 28,5 | 36 | 78              | 9 973      | SCM- $\frac{1}{2}$ |  | 1   |

\* Cantidad por unidad de embalaje

# Racores roscados

Hoja de datos

FESTO

## Manguito QM

Material:

Aluminio anodizado azul


QM-M5-M5:

Acero

Nota sobre los materiales:

No contiene cobre ni PTFE

Conformidad con RoHS



| Dimensiones y referencias |    |     |                 |            |            |     |
|---------------------------|----|-----|-----------------|------------|------------|-----|
| Conexión                  | L1 | ≈ 1 | Peso/unidad [g] | Nº de art. | Tipo       | PE* |
| D1                        |    |     |                 |            |            |     |
| M5                        | 12 | 7   | 1               | 3 560      | QM-M5-M5   | 10  |
| G1/8                      | 22 | 13  | 6               | 2 254      | QM-1/8-1/8 | 10  |
| G1/4                      | 26 | 17  | 9               | 2 255      | QM-1/4-1/4 | 10  |
| G3/8                      | 32 | 22  | 19              | 2 256      | QM-3/8-3/8 | 10  |
| G1/2                      | 36 | 27  | 31              | 2 257      | QM-1/2-1/2 | 1   |
| G3/4                      | 36 | 32  | 36              | 4 226      | QM-3/4-3/4 | 1   |
| G1                        | 40 | 41  | 80              | 9 968      | QM-1-1     | 1   |

\* Cantidad por unidad de embalaje

## Manguito QM con junta

Material:


Aluminio anodizado azul

QM-M5-A/I:

Acero

Nota sobre los materiales:

No contiene cobre ni PTFE



| Dimensiones y referencias |      |      |      |     |             |            |            |     |
|---------------------------|------|------|------|-----|-------------|------------|------------|-----|
| Conexión                  |      | L1   | L2   | ≈ 1 | Peso/unidad | Nº de art. | Tipo       | PE* |
| D1                        | D2   |      |      |     | [g]         |            |            |     |
| M5                        | M5   | 18,5 | 3,8  | 7   | 4           | 36 169     | QM-M5-A/I  | 10  |
| G1/8                      | G1/8 | 25,6 | 4,9  | 13  | 7           | 36 170     | QM-1/8-A/I | 10  |
| G1/4                      | G1/4 | 36   | 5,8  | 17  | 15          | 36 171     | QM-1/4-A/I | 10  |
| G3/8                      | G3/8 | 37,8 | 6,8  | 19  | 16          | 36 172     | QM-3/8-A/I | 10  |
| G1/2                      | G1/2 | 49   | 8,15 | 24  | 36          | 187 387    | QM-1/2-A/I | 1   |

\* Cantidad por unidad de embalaje

# Racores roscados


Hoja de datos

FESTO

## Manguito reductor QMR

Material:

Latón niquelado



| Dimensiones y referencias |      |    |    |    |    |                    |            |               |     |
|---------------------------|------|----|----|----|----|--------------------|------------|---------------|-----|
| Conexión                  |      | L1 | L2 | L3 | ≡  | Peso/unidad<br>[g] | Nº de art. | Tipo          | PE* |
| D1                        | D2   |    |    |    |    |                    |            |               |     |
| Rosca M                   |      |    |    |    |    |                    |            |               |     |
| G1/8                      | M5   | 17 | 7  | 7  | 14 | 12                 | 153 281    | QMR-1/8-M5-B  | 10  |
| Rosca G                   |      |    |    |    |    |                    |            |               |     |
| G1/4                      | G1/8 | 21 | 8  | 9  | 17 | 22                 | 153 282    | QMR-1/4-1/8-B | 10  |
| G3/8                      | G1/4 | 25 | 11 | 11 | 21 | 34                 | 153 283    | QMR-3/8-1/4-B | 10  |
| G1/2                      | G3/8 | 33 | 14 | 14 | 24 | 55                 | 153 284    | QMR-1/2-3/8-B | 1   |

\* Cantidad por unidad de embalaje

## Racores roscados NPFB

Hoja de datos

**FESTO**

### Manguito NPFB-S

Presión de funcionamiento:

-0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

-20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



| Dimensiones y referencias |      |    |    |                 |         |               |     |
|---------------------------|------|----|----|-----------------|---------|---------------|-----|
| Conexión                  | D5   | L1 | ≅  | Peso/unidad [g] | Nº art. | Tipo          | PE* |
| D1                        | Ø    |    |    |                 |         |               |     |
| Rosca M                   |      |    |    |                 |         |               |     |
| M5                        | 7,5  | 11 | 8  | 3               | 547 809 | NPFB-S-2M5-F  | 10  |
| Rosca G                   |      |    |    |                 |         |               |     |
| G1/8                      | 13,8 | 15 | 14 | 11              | 547 810 | NPFB-S-2G18-F | 10  |
| G1/4                      | 16,8 | 22 | 17 | 20              | 547 811 | NPFB-S-2G14-F | 10  |
| G3/8                      | 21,8 | 24 | 22 | 38              | 547 812 | NPFB-S-2G38-F | 10  |
| G1/2                      | 25,5 | 30 | 26 | 55              | 547 813 | NPFB-S-2G12-F | 10  |
| G3/4                      | 31,5 | 32 | 32 | 91              | 547 814 | NPFB-S-2G34-F | 10  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

### Manguito reductor NPFB-R

Presión de funcionamiento:

-0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

-20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



| Dimensiones y referencias |      |      |      |    |    |                                                                                       |             |         |                  |     |
|---------------------------|------|------|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|-----|
| Conexión                  |      | D4   | D5   | L1 | L2 |  | Peso/unidad | Nº art. | Tipo             | PE* |
| D1                        | D2   | Ø    | Ø    |    |    |                                                                                       | [g]         |         |                  |     |
| G1/8                      | G3/8 | 13,8 | 21,8 | 20 | 10 | 22                                                                                    | 30          | 547 815 | NPFB-R-G38-G18-F | 10  |
| G1/2                      | G3/4 | 25,5 | 31,5 | 30 | 13 | 32                                                                                    | 83          | 547816  | NPFB-R-G34-G12-F | 10  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

## Racores roscados NPFB

Hoja de datos

### Prolongación NPFB-E...

Presión de funcionamiento:

-0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

-20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



| Dimensiones y referencias |      |    |      |    |    |     |    |             |         |                 |     |
|---------------------------|------|----|------|----|----|-----|----|-------------|---------|-----------------|-----|
| Conexión                  |      | D3 | D5   | L1 | L2 | L3  | ≡  | Peso/unidad | Nº art. | Tipo            | PE* |
| D1                        | D2   | Ø  | Ø    |    |    |     |    | [g]         |         |                 |     |
| <b>E1</b>                 |      |    |      |    |    |     |    |             |         |                 |     |
| G1/8                      | G1/8 | 5  | 13,5 | 22 | 6  | 6,5 | 14 | 17          | 547 822 | NPFB-E1-2G18-FM | 10  |
| G1/4                      | G1/4 | 7  | 16,5 | 28 | 8  | 10  | 17 | 28          | 547 823 | NPFB-E1-2G14-FM | 10  |
| G3/8                      | G3/8 | 11 | 21,8 | 32 | 9  | 10  | 22 | 40          | 547 824 | NPFB-E1-2G38-FM | 10  |
| G1/2                      | G1/2 | 14 | 25,5 | 35 | 10 | 11  | 26 | 55          | 547 825 | NPFB-E1-2G12-FM | 10  |
| <b>E2</b>                 |      |    |      |    |    |     |    |             |         |                 |     |
| G1/8                      | G1/8 | 5  | 13,5 | 32 | 6  | 6,5 | 14 | 25          | 547 826 | NPFB-E2-2G18-FM | 10  |
| G1/4                      | G1/4 | 7  | 16,5 | 35 | 8  | 10  | 17 | 35          | 547 827 | NPFB-E2-2G14-FM | 10  |
| <b>E3</b>                 |      |    |      |    |    |     |    |             |         |                 |     |
| G1/8                      | G1/8 | 5  | 13,5 | 42 | 6  | 6,5 | 14 | 32          | 547 828 | NPFB-E3-2G18-FM | 10  |
| G1/4                      | G1/4 | 7  | 16,5 | 51 | 8  | 10  | 17 | 51          | 547 829 | NPFB-E3-2G14-FM | 10  |
| <b>E4</b>                 |      |    |      |    |    |     |    |             |         |                 |     |
| G1/8                      | G1/8 | 5  | 13,5 | 51 | 6  | 6,5 | 14 | 40          | 547 830 | NPFB-E4-2G18-FM | 10  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

## Racores roscados NPFB

Hoja de datos

**FESTO**

### Boquilla doble NPFB-D

Presión de funcionamiento:

–0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

–20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío

Material:

Latón níquelado


Características del material:

Conformidad con RoHS


Contiene sustancias agresivas para la laca



Rosca G



Rosca R



| Dimensiones y referencias |    |         |      |      |      |    |                    |         |                  |     |
|---------------------------|----|---------|------|------|------|----|--------------------|---------|------------------|-----|
| Conexión                  | D2 | D3<br>Ø | L1   | L2   | L3   | ≡  | Peso/unidad<br>[g] | Nº art. | Tipo             | PE* |
| D1                        |    |         |      |      |      |    |                    |         |                  |     |
| Rosca M                   |    |         |      |      |      |    |                    |         |                  |     |
| M5                        | M5 | 2       | 11,5 | 4    | 4    | 8  | 3                  | 550 036 | NPFB-D-2M5-M     | 10  |
| M7                        | G½ | 4       | 14,5 | 4    | 6    | 14 | 7                  | 547 799 | NPFB-D-M7-G18-M  | 10  |
| Rosca G                   |    |         |      |      |      |    |                    |         |                  |     |
| G½                        | G½ | 5,5     | 16,5 | 6    | 6    | 14 | 10                 | 547 800 | NPFB-D-2G18-M    | 10  |
|                           | G¼ | 5,5     | 19   | 6    | 8    | 17 | 16                 | 547 801 | NPFB-D-G18-G14-M | 10  |
|                           | G¾ | 5,5     | 20   | 6    | 9    | 19 | 21                 | 547 802 | NPFB-D-G18-G38-M | 10  |
| G¼                        | G¼ | 8       | 21   | 8    | 8    | 17 | 17                 | 547 803 | NPFB-D-2G14-M    | 10  |
|                           | G¾ | 8       | 22   | 8    | 9    | 19 | 23                 | 547 804 | NPFB-D-G14-G38-M | 10  |
|                           | G½ | 8       | 23,5 | 8    | 10   | 24 | 36                 | 547 805 | NPFB-D-G14-G12-M | 10  |
| G¾                        | G¾ | 11      | 23   | 9    | 9    | 19 | 24                 | 547 806 | NPFB-D-2G38-M    | 10  |
|                           | G½ | 11      | 24,5 | 9    | 10   | 24 | 37                 | 547 807 | NPFB-D-G38-G12-M | 10  |
| G½                        | G½ | 14      | 25,5 | 10   | 10   | 24 | 38                 | 547 808 | NPFB-D-2G12-M    | 10  |
| Rosca R                   |    |         |      |      |      |    |                    |         |                  |     |
| R½                        | R½ | 5       | 20   | 8    | 8    | 12 | 11                 | 547 787 | NPFB-D-2R18-M    | 10  |
|                           | R¼ | 5       | 24   | 8    | 11   | 14 | 17                 | 547 788 | NPFB-D-R18-R14-M | 10  |
|                           | R¾ | 5,5     | 24,5 | 8    | 11,5 | 17 | 23                 | 547 789 | NPFB-D-R18-R38-M | 10  |
| R¼                        | R¼ | 8       | 27   | 11   | 11   | 14 | 21                 | 547 790 | NPFB-D-2R14-M    | 10  |
|                           | R¾ | 8       | 27,5 | 11   | 11,5 | 17 | 27                 | 547 791 | NPFB-D-R14-R38-M | 10  |
|                           | R½ | 8       | 30,5 | 11   | 14   | 22 | 44                 | 547 792 | NPFB-D-R14-R12-M | 10  |
| R¾                        | R¾ | 11      | 28   | 11,5 | 11,5 | 17 | 30                 | 547 793 | NPFB-D-2R38-M    | 10  |
|                           | R½ | 11      | 31   | 11,5 | 14   | 22 | 47                 | 547 794 | NPFB-D-R38-R12-M | 10  |
| R½                        | R½ | 14      | 33,5 | 14   | 14   | 22 | 56                 | 547 795 | NPFB-D-2R12-M    | 10  |
|                           | R¼ | 14      | 37,5 | 14   | 16,5 | 27 | 84                 | 547 796 | NPFB-D-R12-R34-M | 10  |
| R¼                        | R¼ | 18,5    | 40   | 16,5 | 16,5 | 27 | 97                 | 547 797 | NPFB-D-2R34-M    | 10  |
| R1                        | R1 | 24,5    | 45,5 | 19   | 19   | 34 | 158                | 547 798 | NPFB-D-2R1-M     | 10  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

## Racores roscados NPFB

Hoja de datos

### Boquilla reductora NPFB-R

Presión de funcionamiento:

–0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

–20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



| Dimensiones y referencias |      |     |      |      |    |     |    |                 |         |                   |     |
|---------------------------|------|-----|------|------|----|-----|----|-----------------|---------|-------------------|-----|
| Conexión                  |      | D3  | D5   | L1   | L2 | L3  | ≅  | Peso/unidad [g] | Nº art. | Tipo              | PE* |
| D1                        | D2   | Ø   | Ø    |      |    |     |    |                 |         |                   |     |
| M5                        | G1/8 | 2   | 13,8 | 15,5 | 4  | 6,5 | 14 | 11              | 547 817 | NPFB-R-G18-M5-FM  | 10  |
| G1/8                      | G1/4 | 5,5 | 16,8 | 20,5 | 6  | 8   | 17 | 19              | 547 818 | NPFB-R-G14-G18-FM | 10  |
|                           | G3/8 | 5,5 | 21,8 | 23   | 6  | 10  | 22 | 35              | 547 819 | NPFB-R-G38-G18-FM | 10  |
| G1/4                      | G3/8 | 8   | 21,8 | 24   | 8  | 10  | 22 | 35              | 547 820 | NPFB-R-G38-G14-FM | 10  |
| G3/8                      | G1/2 | 11  | 25,5 | 29,5 | 9  | 11  | 26 | 51              | 547 821 | NPFB-R-G12-G38-FM | 10  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

### Boquilla reductora NPFB-R

Presión de funcionamiento:

–0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

–20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



| Dimensiones y referencias |      |      |    |    |                 |         |                   |     |
|---------------------------|------|------|----|----|-----------------|---------|-------------------|-----|
| Conexión                  |      | L1   | L2 | ≅  | Peso/unidad [g] | Nº art. | Tipo              | PE* |
| D1                        | D2   |      |    |    |                 |         |                   |     |
| G1/8                      | M5   | 10,5 | 6  | 14 | 8               | 547 831 | NPFB-R-G18-M5-MF  | 10  |
| G1/4                      | G1/8 | 13   | 8  | 17 | 13              | 547 832 | NPFB-R-G14-G18-MF | 10  |
| G3/8                      | G1/8 | 14   | 9  | 19 | 22              | 547 833 | NPFB-R-G38-G18-MF | 10  |
|                           | G1/4 | 14   | 9  | 19 | 16              | 547 834 | NPFB-R-G38-G14-MF | 10  |
| G1/2                      | G1/4 | 15,5 | 10 | 24 | 35              | 547 835 | NPFB-R-G12-G14-MF | 10  |
|                           | G3/8 | 15,5 | 10 | 24 | 28              | 547 836 | NPFB-R-G12-G38-MF | 10  |
| G3/4                      | G1/2 | 18   | 12 | 27 | 44              | 547 837 | NPFB-R-G34-G12-MF | 10  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

## Racores roscados NPFB

Hoja de datos

**FESTO**

### Racor en L NPFB-L

Presión de funcionamiento:

-0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

-20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



### Dimensiones y referencias

| Conexión<br>D1 | D3<br>Ø | D5<br>Ø | H1    | H2   | H3   | ≡  | Peso/unidad<br>[g] | Nº art. | Tipo          | PE* |
|----------------|---------|---------|-------|------|------|----|--------------------|---------|---------------|-----|
| M5             | 4,2     | 8,5     | 15,25 | 11   | 4    | 8  | 31                 | 547 715 | NPFB-L-2M5-F  | 10  |
| G1/8           | 6       | 13      | 26,5  | 20   | 7    | 10 | 19                 | 547 716 | NPFB-L-2G18-F | 10  |
| G1/4           | 9       | 16      | 33,5  | 25,5 | 8    | 13 | 31                 | 547 717 | NPFB-L-2G14-F | 10  |
| G3/8           | 10      | 20,5    | 39,25 | 29   | 10   | 17 | 61                 | 547 718 | NPFB-L-2G38-F | 10  |
| G1/2           | 14      | 25,5    | 47,75 | 35   | 1    | 20 | 115                | 547 719 | NPFB-L-2G12-F | 10  |
| G3/4           | 19      | 32      | 52,5  | 36,5 | 16,5 | 25 | 145                | 547 720 | NPFB-L-2G34-F | 10  |
| G1             | 24      | 39      | 64,5  | 45   | 19   | 30 | 245                | 547 721 | NPFB-L-2G1-F  | 10  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

### Racor en L NPFB-L

Presión de funcionamiento:

-0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

-20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



### Dimensiones y referencias

| Conexión<br>D1 | D2   | D3<br>Ø | D4<br>Ø | D5<br>Ø | L1    | L2   | L3   | H1    | H2   | H3   | ≡  | Peso/unidad<br>[g] | Nº art. | Tipo              | PE* |
|----------------|------|---------|---------|---------|-------|------|------|-------|------|------|----|--------------------|---------|-------------------|-----|
| M5             | M5   | 4,2     | 2       | 7,5     | 15,25 | 11,5 | 4    | 17    | 15,5 | 4    | 8  | 6                  | 547 722 | NPFB-L-2M5-MF     | 10  |
| G1/8           | R1/8 | 6       | 5,5     | 13      | 25,5  | 19   | 8    | 25    | 20   | 7    | 10 | 18                 | 547 723 | NPFB-L-R18-G18-MF | 10  |
| G1/4           | R1/4 | 9       | 8       | 16      | 32    | 24   | 12,5 | 32    | 25,5 | 8    | 13 | 32                 | 547 724 | NPFB-L-R14-G14-MF | 10  |
| G3/8           | R3/8 | 10      | 11      | 20,5    | 36,75 | 26,5 | 13,6 | 37,5  | 29   | 10   | 17 | 55                 | 547 725 | NPFB-L-R38-G38-MF | 10  |
| G1/2           | R1/2 | 14      | 14      | 25,5    | 44,25 | 31,5 | 15,5 | 45,5  | 35   | 11   | 20 | 99                 | 547 726 | NPFB-L-R12-G12-MF | 10  |
| G3/4           | R1/4 | 19      | 19      | 32      | 49    | 33   | 16   | 49,75 | 36,5 | 16,5 | 25 | 120                | 547 727 | NPFB-L-R34-G34-MF | 10  |
| G1             | R1   | 24      | 24      | 39      | 58,5  | 39   | 17   | 60,5  | 45   | 19   | 30 | 212                | 547 728 | NPFB-L-R1-G1-MF   | 10  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

## Racores roscados NPFB

Hoja de datos

### Racor en L NPFB-L

Presión de funcionamiento:

-0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

-20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



| Dimensiones y referencias |         |      |      |      |    |                    |         |               |     |  |
|---------------------------|---------|------|------|------|----|--------------------|---------|---------------|-----|--|
| Conexión<br>D1            | D3<br>Ø | H1   | H2   | H3   | ⌘  | Peso/unidad<br>[g] | Nº art. | Tipo          | PE* |  |
| M5                        | 2       | 15,5 | 11,5 | 4    | 8  | 8                  | 547 729 | NPFB-L-2M5-M  | 10  |  |
| R $\frac{1}{8}$           | 5,5     | 24   | 19   | 8    | 10 | 14                 | 547 730 | NPFB-L-2R18-M | 10  |  |
| R $\frac{1}{4}$           | 8       | 30,5 | 24   | 12,5 | 13 | 29                 | 547 731 | NPFB-L-2R14-M | 10  |  |
| R $\frac{3}{8}$           | 11      | 34,8 | 26,5 | 13,6 | 17 | 45                 | 547 732 | NPFB-L-2R38-M | 10  |  |
| R $\frac{1}{2}$           | 14      | 42   | 31,5 | 15,5 | 20 | 83                 | 547 733 | NPFB-L-2R12-M | 10  |  |
| R $\frac{3}{4}$           | 19      | 46   | 33   | 16   | 25 | 100                | 547 734 | NPFB-L-2R34-M | 10  |  |
| R1                        | 24      | 54,5 | 39   | 17   | 30 | 174                | 547 735 | NPFB-L-2R1-M  | 10  |  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

### Racor en T NPFB-T

Presión de funcionamiento:

-0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

-20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



| Dimensiones y referencias |         |         |    |       |      |      |    |                    |         |               |     |
|---------------------------|---------|---------|----|-------|------|------|----|--------------------|---------|---------------|-----|
| Conexión<br>D1            | D3<br>Ø | D5<br>Ø | L1 | H1    | H2   | H3   | ≡  | Peso/unidad<br>[g] | Nº art. | Tipo          | PE* |
| M5                        | 4,2     | 8,5     | 22 | 15,25 | 11   | 5    | 9  | 10                 | 547 744 | NPFB-T-3M5-F  | 10  |
| G1/8                      | 6       | 13      | 40 | 26,5  | 20   | 7    | 10 | 27                 | 547 745 | NPFB-T-3G18-F | 10  |
| G1/4                      | 9       | 16      | 51 | 33,5  | 25,5 | 8    | 13 | 44                 | 547 746 | NPFB-T-3G14-F | 10  |
| G3/8                      | 10      | 21      | 58 | 38,5  | 29   | 10   | 17 | 85                 | 547 747 | NPFB-T-3G38-F | 10  |
| G1/2                      | 15      | 26,2    | 70 | 46,6  | 35   | 11   | 20 | 151                | 547 748 | NPFB-T-3G12-F | 10  |
| G3/4                      | 19      | 32      | 73 | 52,5  | 36,5 | 16,5 | 25 | 194                | 547 749 | NPFB-T-3G34-F | 10  |
| G1                        | 24      | 39      | 90 | 64,5  | 45   | 19   | 30 | 326                | 547 750 | NPFB-T-3G1-F  | 10  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

## Racores roscados NPFB

Hoja de datos

**FESTO**

### Racor en T NPFB-T

Presión de funcionamiento:

-0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

-20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



### Dimensiones y referencias

| Conexión |      | D3  | D4  | D5   | L1   | L2   | L3   | H1    | H2   | H3   | ∟  | Peso/unidad | Nº art. | Tipo                | PE* |
|----------|------|-----|-----|------|------|------|------|-------|------|------|----|-------------|---------|---------------------|-----|
| D1       | D2   | Ø   | Ø   | Ø    |      |      |      |       |      |      |    | [g]         |         |                     |     |
| M5       | M5   | 4,2 | 2   | 8,5  | 22,5 | 12   | 4    | 15,25 | 11   | 5    | 9  | 8           | 547 758 | NPFB-T-3M5-FMF      | 10  |
| G1/8     | R1/8 | 6   | 5,5 | 13   | 39   | 19   | 8    | 26,5  | 20   | 7    | 10 | 26          | 547 759 | NPFB-T-2G18-R18-FMF | 10  |
| G1/4     | R1/4 | 9   | 8   | 16   | 49,5 | 24   | 11   | 33,5  | 25,5 | 8    | 13 | 46          | 547 760 | NPFB-T-2G14-R14-FMF | 10  |
| G3/8     | R3/8 | 10  | 11  | 20,5 | 55,5 | 26,5 | 13,6 | 39,25 | 29   | 10   | 17 | 82          | 547 761 | NPFB-T-2G38-R38-FMF | 10  |
| G1/2     | R1/2 | 15  | 15  | 25,5 | 66,5 | 31,5 | 15,5 | 47,75 | 35   | 11   | 20 | 133         | 547 762 | NPFB-T-2G12-R12-FMF | 10  |
| G3/4     | R1/4 | 19  | 19  | 32   | 69,5 | 33   | 16   | 52,5  | 36,5 | 16,5 | 25 | 172         | 547 763 | NPFB-T-2G34-R34-FMF | 10  |
| G1       | R1   | 24  | 24  | 39   | 84   | 39   | 17,5 | 64,5  | 45   | 19   | 30 | 298         | 547 764 | NPFB-T-2G1-R1-FMF   | 10  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

### Racor en T NPFB-T

Presión de funcionamiento:

-0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

-20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



### Dimensiones y referencias

| Conexión |      | D3  | D4 | D5   | L1 | L2   | H1   | H2   | H3 | ∟  | Peso/unidad | Nº art. | Tipo                | PE* |
|----------|------|-----|----|------|----|------|------|------|----|----|-------------|---------|---------------------|-----|
| D1       | D2   | Ø   | Ø  | Ø    |    |      |      |      |    |    | [g]         |         |                     |     |
| G1/8     | R1/8 | 5,5 | 6  | 13   | 38 | 8    | 24,9 | 20   | 7  | 10 | 23          | 547 771 | NPFB-T-G18-2R18-FMM | 10  |
| G1/4     | R1/4 | 8   | 9  | 16   | 48 | 12,5 | 32   | 25,5 | 8  | 13 | 43          | 547 772 | NPFB-T-G14-2R14-FMM | 10  |
| G3/8     | R3/8 | 11  | 10 | 20,5 | 53 | 13,6 | 37,5 | 29   | 10 | 17 | 72          | 547 773 | NPFB-T-G38-2R38-FMM | 10  |
| G1/2     | R1/2 | 15  | 15 | 25,5 | 63 | 15,5 | 45,7 | 35   | 11 | 20 | 118         | 547 774 | NPFB-T-G12-2R12-FMM | 10  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

## Racores roscados NPFB

Hoja de datos

### Racor en T NPFB-T

Presión de funcionamiento:

–0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

–20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



#### Dimensiones y referencias

| Conexión<br>D1  | D3<br>Ø | L1   | L2   | H1   | H2   | ⌀  | Peso/unidad<br>[g] | Nº art. | Tipo          | PE* |
|-----------------|---------|------|------|------|------|----|--------------------|---------|---------------|-----|
| R $\frac{1}{8}$ | 5,5     | 38   | 19   | 23,9 | 8    | 10 | 20                 | 547 765 | NPFB-T-3R18-M | 10  |
| R $\frac{1}{4}$ | 8       | 48   | 24   | 30,6 | 12,5 | 13 | 41                 | 547 766 | NPFB-T-3R14-M | 10  |
| R $\frac{3}{8}$ | 11      | 53   | 26,5 | 34,8 | 13,6 | 17 | 62                 | 547 767 | NPFB-T-3R38-M | 10  |
| R $\frac{1}{2}$ | 15      | 63   | 31,5 | 42,2 | 15,5 | 20 | 101                | 547 768 | NPFB-T-3R12-M | 10  |
| R $\frac{3}{4}$ | 19      | 66,4 | 33,2 | 45   | 16,2 | 25 | 134                | 547 769 | NPFB-T-3R34-M | 10  |
| R1              | 24      | 78   | 39   | 54,2 | 17,5 | 30 | 236                | 547 770 | NPFB-T-3R1-M  | 10  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

### Racor en T NPFB-T

Presión de funcionamiento:

–0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

–20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



#### Dimensiones y referencias

| Conexión<br>D1  | D2              | D3<br>Ø | D4<br>Ø | D5<br>Ø | L1   | L2   | L3 | L4   | H1    | ⌀  | Peso/unidad<br>[g] | Nº art. | Tipo                | PE* |
|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|------|------|----|------|-------|----|--------------------|---------|---------------------|-----|
| R $\frac{1}{8}$ | G $\frac{1}{8}$ | 6       | 5,5     | 13      | 39   | 20   | 7  | 8    | 25,5  | 10 | 24                 | 547 775 | NPFB-T-2R18-G18-MMF | 10  |
| R $\frac{1}{4}$ | G $\frac{1}{4}$ | 9       | 8       | 16      | 49,5 | 25,5 | 8  | 12,5 | 32    | 13 | 43                 | 547 776 | NPFB-T-2R14-G14-MMF | 10  |
| R $\frac{3}{8}$ | G $\frac{3}{8}$ | 10      | 11      | 20,5    | 55,5 | 29   | 10 | 13,6 | 36,75 | 17 | 72                 | 547 777 | NPFB-T-2R38-G38-MMF | 10  |
| R $\frac{1}{2}$ | G $\frac{1}{2}$ | 15      | 15      | 25,5    | 66,5 | 35   | 11 | 15,5 | 44,25 | 20 | 117                | 547 778 | NPFB-T-2R12-G12-MMF | 10  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

## Racores roscados NPFB

Hoja de datos

**FESTO**

### Racor en T NPFB-T

Presión de funcionamiento:

–0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

–20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



### Dimensiones y referencias

Dimensiones y referencias

| Conexión |      | D3  | D4  | D5   | L1 | L2   | L3   | H1    | H2   | H3   | ≈C | Peso/unidad<br>[g] | Nº art. | Tipo                | PE* |
|----------|------|-----|-----|------|----|------|------|-------|------|------|----|--------------------|---------|---------------------|-----|
| D1       | D2   | Ø   | Ø   | Ø    |    |      |      |       |      |      |    |                    |         |                     |     |
| M5       | M5   | 2   | 4,2 | 8,5  | 22 | 11   | 5    | 16    | 11,5 | 4    | 9  | 8                  | 547 751 | NPFB-T-3M5-MFF      | 10  |
| R1/8     | G1/8 | 5,5 | 6   | 13   | 40 | 20   | 7    | 25,5  | 19   | 8    | 10 | 26                 | 547 752 | NPFB-T-R18-2G18-MFF | 10  |
| R1/4     | G1/4 | 8   | 9   | 16   | 51 | 25,5 | 8    | 32    | 24   | 12,5 | 13 | 46                 | 547 753 | NPFB-T-R14-2G14-MFF | 10  |
| R3/8     | G3/8 | 11  | 10  | 20,5 | 58 | 29   | 10   | 36,75 | 26,5 | 13,5 | 17 | 83                 | 547 754 | NPFB-T-R38-2G38-MFF | 10  |
| R1/2     | G1/2 | 15  | 15  | 25,5 | 70 | 35   | 11   | 44,25 | 31,5 | 15,5 | 20 | 130                | 547 755 | NPFB-T-R12-2G12-MFF | 10  |
| R3/4     | G3/4 | 19  | 19  | 32   | 73 | 36,5 | 16,5 | 49    | 33   | 16   | 25 | 178                | 547 756 | NPFB-T-R34-2G34-MFF | 10  |
| R1       | G1   | 24  | 24  | 39   | 90 | 45   | 19   | 58,5  | 39   | 17,5 | 30 | 296                | 547 757 | NPFB-T-R1-2G1-MFF   | 10  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

### Racor Y NPFB-Y

Presión de funcionamiento:

–0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

–20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



### Dimensiones y referencias

| Conexión | D3   | D5 | L1   | H1   | H2   | ≈C | Peso/unidad [g] | Nº art. | Tipo          | PE* |
|----------|------|----|------|------|------|----|-----------------|---------|---------------|-----|
| D1       | Ø    | Ø  |      |      |      |    |                 |         |               |     |
| G1/8     | 8,7  | 13 | 29   | 26,5 | 8    | 13 | 18              | 547 736 | NPFB-Y-3G18-F | 10  |
| G1/4     | 11,6 | 17 | 36   | 32   | 11   | 17 | 32              | 547 737 | NPFB-Y-3G14-F | 10  |
| G3/8     | 15   | 21 | 41   | 37   | 11,5 | 20 | 44              | 547 738 | NPFB-Y-3G38-F | 10  |
| G1/2     | 19   | 26 | 52,5 | 45   | 14   | 25 | 92              | 547 739 | NPFB-Y-3G12-F | 10  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

## Racores roscados NPFB

Hoja de datos

### Racor en Y NPFB-Y

Presión de funcionamiento:

–0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

–20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



| Dimensiones y referencias |      |     |      |    |      |      |      |      |                 |         |         |                     |    |
|---------------------------|------|-----|------|----|------|------|------|------|-----------------|---------|---------|---------------------|----|
| Conexión                  | D3   | D4  | D5   | L1 | L2   | H1   | H2   | ≈    | Peso/unidad [g] | Nº art. | Tipo    | PE*                 |    |
| D1                        | D2   | Ø   | Ø    | Ø  |      |      |      |      |                 |         |         |                     |    |
| R1/8                      | G1/8 | 5,5 | 8,7  | 13 | 29   | 8    | 32   | 8    | 13              | 22      | 547 740 | NPFB-Y-R18-2G18-MFF | 10 |
| R1/4                      | G1/4 | 8   | 11,6 | 17 | 36   | 11   | 38   | 11   | 17              | 38      | 547 741 | NPFB-Y-R14-2G14-MFF | 10 |
| R3/8                      | G3/8 | 11  | 15   | 21 | 41   | 11,5 | 42,5 | 11,5 | 20              | 52      | 547 742 | NPFB-Y-R38-2G38-MFF | 10 |
| R1/2                      | G1/2 | 15  | 19   | 26 | 52,5 | 14   | 53   | 14   | 25              | 110     | 547 743 | NPFB-Y-R12-2G12-MFF | 10 |

\* Cantidad por unidad de embalaje

### Racor en X NPFB-X

Presión de funcionamiento:

–0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

–20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



| Dimensiones y referencias |    |      |    |    |    |                 |         |               |     |  |
|---------------------------|----|------|----|----|----|-----------------|---------|---------------|-----|--|
| Conexión                  | D3 | D5   | H1 | H2 | ≈  | Peso/unidad [g] | Nº art. | Tipo          | PE* |  |
| D1                        | Ø  | Ø    |    |    |    |                 |         |               |     |  |
| G1/8                      | 6  | 13   | 46 | 7  | 13 | 60              | 547 779 | NPFB-X-4G18-F | 10  |  |
| G1/4                      | 9  | 17   | 51 | 8  | 13 | 73              | 547 780 | NPFB-X-4G14-F | 10  |  |
| G3/8                      | 10 | 20,5 | 58 | 10 | 17 | 118             | 547 781 | NPFB-X-4G38-F | 10  |  |
| G1/2                      | 15 | 26,2 | 67 | 14 | 21 | 186             | 547 782 | NPFB-X-4G12-F | 10  |  |

\* Cantidad por unidad de embalaje

## Racores roscados NPFB

Hoja de datos

**FESTO**

### Racor en X NPFB-X

Presión de funcionamiento:

-0,95 ... +40 bar

Temperatura ambiente:

-20 ... +150 °C

Fluido:

Apropiado para aire comprimido y vacío


Material:

Latón niquelado

Características del material:

Conformidad con RoHS

Contiene sustancias agresivas para la laca



### Dimensiones y referencias

| Conexión |      | D3 | D4 | D5   | L1   | L2   | L3   | H1 | H2 | ≡  | Peso/unidad | Nº art. | Tipo                 | PE* |
|----------|------|----|----|------|------|------|------|----|----|----|-------------|---------|----------------------|-----|
| D1       | D2   | Ø  | Ø  | Ø    |      |      |      |    |    |    | [g]         |         |                      |     |
| G1/8     | R1/8 | 6  | 6  | 13   | 46   | 23   | 8    | 46 | 7  | 13 | 52          | 547 783 | NPFB-X-R18-3G18-MFFF | 10  |
| G1/4     | R1/4 | 9  | 8  | 17   | 49,5 | 24   | 12,5 | 51 | 8  | 13 | 67          | 547 784 | NPFB-X-R14-3G14-MFFF | 10  |
| G3/8     | R3/8 | 10 | 11 | 20,5 | 55,5 | 26,5 | 13,6 | 58 | 10 | 17 | 100         | 547 785 | NPFB-X-R38-3G38-MFFF | 10  |
| G1/2     | R1/2 | 15 | 15 | 26,2 | 64,5 | 31   | 14,0 | 67 | 14 | 21 | 168         | 547 786 | NPFB-X-R12-3G12-MFFF | 10  |

\* Cantidad por unidad de embalaje