

Positionssensoren SMH-S1, für Greifer

Lieferübersicht

FESTO



- Positionssensoren, abgestimmt auf Festo Greifer
- Frei wählbare Schaltpunkte
- 3 Greiferstellungen mittels Auswerteeinheit erfassbar


Ausführliche Produktinformationen

➔ www.festo.com/catalogue/smh

Lieferübersicht							
Bauform	Befestigungsart	Messprinzip	Betriebsspannungsbereich	Analogausgang	Schaltausgang	Schaltelementfunktion	➔ Seite/Internet
Positionssensor SMH-S1							
für Greifer	geschraubt an Greifer	Magnetisch Hall	24 V DC	–	–	–	2
Auswerteeinheit SMH-AE1							
für Positionssensor SMH-S1	mit Befestigungsbohrung	–	24 V DC	–	3x PNP 3x NPN	Schließer	3
Signalwandler SVE4							
für Positionssensor SMH-S1	mit Befestigungsbohrung	–	10 ... 30 V DC	–	2x PNP 2x NPN	umschaltbar	sve4

Merkmale


Der Positionssensor SMH-S1 ist eine speziell für die Greifer von Festo konzipierte Positionsabfrage. Abhängig von der Greiferstellung wird im Näherungsschalter ein analoges elektrisches Signal erzeugt. Die Umwandlung in 3 digitale Ausgangssignale (entsprechend 3 Greifbackenpositionen) erfolgt mit Signalwandlern SVE4 bzw. den Auswerteeinheiten SMH-AE.



Hinweis

Magnetfelderfassende Sensoren wie Positionssensoren SMH dürfen nicht mit Befestigungen aus ferritischen Materialien am Antrieb fixiert werden, da es hierdurch zu Fehlfunktionen kommen kann.

Um die Funktionsfähigkeit des Positionssensors zu gewährleisten, müssen beim Einbau, der Abgang des Kabels und der des Druckluftschlauches in die gleiche Richtung zeigen.



Positionssensoren SMH, für Greifer

Typenschlüssel, Datenblatt – Positionssensoren

FESTO

SMH-S1	HGP06

Typ	
SMH-S1	Positionssensor für Greifer

Zugehöriger Greifer	
HGD16	Dreipunktgriener HGD-16
HGP06	Parallelgreifer HGP-06
HGR10	Radialgreifer HGR-10
HGW10	Winkelgreifer HGW-10
HGPP-10/12	Parallelgreifer HGPP-10 und HGPP-12
HGPP-16	Parallelgreifer HGPP-16
HGPP20/25	Parallelgreifer HGPP-20 und HGPP-25
HGPP-32	Parallelgreifer HGPP-32

Technische Daten	
Bauart	
Bauform	für Greifer
Befestigungsart	geschraubt an Greifer
Elektrische Daten	
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Stecker M8x1, 4-polig
Kabellänge [m]	0,5
Kurzschlussfestigkeit	nein
Verpolungsschutz	nein
Schutzart	IP65
Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	5 ... 60
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffe	
Gehäuse	Polyamid
Kabelmantel	Polyurethan

Bestellangaben			
	Zugehöriger Greifer	Teile-Nr.	Typ
	HGD-16-A	175 713	SMH-S1-HGD16
	HGP-06-A	175 710	SMH-S1-HGP06
	HGR-10-A	175 712	SMH-S1-HGR10
	HGW-10-A	175 711	SMH-S1-HGW10
	HGPP-10, HGPP-12	189 040	SMH-S1-HGPP10/12
	HGPP-16	189 041	SMH-S1-HGPP16
	HGPP-20, HGPP-25	189 042	SMH-S1-HGPP20/25
	HGPP-32	526 895	SMH-S1-HGPP32

- - Hinweis
Für Positionssensoren
SMH-S1-HG... angepasste
Signalwandler
→ Internet: sve4-hs.


Positionssensoren SMH, für Greifer

FESTO

Typenschlüssel, Datenblatt – Auswerteeinheit

SMH-AE1		PS3	M12
Typ			
SMH-AE1	Auswerteeinheit		
Schaltausgang			
PS3	Schließer, PNP, 3 Schaltausgänge		
NS3	Schließer, NPN, 3 Schaltausgänge		
Elektrischer Anschluss			
M12	Stecker M12x1, 5-polig		

Technische Daten		
Bauart		
Befestigungsart		mit Durchgangsbohrung
Schaltzustandsanzeige		LED gelb
Betriebsbereitschaftsanzeige		LED grün
Elektrische Daten		
Schaltausgang		PNP
		NPN
Elektrischer Anschluss	Eingang	4-polig
	Ausgang	Stecker M12x1, 5-polig
Betriebsspannungsbereich [V DC]		24
Schutzart		IP53
Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]		5 ... 60
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-EMV-Richtlinie
Zulassung		C-Tick
Werkstoffe		
Gehäuse		Alu-Knetlegierung

Bestellangaben			
	Schaltausgang	Teile-Nr.	Typ
	PNP	175 708	SMH-AE1-PS3-M12
	NPN	175 709	SMH-AE1-NS3-M12




Hinweis

Für Positionssensoren
SMH-S1-HG... angepasste
Signalwandler
→ Internet: sve4-hs.

Positionssensoren SMH, für Greifer

Peripherieübersicht

FESTO



Zubehör		→ Seite/ Internet
Positionssensoren		
1	SMH-S1-HGD16	2
2	SMH-S1-HGPP	
3	SMH-S1-HGP06	
4	SMH-S1-HGR10	
5	SMH-S1-HGW10	
Zugehörige Greifer		
6	Dreipunktgreifer HGD-16-A	greifer
7	Parallelgreifer HGPP	
8	Parallelgreifer HGP-06-A	
9	Radialgreifer HGR-10-A	
10	Winkelgreifer HGW-10-A	
Zubehör		
11	Verbindungsleitung NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4	4
12	Auswerteeinheit SMH-AE1	3
13	Verbindungsleitung NEBU-M12G5-K-...-LE5	4
14	Signalwandler SVE4	sve4

Bestellangaben – Verbindungsleitungen				
Datenblätter → Internet: nebu				
	Anzahl Adern	Kabel- länge [m]	Teile-Nr.	Typ
Dose gerade				
	4	2,5	554 035	NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4
	5	2,5	541 330	NEBU-M12G5-K-2.5-LE5
		5	541 331	NEBU-M12G5-K-5-LE5