



- Transmission de force magnétique sans liaison mécanique
- Système étanche et sans risque de fuite
- Aucune infiltration d'impuretés et de poussières n'est possible
- Montage à faible encombrement en cas de courses longues

Entraînements linéaires DGO

Caractéristiques

FESTO

Vérins sans tige
Accouplement magnétique

3.2



Généralités

- Double effet
- Transmission de force magnétique sans liaison mécanique
- Chambre de piston et coulisseau hermétiquement séparés
- Système étanche et sans risque de fuite
- Aucune infiltration d'impuretés et de poussières n'est possible
- Montage à faible encombrement en cas de courses longues
- Pour détection de position sans contact
- Avec amortissement de fin de course bilatéral réglable (sauf $\varnothing$ de piston 12 mm)


La technique en détail

La transmission du mouvement au coulisseau externe mobile s'effectue par adhérence grâce à l'accouplement magnétique.

Il n'y a donc pas de sortie de tige de piston ; l'espace nécessaire au montage est réduit par rapport aux entraînements pneumatiques traditionnels.

Etant donné qu'il n'existe aucune liaison mécanique, la chambre de vérin et le coulisseau extérieur sont séparés hermétiquement, supprimant de la

sorte tout risque de fuite.




Entraînements linéaires DGO

Périphérie

FESTO


Vérins sans tige
Accouplement magnétique

3.2



Possibilités de fixation


Avec écrous hexagonaux (compris dans la fourniture)



Avec accessoires de fixation



Fixation par pattes

HBN



Fixation par flasque

FBN



Éléments de fixation et accessoires		
	Description	→ Page
1	Etrier FKG	Acceptant les faux-parallélismes et évitant les couples de basculement
2	Fixation par pattes HBN	Pour culasse avant ou arrière, Ø de piston 12 ... 25 mm
3	Fixation par flasque FBN	Pour culasse avant ou arrière, Ø de piston 12 ... 25 mm
4	Fixation par flasque FBN	Pour culasse avant ou arrière, Ø de piston 32 ... 40 mm
5	Capteur de proximité SMEO-/SMT0-/SMPO-1	Pour détection de position sans contact, montage externe par kit de fixation
6	Limiteur de débit unidirectionnel GRIA	Pour réglage de la vitesse
7	Raccord enfichable QS	Pour le raccordement de tuyaux pneumatiques à diamètre extérieur calibré selon CETOP RP54 P
		Tome 3 www.festo.fr

Entraînements linéaires DGO

Code de types

FESTO

Vérins sans tige
Accouplement magnétique

3.2


DGO		25	3000	PPV	A	B
Type						
Double effet						
DGO	Entraînement linéaire					
Ø de piston [mm]						
Course [mm]						
Amortissement						
P	Amortissement élastique, non réglable					
PPV	Réglable des deux côtés					
Détection de position						
A	Par capteur de proximité					
Génération						
B	Série B					

Entraînements linéaires DGO

FESTO

Fiche de données techniques

Fonction



Ø - Diamètre
12 ... 40 mm

l - Course
10 ... 4000 mm



Caractéristiques techniques générales						
Ø de piston	12	16	20	25	32	40
Course [mm]	10 ... 1 200	10 ... 2 500	10 ... 3 000	10 ... 3 500		10 ... 4 000
Raccord pneumatique	M5		G1/8			G1/4
Fluide de service	Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié. Autres fluides sur demande.					
Conception	Sans tige de piston					
Principe d'entraînement	Entraînement par adhérence (aimant)					
Amortissement	Non réglable des deux côtés	Réglable des deux côtés				
Longueur d'amortissement [mm]	–	14	17	19	20	23
Détection de position	Par capteur de proximité					
Mode de fixation	Avec écrous hexagonaux					
	Avec accessoires					
Position de montage	Indifférente					

Conditions de fonctionnement et d'environnement						
Ø de piston	12	16	20	25	32	40
Pression de service [bar]	2 ... 7	1,7 ... 7	1,6 ... 7	1,5 ... 7	1,4 ... 7	1,3 ... 7
Plage de température ¹⁾ [°C]	–20 ... +60					

1) Tenir compte de la plage d'utilisation du capteur de proximité

Forces [N]						
Ø de piston	12	16	20	25	32	40
Poussée théorique sous 6 bar	68	121	188	295	483	754
Force d'arrachement de l'accouplement magnétique	100	160	270	400	680	1050

Poids [g]						
Ø de piston	12	16	20	25	32	40
Poids du produit pour 0 mm de course	320	620	1 000	1 340	2 400	3 920
Poids additionnel par 10 mm de course	2	3	4	4,8	6	8

Vérins sans tige
Accouplement magnétique

3.2


Entraînements linéaires DGO

Fiche de données techniques

FESTO

Matériaux



Coupe fonctionnelle





Entraînement linéaire

1	Culasse arrière	Aluminium anodisé
2	Coulisseau extérieur	Aluminium anodisé
3	Corps de vérin	Acier, fortement allié
-	Joints	Perbunan, polyuréthane

Force axiale admissible F en fonction du bras de levier A



Force radiale admissible F_q en fonction de la course L





Entraînements linéaires DGO

FESTO

Fiche de données techniques

Vitesse max. du piston v en fonction de la masse déplacée m

Si les conditions de fonctionnement se situent hors de la plage admissible, la masse déplacée doit être amortie par des dispositifs externes appropriés (amortisseur ou butées).




— Montage horizontal
- - - - - Montage vertical

Détection de position sans contact

Montage des capteurs de proximité SMEO-/SMTO-/SMPO-1

Les capteurs de proximité doivent être montés par le client à proximité de l'entraînement linéaire (p. ex. sur une tige $\varnothing 6$ mm). La détection de position sans contact n'est possible que dans la plage indiquée. Une distance A trop courte peut provoquer des détections répétées.



- 1 Aimant de commande de capteur de proximité
- 2 Plaque de commutation
- 3 Coulisseau extérieur orientable sur 360°
- 4 Capteur de proximité avec kit de fixation SMB-1


Distances de commutation, course de commutation et hystérésis [mm]

Capteur de proximité	A	X						Course de commutation	Hystérésis
		DGO-12-...	DGO-18-...	DGO-20-...	DGO-25-...	DGO-32-...	DGO-40-...		
SMEO-1, SMTO-1	6,0 ... 8,0	10 ... 11	13 ... 14	16 ... 17	20 ... 21	25 ... 26	32 ... 33	7,5 ... 13	1,0 ... 4,5
SMPO-1-H-B	5,0 ... 6,0							7,0 ... 15	0,4 ... 2,5

Fiche de données techniques

Dimensions

Ø de piston 12 mm



- 1 Course
- 2 Vis de réglage de l'amortissement de fin de course
- 3 Aimant de commande de capteur de proximité
- 4 Coulisseau extérieur orientable sur 360°
- 5 Fin de course
- 6 Graisseur
- 7 Kit de fixation avec capteur de proximité

+ = plus la course

- 1 Course
- 2 Vis de réglage de l'amortissement de fin de course
- 3 Aimant de commande de capteur de proximité
- 4 Coulisseau extérieur orientable sur 360°
- 5 Fin de course
- 6 Graisseur
- 7 Kit de fixation avec capteur de proximité

+ = plus la course

Entraînements linéaires DGO

FESTO

Fiche de données techniques

Dimensions									
Ø	B1	B2	D2 Ø h9	D3	D4 Ø	D5	D6 Ø	D7 Ø h8	D8 Ø
[mm]									
16	8	36	16	M16x1,5	20	M5	17,5	8	–
20	11	42	22	M22x1,5	27	M5	21,3	8	–
25	11	50	22	M22x1,5	27	M6	26,5	10	–
32	8	60	30	M30x1,5	38	M6	33,6	10	42
40	10	74	38	M38x1,5	46	M8	42,6	12	50

Ø	E1	J1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
[mm]									
16	M5	13,5	205 +1/-0,5	12	149 +1/-0,5	12	28	181 ± 0,6	62,5
20	G1/8	16,5	217 +0,8/-0,6	16,5	169 +1/-0,8	16	24,5	185 +0,8/-0,6	67,5
25	G1/8 ¹⁾	20,5	238 +1,3/-0,7	20	190 +1,5/-0,9	16	28	206 +1,3/-0,7	75
32	G1/8	25,5	270 +0,8/-0,6	23,6	218 +0,8/-0,6	16	33,6	238 +0,8/-0,6	85
40	G1/4	32	327 +1,3/-0,7	35	271 +1,5/-0,9	16	47	295 +1,3/-0,7	100

Ø	L8	L9	L10	L11	L12	L13	T1	T2	≈C1
[mm]									
16	26	49,5	26	16	40	125	8	4	24
20	32	51,5	32	8	40,5	135	10	3	32
25	36	57	36	8	44	150	10	4	32
32	48	61	48	10	49,5	170	12,5	4	–
40	56	75	50	12	63	200	16	4,5	–

1) Profondeur de vissage max. 7 mm. Utiliser les raccords à vis Festo : ➔ Tome 3.

1) Profondeur de vissage max. 7 mm. Utiliser les raccords à vis Festo : ➔ www.festo.fr

Références			
Ø	Course	N° pièce	Type
[mm]	[mm]		
12	10 ... 1 200	15 221	DGO-12-...-P-A-B
16	10 ... 2 500	15 222	DGO-16-...-PPV-A-B
20	10 ... 3 000	15 223	DGO-20-...-PPV-A-B
25	10 ... 3 500	15 224	DGO-25-...-PPV-A-B
32	10 ... 3 500	15 225	DGO-32-...-PPV-A-B
40	10 ... 4 000	15 226	DGO-40-...-PPV-A-B

Vérins sans tige
Accouplement magnétique

3.2

Entraînements linéaires DGO

Accessoires


FESTO

Etrier FKG

pour $\varnothing$ de piston 16 ... 40 mm
Faux-parallélisme max. admissible
dans l'axe longitudinal du vérin =
1 mm.

Fourniture : 1 étrier et 8 vis de
fixation

Matériau :
acier, zingué



Dimensions et références																					
Pour Ø	B1	B2	B3	B4	B5	D1 Ø	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4	L5	KBK ¹⁾	Poids [g]	N° pièce	Type
16	18	14	26	40	8	10	5,5	47	40	29	4	7	74	54	26	49	68	2	257	15 233	FKG-16-B
20	18	14	32	42	8	10	5,5	53	43	32	4	7	82	62	32	57	76	2	302	33 339	FKG-20-B
25	22	16	36	50	12	12	6,6	63	50	38	5	8	98	70	36	64	89	2	511	15 234	FKG-25-B
32	22	16	48	60	12	12	6,6	73	55	43	5	8	108	80	48	74	99	2	677	33 340	FKG-32-B
40	30	22	50	70	16	16	9	90	70	53	6	10	134	98	56	92	122	2	1 277	15 235	FKG-40-B


1) Classe de protection anticorrosion 2 selon la norme Festo 940 070

Pièces modérément soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères d'apparence, en contact direct avec une atmosphère industrielle courante ou des fluides tels que des huiles de coupe ou lubrifiants.

Fixation par pattes HBN

pour $\varnothing$ de piston 12 ... 25 mm

Matériau :
acier, zingué
Exempt de cuivre et de PTFE



Dimensions et références											
Pour $\varnothing$	AB $\varnothing$	AH	AO	AT	AU	R1	SA	SS	TR	US	KBK ¹⁾
12	5,5	20	6	4	14	13	153	105	32	42	2
16	5,5	27	6	4	14	13	209	161	32	42	2
20	6,6	30	8	5	17	20	219	161	40	54	2
25	6,6	30	8	5	17	20	240	182	40	54	2

1) Classe de protection anticorrosion 2 selon la norme Festo 940 070

Pièces modérément soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères d'apparence, en contact direct avec une atmosphère industrielle courante ou des fluides tels que des huiles de coupe ou lubrifiants.

Entraînements linéaires DGO

FESTO

Accessoires


Fixation par flasque FBN

pour Ø de piston 12 ... 25 mm

Matériau :

acier, zingué

Exempt de cuivre et de PTFE



+ = plus la course

Dimensions et références											
Pour Ø	AB Ø	AT	L10	TF	UF	UR	US	KBK ⁽¹⁾	Poids [g]	N° pièce	Type
12	5,5	4	133	40	53	30	42	2	25	5 130	FBN-12/16
16	5,5	4	189	40	53	30	42	2	25	5 130	FBN-12/16
20	6,6	5	189	50	66	40	54	2	45	5 131	FBN-20/25
25	6,6	5	216	50	66	40	54	2	45	5 131	FBN-20/25

1) Classe de protection anticorrosion 2 selon la norme Festo 940 070

Pièces modérément soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères d'apparence, en contact direct avec une atmosphère industrielle courante ou des fluides tels que des huiles de coupe ou lubrifiants.


Fixation par flasque FBN

pour Ø de piston 32 ... 40 mm

Matériau :

acier, zingué

Exempt de cuivre et de PTFE



+ = plus la course

Dimensions et références											
Pour Ø	AB Ø	AH	A0	AT	AU	H1	SA	SS	TF	TR	US
32	7	28	7	4	14	14	266	218	28	52	66
40	9	33	10	5	19	18	335	265	30	60	80

1) Classe de protection anticorrosion 2 selon la norme Festo 940 070

Pièces modérément soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères d'apparence, en contact direct avec une atmosphère industrielle courante ou des fluides tels que des huiles de coupe ou lubrifiants.

Programme standard

Entraînements linéaires DGO

Accessoires

FESTO

Vérins sans tige
Accouplement magnétique

3.2

Références – Capteurs de proximité, forme parallélépipédique, magnétorésistifs						Fiches de données techniques → 1/ 10.2-73	
Références – Capteurs de proximité, forme parallélépipédique, magnétorésistifs						Fiches de données techniques → www.festo.fr	
	Montage	Sortie tout ou rien	Connexion électrique		Longueur de câble [m]	N° pièce	Type
			Câble	Connecteur mâle M8			
Contact à fermeture							
	Avec accessoires	PNP	3 fils	–	2,5	151 683	SMT0-1-PS-K-LED-24-C
			–	3 pôles	–	151 685	SMT0-1-PS-S-LED-24-C
		NPN	3 fils	–	2,5	151 684	SMT0-1-NS-K-LED-24-C
			–	3 pôles	–	151 686	SMT0-1-NS-S-LED-24-C

Références – Capteurs de proximité, forme parallélépipédique, Reed magnétique					Fiches de données techniques → 1/ 10.2-73	
Références – Capteurs de proximité, forme parallélépipédique, Reed magnétique					Fiches de données techniques → www.festo.fr	
	Montage	Connexion électrique		Longueur de câble [m]	N° pièce	Type
		Câble	Connecteur mâle M8			
Contact à fermeture						
	Avec accessoires	3 fils	–	2,5	30 459	SME0-1-LED-24-B
		3 fils	–	5,0	151 672	SME0-1-LED-24-K5-B
		–	3 pôles	–	150 848	SME0-1-S-LED-24-B

Références – Capteurs de proximité, forme parallélépipédique, pneumatiques				Fiches de données techniques → 1/ 10.2-73	
Références – Capteurs de proximité, forme parallélépipédique, pneumatiques				Fiches de données techniques → www.festo.fr	
	Montage	Raccord pneumatique	N° pièce	Type	
Distributeur 3/2, fermé au repos					
	Avec accessoires	Raccord cannelé pour tuyau de Ø intérieur 3 mm	31 008	SMPO-1-H-B	

Références – Eléments de fixation			Fiches de données techniques → 1/ 10.2-88	
Références – Eléments de fixation			Fiches de données techniques → www.festo.fr	
	Montage	N° pièce	Type	
	Pour vérin à tige de fixation de Ø 6 mm ou profilé de fixation DUO	11 886	SMB-1	

Références – Connecteurs femelles						Fiches de données techniques ➔ 1/ 10.2-100	
Références – Connecteurs femelles						Fiches de données techniques ➔ www.festo.fr	
	Montage	Sortie tout ou rien		Raccord	Longueur de câble [m]	N° pièce	Type
		PNP	NPN				
Connecteur femelle droit							
	Ecrou-raccord M8			3 pôles	2,5	159 420	SIM-M8-3GD-2,5-PU
					5	159 421	SIM-M8-3GD-5-PU
Connecteur femelle coudé							
	Ecrou-raccord M8			3 pôles	2,5	159 422	SIM-M8-3WD-2,5-PU
					5	159 423	SIM-M8-3WD-5-PU

Références – Limiteurs de débit unidirectionnels				Fiches de données techniques → Tome 2	
Références – Limiteurs de débit unidirectionnels				Fiches de données techniques → www.festo.fr	
	Raccord		Matériau	N° pièce	Type
	Filetage	Pour Ø extérieur de tuyau			

Programme standard

	M5	3	Modèle en métal	193 137	GRLA-M5-QS-3-D
		4		193 138	GRLA-M5-QS-4-D
	G1/8	4		193 143	GRLA-1/8-QS-4-D
		6		193 144	GRLA-1/8-QS-6-D
	G1/4	6		193 146	GRLA-1/4-QS-6-D
		8		193 147	GRLA-1/4-QS-8-D