


Y型接頭
SG-M16X1,5
訂貨編號: 6146

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	M16x1.5
符合標準	DIN 71752 ISO 8140
螺紋接頭	內螺紋 M16x1.5
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅含量超過 1% 的金屬。例外情況：印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
環境溫度	-40 °C...150 °C
最大負載能力	4 kN
產品重量	375 g
材料說明	RoHS 合規
螺栓材料	鋼 鍍鋅
雙耳軸材質	鋼 鍍鋅
螺帽材料	鋼 鍍鋅