


Electroválvulas servopilotadas VZWP, NPT

FESTO



Electroválvulas servopilotadas VZWP, NPT

Características y cuadro general de productos

FESTO

Función

La válvula VZWP-L-... es una válvula servopilotada de 2/2 vías con bobina. La electroválvula está cerrada si no recibe corriente. Aplicando corriente se reduce la

diferencia de presión en el lado secundario del émbolo a través del taladro de servopilotaje. El émbolo se separa del asiento de la válvula debido a la diferencia de presión.

Informaciones generales

-  - Rosca de conexión
NPT1/4 ... NPT1
-  - Caudal Kv
1,5 ... 11,5 m³/h

Aplicaciones


- Todas las aplicaciones con una presión diferencial de 0,5 bar
- Aplicaciones con circuito abierto del fluido

Construcción

- La válvula se distingue por su construcción sencilla y sólida. El actuador de la válvula únicamente asume la función de servopilotaje, reduciendo la carga que soporta la junta principal

Ventajas

- Es posible controlar altas presiones con bobinas pequeñas, siendo grandes los diámetros nominales
- Las válvulas funcionan con aire y con gases y líquidos neutros
- La versión NC mantiene cerrada la válvula en caso de una caída de tensión

Ejecución	Tipo	Conexión de la válvula	Diámetro nominal DN	Presión nominal PN en la válvula	→ Página/Internet
	VZWP-L-...	G1/4	13	40	4
		G3/8	13		
		G1/2	13		
		G3/4	25		
		G1	25		

Electroválvulas servopilotadas VZWP, NPT

Código del producto


		VZWP	-	L	-	M22C	-	N1	-	130	-	V	-	1A	-	P4	-	40																	
Tipo																																			
VZWP	Válvula servopilotada de accionamiento eléctrico																																		
Tipo de válvula																																			
L	Válvula con conexiones roscadas																																		
Función de válvula																																			
M22C	Válvula de 2/2 vías, normalmente cerrada (NC), reposición por muelle																																		
Conexión de la válvula																																			
N14	NPT1/4																																		
N38	NPT3/8																																		
N12	NPT1/2																																		
N34	NPT3/4																																		
N1	NPT 1																																		
Diámetro nominal DN																																			
130	13 mm																																		
250	25 mm																																		
Juntas																																			
-	NBR																																		
V	FPM																																		
Tensión nominal																																			
1A	24 V DC																																		
2A	110 V AC																																		
3A	230 V AC																																		
Conexión eléctrica																																			
P4	Conector de 3 contactos																																		
Presión de funcionamiento																																			
40	Máx. 40 bar																																		

Electroválvulas servopilotadas VZWP, NPT

Hoja de datos

FESTO

Función



 Caudal Kv
1,5 ... 11,5 m³/h

 Rosca de conexión
NPT1/4 ... NPT1



Datos técnicos generales					
Conexión de la válvula	NPT1/4	NPT3/8	NPT1/2	NPT3/4	NPT1
Diámetro nominal DN	13	13	13	25	25
Función de válvula	2/2 monoestable normalmente cerrada				
Construcción	Válvula de asiento servopilotada				
Tipo de fijación	Montaje en línea				
Tipo de accionamiento	Datos eléctricos				
Tipo de mando	Servopilotaje				
Accionamiento manual auxiliar	No				
Posición de montaje	Bobina preferentemente en la parte superior				
Tipo de junta	Blanda				
Sentido del flujo	Irreversible				
Viscosidad máxima [mm²/s]	22				
Grado de protección	IP65				
Peso del producto [g]	600	575	550	1 500	1 400

Condiciones de funcionamiento y del entorno					
Conexión de la válvula	NPT1/4	NPT3/8	NPT1/2	NPT3/4	NPT1
Tiempo de respuesta para la conexión [ms]	100	100	100	130	130
Tiempo de respuesta para la desconexión [ms]	250	250	250	300	300
Caudal nominal [l/min]	1 600	2 100	2 650	8 750	12 250
Caudal [m³/h]	1,5	2	2,5	8,2	11,5
Presión de funcionamiento [bar]	0,5 ... 40				
Presión nominal PN en la válvula	40				
Diferencia de presión [bar]	0,5				
Fluido de la válvula	Líquidos y gases neutros, aire comprimido filtrado (40µF), lubricado o sin lubricar (otros medios bajo consulta)				
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +35				
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +80				
Coefficiente de fuga según EN 12266-1	A				
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾	1				

1) Clase de resistencia a la corrosión 1 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a peligro de corrosión. Protección para transporte y almacenamiento. Piezas con superficies sin fines decorativos, por ejemplo, por encontrarse en el interior o detrás de tapas o recubrimientos.

Materiales		
Electroválvulas		Código del material
1 Cuerpo	Fundición de latón	CW617N
2 Tornillos	Acero de aleación fina, inoxidable	1.4301
3 Juntas	NBR, FPM	—
— Características del material	Contiene sustancias que afectan el proceso de pintura; cumple con la normativa RoHS	—

Electroválvulas servopilotadas VZWP, NPT

Hoja de datos

Datos eléctricos 24 V			
			VZWP- ...1- ...
Conexión eléctrica			Forma A
			Conector tipo clavija
			según NE 175301-803
Valores característicos de las bobinas	Tensión continua DC	[V]	24
		[W]	6,8
Oscilaciones admisibles de la tensión		[%]	±10
Tiempo de utilización		[%]	100
Grado de protección			IP65

Datos eléctricos 110 V			
			VZWP- ...2A- ...
Conexión eléctrica			Forma A
			Conector tipo clavija
			según NE 175301-803
Valores característicos de las bobinas	Tensión alterna AC	[V]	110
		[Hz]	50, 60
	Potencia de arranque	[VA]	10,5
	Potencia de retención	[VA]	8
Oscilaciones admisibles de la tensión		[%]	±10
Tiempo de utilización		[%]	100
Grado de protección			IP65
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)			Según directiva UE de baja tensión

Datos eléctricos 230 V			
			VZWP- ...3A- ...
Conexión eléctrica			Forma A
			Conector tipo clavija
			según NE 175301-803
Valores característicos de las bobinas	Tensión alterna AC	[V]	230
		[Hz]	50, 60
	Potencia de arranque	[VA]	10,5
	Potencia de retención	[VA]	7,6
Oscilaciones admisibles de la tensión		[%]	±10
Tiempo de utilización		[%]	100
Grado de protección			IP65
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)			Según directiva UE de baja tensión


Electroválvulas servopilotadas VZWP, NPT

Hoja de datos

FESTO

Dimensiones


Datos CAD disponibles en → www.festo.com



	B1	B2	D1	D2	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	L5	T1	T2	⌀
VZWP-L-M22C-N14-130-...	48	30	NPT1/4	M4	88	73	30	5	110	67	54	25	21	12,5	4,5	27
VZWP-L-M22C-N38-130-...	48	30	NPT3/8	M4	88	73	30	5	110	67	54	25	21	12,5	4,5	27
VZWP-L-M22C-N12-130-...	48	30	NPT1/2	M4	88	73	30	5	110	67	54	25	21	12,5	4,5	27

Dimensiones


Datos CAD disponibles en → www.festo.com/es/engineering



	B1	B2	D1	D2	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	L5	T1	T2	⌀
VZWP-L-M22C-N34-250-...	70	30	NPT3/4	M6	112	88	30	5	139	96	54	40	28	16	6	41
VZWP-L-M22C-N1-250-...	70	30	NPT1	M6	112	88	30	5	139	96	54	40	28	16	6	41

Electroválvulas servopilotadas VZWP, NPT

Hoja de datos

Referencias		Nº art.	Tipo
	NPT $\frac{1}{4}$	1489970	VZWP-L-M22C-N14-130-1P4-40
		1489980	VZWP-L-M22C-N14-130-2AP4-40
		1489990	VZWP-L-M22C-N14-130-3AP4-40
		1489975	VZWP-L-M22C-N14-130-V-1P4-40
		1489985	VZWP-L-M22C-N14-130-V-2AP4-40
		1489995	VZWP-L-M22C-N14-130-V-3AP4-40
	NPT $\frac{3}{8}$	1489971	VZWP-L-M22C-N38-130-1P4-40
		1489981	VZWP-L-M22C-N38-130-2AP4-40
		1489991	VZWP-L-M22C-N38-130-3AP4-40
		1489976	VZWP-L-M22C-N38-130-V-1P4-40
		1489986	VZWP-L-M22C-N38-130-V-2AP4-40
		1489996	VZWP-L-M22C-N38-130-V-3AP4-40
	NPT $\frac{1}{2}$	1489972	VZWP-L-M22C-N12-130-1P4-40
		1489982	VZWP-L-M22C-N12-130-2AP4-40
		1489992	VZWP-L-M22C-N12-130-3AP4-40
		1489977	VZWP-L-M22C-N12-130-V-1P4-40
		1489987	VZWP-L-M22C-N12-130-V-2AP4-40
		1489997	VZWP-L-M22C-N12-130-V-3AP4-40
	NPT $\frac{3}{4}$	1489973	VZWP-L-M22C-N34-250-1P4-40
		1489983	VZWP-L-M22C-N34-250-2AP4-40
		1489993	VZWP-L-M22C-N34-250-3AP4-40
		1489978	VZWP-L-M22C-N34-250-V-1P4-40
		1489988	VZWP-L-M22C-N34-250-V-2AP4-40
		1489998	VZWP-L-M22C-N34-250-V-3AP4-40
	NPT1	1489974	VZWP-L-M22C-N1-250-1P4-40
		1489984	VZWP-L-M22C-N1-250-2AP4-40
		1489994	VZWP-L-M22C-N1-250-3AP4-40
		1489979	VZWP-L-M22C-N1-250-V-1P4-40
		1489989	VZWP-L-M22C-N1-250-V-2AP4-40
		1489999	VZWP-L-M22C-N1-250-V-3AP4-40