


連接電纜

NEBC-S1G25-K-5.0-N-S1G25

訂貨編號: 8001376



資料表

特性	值
電纜標識	不具有標籤支架
電氣介面	25 針 直列式插頭 Sub-D/Sub-D
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	Sub-D
電氣介面 1, 介面/線芯數	25
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	25
電氣介面 1, 安裝類型	2x 螺絲 4-40 UNC
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 設計	直角式
電氣介面 2, 介面類型	插座
電氣介面 2, 電纜出口	直列式
電氣介面 2, 連接系統	Sub-D
電氣介面 2, 介面/線芯數	25
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	25
電氣介面 2, 安裝類型	2x 螺絲 4-40 UNC
標稱操作電壓 DC	24 V
40°C 時的額定電流	1 A
護罩	是
電纜長度	5 m
電纜特徵	標準
電纜直徑	7 mm
防護等級	IP40
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	0 °C...70 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III

特性	值
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
電纜護套材料	PVC
電纜護套顏色	灰色
外殼顏色	灰色