

Gewindeverschraubungen

FESTO



Gewindeverschraubungen

Lieferübersicht

FESTO

Baupform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2			→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	G-Gewinde ¹⁾	R-Gewinde ¹⁾	M-Gewinde	G-Gewinde ¹⁾	R-Gewinde ¹⁾	
Gerade Form	Blindstopfen								
		B	M3	–	–	–	–	–	6
			M5						
			M7						
			–	G1/8					
			G1/4						
			G3/8						
			G1/2						
			G3/4						
	G1								
	Muffe								
		NPFB-S	M5	–	–	–	–	–	12
			–	G1/8					
			G1/4						
			G3/8						
			G1/2						
			G3/4						
		QM	M5	–	–	–	–	–	10
			–	G1/8					
			G1/4						
			G3/8						
			G1/2						
			G3/4						
	G1								
		QM	M5	–	–	M5	–	–	10
			–	G1/8		–	G1/8		
			G1/4	G1/4					
			G3/8	G3/8					
			G1/2	G1/2					
			Reduziermuffe						
		NPFB-R	–	G1/8	–	–	G3/8	–	12
			G1/2	G3/4					
		QMR	–	G1/8	–	M5	–	–	11
			G1/4	–		G1/8			
			G3/8	G1/4					
			G1/2	G3/8					
	Verlängerung								
		NPFB-E...	–	G1/8	–	–	G1/8	–	13
			G1/4	G1/4					
			G3/8	G3/8					
G1/2			G1/2						

1) Die Abdichtung mit Gewindedichtband, GWB-0,1 Teile-Nr. 9076, für die zylindrischen Gewinde der Gewindeverschraubungen NPFB wird empfohlen.

Gewindeverschraubungen

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2			→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	G-Gewinde ¹⁾	R-Gewinde ¹⁾	M-Gewinde	G-Gewinde ¹⁾	R-Gewinde ¹⁾	
Gerade Form	Doppelnippel								
		NPFB-D	M5	–	–	M5	–	–	14
			M7	–	–	–	G1/8	–	
			–	G1/8	–	–	G1/8, G1/4, G3/8	–	
			–	G1/4	–	–	G1/4, G3/8, G1/2	–	
			–	G3/8	–	–	G3/8, G1/2	–	
			–	G1/2	–	–	G1/2	–	
			–	–	R1/8	–	–	R1/8, R1/4, R3/8	
			–	–	R1/4	–	–	R1/4, R3/8, R1/2	
			–	–	R3/8	–	–	R3/8, R1/2	
			–	–	R1/2	–	–	R1/2, R3/4	
			–	–	R3/4	–	–	R3/4	
			–	–	R1	–	–	R1	
		E	M3	–	–	M3	–	–	8
			M5	–	–	M5	G1/8	–	
			M7	–	–	–	G1/8	–	
			–	G1/8	–	–	G1/8, G1/4, G3/8	–	
			–	G1/4	–	–	G1/4, G3/8, G1/2	–	
			–	G3/8	–	–	G3/8, G1/2	–	
			–	G1/2	–	–	G1/2, G3/4	–	
			–	G3/4	–	–	G3/4	–	
		ESK	–	–	R1/8	–	–	R1/8, R1/4, R3/8	9
			–	–	R1/4	–	–	R1/4, R3/8, R1/2	
–			–	R3/8	–	–	R3/8, R1/2		
–			–	R1/2	–	–	R1/2		
Reduziernippel – Innengewinde/Außengewinde									
	NPFB-R	M5	–	–	–	G1/8	–	15	
		–	G1/8	–	–	G1/4, G3/8	–		
		–	G1/4	–	–	G3/8	–		
		–	G3/8	–	–	G1/2	–		
		–	–	–	–	–	–		
Reduziernippel – Außengewinde/Innengewinde									
	NPFB-R	–	G1/8	–	M5	–	–	15	
		–	G1/4	–	–	G1/8	–		
		–	G3/8	–	–	G1/8, G1/4	–		
		–	G1/2	–	–	G1/4, G3/8	–		
		–	G3/4	–	–	G1/2	–		
		–	–	–	–	–	–		
	D	M3	–	–	M5	–	–	7	
		M5	–	–	M7	G1/8, G1/4	–		
		M7	–	–	–	G1/8	–		
		–	G1/8	–	–	G1/4, G3/8	–		
		–	G1/4	–	–	G3/8, G1/2, G3/4	–		
		–	G3/8	–	–	G1/2, G3/4	–		
		–	G1/2	–	–	G3/4, G1	–		
		–	G3/4	–	–	G1	–		
		–	–	–	–	–	–		

1) Die Abdichtung mit Gewindedichtband, GWB-0,1 Teile-Nr. 9076, für die zylindrischen Gewinde der Gewindeverschraubungen NPFB wird empfohlen.

Gewindeverschraubungen

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2			→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	G-Gewinde ¹⁾	R-Gewinde ¹⁾	M-Gewinde	G-Gewinde ¹⁾	R-Gewinde ¹⁾	
Gerade Form	Innen-Schottverschraubung								
		SCM	M5	–	–	–	–	–	9
			–	G1/8					
			G1/4						
			G3/8						
			G1/2						
L-Form	L-Verschraubung – Innengewinde								
		NPFB-L	M5	–	–	–	–	–	16
			–	G1/8					
			G1/4						
			G3/8						
			G1/2						
			G3/4						
			G1						
	L-Verschraubung – Außengewinde/Innengewinde								
		NPFB-L	M5	–	–	M5	–	–	16
			–	G1/8				R1/8	
			G1/4	R1/4					
			G3/8	R3/8					
			G1/2	R1/2					
			G3/4	R3/4					
			G1	R1					
	L-Verschraubung – Außengewinde								
		NPFB-L	M5	–	–	–	–	–	17
			–	R1/8					
			R1/4						
			R3/8						
			R1/2						
R3/4									
R1									
T-Form	T-Verschraubung – Innengewinde								
		NPFB-T	M5	–	–	–	–	–	17
			–	G1/8					
			G1/4						
			G3/8						
			G1/2						
			G3/4						
			G1						
	T-Verschraubung – Innengewinde/Außengewinde/Innengewinde								
		NPFB-T	M5	–	–	M5	–	–	18
			–	G1/8				R1/8	
			G1/4	R1/4					
			G3/8	R3/8					
			G1/2	R1/2					
			G3/4	R3/4					
			G1	R1					

1) Die Abdichtung mit Gewindedichtband, GWB-0,1 Teile-Nr. 9076, für die zylindrischen Gewinde der Gewindeverschraubungen NPFB wird empfohlen.

Gewindeverschraubungen

Lieferübersicht

FESTO

Baupform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2			→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	G-Gewinde ¹⁾	R-Gewinde ¹⁾	M-Gewinde	G-Gewinde ¹⁾	R-Gewinde ¹⁾	
T-Form	T-Verschraubung – Innengewinde/Außengewinde/Außengewinde								
		NPFB-T	–	G 1/8	–	–	–	R 1/8	18
				G 1/4				R 1/4	
				G 3/8				R 3/8	
				G 1/2				R 1/2	
	T-Verschraubung – Außengewinde								
		NPFB-T	–	–	R 1/8	–	–	–	19
					R 1/4				
					R 3/8				
					R 1/2				
R 3/4									
R 1									
T-Verschraubung – Außengewinde/Außengewinde/Innengewinde									
	NPFB-T	–	–	R 1/8	–	G 1/8	–	19	
				R 1/4		G 1/4			
				R 3/8		G 3/8			
				R 1/2		G 1/2			
T-Verschraubung – Außengewinde/Innengewinde/Innengewinde									
	NPFB-T	M5	–	–	M5	–	–	20	
		–		R 1/8		G 1/8			
				R 1/4		G 1/4			
				R 3/8		G 3/8			
				R 1/2		G 1/2			
				R 3/4		G 3/4			
				R 1		G 1			
Y-Form	Y-Verschraubung – Innengewinde								
		NPFB-Y	–	G 1/8	–	–	–	–	20
				G 1/4					
				G 3/8					
				G 1/2					
	Y-Verschraubung – Außengewinde/Innengewinde/Innengewinde								
		NPFB-Y	–	–	R 1/8	–	G 1/8	–	21
					R 1/4		G 1/4		
					R 3/8		G 3/8		
					R 1/2		G 1/2		
X-Form	X-Verschraubung – Innengewinde								
		NPFB-X	–	G 1/8	–	–	–	–	21
				G 1/4					
				G 3/8					
				G 1/2					
	X-Verschraubung – Außengewinde/Innengewinde/Innengewinde/Innengewinde								
		NPFB-X	–	G 1/8	–	–	–	R 1/8	22
				G 1/4				R 1/4	
				G 3/8				R 3/8	
				G 1/2				R 1/2	

1) Die Abdichtung mit Gewindedichtband, GWB-0,1 Teile-Nr. 9076, für die zylindrischen Gewinde der Gewindeverschraubungen NPFB wird empfohlen.

Gewindeverschraubungen

Datenblatt



FESTO

Blindstopfen B-M3-S9

mit Dichtring

Werkstoff:
hochlegierter Stahl, rostfrei

Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei




Blindstopfen B-M5

mit Dichtring

Werkstoff:
Aluminium

Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei




Blindstopfen B

mit Dichtring

Werkstoff:
Stahl

Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei



Abmessungen und Bestellangaben								
Anschluss	D5	L1	L2	±C1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	Ø							
M-Gewinde								
M3	–	5,3	2,8	4,5	1	30979	B-M3-S9 ²⁾	10
M5	–	7,8	3,8	7	1	3843	B-M5	10
						534212	B-M5-100	100
	8	6,3	3,8	2,5	2	174308	B-M5-B	10
M7	9,5	7,8	5,3	3	2	174309	B-M7	10
G-Gewinde								
G1/8	14	11	6,4	5	5	3568	B-1/8 ³⁾	10
						534213	B-1/8-100 ³⁾	100
G1/4	18	15	9,8	6	15	3569	B-1/4 ³⁾	10
						534214	B-1/4-50 ³⁾	50
G3/8	22	15	9,8	8	22	3570	B-3/8 ³⁾	10
						534215	B-3/8-20 ³⁾	20
G1/2	26	18	11,65	10	43	3571	B-1/2 ³⁾	10
						534216	B-1/2-20 ³⁾	20
G3/4	32	20	13,05	12	73	3572	B-3/4 ³⁾	1
G1	39	21	14	17	153	5763	B-1	1

1) Packungseinheit in Stück

2) Korrosions- und säurebeständige Ausführung

3) RoHS konform


Gewindeverschraubungen

FESTO

Datenblatt

Reduziernippel D mit Dichtring

Werkstoff:
Messing




Abmessungen und Bestellangaben									
Anschluss		D5	L1	L2	≈ 1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	D2								
M5	M7	9	13,5	6	3	43	161359	D-M5I-M7A-ISK	10

1) Packungseinheit in Stück

Reduziernippel D mit Dichtring

Werkstoff:
Messing
D-M3I-M5A-S9:
hochlegierter Stahl, rostfrei



Abmessungen und Bestellangaben									
Anschluss		L1	L2	≈ 1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾	
D1	D2								
M-Gewinde									
M3	M5	6,3	3,8	7	1	30980	D-M3I-M5A-S9 ²⁾	10	
M5	G1/8	9,5	4,9	13	10	3842	D-M5I-1/8A ³⁾	10	
6 mm tief						534208	D-M5I-1/8A-100	100	
M5	G1/4	12	5,8	17	12	197632	D-M5I-1/4A	10	
M7	G1/8	9,5	4,9	13	–	534144	D-M7I-1/8A	10	
G-Gewinde									
G1/8	G1/4	12	5,8	17	8	3577	D-1/8I-1/4A	10	
						534209	D-1/8I-1/4A-100	100	
	G3/8	14	6,8	19	–	534147	D-1/8I-3/8A	10	
G1/4	G3/8	14	6,8	19	14	3581	D-1/4I-3/8A	10	
						534210	D-1/4I-3/8A-50	50	
	G1/2	15,5	8,15	24	36	197633	D-1/4I-1/2A	10	
	G3/4	20,4	9,05	32	–	534145	D-1/4I-3/4A	10	
G3/8	G1/2	15,5	8,15	24	25	3585	D-3/8I-1/2A	10	
						534211	D-3/8I-1/2A-20	20	
	G3/4	20,4	9,05	32	–	534146	D-3/8I-3/4A	10	
G1/2	G3/4	20,4	14	32	45	3588	D-1/2I-3/4A	1	
	G1	21	13	36	110	197634	D-1/2I-1A	1	
G3/4	G1	21	13	36	55	9168	D-3/4I-1A	1	

1) Packungseinheit in Stück

2) Korrosions- und säurebeständige Ausführung


3) Kupfer- und PTFE-frei

Gewindeverschraubungen

Datenblatt

FESTO

Doppelnippel E mit 2 Dichtringen



Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss		Nennweite	L1	L2	L3	≈	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	D2									
M-Gewinde – hochlegierter Stahl										
M3	M3	1,7	10	2,8	2,8	4,5	1	30987	E-M3-M3-S9 ²⁾ 3)	10
M-Gewinde – Stahl										
M5	M5	2,5	12,6	3,8	3,8	7	2	4139	E-M5-M5 ³⁾	10
	G1/8	2,5	15,3	3,8	4,9	13	1	4138	E-M5-1/8 ³⁾	10
								534204	E-M5-1/8-100 ³⁾	100
G-Gewinde – Aluminium										
G1/8	G1/8	4,5	17	4,9	4,9	13	1	3573	E-1/8-1/8 ³⁾	10
	G1/4	4,5	19,5	4,9	5,8	17	1	3574	E-1/8-1/4 ³⁾	10
								534205	E-1/8-1/4-100 ³⁾	100
G1/4	G1/4	6,5	21	5,8	5,8	17	1	3575	E-1/4-1/4 ³⁾	10
	G3/8	6,5	22	5,8	6,8	19	10	3576	E-1/4-3/8 ³⁾	10
								534206	E-1/4-3/8-50 ³⁾	50
G3/8	G3/8	9,0	23	6,8	6,8	19	10	3578	E-3/8-3/8 ³⁾	10
	G1/2	9,0	26,5	6,8	8,15	24	20	3579	E-3/8-1/2 ³⁾	1
								534207	E-3/8-1/2-20 ³⁾	20
G1/2	G1/2	13,0	28	8,15	8,15	24	20	3580	E-1/2-1/2 ³⁾	1
	G3/4	13,0	30,5	8,5	9,05	32	35	3582	E-1/2-3/4 ³⁾	1
G3/4	G3/4	18,0	32	9,5	9,05	32	30	3584	E-3/4-3/4 ³⁾	1
M-Gewinde – Messing										
M7	G1/8	4,5	17,7	5,3	4,9	13		534148	E-M7-1/8-MS	10
G-Gewinde – Messing										
G1/8	G1/8	4,5	17	4,9	4,9	13	10	15621	E-1/8-1/8-MS	10
	G1/4	4,5	19,5	4,9	5,8	17	20	15622	E-1/8-1/4-MS	10
	G3/8	5,3	20,4	4,9	6,8	19	25	534150	E-1/8-3/8-MS	10
G1/4	G1/4	6,5	21	5,8	5,8	17	20	15623	E-1/4-1/4-MS	10
	G3/8	6,5	22	5,8	6,8	19	30	15624	E-1/4-3/8-MS	10
	G1/2	8	25,5	5,8	8,15	24	30	534149	E-1/4-1/2-MS	10
G3/8	G3/8	9	23	6,8	6,8	19	30	15625	E-3/8-3/8-MS	10
	G1/2	9	26,5	6,8	8,15	24	53	15626	E-3/8-1/2-MS	1
G1/2	G1/2	13	28	8,15	8,15	24	52	15627	E-1/2-1/2-MS	1
	G3/4	13	30,5	8,15	9,05	32	100	15628	E-1/2-3/4-MS	1
G3/4	G3/4	18	32	9,05	9,05	32	100	15629	E-3/4-3/4-MS	1

- 1) Packungseinheit in Stück
2) Korrosions- und säurebeständige Ausführung
3) Kupfer- und PTFE-frei

Gewindeverschraubungen

Datenblatt


FESTO

Doppelnippel ESK

verstellbar für Winkelausgleich

Werkstoff:

Messing




Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss		L1	L2	L3	⌀ 1	⌀ 2	⌀ 3	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	D2									
R ¹ / ₈	R ¹ / ₈	27	9	8,5	15	5	5	151520	ESK-1/8-1/8	1
	R ¹ / ₄	30,6	12	9,5	19	5	6	534151	ESK-1/8-1/4	1
	R ³ / ₈	34,5	13	10	22	5	8	534155	ESK-1/8-3/8	1
R ¹ / ₄	R ¹ / ₄	34	12	9,5	19	6	6	151521	ESK-1/4-1/4	1
	R ³ / ₈	36	13	10	22	6	8	534152	ESK-1/4-3/8	1
	R ¹ / ₂	40,5	16	12	27	6	12	534153	ESK-1/4-1/2	1
R ³ / ₈	R ³ / ₈	36	13	10	22	8	8	151522	ESK-3/8-3/8	1
	R ¹ / ₂	44	16	12	27	8	12	534154	ESK-3/8-1/2	1
R ¹ / ₂	R ¹ / ₂	44	16	12	27	12	12	151523	ESK-1/2-1/2	1

1) Packungseinheit in Stück

Innen-Schottverschraubung SCM

Werkstoff:

Aluminium, blau eloxiert



Abmessungen und Bestellangaben									
Anschluss	D5	B	B1	L1	⌀ 1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1									
M5	M10x1	4	3,5	15,5	13	5	9969	SCM-M5	1
G ¹ / ₈	M14x1,5	5	5	20	17	10	9970	SCM-1/8	1
G ¹ / ₄	M20x1,5	5	7	22	24	28	9971	SCM-1/4	1
G ³ / ₈	M24x1,5	8	8,5	26,5	27	34	9972	SCM-3/8	1
G ¹ / ₂	M30x1,5	8	10,5	28,5	36	78	9973	SCM-1/2	1

1) Packungseinheit in Stück

Gewindeverschraubungen


Datenblatt

FESTO

Muffe QM

Werkstoff:
Aluminium, blau eloxiert
QM-M5-M5:
Stahl

Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben						
Anschluss	L1	≈ 1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1						
M5	12	7	1	3560	QM-M5-M5	10
G1/8	22	13	6	2254	QM-1/8-1/8	10
G1/4	26	17	9	2255	QM-1/4-1/4	10
G3/8	32	22	19	2256	QM-3/8-3/8	10
G1/2	36	27	31	2257	QM-1/2-1/2	1
G3/4	36	32	36	4226	QM-3/4-3/4	1
G1	40	41	80	9968	QM-1-1	1


1) Packungseinheit in Stück

Muffe QM

mit Dichtring

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung, elo-
xiert
QM-M5-A/I:
Stahl

Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Kupfer- und PTFE-frei



Abmessungen und Bestellangaben								
Anschluss		L1	L2	≈ 1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	D2							
M5	M5	18,5	3,8	7	4	36169	QM-M5-A/I	10
G1/8	G1/8	25,6	4,9	13	7	36170	QM-1/8-A/I	10
G1/4	G1/4	36	5,8	17	15	36171	QM-1/4-A/I	10
G3/8	G3/8	37,8	6,8	19	16	36172	QM-3/8-A/I	10
G1/2	G1/2	49	8,15	24	36	187387	QM-1/2-A/I	1

1) Packungseinheit in Stück

Gewindeverschraubungen


Datenblatt

FESTO

Reduziermuffe QMR

Werkstoff:

Messing, vernickelt



Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	Nenn- weite [mm]	Anschluss	L1	L2	L3		Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1		D2								
M-Gewinde										
G $\frac{1}{8}$	2,6	M5	17	7	7	14	12	153281	QMR-$\frac{1}{8}$-M5-B	10
G-Gewinde										
G $\frac{1}{4}$	5,3	G $\frac{1}{8}$	21	8	9	17	22	153282	QMR-$\frac{1}{4}$-$\frac{1}{8}$-B	10
G $\frac{3}{8}$	6,9	G $\frac{1}{4}$	25	11	11	21	34	153283	QMR-$\frac{3}{8}$-$\frac{1}{4}$-B	10
G $\frac{1}{2}$	10,7	G $\frac{3}{8}$	33	14	14	24	55	153284	QMR-$\frac{1}{2}$-$\frac{3}{8}$-B	1

1) Packungseinheit in Stück

Gewindeverschraubungen NPFB

FESTO

Datenblatt

Muffe NPFB-S

Betriebsdruck:

-0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

-20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:-:-]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben							
Anschluss	D5	L1	≅	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	Ø						
M-Gewinde							
M5	7,5	11	8	3	547809	NPFB-S-2M5-F	10
G-Gewinde							
G ¹ / ₈	13,8	15	14	11	547810	NPFB-S-2G18-F	10
G ¹ / ₄	16,8	22	17	20	547811	NPFB-S-2G14-F	10
G ³ / ₈	21,8	24	22	38	547812	NPFB-S-2G38-F	10
G ¹ / ₂	25,5	30	26	55	547813	NPFB-S-2G12-F	10
G ³ / ₄	31,5	32	32	91	547814	NPFB-S-2G34-F	10

1) Packungseinheit in Stück

Reduziermuffe NPFB-R

Betriebsdruck:

-0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

-20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:-:-]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss		D4	D5	L1	L2		Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	D2	Ø	Ø				[g]			
G1/8	G3/8	13,8	21,8	20	10	22	30	547815	NPFB-R-G38-G18-F	10
G1/2	G3/4	25,5	31,5	30	13	32	83	547816	NPFB-R-G34-G12-F	10

1) Packungseinheit in Stück

Gewindeverschraubungen NPFB

FESTO

Datenblatt

Verlängerung NPFB-E...

Betriebsdruck:

–0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

–20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:–:–]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss		D3	D5	L1	L2	L3	≈	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	D2	Ø	Ø								
E1											
G1/8	G1/8	5	13,5	22	6	6,5	14	17	547822	NPFB-E1-2G18-FM	10
G1/4	G1/4	7	16,5	28	8	10	17	28	547823	NPFB-E1-2G14-FM	10
G3/8	G3/8	11	21,8	32	9	10	22	40	547824	NPFB-E1-2G38-FM	10
G1/2	G1/2	14	25,5	35	10	11	26	55	547825	NPFB-E1-2G12-FM	10
E2											
G1/8	G1/8	5	13,5	32	6	6,5	14	25	547826	NPFB-E2-2G18-FM	10
G1/4	G1/4	7	16,5	35	8	10	17	35	547827	NPFB-E2-2G14-FM	10
E3											
G1/8	G1/8	5	13,5	42	6	6,5	14	32	547828	NPFB-E3-2G18-FM	10
G1/4	G1/4	7	16,5	51	8	10	17	51	547829	NPFB-E3-2G14-FM	10
E4											
G1/8	G1/8	5	13,5	51	6	6,5	14	40	547830	NPFB-E4-2G18-FM	10

1) Packungseinheit in Stück

Gewindeverschraubungen NPFB

FESTO

Datenblatt

Doppelnippel NPFB-D

Betriebsdruck:

–0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

–20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010

[7:-:-]

Werkstoff:


Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:


RoHS konform



G-Gewinde



R-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss		D3	L1	L2	L3	≡	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	D2	Ø								
M-Gewinde										
M5	M5	2	11,5	4	4	8	3	550036	NPFB-D-2M5-M	10
M7	G ¹ / ₈	4	14,5	4	6	14	7	547799	NPFB-D-M7-G18-M	10
G-Gewinde										
G ¹ / ₈	G ¹ / ₈	5,5	16,5	6	6	14	10	547800	NPFB-D-2G18-M	10
	G ¹ / ₄	5,5	19	6	8	17	16	547801	NPFB-D-G18-G14-M	10
	G ³ / ₈	5,5	20	6	9	19	21	547802	NPFB-D-G18-G38-M	10
G ¹ / ₄	G ¹ / ₄	8	21	8	8	17	17	547803	NPFB-D-2G14-M	10
	G ³ / ₈	8	22	8	9	19	23	547804	NPFB-D-G14-G38-M	10
	G ¹ / ₂	8	23,5	8	10	24	36	547805	NPFB-D-G14-G12-M	10
G ³ / ₈	G ³ / ₈	11	23	9	9	19	24	547806	NPFB-D-2G38-M	10
	G ¹ / ₂	11	24,5	9	10	24	37	547807	NPFB-D-G38-G12-M	10
G ¹ / ₂	G ¹ / ₂	14	25,5	10	10	24	38	547808	NPFB-D-2G12-M	10
R-Gewinde										
R ¹ / ₈	R ¹ / ₈	5	20	8	8	12	11	547787	NPFB-D-2R18-M	10
	R ¹ / ₄	5	24	8	11	14	17	547788	NPFB-D-R18-R14-M	10
	R ³ / ₈	5,5	24,5	8	11,5	17	23	547789	NPFB-D-R18-R38-M	10
R ¹ / ₄	R ¹ / ₄	8	27	11	11	14	21	547790	NPFB-D-2R14-M	10
	R ³ / ₈	8	27,5	11	11,5	17	27	547791	NPFB-D-R14-R38-M	10
	R ¹ / ₂	8	30,5	11	14	22	44	547792	NPFB-D-R14-R12-M	10
R ³ / ₈	R ³ / ₈	11	28	11,5	11,5	17	30	547793	NPFB-D-2R38-M	10
	R ¹ / ₂	11	31	11,5	14	22	47	547794	NPFB-D-R38-R12-M	10
R ¹ / ₂	R ¹ / ₂	14	33,5	14	14	22	56	547795	NPFB-D-2R12-M	10
	R ³ / ₄	14	37,5	14	16,5	27	84	547796	NPFB-D-R12-R34-M	10
R ³ / ₄	R ³ / ₄	18,5	40	16,5	16,5	27	97	547797	NPFB-D-2R34-M	10
R1	R1	24,5	45,5	19	19	34	158	547798	NPFB-D-2R1-M	10

1) Packungseinheit in Stück

Gewindeverschraubungen NPFB

Datenblatt

Reduziernippel NPFB-R

Betriebsdruck:

–0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

–20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:-:-]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss		D3	D5	L1	L2	L3	≅	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	D2	Ø	Ø								
M5	G $\frac{1}{8}$	2	13,8	15,5	4	6,5	14	11	547817	NPFB-R-G18-M5-FM	10
G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	5,5	16,8	20,5	6	8	17	19	547818	NPFB-R-G14-G18-FM	10
	G $\frac{3}{8}$	5,5	21,8	23	6	10	22	35	547819	NPFB-R-G38-G18-FM	10
G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$	8	21,8	24	8	10	22	35	547820	NPFB-R-G38-G14-FM	10
G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{2}$	11	25,5	29,5	9	11	26	51	547821	NPFB-R-G12-G38-FM	10

1) Packungseinheit in Stück

Reduziernippel NPFB-R

Betriebsdruck:

–0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

–20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:-:-]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss		L1	L2	≅	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾			
D1	D2										
G $\frac{1}{8}$	M5	10,5	6	14	8	547831	NPFB-R-G18-M5-MF	10			
G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{8}$	13	8	17	13	547832	NPFB-R-G14-G18-MF	10			
G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{8}$	14	9	19	22	547833	NPFB-R-G38-G18-MF	10			
	G $\frac{1}{4}$	14	9	19	16	547834	NPFB-R-G38-G14-MF	10			
G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{4}$	15,5	10	24	35	547835	NPFB-R-G12-G14-MF	10			
	G $\frac{3}{8}$	15,5	10	24	28	547836	NPFB-R-G12-G38-MF	10			
G $\frac{3}{4}$	G $\frac{1}{2}$	17,5	11	30	51	575668	NPFB-R-G34-G12-MF 	10			

1) Packungseinheit in Stück

Gewindeverschraubungen NPFB

Datenblatt

FESTO

L-Verschraubung NPFB-L

Betriebsdruck:

-0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

-20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:-:-]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	D3	D5	H1	H2	H3	⌀	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	Ø	Ø								
M5	4,2	8,5	15,25	11	4	9	31	547715	NPFB-L-2M5-F	10
G $\frac{1}{8}$	6	13	26,5	20	7	10	19	547716	NPFB-L-2G18-F	10
G $\frac{1}{4}$	9	16	33,5	25,5	8	13	31	547717	NPFB-L-2G14-F	10
G $\frac{3}{8}$	10	20,5	39,25	29	10	17	61	547718	NPFB-L-2G38-F	10
G $\frac{1}{2}$	14	25,5	47,75	35	11	20	115	547719	NPFB-L-2G12-F	10
G $\frac{3}{4}$	19	32	52,5	36,5	16,5	25	145	547720	NPFB-L-2G34-F	10
G1	24	39	64,5	45	19	30	245	547721	NPFB-L-2G1-F	10

1) Packungseinheit in Stück

L-Verschraubung NPFB-L

Betriebsdruck:

-0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

-20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:-:-]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben															
Anschluss		D3	D4	D5	L1	L2	L3	H1	H2	H3		Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	D2	Ø	Ø	Ø								[g]			
M5	M5	4,2	2	7,5	15,25	11,5	4	17	13,5	4	9	6	547722	NPFB-L-2M5-MF	10
G $\frac{1}{8}$	R $\frac{1}{8}$	6	5,5	13	25,5	19	8	25	20	7	10	18	547723	NPFB-L-R18-G18-MF	10
G $\frac{1}{4}$	R $\frac{1}{4}$	9	8	16	32	24	12,5	32	25,5	8	13	32	547724	NPFB-L-R14-G14-MF	10
G $\frac{3}{8}$	R $\frac{3}{8}$	10	11	20,5	36,75	26,5	13,6	37,5	29	10	17	55	547725	NPFB-L-R38-G38-MF	10
G $\frac{1}{2}$	R $\frac{1}{2}$	14	14	25,5	44,25	31,5	15,5	45,5	35	11	20	99	547726	NPFB-L-R12-G12-MF	10
G $\frac{3}{4}$	R $\frac{3}{4}$	19	19	32	49	33	16	49,75	36,5	16,5	25	120	547727	NPFB-L-R34-G34-MF	10
G1	R1	24	24	39	58,5	39	17	60,5	45	19	30	212	547728	NPFB-L-R1-G1-MF	10

1) Packungseinheit in Stück

Gewindeverschraubungen NPFB

FESTO

Datenblatt

L-Verschraubung NPFB-L

Betriebsdruck:

-0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

-20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:-:-]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	D3	H1	H2	H3	≡	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾	
D1	Ø									
M5	2	15,5	11,5	4	9	8	547729	NPFB-L-2M5-M	10	
R ¹ / ₈	5,5	24	19	8	10	14	547730	NPFB-L-2R18-M	10	
R ¹ / ₄	8	30,5	24	12,5	13	29	547731	NPFB-L-2R14-M	10	
R ³ / ₈	11	34,8	26,5	13,6	17	45	547732	NPFB-L-2R38-M	10	
R ¹ / ₂	14	42	31,5	15,5	20	83	547733	NPFB-L-2R12-M	10	
R ³ / ₄	19	46	33	16	25	100	547734	NPFB-L-2R34-M	10	
R1	24	54,5	39	17	30	174	547735	NPFB-L-2R1-M	10	

1) Packungseinheit in Stück

T-Verschraubung NPFB-T

Betriebsdruck:

-0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

-20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:-:-]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	D3	D5	L1	H1	H2	H3	≡	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	Ø	Ø						[g]			
M5	4,2	8,5	22	15,25	11	5	9	10	547744	NPFB-T-3M5-F	10
G⅛	6	13	40	26,5	20	7	10	27	547745	NPFB-T-3G18-F	10
G¼	9	16	51	33,5	25,5	8	13	44	547746	NPFB-T-3G14-F	10
G⅜	10	21	58	39,5	29	10	17	85	547747	NPFB-T-3G38-F	10
G½	15	26,2	70	48,1	35	11	20	151	547748	NPFB-T-3G12-F	10
G¾	19	32	73	52,5	36,5	16,5	25	194	547749	NPFB-T-3G34-F	10
G1	24	39	90	64,5	45	19	30	326	547750	NPFB-T-3G1-F	10

1) Packungseinheit in Stück

Gewindeverschraubungen NPFB

FESTO

Datenblatt

T-Verschraubung NPFB-T

Betriebsdruck:

-0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

-20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:-:-]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	D3	D4	D5	L1	L2	L3	H1	H2	H3	≈	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	D2	Ø	Ø	Ø										
M5	M5	4,2	2	8,5	22,5	12	4	15,25	11	5	9	8	547758 NPFB-T-3M5-FMF	10
G ¹ / ₈	R ¹ / ₈	6	5,5	13	39	19	8	26,5	20	7	10	26	547759 NPFB-T-2G18-R18-FMF	10
G ¹ / ₄	R ¹ / ₄	9	8	16	49,5	24	11	33,5	25,5	8	13	46	547760 NPFB-T-2G14-R14-FMF	10
G ³ / ₈	R ³ / ₈	10	11	20,5	55,5	26,5	13,6	39,25	29	10	17	82	547761 NPFB-T-2G38-R38-FMF	10
G ¹ / ₂	R ¹ / ₂	15	15	25,5	66,5	31,5	15,5	47,75	35	11	20	133	547762 NPFB-T-2G12-R12-FMF	10
G ³ / ₄	R ³ / ₄	19	19	32	69,5	33	16	52,5	36,5	16,5	25	172	547763 NPFB-T-2G34-R34-FMF	10
G1	R1	24	24	39	84	39	17,5	64,5	45	19	30	298	547764 NPFB-T-2G1-R1-FMF	10

1) Packungseinheit in Stück

T-Verschraubung NPFB-T

Betriebsdruck:

-0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

-20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:-:-]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	D3	D4	D5	L1	L2	H1	H2	H3	≈	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	D2	Ø	Ø	Ø									
G ¹ / ₈	R ¹ / ₈	5,5	6	13	38	8	24,9	20	7	10	23	547771 NPFB-T-G18-2R18-FMM	10
G ¹ / ₄	R ¹ / ₄	8	9	16	48	12,5	32	25,5	8	13	43	547772 NPFB-T-G14-2R14-FMM	10
G ³ / ₈	R ³ / ₈	11	10	20,5	53	13,6	37,5	29	10	17	72	547773 NPFB-T-G38-2R38-FMM	10
G ¹ / ₂	R ¹ / ₂	15	15	25,5	63	15,5	45,7	35	11	20	118	547774 NPFB-T-G12-2R12-FMM	10

1) Packungseinheit in Stück

Gewindeverschraubungen NPFB

FESTO

Datenblatt

T-Verschraubung NPFB-T

Betriebsdruck:

–0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

–20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:–:–]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	D3	L1	L2	H1	H2	≅	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	Ø									
R ¹ / ₈	5,5	38	19	23,9	8	10	20	547765	NPFB-T-3R18-M	10
R ¹ / ₄	8	48	24	30,6	12,5	13	41	547766	NPFB-T-3R14-M	10
R ³ / ₈	11	53	26,5	34,8	13,6	17	62	547767	NPFB-T-3R38-M	10
R ¹ / ₂	15	63	31,5	42,2	15,5	20	101	547768	NPFB-T-3R12-M	10
R ³ / ₄	19	66,4	33,2	45	16,2	25	134	547769	NPFB-T-3R34-M	10
R1	24	78	39	54,2	17,5	30	236	547770	NPFB-T-3R1-M	10

1) Packungseinheit in Stück

T-Verschraubung NPFB-T

Betriebsdruck:

–0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

–20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:–:–]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben														
Anschluss		D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	H1	≅	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	D2	Ø	Ø	Ø										
R ¹ / ₈	G ¹ / ₈	6	5,5	13	39	20	7	8	25,5	10	24	547775	NPFB-T-2R18-G18-MMF	10
R ¹ / ₄	G ¹ / ₄	9	8	16	49,5	25,5	8	12,5	32	13	43	547776	NPFB-T-2R14-G14-MMF	10
R ³ / ₈	G ³ / ₈	10	11	20,5	55,5	29	10	13,6	36,75	17	72	547777	NPFB-T-2R38-G38-MMF	10
R ¹ / ₂	G ¹ / ₂	15	15	25,5	66,5	35	11	15,5	44,25	20	117	547778	NPFB-T-2R12-G12-MMF	10

1) Packungseinheit in Stück

Gewindeverschraubungen NPFB

FESTO

Datenblatt

T-Verschraubung NPFB-T

Betriebsdruck:

-0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

-20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:-:-]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben															
Anschluss		D3	D4	D5	L1	L2	L3	H1	H2	H3	⌀	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	D2	Ø	Ø	Ø											
M5	M5	2	4,2	8,5	22	11	5	15,75	11,5	4	9	8	547751	NPFB-T-3M5-MFF	10
R ¹ / ₈	G ¹ / ₈	5,5	6	13	40	20	7	25,5	19	8	10	26	547752	NPFB-T-R18-2G18-MFF	10
R ¹ / ₄	G ¹ / ₄	8	9	16	51	25,5	8	32	24	12,5	13	46	547753	NPFB-T-R14-2G14-MFF	10
R ³ / ₈	G ³ / ₈	11	10	20,5	58	29	10	36,75	26,5	13,6	17	83	547754	NPFB-T-R38-2G38-MFF	10
R ¹ / ₂	G ¹ / ₂	15	15	25,5	70	35	11	44,25	31,5	15,5	20	130	547755	NPFB-T-R12-2G12-MFF	10
R ³ / ₄	G ³ / ₄	19	19	32	73	36,5	16,5	49	33	16	25	178	547756	NPFB-T-R34-2G34-MFF	10
R1	G1	24	24	39	90	45	19	58,5	39	17,5	30	296	547757	NPFB-T-R1-2G1-MFF	10

1) Packungseinheit in Stück

Y-Verschraubung NPFB-Y

Betriebsdruck:

-0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

-20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:-:-]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	D3	D5	L1	H1	H2	⌀	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	Ø	Ø								
G ¹ / ₈	8,7	13	29	26,5	8	13	18	547736	NPFB-Y-3G18-F	10
G ¹ / ₄	11,6	17	36	32	11	17	32	547737	NPFB-Y-3G14-F	10
G ³ / ₈	15	21	41	37	11,5	20	44	547738	NPFB-Y-3G38-F	10
G ¹ / ₂	19	26	52,5	45	14	25	92	547739	NPFB-Y-3G12-F	10

1) Packungseinheit in Stück

Gewindeverschraubungen NPFB

FESTO

Datenblatt

Y-Verschraubung NPFB-Y

Betriebsdruck:

-0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

-20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:-:-]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss		D3	D4	D5	L1	L2	H1	H2		Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	D2	Ø	Ø	Ø									
R ¹ / ₈	G ¹ / ₈	5,5	8,7	13	29	8	32	8	13	22	547740	NPFB-Y-R18-2G18-MFF	10
R ¹ / ₄	G ¹ / ₄	8	11,6	17	36	11	38	11	17	38	547741	NPFB-Y-R14-2G14-MFF	10
R ³ / ₈	G ³ / ₈	11	15	21	41	11,5	42,5	11,5	20	52	547742	NPFB-Y-R38-2G38-MFF	10
R ¹ / ₂	G ¹ / ₂	15	19	26	52,5	14	53	14	25	110	547743	NPFB-Y-R12-2G12-MFF	10

1) Packungseinheit in Stück

X-Verschraubung NPFB-X

Betriebsdruck:

-0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

-20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:-:-]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben									
Anschluss	D3	D5	H1	H2	≈C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	Ø	Ø							
G1/8	6	13	46	7	13	60	547779	NPFB-X-4G18-F	10
G1/4	9	17	51	8	13	73	547780	NPFB-X-4G14-F	10
G3/8	10	20,5	58	10	17	118	547781	NPFB-X-4G38-F	10
G1/2	15	26,2	67	14	21	186	547782	NPFB-X-4G12-F	10

1) Packungseinheit in Stück

Gewindeverschraubungen NPFB

Datenblatt

FESTO

X-Verschraubung NPFB-X

Betriebsdruck:

-0,95 ... +40 bar

Umgebungstemperatur:

-20 ... +150 °C

Betriebsmedium:

Druckluft nach ISO 8573-1:2010


[7:-:-]

Werkstoff:

Messing vernickelt

Werkstoff-Hinweis:

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben														
Anschluss		D3	D4	D5	L1	L2	L3	H1	H2	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	D2	Ø	Ø	Ø							[g]			
G1/8	R1/8	6	6	13	46	23	8	46	7	13	52	547783	NPFB-X-R18-3G18-MFFF	10
G1/4	R1/4	9	8	17	49,5	24	12,5	51	8	13	67	547784	NPFB-X-R14-3G14-MFFF	10
G3/8	R3/8	10	11	20,5	55,5	26,5	13,6	58	10	17	100	547785	NPFB-X-R38-3G38-MFFF	10
G1/2	R1/2	15	15	26,2	64,5	31	14,0	67	14	21	168	547786	NPFB-X-R12-3G12-MFFF	10

1) Packungseinheit in Stück