




- Kurzhubzylinder in Kompaktbauweise mit Normlochbild ab $\varnothing 32$ mm
- Optimiert in Einbauraum und Bauhöhe
- Für den Einsatzfall angepasste Gehäuse- und Kolbenstangenvarianten

Kurzhubzylinder ADVC/AEVC

Merkmale

FESTO



Kurzbeschreibung


-  Durchmesser
4 ... 100 mm
-  Hublänge
2,5 ... 25 mm

Kurzhubzylinder sind für Spannungsaufgaben mit kurzen Hübene besonders geeignet, z. B. in Vorrichtungen.


Sie zeichnen sich aus durch:

- Rasches Ansprechen bei Druckbeaufschlagung
- Große Spannkraft im Vergleich zu ihrer Baugröße
- Minimalen Einbauraum
- Integrierte Sensornuten für kontaktbehaftete oder kontaktlose Näherungsschalter
- Lochbild zur Befestigung nach VDMA 24562 bei Ø 32 ... 100 mm


Einbauraum bei 10 mm Hub



100%
Normzylinder
DNC




45%
Kompaktzylinder
ADVC




33%
Kurzhubzylinder
ADVC

Sensornuten



T-Nut für Näherungsschalter
SME/SMT-8



Rundnut für Näherungsschalter
SME/SMT-10

Kurzhubzylinder ADVC/AEVC

Typenschlüssel

FESTO

		ADVC	–	6	–	5	–	A	–	P	–	A
Typ												
ADVC	doppeltwirkender Kurzhubzylinder											
AEVC	einfachwirkender Kurzhubzylinder											
Kolben-Ø [mm]												
Hub [mm]												
Kolbenstangengewinde												
A	Außengewinde											
I	Innengewinde											
	ohne Gewinde											
Dämpfung												
P	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig											
Positionserkennung												
	keine Positionserkennung											
A	für Näherungsschalter											

Kurzhubzylinder ADVC/AEVC

Lieferübersicht

FESTO

Funktion	Ausführung	Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Positionserkennung
Doppelt- wirkend	Ohne Positionserkennung				
		ADVC Ø 4 ... 25	4	2,5; 5	—
			6, 10, 12	5, 10	
			16, 20, 25	5, 10, 15, 20, 25	
		ADVC Ø 32 ... 100	32, 40	5, 10, 15, 20, 25	—
			50, 63, 80, 100	10, 15, 20, 25	
	Mit Positionserkennung				
		ADVC-...-A Ø 6 ... 25	6, 10, 12	5, 10	■
			16, 20, 25	5, 10, 15, 20, 25	
		ADVC-...-A Ø 32 ... 100	32, 40	5, 10, 15, 20, 25	■
50, 63, 80, 100			10, 15, 20, 25		
Einfach- wirkend	Ohne Positionserkennung				
		AEVC Ø 4 ... 25	4	2,5; 5	—
			6, 10, 12	5, 10	
			16, 20, 25	5, 10, 25	
		AEVC Ø 32 ... 100	32	5, 10, 25	—
			40, 50, 63, 80, 100	10, 25	
	Mit Positionserkennung				
		AEVC-...-A Ø 6 ... 25	6, 10, 12	5, 10	■
			16, 20, 25	5, 10, 25	
		AEVC-...-A Ø 32 ... 100	32	5, 10, 25	■
40, 50, 63, 80, 100			10, 25		

Kurzhubzylinder ADVC/AEVC

Lieferübersicht

FESTO


Typ	Kolbenstange			Dämpfung	→ Seite/Internet
	mit Außengewinde	mit Innengewinde	ohne Gewinde		
Ohne Positionserkennung					
ADVC Ø 4 ... 25	■	■ ab Ø 12	■ Ø 4 ... 12	■	8
ADVC Ø 32 ... 100	■	■	–	■	8
Mit Positionserkennung					
ADVC-...-A Ø 6 ... 25	■	■ ab Ø 12	■ Ø 6 ... 12	■	16
ADVC-...-A Ø 32 ... 100	■	■	–	■	16
Ohne Positionserkennung					
AEVC Ø 4 ... 25	■	■ ab Ø 12	■ Ø 4 ... 12	■	24
AEVC Ø 32 ... 100	■	■	–	■	24
Mit Positionserkennung					
AEVC-...-A Ø 6 ... 25	■	■ ab Ø 12	■ Ø 6 ... 12	■	30
AEVC-...-A Ø 32 ... 100	■	■	–	■	30

Kurzhubzylinder ADVC/AEVC


Peripherieübersicht

FESTO


Ø 32 ... 100 mm



Ø 4 ... 25 mm
Ohne Positionserkennung



Ø 6 ... 25 mm
Mit Positionserkennung



Kurzhubzylinder ADVC/AEVC

Peripherieübersicht


FESTO

Befestigungselemente und Zubehör						
	Kurzbeschreibung	Kolben-Ø			→ Seite/Internet	
		4, 6, 12	10, 16 ... 25	32 ... 100		
1	Befestigungsschrauben	nicht im Lieferumfang enthalten	■ DIN 84	■ DIN 912	■ DIN 912	–
1	Befestigungsschrauben für Ø 80, 100	nicht im Lieferumfang enthalten	–	–	■	45
2	Fußbefestigung HNC	für Lager- und Abschlussdeckel	–	–	■	37
3	Flanschbefestigung FNC	für Lager- oder Abschlussdeckel	–	–	■	38
4	Schwenkzapfen ZNCF	für Lager- oder Abschlussdeckel	–	–	■	39
5	Lagerstück LNKG	–	–	–	■	40
6	Schwenkflansch SNC	für Abschlussdeckel	–	–	■	41
7	Lagerbock LSNG	mit sphärischer Lagerung	–	–	■	45
8	Lagerbock LSNSG	anschweißbar, mit sphärischer Lagerung	–	–	■	45
9	Schwenkflansch SNCS	mit sphärischer Lagerung für Abschlussdeckel	–	–	■	43
10	Lagerbock LBG	–	–	–	■	45
11	Schwenkflansch SNCL	für Abschlussdeckel	–	–	■	44
12	Schwenkflansch SNCB	für Abschlussdeckel	–	–	■	42
13	Lagerbock LNG	–	–	–	■	45
14	Lagerbock LSN	mit sphärischer Lagerung	–	–	■	45
15	Mehrstellungsbausatz DPNC	zum Verbinden zweier Zylinder mit gleichem Kolben-Ø zu einem Mehrstellungszyylinder	–	–	■	36
16	Gelenkkopf SGS	mit sphärischer Lagerung	–	■	■	46
17	Lagerbock quer LQG	–	–	■	■	45
18	Gabelkopf SGA	mit Außengewinde	–	–	■	46
19	Kupplungsstück KSG	für den Ausgleich von Radialabweichungen	–	–	■	46
20	Gabelkopf SG	läßt eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu	–	■	■	46
21	Flexo-Kupplung FK	für den Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen	■ Ø 12	■	■	46
22	Nutabdeckung ABP-5-S	zum Schutz der Sensorkabel und der Sensornuten vor Verschmutzung	–	–	■	47
23	Näherungsschalter SME/SMT-8	integrierbar im Zylinder-Profilrohr	–	–	■	47
24	Näherungsschalter SME/SMT-10	integrierbar im Zylinder-Profilrohr	–	■	■	48
25	Drossel-Rückschlagventil GRLA	zur Geschwindigkeitsregulierung	■	■	■	48
26	Steckverschraubung QS	zum Anschluss von außertolerierten Druckluftschläuchen	■	■	■	quick star

Kurzhubzylinder ADVC


Datenblatt Doppeltwirkend – ohne Positionserkennung

FESTO




Ø - Durchmesser
4 ... 100 mm

l - Hublänge
2,5 ... 25 mm



Ø 4 ... 25



Ø 32 ... 100

Allgemeine Technische Daten													
Kolben-Ø	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Pneumatischer Anschluss	M3	M3	M5	M5	M5	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
Kolbenstange mit Innengewinde	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kolbenstange mit Außengewinde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kolbenstange ohne Gewinde	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]												
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)												
Konstruktiver Aufbau	Kolben												
	Kolbenstange												
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig												
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung							mit Durchgangsbohrung					
	–							mit Zubehör					
Einbaulage	beliebig												

Betriebsbedingungen													
Kolben-Ø	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Betriebsdruck [bar]	2 ... 8	1,5 ... 8	1 ... 8	1 ... 10				0,6 ... 10					
Umgebungstemperatur [°C]	–20 ... +80												
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	1												

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung, Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen

Kurzhubzylinder ADVC

Datenblatt Doppeltwirkend – ohne Positionserkennung

FESTO


Kräfte [N] und Aufprallenergie [J]													
Kolben-Ø	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	7,5	17	47	68	121	189	295	483	754	1 178	1 870	3 016	4 712
theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	5,7	13	40	51	91	141	247	415	686	1 056	1 750	2 847	4 418
max. Aufprallenergie in den Endlagen	0,003	0,005	0,03	0,06	0,10	0,14	0,18	0,26	0,36	0,60	0,64	0,90	1,20

Produktgewicht [g]													
Hub [mm]	Kolben-Ø												
	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
2,5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	4,5	12,5	23	34	68	112	135	280	350	–	–	–	–
10	–	16	26	42	76	124	150	300	380	470	600	1 570	2 480
15	–	–	–	–	84	136	165	320	410	505	650	1 655	2 570
20	–	–	–	–	92	148	180	340	440	540	700	1 740	2 660
25	–	–	–	–	100	160	195	360	470	575	750	1 825	2 750

Bewegte Masse [g]													
Hub [mm]	Kolben-Ø												
	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
2,5	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	0,25	1,2	2,8	6,6	11	22	27	46	69	–	–	–	–
10	–	1,5	3,3	7,7	13	25	30	51	74	127	178	339	719
15	–	–	–	–	15	28	33	56	79	135	186	351	739
20	–	–	–	–	17	31	36	61	84	143	194	363	759
25	–	–	–	–	19	34	39	66	89	151	202	375	779

Werkstoffe

Funktionsschnitt



Kurzhubzylinder	Ø 4	Ø 6 ... 100
1 Zylinderrohr	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert
2 Deckel	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert
3 Kolbenstange	Aluminium, eloxiert	Stahl, hochlegiert
4 Stangendichtung	Nitrilkautschuk	Polyurethan
Werkstoffhinweis	Kupfer-, PTFE- und silikonfrei	Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

Kurzhubzylinder ADVC

Datenblatt Doppeltwirkend – ohne Positionserkennung

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Ø 4 ... 25 mm

ADVC-...-I-P

Kolbenstange mit Innengewinde



Hinweis

Ø 4 mm

Zulässige Einschraubtiefe von 3 mm und zulässiges Anziehdrehmoment von 0,7 Nm nicht überschreiten

Ø 10 mm


Je nach Toleranzlage kann der Lagerdeckel bis zu 0,65 mm überstehen

Ø 12 mm

Je nach Toleranzlage kann der Lagerdeckel bis zu 0,35 mm überstehen


ADVC-...-A-P

Kolbenstange mit Außengewinde



ADVC-...-P

Kolbenstange ohne Gewinde



Kurzhubzylinder ADVC

Datenblatt Doppeltwirkend – ohne Positionserkennung

FESTO

Ø [mm]	Hub [mm]	AF min.	AM -0,5	D1 Ø max.	D2 Ø	E max.	EE	FB Ø	KF	KK	L2 +0,2	L3
4	2,5	–	6	–	3,3 +0,1	10	M3	1,8	–	M2	13	1,8
	5										15,5	
6	5	–	6	–	5 +0,1	13	M3	2,9	–	M3	16	2,9
	10										21	
10	5	–	8	7,5	5,8 +0,1	18	M5	3,4	–	M4	21	3,4
	10										24	
12	5	8	8	10,7	6 H13	20	M5	3,4	M3	M5	23	3,4
	10										28	
16	5	10	12	–	8 H13	25	M5	4,5	M4	M6	23	4,6
	10										28	
	15										33	
	20										38	
	25										43	
20	5	12	12	–	10 H13	32	M5	5,5	M5	M8	27	5,7
	10										32	
	15										37	
	20										42	
	25										47	
25	5	12	12	–	10 H13	38	M5	5,5	M5	M8	27,5	5,7
	10										32,5	
	15										37,5	
	20										42,5	
	25										47,5	

Ø	Hub	L4	L5	L6	MM Ø	P1	PL	T4	TG	UO	WH	ZJ	≈C1	
[mm]	[mm]			max.					±0,1	max.		±0,8		
4	2,5	4	6,5	–	2	3,7	3,2	–	5,8	10	1	14	–	
	5											16,5		
6	5	6	9	–	3	4,7	3	–	7	14	1	17	–	
	10											22		
10	5	8	11,5	0,7	4	5,2	5,2	–	11	19	1,5	22,5	–	
	10					6	5,5					25,5		
12	5	9	13	0,4	6	5,75	5,75	1,5	13	22	4	27	5	
	10					9	6					32		
16	5	11,5	16,5	–	8	6	7,5	6	2	15	27	4	27	7
	10					7,5							32	
	15												37	
	20												42	
	25												47	
20	5	15	21	–	10	7,5	7	2	20	34	5	32	9	
	10											37		
	15											42		
	20											47		
	25											52		
25	5	15,5	21,5	–	10	8	6,5	2	26	37	5	32,5	9	
	10											37,5		
	15											42,5		
	20											47,5		
	25											52,5		

Kurzhubzylinder ADVC

Datenblatt Doppeltwirkend – ohne Positionserkennung

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Ø 32 ... 100 mm


ADVC-...-I-P

Kolbenstange mit Innengewinde



ADVC-...-A-P**

Kolbenstange mit Außengewinde



Ø	AF	AM	BG*	D2	E	EE	FB	H	KF	KK
[mm]	min.	-0,5	min.	Ø F9	max.		Ø			
32	12	14	21,7	9	45	G1/8	5,2	7	M6	M10x1,25
40	12	14	21,7	9	53,5	G1/8	5,2	7	M6	M10x1,25
50	16	16	22,8	11	63,5	G1/8	6,8	7	M8	M12x1,25
63	16	16	22,8	11	75	G1/8	6,8	7,5	M8	M12x1,25
80	20	22	25	14	93	G1/8	8,5	7	M10	M16x1,5
100	24	28	25	14	113	G1/4	8,5	13	M12	M20x1,5

* Bei kurzer Baulänge Gewinde durchgehend

** Mutter für Kolbenstangengewinde im Lieferumfang enthalten

Kurzhubzylinder ADVC



Datenblatt Doppeltwirkend – ohne Positionserkennung

Ø [mm]	Hub [mm]	L2 +0,2	L3	MM Ø	P1	PL	RT	T4	TG ±0,1	WH	ZJ ±0,8	≈C1
32	5	34	5,7	12	9	8,5	M6	2,6	32,5	6	40	10
	10	39									45	
	15	44									50	
	20	49									55	
	25	54									60	
40	5	34,5	5,7	12	11	9	M6	2,6	38	6	40,5	10
	10	39,5									45,5	
	15	44,5									50,5	
	20	49,5									55,5	
	25	54,5									60,5	
50	10	38	6,8	16	11,3	9,5	M8	3,3	46,5	8	46	13
	15	43									51	
	20	48									56	
	25	53									61	
63	10	45	6,8	16	12,5	11,5	M8	3,3	56,5	8	53	13
	15	50									58	
	20	55									63	
	25	60									68	
80	10	50	9	20	15	15	M10	4,7	72	8	58	17
	15	55									63	
	20	60									68	
	25	65									73	
100	10	59	9	25	16,5	19	M10	6,1	89	10	69	22
	15	64									74	
	20	69									79	
	25	74									84	

Kurzhubzylinder ADVC

Datenblatt Doppeltwirkend – ohne Positionserkennung

FESTO

Bestellangaben								
Typ	Kolben-Ø	Hub	Kolbenstange mit Außengewinde		Kolbenstange mit Innengewinde	Kolbenstange ohne Gewinde		
	[mm]	[mm]	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ		
	4	2,5	188054	ADVC-4-2,5-A-P	–	526897	ADVC-4-2,5-P	
		5	188055	ADVC-4-5-A-P		526898	ADVC-4-5-P	
	6	5	188066	ADVC-6-5-A-P	–	526899	ADVC-6-5-P	
		10	188067	ADVC-6-10-A-P		526900	ADVC-6-10-P	
	10	5	188078	ADVC-10-5-A-P	–	526903	ADVC-10-5-P	
		10	188079	ADVC-10-10-A-P		526904	ADVC-10-10-P	
	12	5	188094	ADVC-12-5-A-P	188090	ADVC-12-5-I-P	530568	ADVC-12-5-P
		10	188095	ADVC-12-10-A-P	188091	ADVC-12-10-I-P	530569	ADVC-12-10-P
	16	5	188123	ADVC-16-5-A-P	188113	ADVC-16-5-I-P	–	
		10	188124	ADVC-16-10-A-P	188114	ADVC-16-10-I-P		
		15	188125	ADVC-16-15-A-P	188115	ADVC-16-15-I-P		
		20	188126	ADVC-16-20-A-P	188116	ADVC-16-20-I-P		
		25	188127	ADVC-16-25-A-P	188117	ADVC-16-25-I-P		
	20	5	188155	ADVC-20-5-A-P	188145	ADVC-20-5-I-P	–	
		10	188156	ADVC-20-10-A-P	188146	ADVC-20-10-I-P		
		15	188157	ADVC-20-15-A-P	188147	ADVC-20-15-I-P		
		20	188158	ADVC-20-20-A-P	188148	ADVC-20-20-I-P		
		25	188159	ADVC-20-25-A-P	188149	ADVC-20-25-I-P		
	25	5	188187	ADVC-25-5-A-P	188177	ADVC-25-5-I-P	–	
		10	188188	ADVC-25-10-A-P	188178	ADVC-25-10-I-P		
		15	188189	ADVC-25-15-A-P	188179	ADVC-25-15-I-P		
		20	188190	ADVC-25-20-A-P	188180	ADVC-25-20-I-P		
		25	188191	ADVC-25-25-A-P	188181	ADVC-25-25-I-P		

Kurzhubzylinder ADVC

Datenblatt Doppeltwirkend – ohne Positionserkennung


FESTO

Bestellangaben					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Außengewinde		Kolbenstange mit Innengewinde
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
	32	5	188219	ADVC-32-5-A-P	188209 ADVC-32-5-I-P
		10	188220	ADVC-32-10-A-P	188210 ADVC-32-10-I-P
		15	188221	ADVC-32-15-A-P	188211 ADVC-32-15-I-P
		20	188222	ADVC-32-20-A-P	188212 ADVC-32-20-I-P
		25	188223	ADVC-32-25-A-P	188213 ADVC-32-25-I-P
	40	5	188247	ADVC-40-5-A-P	188237 ADVC-40-5-I-P
		10	188248	ADVC-40-10-A-P	188238 ADVC-40-10-I-P
		15	188249	ADVC-40-15-A-P	188239 ADVC-40-15-I-P
		20	188250	ADVC-40-20-A-P	188240 ADVC-40-20-I-P
		25	188251	ADVC-40-25-A-P	188241 ADVC-40-25-I-P
	50	10	188272	ADVC-50-10-A-P	188264 ADVC-50-10-I-P
		15	188273	ADVC-50-15-A-P	188265 ADVC-50-15-I-P
		20	188274	ADVC-50-20-A-P	188266 ADVC-50-20-I-P
		25	188275	ADVC-50-25-A-P	188267 ADVC-50-25-I-P
	63	10	188296	ADVC-63-10-A-P	188288 ADVC-63-10-I-P
		15	188297	ADVC-63-15-A-P	188289 ADVC-63-15-I-P
		20	188298	ADVC-63-20-A-P	188290 ADVC-63-20-I-P
		25	188299	ADVC-63-25-A-P	188291 ADVC-63-25-I-P
	80	10	188320	ADVC-80-10-A-P	188312 ADVC-80-10-I-P
		15	188321	ADVC-80-15-A-P	188313 ADVC-80-15-I-P
		20	188322	ADVC-80-20-A-P	188314 ADVC-80-20-I-P
		25	188323	ADVC-80-25-A-P	188315 ADVC-80-25-I-P
	100	10	188344	ADVC-100-10-A-P	188336 ADVC-100-10-I-P
		15	188345	ADVC-100-15-A-P	188337 ADVC-100-15-I-P
		20	188346	ADVC-100-20-A-P	188338 ADVC-100-20-I-P
		25	188347	ADVC-100-25-A-P	188339 ADVC-100-25-I-P

Kurzhubzylinder ADVC


Datenblatt Doppeltwirkend – mit Positionserkennung

FESTO




Ø - Durchmesser
6 ... 100 mm

l - Hublänge
5 ... 25 mm



Ø 6 ... 25



Ø 32 ... 100

Allgemeine Technische Daten												
Kolben-Ø	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Pneumatischer Anschluss	M3	M5	M5	M5	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
Kolbenstange mit Innengewinde	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kolbenstange mit Außengewinde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kolbenstange ohne Gewinde	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]											
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)											
Konstruktiver Aufbau	Kolben											
	Kolbenstange											
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig											
Positionserkennung	für Näherungsschalter											
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung						mit Durchgangsbohrung					
	–						mit Zubehör					
Einbaulage	beliebig											

Betriebsbedingungen												
Kolben-Ø	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Betriebsdruck [bar]	1,5 ... 8	1 ... 8	1 ... 10				0,6 ... 10					
Umgebungstemperatur [°C]	–20 ... +80 (Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten)											
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	1											

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen

Kurzhubzylinder ADVC

Datenblatt Doppeltwirkend – mit Positionserkennung

FESTO


Kräfte [N] und Aufprallenergie [J]												
Kolben-Ø	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	17	47	68	121	189	295	483	754	1 178	1 870	3 016	4 712
theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	13	40	51	91	141	247	415	686	1 056	1 750	2 847	4 418
max. Aufprallenergie in den Endlagen	0,005	0,03	0,06	0,10	0,14	0,18	0,26	0,36	0,60	0,64	0,90	1,20

Produktgewicht [g]												
Hub [mm]	Kolben-Ø											
	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
5	20	37	70	98	162	195	320	460	–	–	–	–
10	23	45	79	106	174	210	340	490	630	710	1 940	2 970
15	–	–	–	114	186	225	360	520	665	760	2 025	3 060
20	–	–	–	122	198	240	380	550	700	810	2 110	3 150
25	–	–	–	130	210	255	400	580	735	860	2 195	3 240

Bewegte Masse [g]												
Hub [mm]	Kolben-Ø											
	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
5	1,7	3,2	8,5	15	26	32	50	66	–	–	–	–
10	2	3,7	9,6	17	29	35	55	71	116	158	289	555
15	–	–	–	19	32	38	60	76	124	166	301	575
20	–	–	–	21	35	41	65	81	132	174	313	595
25	–	–	–	23	38	44	70	86	140	182	325	615

Werkstoffe

Funktionsschnitt



Kurzhubzylinder	
1 Zylinderrohr	Aluminium, eloxiert
2 Deckel	Aluminium, eloxiert
3 Pleuellagerung	Stahl, hochlegiert
4 Stangendichtung	Polyurethan
Werkstoffhinweis	Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

Kurzhubzylinder ADVC

Datenblatt Doppeltwirkend – mit Positionserkennung

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Ø 6 ... 25 mm

ADVC-...-I-P-A

Kolbenstange mit Innengewinde



Hinweis

Ø 10 mm


Je nach Toleranzlage kann der Lagerdeckel bis zu 0,65 mm überstehen

Ø 12 mm

Je nach Toleranzlage kann der Lagerdeckel bis zu 0,35 mm überstehen


ADVC-...-A-P-A

Kolbenstange mit Außengewinde



ADVC-...-P-A

Kolbenstange ohne Gewinde



1 Nut für Näherungsschalter SME/SMT-10

Ø	Hub	AF	AM	D1	D2	E	EE	FB	KF	KK	L2	L3
[mm]	[mm]	min.	-0,5	Ø max.	Ø	max.		Ø			+0,2	
6	5	-	6	-	5 +0,1	16	M3	2,9	-	M3	25,5	2,9
	10										30,5	
10	5	-	8	7,5	5,8 +0,1	21	M5	3,4	-	M4	27	3,4
	10										32	
12	5	8	8	10,7	6 H13	24	M5	3,4	M3	M5	36	3,4
	10										41	
16	5	10	12	-	8 H13	28	M5	4,5	M4	M6	35	4,6
	10										40	
	15										45	
	20										50	
	25										55	
20	5	12	12	-	10 H13	32	M5	5,5	M5	M8	37	5,7
	10										42	
	15										47	
	20										52	
	25										57	
25	5	12	12	-	10 H13	38	M5	5,5	M5	M8	37	5,7
	10										42	
	15										47	
	20										52	
	25										57	

Kurzhubzylinder ADVC



Datenblatt Doppeltwirkend – mit Positionserkennung

Ø [mm]	Hub [mm]	L4	L5	L6 max.	MM Ø	P1	PL	T4	TG ±0,1	UO max.	WH	ZJ ±0,8	≈C1
6	5	5	8	–	3	5,2	3	–	10	16	1	26,5	–
	10											31,5	
10	5	7	10,5	0,7	4	6	6	–	14	22	1,5	28,5	–
	10											33,5	
12	5	8	12	0,4	6	7	6	1,5	16	26	4	40	5
	10											45	
16	5	12	17	–	8	8	6	2	18	32	4	39	7
	10											44	
	15											49	
	20											54	
	25											59	
20	5	15	21	–	10	7,5	7	2	20	39	5	42	9
	10											47	
	15											52	
	20											57	
	25											62	
25	5	15,5	21,5	–	10	10	6	2	26	42	5	42	9
	10											47	
	15											52	
	20											57	
	25											62	

Kurzhubzylinder ADVC

Datenblatt Doppeltwirkend – mit Positionserkennung

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Ø 32 ... 100 mm


ADVC-...-I-P-A

Kolbenstange mit Innengewinde



ADVC-...-A-P-A**

Kolbenstange mit Außengewinde



1 Nut für Näherungsschalter
SME/SMT-8

2 Nut für Näherungsschalter
SME/SMT-10

Ø	AF	AM	BG*	D2	E	EE	FB	H	KF	KK
[mm]	min.	-0,5	min.	Ø F9	max.		Ø			
32	12	14	21,7	9	45	G $\frac{1}{8}$	5,2	7	M6	M10x1,25
40	12	14	21,7	9	53,5	G $\frac{1}{8}$	5,2	7	M6	M10x1,25
50	16	16	22,8	11	63,5	G $\frac{1}{8}$	6,8	7	M8	M12x1,25
63	16	16	22,8	11	75	G $\frac{1}{8}$	6,8	7,5	M8	M12x1,25
80	20	22	25	14	93	G $\frac{1}{8}$	8,5	7	M10	M16x1,5
100	24	28	25	14	113	G $\frac{1}{4}$	8,5	13	M12	M20x1,5

* bei kurzer Baulänge Gewinde durchgehend

** Mutter für Kolbenstangengewinde im Lieferumfang enthalten

Kurzhubzylinder ADVC

FESTO

Datenblatt Doppeltwirkend – mit Positionserkennung

Ø	Hub	L2	L3	MM Ø	P1	PL	RT	T4	TG	WH	ZJ	≈C1
[mm]	[mm]	+0,2							±0,1		±0,8	
32	5	38	5,7	12	9	8,5	M6	2,6	32,5	6	44	10
	10	43									49	
	15	48									54	
	20	53									59	
	25	58									64	
40	5	43	5,7	12	13,5	9,5	M6	2,6	38	6	49	10
	10	48									54	
	15	53									59	
	20	58									64	
	25	63									69	
50	10	48	6,8	16	11,3	9,5	M8	3,3	46,5	8	56	13
	15	53									61	
	20	58									66	
	25	63									71	
63	10	51	6,8	16	12,5	10,5	M8	3,3	56,5	8	59	13
	15	56									64	
	20	61									69	
	25	66									74	
80	10	59	9	20	15	8,5	M10	4,7	72	8	67	17
	15	64									72	
	20	69									77	
	25	74									82	
100	10	68	9	25	16,5	10,5	M10	6,1	89	10	78	22
	15	73									83	
	20	78									88	
	25	83									93	

Kurzhubzylinder ADVC

Datenblatt Doppeltwirkend – mit Positionserkennung

FESTO

Bestellangaben								
Typ	Kolben-Ø	Hub	Kolbenstange mit Außengewinde		Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange ohne Gewinde	
	[mm]	[mm]	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
	6	5	188064	ADVC-6-5-A-P-A	–		526901	ADVC-6-5-P-A
		10	188065	ADVC-6-10-A-P-A			526902	ADVC-6-10-P-A
	10	5	188076	ADVC-10-5-A-P-A	–		526905	ADVC-10-5-P-A
		10	188077	ADVC-10-10-A-P-A			526906	ADVC-10-10-P-A
	12	5	188092	ADVC-12-5-A-P-A	188088	ADVC-12-5-I-P-A	530572	ADVC-12-5-P-A
		10	188093	ADVC-12-10-A-P-A	188089	ADVC-12-10-I-P-A	530573	ADVC-12-10-P-A
	16	5	188118	ADVC-16-5-A-P-A	188108	ADVC-16-5-I-P-A	–	
		10	188119	ADVC-16-10-A-P-A	188109	ADVC-16-10-I-P-A		
		15	188120	ADVC-16-15-A-P-A	188110	ADVC-16-15-I-P-A		
		20	188121	ADVC-16-20-A-P-A	188111	ADVC-16-20-I-P-A		
		25	188122	ADVC-16-25-A-P-A	188112	ADVC-16-25-I-P-A		
	20	5	188150	ADVC-20-5-A-P-A	188140	ADVC-20-5-I-P-A	–	
		10	188151	ADVC-20-10-A-P-A	188141	ADVC-20-10-I-P-A		
		15	188152	ADVC-20-15-A-P-A	188142	ADVC-20-15-I-P-A		
		20	188153	ADVC-20-20-A-P-A	188143	ADVC-20-20-I-P-A		
		25	188154	ADVC-20-25-A-P-A	188144	ADVC-20-25-I-P-A		
	25	5	188182	ADVC-25-5-A-P-A	188172	ADVC-25-5-I-P-A	–	
		10	188183	ADVC-25-10-A-P-A	188173	ADVC-25-10-I-P-A		
		15	188184	ADVC-25-15-A-P-A	188174	ADVC-25-15-I-P-A		
		20	188185	ADVC-25-20-A-P-A	188175	ADVC-25-20-I-P-A		
		25	188186	ADVC-25-25-A-P-A	188176	ADVC-25-25-I-P-A		

Kurzhubzylinder ADVC

Datenblatt Doppeltwirkend – mit Positionserkennung

FESTO

Bestellangaben					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Außengewinde		Kolbenstange mit Innengewinde
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
	32	5	188214	ADVC-32-5-A-P-A	188204 ADVC-32-5-I-P-A
		10	188215	ADVC-32-10-A-P-A	188205 ADVC-32-10-I-P-A
		15	188216	ADVC-32-15-A-P-A	188206 ADVC-32-15-I-P-A
		20	188217	ADVC-32-20-A-P-A	188207 ADVC-32-20-I-P-A
		25	188218	ADVC-32-25-A-P-A	188208 ADVC-32-25-I-P-A
	40	5	188242	ADVC-40-5-A-P-A	188232 ADVC-40-5-I-P-A
		10	188243	ADVC-40-10-A-P-A	188233 ADVC-40-10-I-P-A
		15	188244	ADVC-40-15-A-P-A	188234 ADVC-40-15-I-P-A
		20	188245	ADVC-40-20-A-P-A	188235 ADVC-40-20-I-P-A
		25	188246	ADVC-40-25-A-P-A	188236 ADVC-40-25-I-P-A
	50	10	188268	ADVC-50-10-A-P-A	188260 ADVC-50-10-I-P-A
		15	188269	ADVC-50-15-A-P-A	188261 ADVC-50-15-I-P-A
		20	188270	ADVC-50-20-A-P-A	188262 ADVC-50-20-I-P-A
		25	188271	ADVC-50-25-A-P-A	188263 ADVC-50-25-I-P-A
	63	10	188292	ADVC-63-10-A-P-A	188284 ADVC-63-10-I-P-A
		15	188293	ADVC-63-15-A-P-A	188285 ADVC-63-15-I-P-A
		20	188294	ADVC-63-20-A-P-A	188286 ADVC-63-20-I-P-A
		25	188295	ADVC-63-25-A-P-A	188287 ADVC-63-25-I-P-A
	80	10	188316	ADVC-80-10-A-P-A	188308 ADVC-80-10-I-P-A
		15	188317	ADVC-80-15-A-P-A	188309 ADVC-80-15-I-P-A
		20	188318	ADVC-80-20-A-P-A	188310 ADVC-80-20-I-P-A
		25	188319	ADVC-80-25-A-P-A	188311 ADVC-80-25-I-P-A
	100	10	188340	ADVC-100-10-A-P-A	188332 ADVC-100-10-I-P-A
		15	188341	ADVC-100-15-A-P-A	188333 ADVC-100-15-I-P-A
		20	188342	ADVC-100-20-A-P-A	188334 ADVC-100-20-I-P-A
		25	188343	ADVC-100-25-A-P-A	188335 ADVC-100-25-I-P-A

Kurzhubzylinder AEVC


Datenblatt Einfachwirkend – ohne Positionserkennung

FESTO




Ø - Durchmesser
4 ... 100 mm

l - Hublänge
2,5 ... 25 mm



Ø 4 ... 25



Ø 32 ... 100

Allgemeine Technische Daten													
Kolben-Ø	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Pneumatischer Anschluss	M3	M3	M5	M5	M5	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
Kolbenstange mit Innengewinde	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kolbenstange mit Außengewinde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kolbenstange ohne Gewinde	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]												
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)												
Konstruktiver Aufbau	Kolben												
	Kolbenstange												
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig												
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung							mit Durchgangsbohrung					
	–							mit Zubehör					
Einbaulage	beliebig												

Betriebsbedingungen													
Kolben-Ø	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Betriebsdruck [bar]	2,5 ... 8	2 ... 8	1,5 ... 8	1,5 ... 10				1 ... 10					
Umgebungstemperatur [°C]	–20 ... +80												
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	1												

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung, Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen

Kurzhubzylinder AEVC

FESTO

Datenblatt Einfachwirkend – ohne Positionserkennung

Kräfte [N] und Aufprallenergie [J]													
Kolben-Ø	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	5	11	41	59	105	170	270	450	700	1 120	1 800	2 900	4 500
theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	1	3	3	4	5	10 ¹⁾	15	22	28	40	50	85	140
max. Aufprallenergie in den Endlagen	0,003	0,005	0,03	0,06	0,10	0,14	0,18	0,26	0,36	0,60	0,64	0,90	1,20


1) AEVC-20-5-... = 5 N

 Hinweis	Die Reibung ist von der Einbaulage und der Belastungsart abhängig. Einfachwirkende Zylinder möglichst ohne Querkräfte betreiben.
---	--

Produktgewicht [g]													
Hub [mm]	Kolben-Ø												
	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
2,5	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	4,5	12	17	24	60	85	130	220	–	–	–	–	–
10	–	18	24	40	80	130	160	290	370	410	490	1 900	2 850
25	–	–	–	–	150	200	250	400	560	680	770	2 400	3 500

Bewegte Masse [g]													
Hub [mm]	Kolben-Ø												
	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
2,5	0,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	0,2	1	2	4,4	8	14	22	40	–	–	–	–	–
10	–	1,4	2,6	6,9	11	21	25	48	65	105	157	327	678
25	–	–	–	–	19	32	37	62	83	140	191	365	739

Werkstoffe	
Funktionsschnitt	



Kurzhubzylinder	Ø 4	Ø 6 ... 100
1 Zylinderrohr	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert
2 Pleumutter	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert
3 Pleuellager	Aluminium, eloxiert	Stahl, hochlegiert
4 Stangendichtung	Nitrilkautschuk	Polyurethan
Werkstoffhinweis	Kupfer-, PTFE- und silikonfrei	Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

Kurzhubzylinder AEVC

Datenblatt Einfachwirkend – ohne Positionserkennung

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Ø 4 ... 25 mm

AEVC-...-I-P

Kolbenstange mit Innengewinde



- Hinweis

Ø 10 mm


Je nach Toleranzlage kann der Lagerdeckel bis zu 0,65 mm überstehen

Ø 12 mm

Je nach Toleranzlage kann der Lagerdeckel bis zu 0,35 mm überstehen


AEVC-...-A-P

Kolbenstange mit Außengewinde



AEVC-...-P

Kolbenstange ohne Gewinde



Kurzhubzylinder AEVC

FESTO

Datenblatt Einfachwirkend – ohne Positionserkennung

Ø	Hub	AF	AM	D1 Ø max.	D2 Ø	E	EE	FB Ø	KF	KK	L2	L3
[mm]	[mm]	min.	−0,5			max.					+0,2	
4	2,5	−	6	−	3,3 ^{+0,1}	10	M3	1,8	−	M2	13	1,8
	5										15,5	
6	5	−	6	−	5 ^{+0,1}	13	M3	2,9	−	M3	16	2,9
	10										23,4	
10	5	−	8	7,5	5,8 ^{+0,1}	18	M5	3,4	−	M4	16	3,4
	10										23	
12	5	8	8	10,7	6 ^{H13}	20	M5	3,4	M3	M5	16	3,4
	10										27,5	
16	5	10	12	−	8 ^{H13}	25	M5	4,5	M4	M6	20	4,6
	10										27,5	
	25										47	
20	5	8	12	−	10 ^{H13}	32	M5	5,5	M5	M8	20	5,7
	10	12									30,5	
	25										48,5	
25	5	12	12	−	10 ^{H13}	38	M5	5,5	M5	M8	26,1	5,7
	10										31,1	
	25										50,2	

Ø [mm]	Hub [mm]	L4	L5	L6 max.	MM Ø	PL	T4	TG ±0,1	UO max.	WH	ZJ ±0,8	≈±1
4	2,5	4	6,5	–	2	3,2	–	5,8	10	1	14	–
	5										16,5	
6	5	6	9	–	3	3	–	7	14	1	17	–
	10										24,4	
10	5	8	11,5	0,7	4	5,5	–	11	19	1	17	–
	10										24	
12	5	9	13	0,4	6	6	1,5	13	22	1	17	–
	10										28,5	
16	5	11,5	16,5	–	8	6	2	15	27	1	21	7
	10										28,5	
	25										48	
20	5	15	21	–	10	7	2	20	34	1	21	9
	10										31,5	
	25										49,5	
25	5	15,5	21,5	–	10	6,5	2	26	37	1	27,1	9
	10										32,1	
	25										51,2	

Kurzhubzylinder AEVC

Datenblatt Einfachwirkend – ohne Positionserkennung

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Ø 32 ... 100 mm


AEVC-...-I-P

Kolbenstange mit Innengewinde



AEVC-...-A-P**

Kolbenstange mit Außengewinde



Ø	Hub	AF	AM	BG*	D2	E	EE	FB	H	KF	KK	L2	L3	MM	PL	RT	T4	TG	WH	ZJ	$\approx \varnothing 1$
[mm]	[mm]	min.	-0,5	min.	Ø F9	max.		Ø				+0,2		Ø				±0,1		±0,8	
32	5	12	14	21,7	9	45	G $\frac{1}{8}$	5,2	7	M6	M10x1,25	26	5,7	12	9,5	M6	2,6	32,5	1	27	10
	10											35								36	
	25											50								51	
40	10	12	14	21,7	9	53,5	G $\frac{1}{8}$	5,2	7	M6	M10x1,25	34,5	5,7	12	9,5	M6	2,6	38	1	35,5	10
	25											54,5								55,5	
50	10	16	16	22,8	11	63,5	G $\frac{1}{8}$	6,8	7	M8	M12x1,25	30,6	6,8	16	9,5	M8	3,3	46,5	0,5	31,1	13
	25											53								53,5	
63	10	16	16	22,8	11	75	G $\frac{1}{8}$	6,8	7,5	M8	M12x1,25	35	6,8	16	11,5	M8	3,3	56,5	1	36	13
	25											57								58	
80	10	20	22	25	14	93	G $\frac{1}{8}$	8,5	7	M10	M16x1,5	52	9	20	15	M10	4,7	72	1	53	17
	25											67								68	
100	10	24	28	25	14	113	G $\frac{1}{4}$	8,5	13	M12	M20x1,5	59	9	25	19	M10	6,1	89	1	60	22
	25											74								75	

* bei kurzer Baulänge Gewinde durchgehend

** Mutter für Kolbenstange mit Außengewinde im Lieferumfang enthalten

Kurzhubzylinder AEVC

Datenblatt Einfachwirkend – ohne Positionserkennung

FESTO

Bestellangaben						
Typ	Kolben-Ø	Hub	Kolbenstange mit Außengewinde		Kolbenstange mit Innengewinde	Kolbenstange ohne Gewinde
	[mm]	[mm]	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
	4	2,5	188052	AEVC-4-2,5-A-P	–	188050 AEVC-4-2,5-P
		5	188053	AEVC-4-5-A-P		188051 AEVC-4-5-P
	6	5	188062	AEVC-6-5-A-P	–	188058 AEVC-6-5-P
		10	188063	AEVC-6-10-A-P		188059 AEVC-6-10-P
	10	5	188074	AEVC-10-5-A-P	–	188070 AEVC-10-5-P
		10	188075	AEVC-10-10-A-P		188071 AEVC-10-10-P
	12	5	188086	AEVC-12-5-A-P	188082 AEVC-12-5-I-P	530566 AEVC-12-5-P
		10	188087	AEVC-12-10-A-P	188083 AEVC-12-10-I-P	530567 AEVC-12-10-P
	16	5	188105	AEVC-16-5-A-P	188099 AEVC-16-5-I-P	–
		10	188106	AEVC-16-10-A-P	188100 AEVC-16-10-I-P	
		25	188107	AEVC-16-25-A-P	188101 AEVC-16-25-I-P	
	20	5	188137	AEVC-20-5-A-P	188131 AEVC-20-5-I-P	–
		10	188138	AEVC-20-10-A-P	188132 AEVC-20-10-I-P	
		25	188139	AEVC-20-25-A-P	188133 AEVC-20-25-I-P	
	25	5	188169	AEVC-25-5-A-P	188163 AEVC-25-5-I-P	–
		10	188170	AEVC-25-10-A-P	188164 AEVC-25-10-I-P	
		25	188171	AEVC-25-25-A-P	188165 AEVC-25-25-I-P	

Bestellangaben						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Außengewinde		Kolbenstange mit Innengewinde	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
	32	5	188201	AEVC-32-5-A-P	188195	AEVC-32-5-I-P
		10	188202	AEVC-32-10-A-P	188196	AEVC-32-10-I-P
		25	188203	AEVC-32-25-A-P	188197	AEVC-32-25-I-P
	40	10	188230	AEVC-40-10-A-P	188226	AEVC-40-10-I-P
		25	188231	AEVC-40-25-A-P	188227	AEVC-40-25-I-P
	50	10	188258	AEVC-50-10-A-P	188254	AEVC-50-10-I-P
		25	188259	AEVC-50-25-A-P	188255	AEVC-50-25-I-P
	63	10	188282	AEVC-63-10-A-P	188278	AEVC-63-10-I-P
		25	188283	AEVC-63-25-A-P	188279	AEVC-63-25-I-P
	80	10	188306	AEVC-80-10-A-P	188302	AEVC-80-10-I-P
		25	188307	AEVC-80-25-A-P	188303	AEVC-80-25-I-P
	100	10	188330	AEVC-100-10-A-P	188326	AEVC-100-10-I-P
		25	188331	AEVC-100-25-A-P	188327	AEVC-100-25-I-P

Kurzhubzylinder AEVC



Datenblatt Einfachwirkend – mit Positionserkennung

FESTO



Ø - Durchmesser
6 ... 100 mm

l - Hublänge
5 ... 25 mm



Allgemeine Technische Daten												
Kolben-Ø	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Pneumatischer Anschluss	M3	M5	M5	M5	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
Kolbenstange mit Innengewinde	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kolbenstange mit Außengewinde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kolbenstange ohne Gewinde	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]											
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)											
Konstruktiver Aufbau	Kolben											
	Kolbenstange											
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig											
Positionserkennung	für Näherungsschalter											
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung						mit Durchgangsbohrung					
	–						mit Zubehör					
Einbaulage	beliebig											

Betriebsbedingungen												
Kolben-Ø	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Betriebsdruck [bar]	2 ... 8	1,5 ... 8	1,5 ... 10				1 ... 10					
Umgebungstemperatur [°C]	–20 ... +80 (Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten)											
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	1											

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen

Kurzhubzylinder AEVC

FESTO

Datenblatt Einfachwirkend – mit Positionserkennung

Kräfte [N] und Aufprallenergie [J]												
Kolben-Ø	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	11	41	59	105	170	270	450	700	1 120	1 800	2 900	4 500
theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	3	3	4	5	10 ¹⁾	15	22	28	40	50	85	140
max. Aufprallenergie in den Endlagen	0,005	0,03	0,06	0,10	0,14	0,18	0,26	0,36	0,60	0,64	0,90	1,20


1) AEVC-20-5-... = 5 N

-  - Hinweis	Die Reibung ist von der Einbaulage und der Belastungsart abhängig. Einfachwirkende Zylinder möglichst ohne Querkräfte betreiben.
---	--

Produktgewicht [g]												
Hub [mm]	Kolben-Ø											
	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
5	19	37	70	95	160	195	320	–	–	–	–	–
10	23	44	79	105	170	205	340	490	630	720	1 940	2 970
25	–	–	–	130	200	250	390	580	730	870	3 290	3 220

Bewegte Masse [g]												
Hub [mm]	Kolben-Ø											
	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
5	1,5	3	8,5	15	26	32	49	–	–	–	–	–
10	1,8	3,5	9,5	17	29	35	54	70	116	155	284	546
25	–	–	–	26	40	47	67	83	140	179	321	604

Werkstoffe												
Funktionsschnitt												



Kurzhubzylinder	
1 Zylinderrohr	Aluminium, eloxiert
2 Deckel	Aluminium, eloxiert
3 Pleuellagerung	Stahl, hochlegiert
4 Stangendichtung	Polyurethan
Werkstoffhinweis	Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

Kurzhubzylinder AEVC

Datenblatt Einfachwirkend – mit Positionserkennung

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Ø 6 ... 25 mm

AEVC-...-I-P-A

Kolbenstange mit Innengewinde



Hinweis

Ø 10 mm


Je nach Toleranzlage kann der Lagerdeckel bis zu 0,65 mm überstehen

Ø 12 mm

Je nach Toleranzlage kann der Lagerdeckel bis zu 0,35 mm überstehen


AEVC-...-A-P-A

Kolbenstange mit Außengewinde



AEVC-...-P-A

Kolbenstange ohne Gewinde



1 Nut für Näherungsschalter
SME/SMT-10

Kurzhubzylinder AEVC

FESTO

Datenblatt Einfachwirkend – mit Positionserkennung

Ø [mm]	Hub [mm]	AF min.	AM -0,5	D1 Ø max.	D2 Ø	E max.	EE	FB Ø	KF	KK	L2 +0,2	L3
6	5	–	6	–	5 +0,1	16	M3	2,9	–	M3	25,5	2,9
	10										30,5	
10	5	–	8	7,5	5,8 +0,1	21	M5	3,4	–	M4	27	3,4
	10										32	
12	5	8	8	10,7	6 H13	24	M5	3,4	M3	M5	36	3,4
	10										41	
16	5	10	12	–	8 H13	28	M5	4,5	M4	M6	35	4,6
	10										40	
	25										59,5	
20	5	12	12	–	10 H13	32	M5	5,5	M5	M8	37	5,7
	10										42	
	25										60	
25	5	12	12	–	10 H13	38	M5	5,5	M5	M8	37	5,7
	10										42	
	25										61,1	

Ø [mm]	Hub [mm]	L4	L5	L6 max.	MM Ø	PL	T4	TG ±0,1	UO max.	WH	ZJ ±0,8	≈G1
6	5	5	8	–	3	3	–	10	16	1	26,5	–
	10										31,5	
10	5	7	10,5	0,7	4	6	–	14	22	1,5	28,5	–
	10										33,5	
12	5	8	12	0,4	6	6	1,5	16	26	4	40	5
	10										45	
16	5	12	17	–	8	6	2	18	32	4	39	7
	10										44	
	25										63,5	
20	5	15	21	–	10	7	2	20	39	5	42	9
	10										47	
	25										65	
25	5	15,5	21,5	–	10	6	2	26	42	5	42	9
	10										47	
	25										66,1	

Kurzhubzylinder AEVC

Datenblatt Einfachwirkend – mit Positionserkennung

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Ø 32 ... 100 mm


AEVC-...-I-P-A

Kolbenstange mit Innengewinde



AEVC-...-A-P-A**

Kolbenstange mit Außengewinde



1 Nut für Näherungsschalter
SME/SMT-8

2 Nut für Näherungsschalter
SME/SMT-10

Ø	Hub	AF	AM	BG*	D2	E	EE	FB	H	KF	KK	L2	L3	MM	PL	RT	T4	TG	WH	ZJ	±0,1
	[mm]	min.	-0,5	min.	Ø F9	max.		Ø				+0,2		Ø				±0,1		±0,8	
32	5	12	14	21,7	9	45	G1/8	5,2	7	M6	M10x1,25	38	5,7	12	8,5	M6	2,6	32,5	6	44	10
	10											43								49	
	25											58								64	
40	10	12	14	21,7	9	53,5	G1/8	5,2	7	M6	M10x1,25	48	5,7	12	9,5	M6	2,6	38	6	54	10
	25											63								69	
50	10	16	16	22,8	11	63,5	G1/8	6,8	7	M8	M12x1,25	50	6,8	16	9,5	M8	3,3	46,5	8	58	13
	25											65								73	
63	10	16	16	22,8	11	75	G1/8	6,8	7,5	M8	M12x1,25	51	6,8	16	10,5	M8	3,3	56,5	8	59	13
	25											66								74	
80	10	20	22	25	14	93	G1/8	8,5	7	M10	M16x1,5	59	9	20	8,5	M10	4,7	72	8	67	17
	25											74								82	
100	10	24	28	25	14	113	G1/4	8,5	13	M12	M20x1,5	68	9	25	10,5	M10	6,1	89	10	78	22
	25											83								93	

* bei kurzer Baulänge Gewinde durchgehend

** Mutter für Kolbenstange mit Außengewinde im Lieferumfang enthalten

Kurzhubzylinder AEVC

Datenblatt Einfachwirkend – mit Positionserkennung

FESTO

Bestellangaben								
Typ	Kolben-Ø	Hub	Kolbenstange mit Außengewinde		Kolbenstange mit Innengewinde	Kolbenstange ohne Gewinde		
	[mm]	[mm]	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ		
	6	5	188060	AEVC-6-5-A-P-A	–	188056	AEVC-6-5-P-A	
		10	188061	AEVC-6-10-A-P-A		188057	AEVC-6-10-P-A	
	10	5	188072	AEVC-10-5-A-P-A	–	188068	AEVC-10-5-P-A	
		10	188073	AEVC-10-10-A-P-A		188069	AEVC-10-10-P-A	
	12	5	188084	AEVC-12-5-A-P-A	188080	AEVC-12-5-I-P-A	530570	AEVC-12-5-P-A
		10	188085	AEVC-12-10-A-P-A	188081	AEVC-12-10-I-P-A	530571	AEVC-12-10-P-A
	16	5	188102	AEVC-16-5-A-P-A	188096	AEVC-16-5-I-P-A	–	
		10	188103	AEVC-16-10-A-P-A	188097	AEVC-16-10-I-P-A		
		25	188104	AEVC-16-25-A-P-A	188098	AEVC-16-25-I-P-A		
	20	5	188134	AEVC-20-5-A-P-A	188128	AEVC-20-5-I-P-A	–	
		10	188135	AEVC-20-10-A-P-A	188129	AEVC-20-10-I-P-A		
		25	188136	AEVC-20-25-A-P-A	188130	AEVC-20-25-I-P-A		
	25	5	188166	AEVC-25-5-A-P-A	188160	AEVC-25-5-I-P-A	–	
		10	188167	AEVC-25-10-A-P-A	188161	AEVC-25-10-I-P-A		
		25	188168	AEVC-25-25-A-P-A	188162	AEVC-25-25-I-P-A		

Bestellangaben						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Außengewinde		Kolbenstange mit Innengewinde	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
	32	5	188198	AEVC-32-5-A-P-A	188192 AEVC-32-5-I-P-A	
		10	188199	AEVC-32-10-A-P-A	188193 AEVC-32-10-I-P-A	
		25	188200	AEVC-32-25-A-P-A	188194 AEVC-32-25-I-P-A	
	40	10	188228	AEVC-40-10-A-P-A	188224 AEVC-40-10-I-P-A	
		25	188229	AEVC-40-25-A-P-A	188225 AEVC-40-25-I-P-A	
	50	10	188256	AEVC-50-10-A-P-A	188252 AEVC-50-10-I-P-A	
		25	188257	AEVC-50-25-A-P-A	188253 AEVC-50-25-I-P-A	
	63	10	188280	AEVC-63-10-A-P-A	188276 AEVC-63-10-I-P-A	
		25	188281	AEVC-63-25-A-P-A	188277 AEVC-63-25-I-P-A	
	80	10	188304	AEVC-80-10-A-P-A	188300 AEVC-80-10-I-P-A	
		25	188305	AEVC-80-25-A-P-A	188301 AEVC-80-25-I-P-A	
	100	10	188328	AEVC-100-10-A-P-A	188324 AEVC-100-10-I-P-A	
		25	188329	AEVC-100-25-A-P-A	188325 AEVC-100-25-I-P-A	

Kurzhubzylinder ADVC/AEVC



Zubehör

FESTO

Mehrstellungsbausatz DPNC

Werkstoff:

Flansch: Aluminium-
Knetlegierung
Gewindestifte, Sechskant-
muttern: Stahl, verzinkt
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben									
für Ø	Hub	F1	Z)				Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]	[mm]		ohne Positionserkennung		mit Positionserkennung				
			ADVC	AEVC	ADVC	AEVC	[g]		
32	5	27	35	22	39	39	85	174418	DPNC-32
	10, 15, 20, 25			26					
40	5, 10	27	35,5	25,5	44	44	115	174419	DPNC-40
	15, 20, 25			30,5					
50	10	32	36	21,1	46	48	210	174420	DPNC-50
	15, 20, 25			28,5					
63	10	28	43	26	49	49	360	174421	DPNC-63
	15, 20, 25			33					
80	10, 15, 20, 25	38	48	43	57	57	620	174422	DPNC-80
100	10, 15, 20, 25	38	59	50	68	68	1 190	174423	DPNC-100

Verbinden zweier Zylinder mit gleichem Kolben-Ø zu einem Drei- oder Vierstellungszylinder

Ein Drei- oder Vierstellungszylinder besteht aus zwei getrennten Zylindern, deren Kolbenstangen entgegengesetzt ausfahren. Da-


durch kann dieser Zylindertyp je nach Ansteuerung und Hubaufteilung bis zu vier Stellungen einnehmen, von denen jede exakt

auf Anschlag gefahren wird. Zu beachten ist, dass bei Festliegen eines Kolbenstangenendes der Zylindermantel die Bewegung aus-

führt. Der Zylinder muss mit beweglichen Leitungsverbindungen angeschlossen werden.


Realisierung von 3 Stellungen

Dazu müssen zwei Zylinder gleicher Hublänge miteinander verbunden werden.



Realisierung von 4 Stellungen

Dazu müssen zwei Zylinder unterschiedlicher Hublänge miteinander verbunden werden.



Kurzhubzylinder ADVC/AEVC

Zubehör


FESTO

Fußbefestigung HNC

Werkstoff:

Stahl, verzinkt

Kupfer- und PTFE-frei



Abmessungen und Bestellangaben												
für Ø	Hub	AB Ø	AH	AO	AT	AU	SA				TR	US
[mm]	[mm]						ohne Positions- erkennung		mit Positions- erkennung			
							ADVC	AEVC	ADVC	AEVC		
32	5	7	32	6,5	4	24	77	69	81	81	32	45
	10, 15, 20, 25							73				
40	5, 10	10	36	9	4	28	85,5	80,5	94	94	36	54
	15, 20, 25							85,5				
50	10	10	45	9,5	5	32	92	84,6	102	104	45	64
	15, 20, 25							92				
63	10	10	50	12,5	5	32	99	89	105	105	50	75
	15, 20, 25							96				
80	10, 15, 20, 25	12	63	15	6	41	122	124	131	131	63	93
100	10, 15, 20, 25	14,5	71	17,5	6	41	131	131	140	140	75	110

für Ø	Hub	XA				XS				KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
		ohne Positions- erkennung		mit Positions- erkennung		ohne Positions- erkennung		mit Positions- erkennung					
[mm]	[mm]	ADVC	AEVC	ADVC	AEVC	ADVC	AEVC	ADVC	AEVC		[g]		
32	5	59	46	63	63	26	21	26	26	2	144	174369	HNC-32
	10, 15, 20, 25		50										
40	5, 10	63,5	53,5	72	72	30	25	30	30	2	193	174370	HNC-40
	15, 20, 25		58,5										
50	10	68	53,1	78	80	35	27,5	35	35	2	353	174371	HNC-50
	15, 20, 25		60,5										
63	10	75	58	81	81	35	28	35	35	2	436	174372	HNC-63
	15, 20, 25		65										
80	10, 15, 20, 25	89	84	98	98	43	36	43	43	2	829	174373	HNC-80
100	10, 15, 20, 25	100	91	109	109	45	36	45	45	2	1 009	174374	HNC-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

 Hinweis

Zur Montage der Baugrößen
Ø 80 mm und Ø 100 mm
werden Schrauben mit Sonder-
länge benötigt. → 45

Kurzhubzylinder ADVC/AEVC

Zubehör

FESTO


Flanschbefestigung FNC

Werkstoff:

Stahl, verzinkt

Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben								
für Ø	Hub	D1 Ø H11	E	FB Ø H13	MF	R	TF	UF
[mm]	[mm]							
32	5	30	45	7	10	32	64	80
	10, 15, 20, 25							
40	5, 10	35	54	9	10	36	72	90
	15, 20, 25							
50	10	40	65	9	12	45	90	110
	15, 20, 25							
63	10	45	75	9	12	50	100	120
	15, 20, 25							
80	10, 15, 20, 25	45	93	12	16	63	126	150
100	10, 15, 20, 25	55	110	14	16	75	150	175

für Ø [mm]	Hub [mm]	ZF				KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
		ohne Positionserkennung		mit Positionserkennung					
		ADVC	AEVC	ADVC	AEVC				
32	5	45	32	49	49	1	221	174376	FNC-32
	10, 15, 20, 25		36						
40	5, 10	45,5	35,5	54	54	1	291	174377	FNC-40
	15, 20, 25		40,5						
50	10	48	33,5	58	60	1	536	174378	FNC-50
	15, 20, 25		40,5						
63	10	55	38	61	61	1	679	174379	FNC-63
	15, 20, 25		45						
80	10, 15, 20, 25	64	59	73	73	1	1 495	174380	FNC-80
100	10, 15, 20, 25	75	66	84	84	1	2 041	174381	FNC-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.

 Hinweis

Zur Montage der Baugrößen
Ø 80 mm und Ø 100 mm
werden Schrauben mit Sonder-
länge benötigt. →45

Kurzhubzylinder ADVC/AEVC

FESTO

Zubehör


Schwenkzapfen ZNCF

Werkstoff:

Edelstahlguss

Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben										
für Ø	Hub	C2	C3	D1 Ø H11	TD Ø e9	TK	TL	TM	US	XH
[mm]	[mm]									
32	5	71	86	30	12	16	12	50	45	2
	10, 15, 20, 25									
40	5, 10	87	105	35	16	20	16	63	54	4
	15, 20, 25									
50	10	99	117	40	16	24	16	75	64	4
	15, 20, 25									
63	10	116	136	45	20	24	20	90	75	4
	15, 20, 25									
80	10, 15, 20, 25	136	156	45	20	28	20	110	93	6
100	10, 15, 20, 25	164	189	55	25	38	25	132	110	9

für Ø [mm]	Hub [mm]	XL				KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
		ohne Positionserkennung ADVC		mit Positionserkennung AEVC					
32	5	43	30	47	47	2	150	174411	ZNCF-32
	10, 15, 20, 25		34						
40	5, 10	45,5	35,5	54	54	2	285	174412	ZNCF-40
	15, 20, 25		40,5						
50	10	48	33,1	58	60	2	473	174413	ZNCF-50
	15, 20, 25		40,5						
63	10	55	38	61	61	2	687	174414	ZNCF-63
	15, 20, 25		45						
80	10, 15, 20, 25	62	57	71	71	2	1 296	174415	ZNCF-80
100	10, 15, 20, 25	78	69	87	87	2	2 254	174416	ZNCF-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

 Hinweis
Zur Montage der Baugrößen
Ø 80 mm und Ø 100 mm
werden Schrauben mit Sonder-
länge benötigt. →45

Kurzhubzylinder ADVC/AEVC

Zubehör

FESTO

Lagerstück LNZG


Werkstoff:

Lagerstück: Aluminium, eloxiert

Gleitlager: Kunststoff

Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben															
für Ø	CR	DA	FK	FN	FS	H1	HB	KE	NH	TH	UL	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]	Ø D11	Ø H13	Ø ±0,1				Ø H13			±0,2			[g]		
32	12	11	15	30	10,5	15	6,6	6,8	18	32	46	2	83	32959	LNZG-32
40, 50	16	15	18	36	12	18	9	9	21	36	55	2	129	32960	LNZG-40/50
63, 80	20	18	20	40	13	20	11	11	23	42	65	2	178	32961	LNZG-63/80
100	25	20	25	50	16	24,5	14	13	28,5	50	75	2	306	32962	LNZG-100/125

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen


Kurzhubzylinder ADVC/AEVC

Zubehör

FESTO

Schwenkflansch SNC

Werkstoff:
Aluminium-Druckguss
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform



+ = zuzüglich Hublänge

1 Der Achsbolzen ist mittels Spannstift gegen Verdrehen gesichert.

Abmessungen und Bestellangaben							
für Ø	Hub	CG	CP	EK	FL	L	SR
[mm]	[mm]	H14	h14	Ø h9	±0,2		
32	5	14	34	10	22	13	10
	10, 15, 20, 25						
40	5, 10	16	40	12	25	16	12
	15, 20, 25						
50	10	21	45	16	27	16	12
	15, 20, 25						
63	10	21	51	16	32	21	16
	15, 20, 25						
80	10, 15, 20, 25	25	65	20	36	22	16
100	10, 15, 20, 25	25	75	20	41	27	20

für Ø [mm]	Hub [mm]	XC				KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
		ohne Positionserkennung ADVC		mit Positionserkennung AEVC					
32	5	57	44	61	61	2	90	174383	SNC-32
	10, 15, 20, 25		48						
40	5, 10	60,5	50,5	69	69	2	120	174384	SNC-40
	15, 20, 25		55,5						
50	10	63	48,1	73	75	2	240	174385	SNC-50
	15, 20, 25		55,5						
63	10	75	58	81	81	2	320	174386	SNC-63
	15, 20, 25		65						
80	10, 15, 20, 25	84	79	93	93	2	625	174387	SNC-80
100	10, 15, 20, 25	100	91	109	109	2	830	174388	SNC-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

 Hinweis
Zur Montage der Baugrößen
Ø 80 mm und Ø 100 mm
werden Schrauben mit Sonder-
länge benötigt. →45

Kurzhubzylinder ADVC/AEVC

Zubehör

FESTO


Schwenkflansch SNCB

Werkstoff:

Aluminium-Druckguss

Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben							
für Ø	Hub	CB	EK	FL	L	MR	UB
[mm]	[mm]	H14	Ø e8	±0,2			h14
32	5	26	10	22	13	8,5	45
	10, 15, 20, 25						
40	5, 10	28	12	25	16	12	52
	15, 20, 25						
50	10	32	12	27	16	12	60
	15, 20, 25						
63	10	40	16	32	21	16	70
	15, 20, 25						
80	10, 15, 20, 25	50	16	36	22	16	90
100	10, 15, 20, 25	60	20	41	27	20	110

für Ø [mm]	Hub [mm]	XC				KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
		ohne Positionserkennung ADVC		mit Positionserkennung AEVC					
32	5	57	44	61	61	2	103	174390	SNCB-32
	10, 15, 20, 25		48						
40	5, 10	60,5	50,5	69	69	2	155	174391	SNCB-40
	15, 20, 25		55,5						
50	10	63	48,1	73	75	2	232	174392	SNCB-50
	15, 20, 25		55,5						
63	10	75	58	81	81	2	375	174393	SNCB-63
	15, 20, 25		65						
80	10, 15, 20, 25	84	79	93	93	2	636	174394	SNCB-80
100	10, 15, 20, 25	100	91	109	109	2	1 035	174395	SNCB-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

-  Hinweis

Zur Montage der Baugrößen
Ø 80 mm und Ø 100 mm
werden Schrauben mit Sonder-
länge benötigt. →45

Kurzhubzylinder ADVC/AEVC

Zubehör

FESTO

Schwenkflansch SNCS

Werkstoff:

SNCS 32 ... 80:



Aluminium-Druckguss

SNCS 100:

Aluminium-Knetlegierung

Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben										
für Ø	Hub	CN Ø	E	EP	EX	FL	LT	MS	RA	TG
[mm]	[mm]			±0,2		±0,2			+1	
32	5	10 ^{+0,013}	45 ^{+0,2/-0,5}	10,5	14	22	13	15 ^{+0,5}	14,5	32,5
	10, 15, 20, 25									
40	5, 10	12 ^{+0,015}	54 ^{-0,5}	12	16	25	16	17 ^{+0,5}	17,5	38
	15, 20, 25									
50	10	16 ^{+0,015}	64 ^{-0,6}	15	21	27	16	20 ^{+0,5}	18,5	46,5
	15, 20, 25									
63	10	16 ^{+0,015}	75 ^{-0,6}	15	21	32	21	23 ^{-0,5}	23	56,5
	15, 20, 25									
80	10, 15, 20, 25	20 ^{+0,018}	93 ^{-0,8}	18	25	36	22	28 ^{-0,5}	25	72
100	10, 15, 20, 25	20 ^{+0,018}	109 ^{+1/-0,7}	18	25	41	27	30 ^{±0,5}	95	89

für Ø [mm]	Hub [mm]	XC				KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
		ohne Positionserkennung ADVC		mit Positionserkennung AEVC					
32	5	57	44	61	61	2	86	174397	SNCS-32
	10, 15, 20, 25		48						
40	5, 10	60,5	50,5	69	69	2	122	174398	SNCS-40
	15, 20, 25		55,5						
50	10	63	48,1	73	75	2	216	174399	SNCS-50
	15, 20, 25		55,5						
63	10	75	58	81	81	2	281	174400	SNCS-63
	15, 20, 25		65						
80	10, 15, 20, 25	84	79	93	93	2	557	174401	SNCS-80
100	10, 15, 20, 25	100	91	109	109	2	690	174402	SNCS-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Hinweis
Zur Montage der Baugrößen
Ø 80 mm und Ø 100 mm
werden Schrauben mit Sonder-
länge benötigt. →45

Kurzhubzylinder ADVC/AEVC

Zubehör

FESTO



Schwenkflansch SNCL

Werkstoff:

Aluminium-Druckguss

Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben						
für Ø	Hub	CD	EW	FL	L	MR
[mm]	[mm]	Ø H9	-0,2/-0,6	±0,2		
32	5	10	26	22	13	10
	10, 15, 20, 25					
40	5, 10	12	28	25	16	12
	15, 20, 25					
50	10	12	32	27	16	12
	15, 20, 25					
63	10	16	40	32	21	16
	15, 20, 25					
80	10, 15, 20, 25	16	50	36	22	16
100	10, 15, 20, 25	20	60	41	27	20

für Ø [mm]	Hub [mm]	XC				KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
		ohne Positionserkennung ADVC		mit Positionserkennung AEVC					
32	5	57	44	61	61	2	75	174404	SNCL-32
	10, 15, 20, 25		48						
40	5, 10	60,5	50,5	69	69	2	100	174405	SNCL-40
	15, 20, 25		55,5						
50	10	63	48,1	73	75	2	160	174406	SNCL-50
	15, 20, 25		55,5						
63	10	75	58	81	81	2	250	174407	SNCL-63
	15, 20, 25		65						
80	10, 15, 20, 25	84	79	93	93	2	405	174408	SNCL-80
100	10, 15, 20, 25	100	91	109	109	2	655	174409	SNCL-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen







 Hinweis

Zur Montage der Baugrößen
Ø 80 mm und Ø 100 mm
werden Schrauben mit Sonder-
länge benötigt. →45

Kurzhubzylinder ADVC/AEVC

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Befestigungselemente				Datenblätter → Internet: lagerbock			
Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ
Lagerbock LNG				Lagerbock LSN			
	32	33890	LNG-32		32	5561	LSN-32
	40	33891	LNG-40		40	5562	LSN-40
	50	33892	LNG-50		50	5563	LSN-50
	63	33893	LNG-63		63	5564	LSN-63
	80	33894	LNG-80		80	5565	LSN-80
	100	33895	LNG-100		100	5566	LSN-100
Lagerbock LSNG				Lagerbock LSNSG			
	32	31740	LSNG-32		32	31747	LSNSG-32
	40	31741	LSNG-40		40	31748	LSNSG-40
	50	31742	LSNG-50		50	31749	LSNSG-50
	63	31743	LSNG-63		63	31750	LSNSG-63
	80	31744	LSNG-80		80	31751	LSNSG-80
	100	31745	LSNG-100		100	31752	LSNSG-100
Lagerbock LBG an Schwenkflansch SNCS				Lagerbock LBG an Gelenkkopf SGS			
	32	31761	LBG-32		32, 40	31761	LBG-32
	40	31762	LBG-40		50, 63	31762	LBG-40
	50	31763	LBG-50		80	31763	LBG-50
	63	31764	LBG-63			31764	LBG-63
	80	31765	LBG-80		100	31765	LBG-80
	100	31766	LBG-100			31766	LBG-100
Lagerbock quer LQG							
	32, 40	31768	LQG-32				
	50, 63	31769	LQG-40				
	80	31770	LQG-50				
		31771	LQG-63				
	100	31772	LQG-80				
		31773	LQG-100				


Bestellangaben				
Schraube	für Ø	für Zubehör	Teile-Nr.	PE ¹⁾
	80, 100	HNC, FNC, SNC, SNCS, SNCL, SNCB	238600 M10x30	1
	80	ZNCF	204138 M10x40	
	100	ZNCF	370524 M10x50	

1) Packungseinheit in Stück

Kurzhubzylinder ADVC/AEVC

Zubehör



FESTO




Bestellangaben – Kolbenstangenaufsätze				Datenblätter → Internet: kolbenstangenaufsatz			
Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ
Gelenkkopf SGS				Gabelkopf SGA			
	10	9253	SGS-M4		32	–	–
	16	9254	SGS-M6		40		
	20	9255	SGS-M8		50		
	25				63		
	32	9261	SGS-M10x1,25		32	32954	SGA-M10x1,25
	40				40		
	50	9262	SGS-M12x1,25		50	10767	SGA-M12x1,25
	63				63		
	80	9263	SGS-M16x1,5		80	10768	SGA-M16x1,5
	100	9264	SGS-M20x1,5		100	10769	SGA-M20x1,5
Gabelkopf SG				Flexo-Kupplung FK			
	10	6532	SG-M4		10	6528	FK-M4
	12	–	–		12	30984	FK-M5
	16	3110	SG-M6		16	2061	FK-M6
	20	3111	SG-M8		20	2062	FK-M8
	25				25		
	32	6144	SG-M10x1,25		32	6140	FK-M10x1,25
	40				40		
	50	6145	SG-M12x1,25		50	6141	FK-M12x1,25
	63				63		
	80	6146	SG-M16x1,5		80	6142	FK-M16x1,5
	100	6147	SG-M20x1,5		100	6143	FK-M20x1,5
Kupplungsstück KSG							
	32	32963	KSG-M10x1,25				
	40						
	50	32964	KSG-M12x1,25				
	63						
	80	32965	KSG-M16x1,5				
	100	32966	KSG-M20x1,5				

Kurzhubzylinder ADVC/AEVC

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv						Datenblätter → Internet: smt
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
			Stecker M12x1, 3-polig	0,3	574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
		NPN	Kabel, 3-adrig	2,5	574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Öffner						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	7,5	574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetisch Reed						Datenblätter → Internet: sme	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
Schließer							
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behafet	Kabel, 3-adrig	2,5	543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE	
				5,0	543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE	
			Kabel, 2-adrig	2,5	543872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE	
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	543861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D	
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behafet	Kabel, 3-adrig	2,5	150855	SME-8-K-LED-24	
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	150857	SME-8-S-LED-24	
Öffner							
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behafet	Kabel, 3-adrig	7,5	160251	SME-8-O-K-LED-24	

Bestellangaben – Verbindungsleitungen					Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3	
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3	
	Dose gerade, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3	
			5	541364	NEBU-M12G5-K-5-LE3	
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3	
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3	
	Dose gewinkelt, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541367	NEBU-M12W5-K-2.5-LE3	
			5	541370	NEBU-M12W5-K-5-LE3	

Bestellangaben – Nutabdeckung für T-Nut					Teile-Nr.	Typ
	Montage	Länge				
	einsetzbar	2x 0,5 m			151680	ABP-5-S

Kurzhubzylinder ADVC/AEVC

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Näherungsschalter für Rundnut, magnetoresistiv					Datenblätter → Internet: smt	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss, Abgangsrichtung Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar	PNP	Stecker M8x1, 3-polig, längs	0,3	551375	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
			Kabel, 3-adrig, längs	2,5	551373	SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE

Bestellangaben – Näherungsschalter für Rundnut, magnetisch Reed					Datenblätter → Internet: sme	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss, Abgangsrichtung Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	längs in Nut einschieb- bar	kontakt- behaftet	Stecker M8x1, 3-polig, längs	0,3	173212	SME-10-SL-LED-24
			Kabel, 3-adrig, längs	2,5	173210	SME-10-KL-LED-24

Bestellangaben – Verbindungsleitungen				Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3

Bestellangaben – Drossel-Rückschlagventile				Datenblätter → Internet: grl	
	Anschluss		Werkstoff	Teile-Nr.	Typ
	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø			
für Abluft					
	M3	3	Metall-Ausführung	175041	GRLA-M3-QS-3
	M5	3		193137	GRLA-M5-QS-3-D
		4		193138	GRLA-M5-QS-4-D
		6		193139	GRLA-M5-QS-6-D
	G1/8	3		193142	GRLA-1/8-QS-3-D
		4		193143	GRLA-1/8-QS-4-D
		6		193144	GRLA-1/8-QS-6-D
		8		193145	GRLA-1/8-QS-8-D
	G1/4	6		193146	GRLA-1/4-QS-6-D
		8		193147	GRLA-1/4-QS-8-D
		10		193148	GRLA-1/4-QS-10-D
	für Zuluft				
	M3	3	Metall-Ausführung	175043	GRLZ-M3-QS-3
	M5	3		193153	GRLZ-M5-QS-3-D
		4		193154	GRLZ-M5-QS-4-D
		6		193155	GRLZ-M5-QS-6-D
	G1/8	3		193156	GRLZ-1/8-QS-3-D
		4		193157	GRLZ-1/8-QS-4-D
		6		193158	GRLZ-1/8-QS-6-D
		8		193159	GRLZ-1/8-QS-8-D