


Kompaktzylinder ADVU/AEVU

FESTO



Kompaktzylinder ADVU

Lieferübersicht

FESTO

Funktion	Ausführung	Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Positions- erkennung	
Doppelt- wirkend	Grundtyp					
		ADVU Einseitige Kolbenstange	12, 16	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40	1 ... 200	■
			20, 25	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	1 ... 200	
			32, 40	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	1 ... 300	
			50, 63	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	1 ... 300	
			80, 100, 125	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	1 ... 400	
		ADVU-...-S2 Durchgehende Kolbenstange	12, 16, 20, 25	–	1 ... 200	■
			32, 40, 50, 63	–	1 ... 300	
			80, 100, 125	–	1 ... 400	
	verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange					
		ADVULQ Einseitige Kolbenstange	12, 16	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40	1 ... 200	■
			20, 25	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	1 ... 200	
			32, 40	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	1 ... 300	
			50, 63	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	1 ... 300	
			80, 100	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	1 ... 400	
		ADVULQ-...-S2 Durchgehende Kolbenstange	12, 16, 20, 25	–	1 ... 200	■
			32, 40, 50, 63	–	1 ... 300	
			80, 100	–	1 ... 400	
	verdrehgesichert mit Joch					
		ADVUL Einseitige Kolbenstange	12, 16	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40	1 ... 200	■
			20, 25	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	1 ... 200	
			32, 40	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	1 ... 300	
			50, 63	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	1 ... 300	
			80, 100	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	1 ... 400	
		ADVUL-...-S2 Durchgehende Kolbenstange	12, 16, 20, 25	–	1 ... 200	■
			32, 40, 50, 63	–	1 ... 300	
			80, 100	–	1 ... 400	
verstärkte Kolbenstange						
	ADVU-...-S1 Einseitige Kolbenstange	25	–	1 ... 500	■	
		40, 63	–	1 ... 2 000		
		100	–	1 ... 2 000		

Kompaktzylinder ADVU

Lieferübersicht

FESTO

Typ	Kolbenstange		S20	S6	R3	→ Seite/Internet
	mit Innenge- winde	mit Außengewinde	hohle Kolbenstange	warmfest bis 120 °C	erhöhter Korrosionsschutz	
Grundtyp						
ADVU Einseitige Kol- benstange	■	■	–	■	■	11
ADVU-...-S2 Durchgehende Kolbenstange	■	■	■ Ø 12 ... 100	■ Ø 12 ... 100	–	11
Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange						
ADVULQ Einseitige Kol- benstange	■	■	–	■	–	22
ADVULQ-...-S2 Durchgehende Kolbenstange	■	■	■ Ø 16 ... 100	■	–	22
Verdrehgesichert mit Joch						
ADVUL Einseitige Kol- benstange	■	–	–	■	–	2
ADVUL-...-S2 Durchgehende Kolbenstange	■	–	–	–	–	2
Verstärkte Kolbenstange						
ADVU-...-S1 Einseitige Kol- benstange	■	–	–	–	–	33

Kompaktzylinder AEVU

Lieferübersicht

FESTO

Funktion	Ausführung	Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Positions- erkennung	
Einfach- wirkend	Grundtyp					
		AEVU Einseitige Kolbenstange drückend	12	5, 10	1 ... 10	■
			16, 20, 25, 32, 40	5, 10, 15, 20, 25	1 ... 25	
			50, 63, 80, 100	10, 15, 20, 25	1 ... 25	
		AEVUZ Einseitige Kolbenstange ziehend	12	5, 10	1 ... 10	■
			16, 20, 25, 32, 40	5, 10, 15, 20, 25	1 ... 25	
			50, 63, 80, 100	10, 15, 20, 25	1 ... 25	
		AEVU-...-S2 Durchgehende Kolbenstange drückend	12	–	1 ... 10	■
			16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	–	1 ... 25	
	Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange					
		AEVULQ Einseitige Kolbenstange drückend	16, 20, 25, 32, 40	5, 10, 15, 20, 25	1 ... 25	■
			50, 63, 80, 100	10, 15, 20, 25	1 ... 25	
		AEVULQZ Einseitige Kolbenstange ziehend	16, 20, 25, 32, 40	5, 10, 15, 20, 25	1 ... 25	■
			50, 63, 80, 100	10, 15, 20, 25	1 ... 25	
		AEVULQ-...-S2 Durchgehende Kolbenstange drückend	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	–	1 ... 25	■

Kompaktzylinder AEVU

Lieferübersicht

FESTO


Typ	Kolbenstange		S20	S6	R3	→ Seite/Internet
	mit Innenge- winde	mit Außengewinde	hohle Kolbenstange	warmfest bis 120 °C	erhöhter Korrosionsschutz	
Grundtyp						
AEVU Einseitige Kolbenstange drückend	■	■	–	■	–	36
AEVUZ Einseitige Kolbenstange ziehend	■	■	–	■	–	36
AEVU-...-S2 Durchgehende Kolbenstange drückend	■	■	■	■	–	36
Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange						
AEVULQ Einseitige Kolbenstange drückend	■	■	–	■	–	46
AEVULQZ Einseitige Kolbenstange ziehend	■	■	–	■	–	46
AEVULQ-...-S2 Durchgehende Kolbenstange drückend	■	■	■	■	–	46

Kompaktzylinder ADVU/AEVU

Peripherieübersicht

FESTO


Kolben-Ø 12 ... 100 mm



Varianten


ADVU
AEVU(Z)

S2/S20




ADVULQ
AEVULQ(Z)

S2/S20



ADVU

S1



Kompaktzylinder ADVU/AEVU

Peripherieübersicht

FESTO

Befestigungselemente und Zubehör							
	Kurzbeschreibung	ADVU AEVU(Z)		ADVULQ AEVULQ(Z)		ADVU	→ Seite/Internet
			S2/S20		S2/S20	S1	
1	Fußbefestigung HUA	■	■	■	■	■	55
2	Flanschbefestigung FUA	■	■	■	■	■ ¹⁾	56
3	Schwenkflansch SUA für Ø 12 ... 25	■	–	■	–	■	57
4	Lagerbock LBN/CRLBN	■	–	■	–	■	62
5	Schwenkflansch SUA für Ø 32 ... 100	■	–	■	–	■	57
6	Lagerbock LN	■	–	■	–	■	62
7	Lagerbock LNG/CRLNG	■	–	■	–	■	62
8	Lagerbock LSN	■	–	■	–	■	62
9	Schwenkflansch SNCL	■	–	■	–	■	62
10	Montagebausatz DPVU	■	–	■	–	■	61
11	Gelenkkopf SGS/CRSGS	■	■	–	–	■	63
12	Lagerbock quer LQG	■	■	–	–	■	63
13	Gabelkopf SGA	■	■	–	–	■	63
14	Lagerbock LBG	■	■	–	–	■	62
15	Gabelkopf SG/CRSG	■	■	■	■	■	63
16	Flexo-Kupplung FK/CRFK	■	■	–	–	■	63
17	Kupplungsstück KSG	■	■	–	–	■	63
18	Kupplungsstück KSZ	–	–	■	■	–	63
19	Adapter AD	–	■ S20	–	■ S20	–	63
20	Nutabdeckung ABP-5-S	■	■	■	■	■	65
21	Näherungsschalter SME/SMT-8	■	■	■	■	■	65
22	Drossel-Rückschlagventil GRLA/GRLZ	■	■	■	■	■	64
23	Steckverschraubung QS	■	■	■	■	■	quick star


1) nur in Verbindung mit Abschlussdeckel

Kompaktzylinder ADVU/AEVU

Peripherieübersicht

FESTO

Kolben-Ø 125 mm



Kompaktzylinder ADVU/AEVU

Peripherieübersicht

FESTO

Befestigungselemente und Zubehör				
	Kurzbeschreibung	ADVU		→ Seite/Internet
			S2	
1 Fußbefestigung HNC	für Lager- und Abschlussdeckel	■	■	55
2 Flanschbefestigung FNC	für Lager- oder Abschlussdeckel	■	■	56
3 Schwenkflansch SNC	für Abschlussdeckel	■	–	58
4 Schwenkflansch SNCB	für Abschlussdeckel	■	–	58
5 Lagerbock LNSNG	anschweißbar, mit sphärischer Lagerung	■	–	62
6 Lagerbock LSN	mit sphärischer Lagerung	■	–	62
7 Lagerbock LN	–	■	–	62
8 Schwenkflansch SNCS	mit sphärischer Lagerung für Abschlussdeckel	■	–	59
9 Lagerbock LBG	–	■	■	62
10 Schwenkflansch SNCL	für Abschlussdeckel	■	–	59
11 Schwenkzapfen ZNCF	für Lager- oder Abschlussdeckel	■	■	60
12 Lagerstück LNZG/CRLNZG	–	■	■	62
13 Schwenkzapfen-Bausatz DAMT	zur beliebigen Befestigung auf dem Zylinder-Profilrohr	■	■	60
14 Montagebausatz DPNC	zum Verbinden zweier Zylinder mit gleichem Kolben-Ø zu einem Mehrstellungszyylinder	■	■	61
15 Gelenkkopf SGS/CRSGS	mit sphärischer Lagerung	■	■	63
16 Lagerbock quer LQG	–	■	■	63
17 Gabelkopf SGA	mit Außengewinde	■	■	63
18 Gabelkopf SG/CRSG	läßt eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu	■	■	63
19 Flexo-Kupplung FK/CRFK	für den Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen	■	■	63
20 Kupplungsstück KSG	für den Ausgleich von Radialabweichungen	■	■	63
21 Nutabdeckung ABP-5-S	zum Schutz der Sensorkabel und der Sensornuten vor Verschmutzung	■	■	65
22 Näherungsschalter SME/SMT-8	integrierbar im Zylinder-Profilrohr	■	■	65
23 Drossel-Rückschlagventil GRLA/GRLZ	zur Geschwindigkeitsregulierung	■	■	64
24 Steckverschraubung QS	zum Anschluss von außentolerierten Druckluftschläuchen	■	■	quick star

Kompaktzylinder ADVU/AEVU

Typenschlüssel

FESTO


ADVULQ		50	80	A	P	A	S6
Typ							
Doppeltwirkend							
ADVU	Grundtyp						
ADVULQ	quadratische Kolbenstange						
Einfachwirkend							
AEVU	Grundtyp						
AEVUZ	Grundtyp, ziehend						
AEVULQ	quadratische Kolbenstange						
AEVULQZ	quadratische Kolbenstange, ziehend						
Kolben-Ø [mm]							
Hub [mm]							
Kolbenstangengewinde							
	Innengewinde						
A	Außengewinde						
Dämpfung							
P	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig						
Positionserkennung							
A	für Näherungsschalter						
Variante							
S1	verstärkte Kolbenstange						
S2	durchgehende Kolbenstange						
S6	warmfest bis 120 °C						
S20	durchgehende hohle Kolbenstange						
S26	durchgehende Kolbenstange, warmfest bis 120 °C						
S206	durchgehende hohle Kolbenstange, warmfest bis 120 °C						
R3	erhöhter Korrosionsschutz						

Kompaktzylinder ADVU

Datenblatt Doppeltwirkend – Grundtyp

FESTO

Funktion



- Ø - Durchmesser
12 ... 125 mm

- l - Hublänge
1 ... 400 mm

-  - www.festo.com

Verschleißteilsätze
→ 21

-  - Reparaturservice
Kolben-Ø 100, 125 mm

Varianten



S2



S6



S26




S20



S206




R3



ADVU-...-P-A

ADVU-...-A-P-A



ADVU-...-P-A-S2

ADVU-...-A-P-A-S20

Allgemeine Technische Daten											
Kolben-Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
Pneumatischer Anschluss	M5	M5	M5	M5	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$
Kolbenstangenende	Innengewinde		M3	M4	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M10
	Außengewinde		M6	M8	M10x1,25			M12x1,25	M16x1,5	M20x1,5	M27x2
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]										
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)										
Konstruktiver Aufbau	Kolben										
	Kolbenstange										
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig										
Positionserkennung	für Näherungsschalter										
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung										-
	mit Innengewinde										
	mit Zubehör										
Einbaulage	beliebig										

-  - Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Betriebsdruck [bar]											
Kolben-Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
Einseitige Kolbenstange	1,2 ... 10		1,0 ... 10		0,8 ... 10			0,6 ... 10		0,5 ... 10	
Durchgehende Kolbenstange S2/S20	1,5 ... 10		1,3 ... 10		1,2 ... 10			0,8 ... 10		0,5 ... 10	

Umweltbedingungen			
Kompaktzylinder	Grundtyp	S6	R3
Umgebungstemperatur ¹⁾ [°C]	-20 ... +80		-20 ... +80
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾	2		3

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche

Kompaktzylinder ADVU

Datenblatt Doppeltwirkend – Grundtyp

FESTO

Kräfte [N] und Aufprallenergie [J]											
Kolben-Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	68	121	188	295	483	754	1 178	1 870	3 016	4 712	7 363
S2/S20	51	90	141	247	415	686	1 057	1 750	2 827	4 418	6 881
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	51	90	141	247	415	686	1 057	1 750	2 827	4 418	6 881
S2/S20	51	90	141	247	415	686	1 057	1 750	2 827	4 418	6 881
Max. Aufprallenergie in den Endlagen	0,07	0,10	0,14	0,30	0,40	0,52	0,64	0,70	0,75	1,00	3,3
S20	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,40

Zulässige Aufprallgeschwindigkeit: $v_{zul.} = \sqrt{\frac{2 \times E_{zul.}}{m_{Eigen} + m_{Last}}}$

Maximal zulässige Masse: $m_{Last} = \frac{2 \times E_{zul.}}{v^2} - m_{Eigen}$

$v_{zul.}$ zul. Aufprallgeschwindigkeit

$E_{zul.}$ max. Aufprallenergie

m_{Eigen} bewegte Masse (Antrieb)

m_{Last} bewegte Nutzlast

- Hinweis

Diese Angaben stellen die erreichbaren Maximalwerte dar. Dabei ist die maximal zulässige Aufprallenergie zu beachten.

- Hinweis


Auslegungssoftware

ProPneu

→ www.festo.com

Max. Querkraft F_q in Abhängigkeit von der Auskragung x


Einseitige Kolbenstange



- 1 Ø 125 mm
- 2 Ø 100 mm
- 3 Ø 80 mm
- 4 Ø 63 mm

- 5 Ø 50 mm
- 6 Ø 40 mm
- 7 Ø 32 mm
- 8 Ø 25 mm

Durchgehende Kolbenstange



- 9 Ø 20 mm
- 10 Ø 16 mm
- 11 Ø 12 mm

Kompaktzylinder ADVU


Datenblatt Doppeltwirkend – Grundtyp

FESTO

Gewichte [g]											
Kolben-Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
Produktgewicht bei 0 mm Hub	87	89	149	180	300	433	560	1 059	1 772	2 797	3 426
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	15	15	23	28	40	59	72	107	168	177	168
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	8	12	20	26	49	63	112	134	307	614	1 317
Massenzuschlag pro 10 mm Hub	2	4	6	6	9	9	16	16	25	38	63

Werkstoffe

Funktionsschnitt



Kompaktzylinder	Grundtyp	S6	R3
1 Zylinderrohr	Alu-Knetlegierung	Alu-Knetlegierung	Alu-Knetlegierung
2 Deckel	Alu-Knetlegierung	Alu-Knetlegierung	Alu-Knetlegierung
3 Kolbenstange	Ø 12 ... 32 hochlegierter Stahl rostfrei	hochlegierter Stahl rostfrei	hochlegierter Stahl rostfrei
	Ø 40 ... 125 hochlegierter Stahl	hochlegierter Stahl	hochlegierter Stahl rostfrei
4 Bund-	Ø 12 ... 16 hochlegierter Stahl rostfrei	hochlegierter Stahl rostfrei	hochlegierter Stahl rostfrei
schrauben	Ø 20 ... 125 Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	hochlegierter Stahl rostfrei
5 Dynamische Dichtungen	Polyurethan	Fluorkautschuk	Polyurethan

Kompaktzylinder ADVU


Datenblatt Doppeltwirkend – Grundtyp

FESTO

Abmessungen – Grundzylinder

Download CAD-Daten → www.festo.com


Kolben-Ø 12 ... 100 mm



— Hinweis


Zur Befestigung von oben bei Kolben-Ø 12 und 16 mm nur 2 Schrauben diagonal oder nicht magnetische Schrauben verwenden.

+ = zuzüglich Hublänge



2 Mindesteinschraubtiefe

Kolben-Ø 125 mm



* Mindesteinschraubtiefe 18 mm.
Kann nicht mit Zylinderschraube durchgeschraubt werden.

+ = zuzüglich Hublänge

Ø	B	BG	D1	E	EE	H	L2	L3	L4	MM	PL	RT	T2	TG	VD	ZJ	C1
[mm]	d11		Ø H9							Ø			-0,2				h13
12	—	18,5	6	29	M5	1	38	3	16	6	8	M4	4	18	—	42,5	5
16	—	18,5	6	29	M5	1	38	3	16	8	8	M4	4	18	—	42,5	7
20	—	18,5	6	36	M5	1,5	38	4	18	10	8	M5	4	22	—	42,5	9
25	—	18,5	6	40	M5	1,5	39,5	4	18	10	8	M5	4	26	—	45	9
32	—	21,5	6	50	G1/8	2	44,5	5	20	12	8	M6	4	32	—	50,5	10
40	—	21,5	6	60	G1/8	2,5	45,5	5	20	12	8	M6	4	42	—	52	10
50	—	22	6	68	G1/8	3	45,5	6	20	16	8	M8	4	50	—	53	13
63	—	24,5	8	87	G1/8	4	50	8	25	16	8	M10	4	62	—	57,5	13
80	—	27,5	8	107	G1/8	4	56	8	25	20	8,5	M10	4	82	—	64	17
100	—	32,5	8	128	G1/4	5	66,5	8	25	25	10,5	M10	4	103	—	76,5	22
125	60	19,5	10	132	G1/4	—	81	—	18	32	10,5	M12	6	110	4	99	27

— Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Kompaktzylinder ADVU



Datenblatt Doppeltwirkend – Grundtyp

FESTO



Abmessungen – Varianten

Download CAD-Daten → www.festo.com


Grundtyp



S2 – Durchgehende Kolbenstange



S20 – Durchgehende hohle Kolbenstange



+ = zuzüglich Hublänge
++ = zuzüglich 2x Hublänge

Ø [mm]	AF	AM	D8	D9 Ø	KF	KK	T4	WH	ZJ	ZM
12	8	16	–	2,3	M3	M6	1,5	4,5	42,5	47
16	10	20	–	3,2	M4	M8	1,5	4,5	42,5	47
20 ²⁾	12	22	–	3,8	M5	M10x1,25	2	4,5	42,5	47
25 ²⁾	12	22	–	3,8	M5	M10x1,25	2	5,5	45	50,5
32 ²⁾	14	22	–	4,5	M6	M10x1,25	2,6	6	50,5	56,5
40 ²⁾	14	22	–	4,5	M6	M10x1,25	2,6	6,5	52	58,5
50 ²⁾	16	24	–	6	M8	M12x1,25	3,3	7,5	53	60,5
63 ²⁾	16	24	–	6	M8	M12x1,25	3,3	7,5	57,5	65
80 ²⁾	20 ¹⁾	32	G ¹ / ₈	8	M10	M16x1,5	4,7	8	64	72
100 ²⁾	24 ¹⁾	40	G ¹ / ₄	11,7	M12	M20x1,5	6,1	10	76,5	86,5
125 ²⁾	25 ¹⁾	54	–	–	M16	M27x2	7	18	99	117

1) Mit Hub < 5 mm verringert sich die max. Einschraubtiefe um 5 mm

2) Mutter für Kolbenstangengewinde im Lieferumfang enthalten

Kompaktzylinder ADVU

Datenblatt Doppeltwirkend – Grundtyp

FESTO

Bestellangaben – Grundtyp					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
	12	5	156500	ADVU-12-5-P-A	156586 ADVU-12-5-A-P-A
		10	156501	ADVU-12-10-P-A	156587 ADVU-12-10-A-P-A
		15	156502	ADVU-12-15-P-A	156588 ADVU-12-15-A-P-A
		20	156503	ADVU-12-20-P-A	156589 ADVU-12-20-A-P-A
		25	156504	ADVU-12-25-P-A	156590 ADVU-12-25-A-P-A
		30	156505	ADVU-12-30-P-A	156591 ADVU-12-30-A-P-A
		40	156506	ADVU-12-40-P-A	156592 ADVU-12-40-A-P-A
	16	5	156507	ADVU-16-5-P-A	156593 ADVU-16-5-A-P-A
		10	156508	ADVU-16-10-P-A	156594 ADVU-16-10-A-P-A
		15	156509	ADVU-16-15-P-A	156595 ADVU-16-15-A-P-A
		20	156510	ADVU-16-20-P-A	156596 ADVU-16-20-A-P-A
		25	156511	ADVU-16-25-P-A	156597 ADVU-16-25-A-P-A
		30	156512	ADVU-16-30-P-A	156598 ADVU-16-30-A-P-A
		40	156513	ADVU-16-40-P-A	156599 ADVU-16-40-A-P-A
	20	5	156514	ADVU-20-5-P-A	156600 ADVU-20-5-A-P-A
		10	156515	ADVU-20-10-P-A	156601 ADVU-20-10-A-P-A
		15	156516	ADVU-20-15-P-A	156602 ADVU-20-15-A-P-A
		20	156517	ADVU-20-20-P-A	156603 ADVU-20-20-A-P-A
		25	156518	ADVU-20-25-P-A	156604 ADVU-20-25-A-P-A
		30	156519	ADVU-20-30-P-A	156605 ADVU-20-30-A-P-A
		40	156520	ADVU-20-40-P-A	156606 ADVU-20-40-A-P-A
		50	156521	ADVU-20-50-P-A	156607 ADVU-20-50-A-P-A
	25	5	156522	ADVU-25-5-P-A	156608 ADVU-25-5-A-P-A
		10	156523	ADVU-25-10-P-A	156609 ADVU-25-10-A-P-A
		15	156524	ADVU-25-15-P-A	156610 ADVU-25-15-A-P-A
		20	156525	ADVU-25-20-P-A	156611 ADVU-25-20-A-P-A
		25	156526	ADVU-25-25-P-A	156612 ADVU-25-25-A-P-A
		30	156527	ADVU-25-30-P-A	156613 ADVU-25-30-A-P-A
		40	156528	ADVU-25-40-P-A	156614 ADVU-25-40-A-P-A
		50	156529	ADVU-25-50-P-A	156615 ADVU-25-50-A-P-A
	32	5	156530	ADVU-32-5-P-A	156616 ADVU-32-5-A-P-A
		10	156531	ADVU-32-10-P-A	156617 ADVU-32-10-A-P-A
		15	156532	ADVU-32-15-P-A	156618 ADVU-32-15-A-P-A
		20	156533	ADVU-32-20-P-A	156619 ADVU-32-20-A-P-A
		25	156534	ADVU-32-25-P-A	156620 ADVU-32-25-A-P-A
		30	156535	ADVU-32-30-P-A	156621 ADVU-32-30-A-P-A
		40	156536	ADVU-32-40-P-A	156622 ADVU-32-40-A-P-A
		50	156537	ADVU-32-50-P-A	156623 ADVU-32-50-A-P-A
		60	156538	ADVU-32-60-P-A	156624 ADVU-32-60-A-P-A
		80	156539	ADVU-32-80-P-A	156625 ADVU-32-80-A-P-A

Kompaktzylinder ADVU

Datenblatt Doppeltwirkend – Grundtyp

FESTO

Bestellangaben – Grundtyp					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
	40	5	156540	ADVU-40-5-P-A	156626 ADVU-40-5-A-P-A
		10	156541	ADVU-40-10-P-A	156627 ADVU-40-10-A-P-A
		15	156542	ADVU-40-15-P-A	156628 ADVU-40-15-A-P-A
		20	156543	ADVU-40-20-P-A	156629 ADVU-40-20-A-P-A
		25	156544	ADVU-40-25-P-A	156630 ADVU-40-25-A-P-A
		30	156545	ADVU-40-30-P-A	156631 ADVU-40-30-A-P-A
		40	156546	ADVU-40-40-P-A	156632 ADVU-40-40-A-P-A
		50	156547	ADVU-40-50-P-A	156633 ADVU-40-50-A-P-A
		60	156548	ADVU-40-60-P-A	156634 ADVU-40-60-A-P-A
		80	156549	ADVU-40-80-P-A	156635 ADVU-40-80-A-P-A
	50	10	156550	ADVU-50-10-P-A	156636 ADVU-50-10-A-P-A
		15	156551	ADVU-50-15-P-A	156637 ADVU-50-15-A-P-A
		20	156552	ADVU-50-20-P-A	156638 ADVU-50-20-A-P-A
		25	156553	ADVU-50-25-P-A	156639 ADVU-50-25-A-P-A
		30	156554	ADVU-50-30-P-A	156640 ADVU-50-30-A-P-A
		40	156555	ADVU-50-40-P-A	156641 ADVU-50-40-A-P-A
		50	156556	ADVU-50-50-P-A	156642 ADVU-50-50-A-P-A
		60	156557	ADVU-50-60-P-A	156643 ADVU-50-60-A-P-A
		80	156558	ADVU-50-80-P-A	156644 ADVU-50-80-A-P-A
	63	10	156559	ADVU-63-10-P-A	156645 ADVU-63-10-A-P-A
		15	156560	ADVU-63-15-P-A	156646 ADVU-63-15-A-P-A
		20	156561	ADVU-63-20-P-A	156647 ADVU-63-20-A-P-A
		25	156562	ADVU-63-25-P-A	156648 ADVU-63-25-A-P-A
		30	156563	ADVU-63-30-P-A	156649 ADVU-63-30-A-P-A
		40	156564	ADVU-63-40-P-A	156650 ADVU-63-40-A-P-A
		50	156565	ADVU-63-50-P-A	156651 ADVU-63-50-A-P-A
		60	156566	ADVU-63-60-P-A	156652 ADVU-63-60-A-P-A
		80	156567	ADVU-63-80-P-A	156653 ADVU-63-80-A-P-A
	80	10	156568	ADVU-80-10-P-A	156654 ADVU-80-10-A-P-A
		15	156569	ADVU-80-15-P-A	156655 ADVU-80-15-A-P-A
		20	156570	ADVU-80-20-P-A	156656 ADVU-80-20-A-P-A
		25	156571	ADVU-80-25-P-A	156657 ADVU-80-25-A-P-A
		30	156572	ADVU-80-30-P-A	156658 ADVU-80-30-A-P-A
		40	156573	ADVU-80-40-P-A	156659 ADVU-80-40-A-P-A
		50	156574	ADVU-80-50-P-A	156660 ADVU-80-50-A-P-A
		60	156575	ADVU-80-60-P-A	156661 ADVU-80-60-A-P-A
		80	156576	ADVU-80-80-P-A	156662 ADVU-80-80-A-P-A
	100	10	156577	ADVU-100-10-P-A	156663 ADVU-100-10-A-P-A
		15	156578	ADVU-100-15-P-A	156664 ADVU-100-15-A-P-A
		20	156579	ADVU-100-20-P-A	156665 ADVU-100-20-A-P-A
		25	156580	ADVU-100-25-P-A	156666 ADVU-100-25-A-P-A
		30	156581	ADVU-100-30-P-A	156667 ADVU-100-30-A-P-A
		40	156582	ADVU-100-40-P-A	156668 ADVU-100-40-A-P-A
		50	156583	ADVU-100-50-P-A	156669 ADVU-100-50-A-P-A
		60	156584	ADVU-100-60-P-A	156670 ADVU-100-60-A-P-A
		80	156585	ADVU-100-80-P-A	156671 ADVU-100-80-A-P-A

Kompaktzylinder ADVU

Datenblatt Doppeltwirkend – Grundtyp

FESTO

Bestellangaben – Grundtyp						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
	125	10	175750	ADVU-125-10-P-A	175762	ADVU-125-10-A-P-A
		15	175751	ADVU-125-15-P-A	175763	ADVU-125-15-A-P-A
		20	175752	ADVU-125-20-P-A	175764	ADVU-125-20-A-P-A
		25	175753	ADVU-125-25-P-A	175765	ADVU-125-25-A-P-A
		30	175754	ADVU-125-30-P-A	175766	ADVU-125-30-A-P-A
		40	175755	ADVU-125-40-P-A	175767	ADVU-125-40-A-P-A
		50	175756	ADVU-125-50-P-A	175768	ADVU-125-50-A-P-A
		60	175757	ADVU-125-60-P-A	175769	ADVU-125-60-A-P-A
		80	175758	ADVU-125-80-P-A	175770	ADVU-125-80-A-P-A

Kompaktzylinder ADVU

Datenblatt Doppeltwirkend – Grundtyp

FESTO

Bestellangaben – Varianten						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Variabler Hub						
	12	1 ... 200	156000	ADVU-12-...-P-A	156040	ADVU-12-...-A-P-A
	16	1 ... 200	156001	ADVU-16-...-P-A	156041	ADVU-16-...-A-P-A
	20	1 ... 200	156002	ADVU-20-...-P-A	156042	ADVU-20-...-A-P-A
	25	1 ... 200	156003	ADVU-25-...-P-A	156043	ADVU-25-...-A-P-A
	32	1 ... 300	156004	ADVU-32-...-P-A	156044	ADVU-32-...-A-P-A
	40	1 ... 300	156005	ADVU-40-...-P-A	156045	ADVU-40-...-A-P-A
	50	1 ... 300	156006	ADVU-50-...-P-A	156046	ADVU-50-...-A-P-A
	63	1 ... 300	156007	ADVU-63-...-P-A	156047	ADVU-63-...-A-P-A
	80	1 ... 400	156008	ADVU-80-...-P-A	156048	ADVU-80-...-A-P-A
	100	1 ... 400	156009	ADVU-100-...-P-A	156049	ADVU-100-...-A-P-A
	125	1 ... 400	175759	ADVU-125-...-P-A	175771	ADVU-125-...-A-P-A
S2 – Durchgehende Kolbenstange						
	12	1 ... 200	156010	ADVU-12-...-P-A-S2	156050	ADVU-12-...-A-P-A-S2
	16	1 ... 200	156011	ADVU-16-...-P-A-S2	156051	ADVU-16-...-A-P-A-S2
	20	1 ... 200	156012	ADVU-20-...-P-A-S2	156052	ADVU-20-...-A-P-A-S2
	25	1 ... 200	156013	ADVU-25-...-P-A-S2	156053	ADVU-25-...-A-P-A-S2
	32	1 ... 300	156014	ADVU-32-...-P-A-S2	156054	ADVU-32-...-A-P-A-S2
	40	1 ... 300	156015	ADVU-40-...-P-A-S2	156055	ADVU-40-...-A-P-A-S2
	50	1 ... 300	156016	ADVU-50-...-P-A-S2	156056	ADVU-50-...-A-P-A-S2
	63	1 ... 300	156017	ADVU-63-...-P-A-S2	156057	ADVU-63-...-A-P-A-S2
	80	1 ... 400	156018	ADVU-80-...-P-A-S2	156058	ADVU-80-...-A-P-A-S2
	100	1 ... 400	156019	ADVU-100-...-P-A-S2	156059	ADVU-100-...-A-P-A-S2
	125	1 ... 400	175760	ADVU-125-...-P-A-S2	175772	ADVU-125-...-A-P-A-S2
S6 – Warmfest bis 120 °C						
	12	1 ... 200	156030	ADVU-12-...-P-A-S6	156090	ADVU-12-...-A-P-A-S6
	16	1 ... 200	156031	ADVU-16-...-P-A-S6	156091	ADVU-16-...-A-P-A-S6
	20	1 ... 200	156032	ADVU-20-...-P-A-S6	156092	ADVU-20-...-A-P-A-S6
	25	1 ... 200	156033	ADVU-25-...-P-A-S6	156093	ADVU-25-...-A-P-A-S6
	32	1 ... 300	156034	ADVU-32-...-P-A-S6	156094	ADVU-32-...-A-P-A-S6
	40	1 ... 300	156035	ADVU-40-...-P-A-S6	156095	ADVU-40-...-A-P-A-S6
	50	1 ... 300	156036	ADVU-50-...-P-A-S6	156096	ADVU-50-...-A-P-A-S6
	63	1 ... 300	156037	ADVU-63-...-P-A-S6	156097	ADVU-63-...-A-P-A-S6
	80	1 ... 400	156038	ADVU-80-...-P-A-S6	156098	ADVU-80-...-A-P-A-S6
	100	1 ... 400	156039	ADVU-100-...-P-A-S6	156099	ADVU-100-...-A-P-A-S6
	125	1 ... 400	175761	ADVU-125-...-P-A-S6	175773	ADVU-125-...-A-P-A-S6
S26 – Durchgehende Kolbenstange, warmfest bis 120 °C						
	12	1 ... 200	156020	ADVU-12-...-P-A-S26	156080	ADVU-12-...-A-P-A-S26
	16	1 ... 200	156021	ADVU-16-...-P-A-S26	156081	ADVU-16-...-A-P-A-S26
	20	1 ... 200	156022	ADVU-20-...-P-A-S26	156082	ADVU-20-...-A-P-A-S26
	25	1 ... 200	156023	ADVU-25-...-P-A-S26	156083	ADVU-25-...-A-P-A-S26
	32	1 ... 300	156024	ADVU-32-...-P-A-S26	156084	ADVU-32-...-A-P-A-S26
	40	1 ... 300	156025	ADVU-40-...-P-A-S26	156085	ADVU-40-...-A-P-A-S26
	50	1 ... 300	156026	ADVU-50-...-P-A-S26	156086	ADVU-50-...-A-P-A-S26
	63	1 ... 300	156027	ADVU-63-...-P-A-S26	156087	ADVU-63-...-A-P-A-S26
	80	1 ... 400	156028	ADVU-80-...-P-A-S26	156088	ADVU-80-...-A-P-A-S26
	100	1 ... 400	156029	ADVU-100-...-P-A-S26	156089	ADVU-100-...-A-P-A-S26

Kompaktzylinder ADVU

Datenblatt Doppeltwirkend – Grundtyp

FESTO

Bestellangaben – Varianten					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
S20 – Durchgehende hohle Kolbenstange					
	12	1 ... 200	-		156060 ADVU-12-...-A-P-A-S20
	16	1 ... 200			156061 ADVU-16-...-A-P-A-S20
	20	1 ... 200			156062 ADVU-20-...-A-P-A-S20
	25	1 ... 200			156063 ADVU-25-...-A-P-A-S20
	32	1 ... 300			156064 ADVU-32-...-A-P-A-S20
	40	1 ... 300			156065 ADVU-40-...-A-P-A-S20
	50	1 ... 300			156066 ADVU-50-...-A-P-A-S20
	63	1 ... 300			156067 ADVU-63-...-A-P-A-S20
	80	1 ... 400			156068 ADVU-80-...-A-P-A-S20
	100	1 ... 400			156069 ADVU-100-...-A-P-A-S20
S206 – Durchgehende hohle Kolbenstange, warmfest bis 120 °C					
	12	1 ... 200	-		156070 ADVU-12-...-A-P-A-S206
	16	1 ... 200			156071 ADVU-16-...-A-P-A-S206
	20	1 ... 200			156072 ADVU-20-...-A-P-A-S206
	25	1 ... 200			156073 ADVU-25-...-A-P-A-S206
	32	1 ... 300			156074 ADVU-32-...-A-P-A-S206
	40	1 ... 300			156075 ADVU-40-...-A-P-A-S206
	50	1 ... 300			156076 ADVU-50-...-A-P-A-S206
	63	1 ... 300			156077 ADVU-63-...-A-P-A-S206
	80	1 ... 400			156078 ADVU-80-...-A-P-A-S206
	100	1 ... 400			156079 ADVU-100-...-A-P-A-S206
R3 – Erhöhter Korrosionsschutz					
	12	1 ... 200	176840	ADVU-12-...-P-A-R3	176851 ADVU-12-...-A-P-A-R3
	16	1 ... 200	176841	ADVU-16-...-P-A-R3	176852 ADVU-16-...-A-P-A-R3
	20	1 ... 200	176842	ADVU-20-...-P-A-R3	176853 ADVU-20-...-A-P-A-R3
	25	1 ... 200	176843	ADVU-25-...-P-A-R3	176854 ADVU-25-...-A-P-A-R3
	32	1 ... 300	176844	ADVU-32-...-P-A-R3	176855 ADVU-32-...-A-P-A-R3
	40	1 ... 300	176845	ADVU-40-...-P-A-R3	176856 ADVU-40-...-A-P-A-R3
	50	1 ... 300	176846	ADVU-50-...-P-A-R3	176857 ADVU-50-...-A-P-A-R3
	63	1 ... 300	176847	ADVU-63-...-P-A-R3	176858 ADVU-63-...-A-P-A-R3
	80	1 ... 400	176848	ADVU-80-...-P-A-R3	176859 ADVU-80-...-A-P-A-R3
	100	1 ... 400	176849	ADVU-100-...-P-A-R3	176860 ADVU-100-...-A-P-A-R3
	125	1 ... 400	176850	ADVU-125-...-P-A-R3	176861 ADVU-125-...-A-P-A-R3

Kompaktzylinder ADVU

Datenblatt Doppeltwirkend – Grundtyp



Bestellangaben – Verschleißteilsätze			
	Teile-Nr.	Typ	
Kolben-Ø	Grundtyp		
12	121115	ADVU-12-...-(A)-P-A ¹⁾	383559 ADVU-12-...-(A)-P-A-S6 ²⁾
16	121116	ADVU-16-...-(A)-P-A ¹⁾	383560 ADVU-16-...-(A)-P-A-S6 ²⁾
20	121117	ADVU-20-...-(A)-P-A ¹⁾	383561 ADVU-20-...-(A)-P-A-S6 ²⁾
25	121118	ADVU-25-...-(A)-P-A ¹⁾	383562 ADVU-25-...-(A)-P-A-S6 ²⁾
32	121119	ADVU-32-...-(A)-P-A ¹⁾	383563 ADVU-32-...-(A)-P-A-S6 ¹⁾
40	121120	ADVU-40-...-(A)-P-A ¹⁾	383564 ADVU-40-...-(A)-P-A-S6 ¹⁾
50	121121	ADVU-50-...-(A)-P-A ¹⁾	383565 ADVU-50-...-(A)-P-A-S6 ¹⁾
63	121122	ADVU-63-...-(A)-P-A ¹⁾	383566 ADVU-63-...-(A)-P-A-S6 ¹⁾
80	121123	ADVU-80-...-(A)-P-A ¹⁾	383567 ADVU-80-...-(A)-P-A-S6 ¹⁾
100	121124	ADVU-100-...-(A)-P-A ¹⁾	383568 ADVU-100-...-(A)-P-A-S6 ¹⁾
125	380423	ADVU-125-...-(A)-P-A ¹⁾	383569 ADVU-125-...-(A)-P-A-S6 ¹⁾

1) Montagefett im Lieferumfang enthalten


2) Kein Montagefett im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf bitte unter Teile-Nr. 329 555 (20 ml) separat bestellen

Kompaktzylinder ADVULQ

Datenblatt Doppeltwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange

FESTO

Funktion



- Ø - Durchmesser
12 ... 100 mm

- l - Hublänge
1 ... 400 mm

- T - www.festo.com

- X - Reparaturservice
Kolben-Ø 100 mm

Varianten



S2



S6



S26



S20



S206



ADVULQ-...-P-A



ADVULQ-...-P-A-S2

Allgemeine Technische Daten										
Kolben-Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Pneumatischer Anschluss	M5	M5	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
Kolbenstangenende	Innengewinde	M3	M4	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M10
	Außengewinde	M6	M8	M10x1,25				M12x1,25	M16x1,5	M20x1,5
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]									
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)									
Konstruktiver Aufbau	Kolben									
	Kolbenstange									
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig									
Positionserkennung	für Näherungsschalter									
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung									
	mit Innengewinde									
	mit Zubehör									
Einbaulage	beliebig									

- Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Betriebsdruck [bar]										
Kolben-Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Einseitige Kolbenstange	1,3 ... 10		1,0 ... 10		0,8 ... 10			0,6 ... 10		
Durchgehende Kolbenstange S2/S20	1,5 ... 10	1,3 ... 10	1,2 ... 10		1,0 ... 10			0,8 ... 10		

Umweltbedingungen		
Kompaktzylinder	Grundtyp	S6
Umgebungstemperatur ¹⁾ [°C]	-20 ... +80	0 ... +120
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾	2	2

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Kompaktzylinder ADVULQ

FESTO

Datenblatt Doppeltwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange


Kräfte [N] und Aufprallenergie [J]										
Kolben-Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	68	121	188	295	483	754	1 178	1 870	3 016	4 712
S2/S20	51	90	141	247	415	686	1 057	1 750	2 827	4 418
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	51	90	141	247	415	686	1 057	1 750	2 827	4 418
S2/S20	51	90	141	247	415	686	1 057	1 750	2 827	4 418
Max. Aufprallenergie in den Endlagen	0,07	0,10	0,14	0,30	0,40	0,52	0,64	0,70	0,75	1,00
S20	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10

Technische Daten quadratische Kolbenstange										
Kolben-Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Max. Drehmoment an der Kolbenstange ¹⁾ [Nm]	0,10	0,20	0,45	0,45	0,80	0,80	1,10	1,10	1,50	3,00
Max. Verdrehspiel der Kolbenstange [°]	±1,0	±0,9	±0,8	±0,8	±0,6	±0,6	±0,5	±0,5	±0,4	±0,4
Verwindung der Kolbenstange [°/50 mm]	0,40	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,09

1) Das max. Drehmoment darf auch bei der Montage von Befestigungselementen an der Kolbenstange nicht überschritten werden


Max. Querkraft F_q in Abhängigkeit von der Auskragung x

Einseitige Kolbenstange



— Ø 12
 - - - Ø 16
 — — — Ø 20/25
 ····· Ø 32/40
 — — — — Ø 50/63
 — — — — — Ø 80
 - - - - - Ø 100

Durchgehende Kolbenstange



— Ø 12
 - - - Ø 16
 — — — Ø 20/25
 ····· Ø 32/40
 — — — — Ø 50/63
 — — — — — Ø 80
 - - - - - Ø 100

Kompaktzylinder ADVULQ


Datenblatt Doppeltwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange

FESTO

Max. Querkraft F_q in Abhängigkeit von der Auskragung x und dem Hebelarm a


Q – Quadratische Kolbenstange

Ø 12




— $a = 5 \text{ mm}$
 - - - $a = 10 \text{ mm}$
 - - - $a = 15 \text{ mm}$
 - - - $a = 20 \text{ mm}$
 - - - $a = 25 \text{ mm}$
 - - - $a = 30 \text{ mm}$

Ø 16




— $a = 5 \text{ mm}$
 - - - $a = 10 \text{ mm}$
 - - - $a = 15 \text{ mm}$
 - - - $a = 20 \text{ mm}$
 - - - $a = 25 \text{ mm}$
 - - - $a = 30 \text{ mm}$

Ø 20/25



— $a = 5 \text{ mm}$
 - - - $a = 10 \text{ mm}$
 - - - $a = 15 \text{ mm}$
 - - - $a = 20 \text{ mm}$
 - - - $a = 25 \text{ mm}$
 - - - $a = 30 \text{ mm}$

Ø 32/40



- - - $a = 10 \text{ mm}$
 - - - $a = 20 \text{ mm}$
 - - - $a = 30 \text{ mm}$
 - - - $a = 40 \text{ mm}$
 - - - $a = 50 \text{ mm}$
 - - - $a = 60 \text{ mm}$


Kompaktzylinder ADVULQ

Datenblatt Doppeltwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange

FESTO


Max. Querkraft F_q in Abhängigkeit von der Auskragung x und dem Hebelarm a

Ø 50/63



----- a = 10 mm
 ----- a = 20 mm
 ----- a = 30 mm
 ----- a = 40 mm
 ----- a = 50 mm
 ----- a = 60 mm

Ø 80/100



----- a = 10 mm
 ----- a = 20 mm
 ----- a = 30 mm
 ----- a = 40 mm
 ----- a = 50 mm
 ----- a = 60 mm

Gewichte [g]

Kolben-Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Produktgewicht bei 0 mm Hub	87	89	149	180	300	433	560	1 059	1 772	2 797
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	15	15	23	28	40	59	72	107	168	177
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	8	12	20	26	49	63	112	134	307	614
Massenzuschlag pro 10 mm Hub	2	4	6	6	9	9	16	16	25	38


Kompaktzylinder ADVULQ

Datenblatt Doppeltwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange

FESTO

Werkstoffe

Funktionsschnitt



Kompaktzylinder	Grundtyp	S6
1 Zylinderrohr	Alu-Knetlegierung	Alu-Knetlegierung
2 Deckel	Alu-Knetlegierung	Alu-Knetlegierung
3 Kolbenstange	Ø 12 ... 32 hochlegierter Stahl rostfrei Ø 40 ... 100 hochlegierter Stahl	hochlegierter Stahl rostfrei hochlegierter Stahl
4 Bund-schrauben	Ø 12 ... 16 hochlegierter Stahl rostfrei Ø 20 ... 100 Stahl, verzinkt	hochlegierter Stahl rostfrei Stahl, verzinkt
5 Dynamische Dichtungen	Polyurethan	Fluorkautschuk


Kompaktzylinder ADVULQ

Datenblatt Doppeltwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange

FESTO

Abmessungen – Grundzylinder


Download CAD-Daten → www.festo.com



— Hinweis

Zur Befestigung von oben bei Kolben-Ø 12 und 16 mm nur 2 Schrauben diagonal oder nicht magnetische Schrauben verwenden.

+ = zuzüglich Hublänge



2 Mindesteinschraubtiefe

Ø [mm]	BG	D1 Ø H9	E	EE	H	L2	L3	L4	PL	RT	T2 -0,2	TG
12	18,5	6	29	M5	1	38	3	16	8	M4	4	18
16	18,5	6	29	M5	1	38	3	16	8	M4	4	18
20	18,5	6	36	M5	1,5	38	4	18	8	M5	4	22
25	18,5	6	40	M5	1,5	39,5	4	18	8	M5	4	26
32	21,5	6	50	G1/8	2	44,5	5	20	8	M6	4	32
40	21,5	6	60	G1/8	2,5	45,5	5	20	8	M6	4	42
50	22	6	68	G1/8	3	45,5	6	20	8	M8	4	50
63	24,5	8	87	G1/8	4	50	8	25	8	M10	4	62
80	27,5	8	107	G1/8	4	56	8	25	8,5	M10	4	82
100	32,5	8	128	G1/4	5	66,5	8	25	10,5	M10	4	103

— Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Kompaktzylinder ADVULQ



Datenblatt Doppeltwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange

FESTO



Abmessungen – Varianten

Download CAD-Daten → www.festo.com


Grundtyp



S2 – Durchgehende Kolbenstange



S20 – Durchgehende, hohle Kolbenstange



+ = zuzüglich Hublänge
++ = zuzüglich 2x Hublänge

Ø [mm]	AF	AM	B1 □	D8	D9 Ø	KF	KK	T4	WH	ZJ	ZM
12	8	16	5,5	–	2,3	M3	M6	1,5	4,5	42,5	47
16	10	20	7	–	3,2	M4	M8	1,5	4,5	42,5	47
20 ²⁾	12	22	9	–	3,8	M5	M10x1,25	2	4,5	42,5	47
25 ²⁾	12	22	9	–	3,8	M5	M10x1,25	2	5,5	45	50,5
32 ²⁾	14	22	10	–	4,5	M6	M10x1,25	2,6	6	50,5	56,5
40 ²⁾	14	22	10	–	4,5	M6	M10x1,25	2,6	6,5	52	58,5
50 ²⁾	16	24	12	–	6	M8	M12x1,25	3,3	7,5	53	60,5
63 ²⁾	16	24	12	–	6	M8	M12x1,25	3,3	7,5	57,5	65
80 ²⁾	20 ¹⁾	32	16	G½	8	M10	M16x1,5	4,7	8	64	72
100 ²⁾	24 ¹⁾	40	20	G¾	11,7	M12	M20x1,5	6,1	10	76,5	86,5

1) Mit Hub < 5 mm verringert sich die max. Einschraubtiefe um 5 mm

2) Mutter für Kolbenstangengewinde im Lieferumfang enthalten

Kompaktzylinder ADVULQ

FESTO

Datenblatt Doppeltwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange

Bestellangaben – Grundtyp					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
	12	5	156672	ADVULQ-12-5-P-A	156758 ADVULQ-12-5-A-P-A
		10	156673	ADVULQ-12-10-P-A	156759 ADVULQ-12-10-A-P-A
		15	156674	ADVULQ-12-15-P-A	156760 ADVULQ-12-15-A-P-A
		20	156675	ADVULQ-12-20-P-A	156761 ADVULQ-12-20-A-P-A
		25	156676	ADVULQ-12-25-P-A	156762 ADVULQ-12-25-A-P-A
		30	156677	ADVULQ-12-30-P-A	156763 ADVULQ-12-30-A-P-A
		40	156678	ADVULQ-12-40-P-A	156764 ADVULQ-12-40-A-P-A
	16	5	156679	ADVULQ-16-5-P-A	156765 ADVULQ-16-5-A-P-A
		10	156680	ADVULQ-16-10-P-A	156766 ADVULQ-16-10-A-P-A
		15	156681	ADVULQ-16-15-P-A	156767 ADVULQ-16-15-A-P-A
		20	156682	ADVULQ-16-20-P-A	156768 ADVULQ-16-20-A-P-A
		25	156683	ADVULQ-16-25-P-A	156769 ADVULQ-16-25-A-P-A
		30	156684	ADVULQ-16-30-P-A	156770 ADVULQ-16-30-A-P-A
		40	156685	ADVULQ-16-40-P-A	156771 ADVULQ-16-40-A-P-A
	20	5	156686	ADVULQ-20-5-P-A	156772 ADVULQ-20-5-A-P-A
		10	156687	ADVULQ-20-10-P-A	156773 ADVULQ-20-10-A-P-A
		15	156688	ADVULQ-20-15-P-A	156774 ADVULQ-20-15-A-P-A
		20	156689	ADVULQ-20-20-P-A	156775 ADVULQ-20-20-A-P-A
		25	156690	ADVULQ-20-25-P-A	156776 ADVULQ-20-25-A-P-A
		30	156691	ADVULQ-20-30-P-A	156777 ADVULQ-20-30-A-P-A
		40	156692	ADVULQ-20-40-P-A	156778 ADVULQ-20-40-A-P-A
		50	156693	ADVULQ-20-50-P-A	156779 ADVULQ-20-50-A-P-A
	25	5	156694	ADVULQ-25-5-P-A	156780 ADVULQ-25-5-A-P-A
		10	156695	ADVULQ-25-10-P-A	156781 ADVULQ-25-10-A-P-A
		15	156696	ADVULQ-25-15-P-A	156782 ADVULQ-25-15-A-P-A
		20	156697	ADVULQ-25-20-P-A	156783 ADVULQ-25-20-A-P-A
		25	156698	ADVULQ-25-25-P-A	156784 ADVULQ-25-25-A-P-A
		30	156699	ADVULQ-25-30-P-A	156785 ADVULQ-25-30-A-P-A
		40	156700	ADVULQ-25-40-P-A	156786 ADVULQ-25-40-A-P-A
		50	156701	ADVULQ-25-50-P-A	156787 ADVULQ-25-50-A-P-A
	32	5	156702	ADVULQ-32-5-P-A	156788 ADVULQ-32-5-A-P-A
		10	156703	ADVULQ-32-10-P-A	156789 ADVULQ-32-10-A-P-A
		15	156704	ADVULQ-32-15-P-A	156790 ADVULQ-32-15-A-P-A
		20	156705	ADVULQ-32-20-P-A	156791 ADVULQ-32-20-A-P-A
		25	156706	ADVULQ-32-25-P-A	156792 ADVULQ-32-25-A-P-A
		30	156707	ADVULQ-32-30-P-A	156793 ADVULQ-32-30-A-P-A
		40	156708	ADVULQ-32-40-P-A	156794 ADVULQ-32-40-A-P-A
		50	156709	ADVULQ-32-50-P-A	156795 ADVULQ-32-50-A-P-A
		60	156710	ADVULQ-32-60-P-A	156796 ADVULQ-32-60-A-P-A
		80	156711	ADVULQ-32-80-P-A	156797 ADVULQ-32-80-A-P-A

Kompaktzylinder ADVULQ

FESTO

Datenblatt Doppeltwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange

Bestellangaben – Grundtyp					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
	40	5	156712	ADVULQ-40-5-P-A	156798 ADVULQ-40-5-A-P-A
		10	156713	ADVULQ-40-10-P-A	156799 ADVULQ-40-10-A-P-A
		15	156714	ADVULQ-40-15-P-A	156800 ADVULQ-40-15-A-P-A
		20	156715	ADVULQ-40-20-P-A	156801 ADVULQ-40-20-A-P-A
		25	156716	ADVULQ-40-25-P-A	156802 ADVULQ-40-25-A-P-A
		30	156717	ADVULQ-40-30-P-A	156803 ADVULQ-40-30-A-P-A
		40	156718	ADVULQ-40-40-P-A	156804 ADVULQ-40-40-A-P-A
		50	156719	ADVULQ-40-50-P-A	156805 ADVULQ-40-50-A-P-A
		60	156720	ADVULQ-40-60-P-A	156806 ADVULQ-40-60-A-P-A
		80	156721	ADVULQ-40-80-P-A	156807 ADVULQ-40-80-A-P-A
	50	10	156722	ADVULQ-50-10-P-A	156808 ADVULQ-50-10-A-P-A
		15	156723	ADVULQ-50-15-P-A	156809 ADVULQ-50-15-A-P-A
		20	156724	ADVULQ-50-20-P-A	156810 ADVULQ-50-20-A-P-A
		25	156725	ADVULQ-50-25-P-A	156811 ADVULQ-50-25-A-P-A
		30	156726	ADVULQ-50-30-P-A	156812 ADVULQ-50-30-A-P-A
		40	156727	ADVULQ-50-40-P-A	156813 ADVULQ-50-40-A-P-A
		50	156728	ADVULQ-50-50-P-A	156814 ADVULQ-50-50-A-P-A
		60	156729	ADVULQ-50-60-P-A	156815 ADVULQ-50-60-A-P-A
		80	156730	ADVULQ-50-80-P-A	156816 ADVULQ-50-80-A-P-A
	63	10	156731	ADVULQ-63-10-P-A	156 817 ADVULQ-63-10-A-P-A
		15	156732	ADVULQ-63-15-P-A	156 818 ADVULQ-63-15-A-P-A
		20	156733	ADVULQ-63-20-P-A	156 819 ADVULQ-63-20-A-P-A
		25	156734	ADVULQ-63-25-P-A	156 820 ADVULQ-63-25-A-P-A
		30	156735	ADVULQ-63-30-P-A	156 821 ADVULQ-63-30-A-P-A
		40	156736	ADVULQ-63-40-P-A	156 822 ADVULQ-63-40-A-P-A
		50	156737	ADVULQ-63-50-P-A	156 823 ADVULQ-63-50-A-P-A
		60	156738	ADVULQ-63-60-P-A	156 824 ADVULQ-63-60-A-P-A
		80	156739	ADVULQ-63-80-P-A	156 825 ADVULQ-63-80-A-P-A
	80	10	156740	ADVULQ-80-10-P-A	156826 ADVULQ-80-10-A-P-A
		15	156741	ADVULQ-80-15-P-A	156827 ADVULQ-80-15-A-P-A
		20	156742	ADVULQ-80-20-P-A	156828 ADVULQ-80-20-A-P-A
		25	156743	ADVULQ-80-25-P-A	156829 ADVULQ-80-25-A-P-A
		30	156744	ADVULQ-80-30-P-A	156830 ADVULQ-80-30-A-P-A
		40	156745	ADVULQ-80-40-P-A	156831 ADVULQ-80-40-A-P-A
		50	156746	ADVULQ-80-50-P-A	156832 ADVULQ-80-50-A-P-A
		60	156747	ADVULQ-80-60-P-A	156833 ADVULQ-80-60-A-P-A
		80	156748	ADVULQ-80-80-P-A	156834 ADVULQ-80-80-A-P-A
	100	10	156749	ADVULQ-100-10-P-A	156835 ADVULQ-100-10-A-P-A
		15	156750	ADVULQ-100-15-P-A	156836 ADVULQ-100-15-A-P-A
		20	156751	ADVULQ-100-20-P-A	156837 ADVULQ-100-20-A-P-A
		25	156752	ADVULQ-100-25-P-A	156838 ADVULQ-100-25-A-P-A
		30	156753	ADVULQ-100-30-P-A	156839 ADVULQ-100-30-A-P-A
		40	156754	ADVULQ-100-40-P-A	156840 ADVULQ-100-40-A-P-A
		50	156755	ADVULQ-100-50-P-A	156841 ADVULQ-100-50-A-P-A
		60	156756	ADVULQ-100-60-P-A	156842 ADVULQ-100-60-A-P-A
		80	156757	ADVULQ-100-80-P-A	156843 ADVULQ-100-80-A-P-A

Kompaktzylinder ADVULQ

FESTO

Datenblatt Doppeltwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange

Bestellangaben – Varianten						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Variabler Hub						
	12	1 ... 200	156100	ADVULQ-12-...-P-A	156140	ADVULQ-12-...-A-P-A
	16	1 ... 200	156101	ADVULQ-16-...-P-A	156141	ADVULQ-16-...-A-P-A
	20	1 ... 200	156102	ADVULQ-20-...-P-A	156142	ADVULQ-20-...-A-P-A
	25	1 ... 200	156103	ADVULQ-25-...-P-A	156143	ADVULQ-25-...-A-P-A
	32	1 ... 300	156104	ADVULQ-32-...-P-A	156144	ADVULQ-32-...-A-P-A
	40	1 ... 300	156105	ADVULQ-40-...-P-A	156145	ADVULQ-40-...-A-P-A
	50	1 ... 300	156106	ADVULQ-50-...-P-A	156146	ADVULQ-50-...-A-P-A
	63	1 ... 300	156107	ADVULQ-63-...-P-A	156147	ADVULQ-63-...-A-P-A
	80	1 ... 400	156108	ADVULQ-80-...-P-A	156148	ADVULQ-80-...-A-P-A
	100	1 ... 400	156109	ADVULQ-100-...-P-A	156149	ADVULQ-100-...-A-P-A
S2 – Durchgehende Kolbenstange						
	12	1 ... 200	156110	ADVULQ-12-...-P-A-S2	156150	ADVULQ-12-...-A-P-A-S2
	16	1 ... 200	156111	ADVULQ-16-...-P-A-S2	156151	ADVULQ-16-...-A-P-A-S2
	20	1 ... 200	156112	ADVULQ-20-...-P-A-S2	156152	ADVULQ-20-...-A-P-A-S2
	25	1 ... 200	156113	ADVULQ-25-...-P-A-S2	156153	ADVULQ-25-...-A-P-A-S2
	32	1 ... 300	156114	ADVULQ-32-...-P-A-S2	156154	ADVULQ-32-...-A-P-A-S2
	40	1 ... 300	156115	ADVULQ-40-...-P-A-S2	156155	ADVULQ-40-...-A-P-A-S2
	50	1 ... 300	156116	ADVULQ-50-...-P-A-S2	156156	ADVULQ-50-...-A-P-A-S2
	63	1 ... 300	156117	ADVULQ-63-...-P-A-S2	156157	ADVULQ-63-...-A-P-A-S2
	80	1 ... 400	156118	ADVULQ-80-...-P-A-S2	156158	ADVULQ-80-...-A-P-A-S2
	100	1 ... 400	156119	ADVULQ-100-...-P-A-S2	156159	ADVULQ-100-...-A-P-A-S2
S6 – Warmfest bis 120 °C						
	12	1 ... 200	156130	ADVULQ-12-...-P-A-S6	156190	ADVULQ-12-...-A-P-A-S6
	16	1 ... 200	156131	ADVULQ-16-...-P-A-S6	156191	ADVULQ-16-...-A-P-A-S6
	20	1 ... 200	156132	ADVULQ-20-...-P-A-S6	156192	ADVULQ-20-...-A-P-A-S6
	25	1 ... 200	156133	ADVULQ-25-...-P-A-S6	156193	ADVULQ-25-...-A-P-A-S6
	32	1 ... 300	156134	ADVULQ-32-...-P-A-S6	156194	ADVULQ-32-...-A-P-A-S6
	40	1 ... 300	156135	ADVULQ-40-...-P-A-S6	156195	ADVULQ-40-...-A-P-A-S6
	50	1 ... 300	156136	ADVULQ-50-...-P-A-S6	156196	ADVULQ-50-...-A-P-A-S6
	63	1 ... 300	156137	ADVULQ-63-...-P-A-S6	156197	ADVULQ-63-...-A-P-A-S6
	80	1 ... 400	156138	ADVULQ-80-...-P-A-S6	156198	ADVULQ-80-...-A-P-A-S6
	100	1 ... 400	156139	ADVULQ-100-...-P-A-S6	156199	ADVULQ-100-...-A-P-A-S6
S26 – Durchgehende Kolbenstange, warmfest bis 120 °C						
	12	1 ... 200	156120	ADVULQ-12-...-P-A-S26	156180	ADVULQ-12-...-A-P-A-S26
	16	1 ... 200	156121	ADVULQ-16-...-P-A-S26	156181	ADVULQ-16-...-A-P-A-S26
	20	1 ... 200	156122	ADVULQ-20-...-P-A-S26	156182	ADVULQ-20-...-A-P-A-S26
	25	1 ... 200	156123	ADVULQ-25-...-P-A-S26	156183	ADVULQ-25-...-A-P-A-S26
	32	1 ... 300	156124	ADVULQ-32-...-P-A-S26	156184	ADVULQ-32-...-A-P-A-S26
	40	1 ... 300	156125	ADVULQ-40-...-P-A-S26	156185	ADVULQ-40-...-A-P-A-S26
	50	1 ... 300	156126	ADVULQ-50-...-P-A-S26	156186	ADVULQ-50-...-A-P-A-S26
	63	1 ... 300	156127	ADVULQ-63-...-P-A-S26	156187	ADVULQ-63-...-A-P-A-S26
	80	1 ... 400	156128	ADVULQ-80-...-P-A-S26	156188	ADVULQ-80-...-A-P-A-S26
	100	1 ... 400	156129	ADVULQ-100-...-P-A-S26	156189	ADVULQ-100-...-A-P-A-S26

Kompaktzylinder ADVULQ

FESTO

Datenblatt Doppeltwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange


Bestellangaben – Varianten						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
S20 – Durchgehende hohle Kolbenstange						
	16	1 ... 200	-	-	156161	ADVULQ-16-...-A-P-A-S20
	20	1 ... 200			156162	ADVULQ-20-...-A-P-A-S20
	25	1 ... 200			156163	ADVULQ-25-...-A-P-A-S20
	32	1 ... 300			156164	ADVULQ-32-...-A-P-A-S20
	40	1 ... 300			156165	ADVULQ-40-...-A-P-A-S20
	50	1 ... 300			156166	ADVULQ-50-...-A-P-A-S20
	63	1 ... 300			156167	ADVULQ-63-...-A-P-A-S20
	80	1 ... 400			156168	ADVULQ-80-...-A-P-A-S20
	100	1 ... 400			156169	ADVULQ-100-...-A-P-A-S20
S206 – Durchgehende hohle Kolbenstange, warmfest bis 120 °C						
	16	1 ... 200	-	-	156171	ADVULQ-16-...-A-P-A-S206
	20	1 ... 200			156172	ADVULQ-20-...-A-P-A-S206
	25	1 ... 200			156173	ADVULQ-25-...-A-P-A-S206
	32	1 ... 300			156174	ADVULQ-32-...-A-P-A-S206
	40	1 ... 300			156175	ADVULQ-40-...-A-P-A-S206
	50	1 ... 300			156176	ADVULQ-50-...-A-P-A-S206
	63	1 ... 300			156177	ADVULQ-63-...-A-P-A-S206
	80	1 ... 400			156178	ADVULQ-80-...-A-P-A-S206
	100	1 ... 400			156179	ADVULQ-100-...-A-P-A-S206

Kompaktzylinder ADVU-...-S1

Datenblatt Doppeltwirkend – Verstärkte Kolbenstange

FESTO

Funktion



- Ø - Durchmesser
25, 40, 63, 100 mm

- I - Hublänge
1 ... 2 000 mm

- T - www.festo.com

- X - Reparaturservice
Kolben-Ø 100 mm



ADVU-...-P-A-S1

Allgemeine Technische Daten				
Kolben-Ø	25	40	63	100
Pneumatischer Anschluss	M5	M5	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$
Kolbenstangenende Innengewinde	M5	M8	M10	M12
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)			
Konstruktiver Aufbau	Kolben			
	Kolbenstange			
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig			
Positionserkennung	für Näherungsschalter			
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung			
	mit Innengewinde			
	mit Zubehör			
Einbaulage	beliebig			

- H - Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Betriebsbedingungen				
Kolben-Ø	25	40	63	100
Betriebsdruck [bar]	0,8 ... 10	0,8 ... 10	0,6 ... 10	0,6 ... 10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... +80 (Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten)			
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2			

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen


Kräfte [N] und Aufprallenergie [J]				
Kolben-Ø	25	40	63	100
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	295	754	1 870	4 712
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	247	633	1 682	4 418
Max. Aufprallenergie in den Endlagen	0,30	0,52	0,70	1,00

Kompaktzylinder ADVU-...-S1

Datenblatt Doppeltwirkend – Verstärkte Kolbenstange

FESTO

Max. Querkraft F_q in Abhängigkeit von der Auskrägung x




Gewichte [g]

Kolben-Ø	25	40	63	100
Produktgewicht bei 0 mm Hub	250	550	800	3 500
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	36	74	140	200
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	26	63	134	614
Massenzuschlag pro 10 mm Hub	6	16	25	38

Werkstoffe

Funktionsschnitt



Kompaktzylinder

1	Zylinderrohr	Alu-Knetlegierung
2	Deckel	Alu-Knetlegierung
3	Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
	Ø 25	
	Ø 40, 63, 100	hochlegierter Stahl
4	Bundschrauben	Stahl, verzinkt
5	Dynamische Dichtungen	Polyurethan

Kompaktzylinder ADVU-...-S1


Datenblatt Doppeltwirkend – Verstärkte Kolbenstange

FESTO


Abmessungen – Grundzylinder

Download CAD-Daten → www.festo.com

Kolben-Ø 25 mm



Kolben-Ø 40, 63, 100 mm



Ø	AF	B	BG	D1	E	EE	H	J3	KF	L2	L4
[mm]		Ø		Ø H9							
25	10	22	18,5	6	40	M5	1,5	–	M5	45,5	18
40	12	35	21,5	6	60	M5	2,5	7,5	M8	52,5	20
63	16	42	24,5	8	87	G1/8	4	10,5	M10	58	25
100	20	55	32,5	8	128	G1/4	5	14,5	M12	77,5	25

Ø	MM	PL	RT	T2	T4	TG	VD	WH	ZJ	≈C1
[mm]	Ø			–0,2						h13
25	10	8	M5	4	2	26	4	11,5	57	9
40	16	8	M6	4	3,3	42	7	16,5	69	13
63	20	8	M10	4	4,7	62	11,5	21,5	79,5	17
100	25	10,5	M10	4	6,1	103	15	27	104,5	22

– Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Bestellangaben


Typ	Kolben-Ø	Hub	Teile-Nr.	Typ
	[mm]	[mm]		
→	25	1 ... 500	161155	ADVU-25-...-P-A-S1
	40	1 ... 2 000	161156	ADVU-40-...-P-A-S1
	63	1 ... 2 000	161157	ADVU-63-...-P-A-S1
	100	1 ... 2 000	161158	ADVU-100-...-P-A-S1

Kompaktzylinder AEVU/AEVUZ

Datenblatt Einfachwirkend – Grundtyp

FESTO

Funktion



- Ø - Durchmesser
12 ... 100 mm

- l - Hublänge
1 ... 25 mm

- T - www.festo.com

Verschleißteilsätze
→ 45

- X - Reparaturservice
Kolben-Ø 100 mm

Varianten



S2



S6




S26



S20




S206



AEVU-...-P-A

AEVU-...-A-P-A



AEVU-...-P-A-S2

AEVU-...-A-P-A-S20

Allgemeine Technische Daten

Kolben-Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	
Pneumatischer Anschluss	M5	M5	M5	M5	G½	G½	G½	G½	G½	G¼	
Kolbenstangenende	Innengewinde	M3	M4	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M12
	Außengewinde	M6	M8	M10x1,25				M12x1,25		M16x1,5	M20x1,5
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]										
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)										
Konstruktiver Aufbau	Kolben										
	Kolbenstange										
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig										
Positionserkennung	für Näherungsschalter										
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung										
	mit Innengewinde										
	mit Zubehör										
Einbaulage	beliebig										

- H - Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Betriebsdruck [bar]

Kolben-Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Drückend AEVU										
Einseitige Kolbenstange	1,5 ... 10	1,3 ... 10	1,0 ... 10		0,8 ... 10			0,6 ... 10		
Durchgehende Kolbenstange S2/S20	1,7 ... 10	1,5 ... 10	1,4 ... 10		1,2 ... 10			1,0 ... 10		
Ziehend AEVUZ										
Einseitige Kolbenstange	1,5 ... 10	1,3 ... 10	1,0 ... 10		0,8 ... 10					

Kompaktzylinder AEVU/AEVUZ

FESTO

Datenblatt Einfachwirkend – Grundtyp

Umweltbedingungen		
Kompaktzylinder	Grundtyp	S6
Umgebungstemperatur ¹⁾ [°C]	-20 ... +80	0 ... +120
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾	2	2


1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070


Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Kräfte [N]										
Kolben-Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Drückend AEVU										
Theoretische Kraft bei	59	111	171	269	450	704	1 121	1 799	2 902	4 516
6 bar, Vorlauf S2/S20	42	81	123	221	382	636	999	1 679	2 733	4 222
Ziehend AEVUZ										
Theoretische Kraft bei	42	81	123	221	382	636	999	1 679	2 733	4 222
6 bar, Vorlauf										

Federrückzugskraft F in Abhängigkeit vom Hub l



- 1) AEVU/AEVUZ-12
- 2) AEVU/AEVUZ-16
- 3) AEVU/AEVUZ-20
- 4) AEVU/AEVUZ-25
- 5) AEVU/AEVUZ-32




- 1) AEVU/AEVUZ-40
- 2) AEVU/AEVUZ-50
- 3) AEVU/AEVUZ-63
- 4) AEVU/AEVUZ-80
- 5) AEVU/AEVUZ-100

Gewichte [g]										
Kolben-Ø	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Produktgewicht bei 0 mm Hub	87	89	149	180	300	433	560	1 059	1 772	2 797
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	15	15	23	28	40	59	72	107	168	177
Bewegte Masse bei 0 mm Hub										
	8	12	20	26	49	63	112	134	307	614
Massenzuschlag pro 10 mm Hub	2	4	6	6	9	9	16	16	25	38

Datenblatt Einfachwirkend – Grundtyp


Werkstoffe

Funktionsschnitt



Kompaktzylinder	Grundtyp	S6
[1] Zylinderrohr	Alu-Knetlegierung	Alu-Knetlegierung
[2] Deckel	Alu-Knetlegierung	Alu-Knetlegierung
[3] Kolbenstange	Ø 12 ... 32	hochlegierter Stahl rostfrei
	Ø 40 ... 100	hochlegierter Stahl
[4] Bund- schrauben	Ø 12 ... 16	hochlegierter Stahl rostfrei
	Ø 20 ... 100	Stahl, verzinkt
[5] Dynamische Dichtungen	Polyurethan	Fluorkautschuk


Download CAD-Daten → www.festo.com



- - Hinweis

Zur Befestigung von oben bei Kolben-Ø 12 und 16 mm nur 2 Schrauben diagonal oder nicht magnetische Schrauben verwenden.

+ = zuzüglich Hublänge



2 Mindesteinschraubtiefe

Ø [mm]	BG	D1 Ø H9	E	EE	H	L2	L3	L4	MM Ø	PL	RT	T2 -0,2	TG	ZJ	≈G1 h13
12	18,5	6	29	M5	1	38	3	16	6	8	M4	4	18	42,5	5
16	18,5	6	29	M5	1	38	3	16	8	8	M4	4	18	42,5	7
20	18,5	6	36	M5	1,5	38	4	18	10	8	M5	4	22	42,5	9
25	18,5	6	40	M5	1,5	39,5	4	18	10	8	M5	4	26	45	9
32	21,5	6	50	G½	2	44,5	5	20	12	8	M6	4	32	50,5	10
40	21,5	6	60	G½	2,5	45,5	5	20	12	8	M6	4	42	52	10
50	22	6	68	G½	3	45,5	6	20	16	8	M8	4	50	53	13
63	24,5	8	87	G½	4	50	8	25	16	8	M10	4	62	57,5	13
80	27,5	8	107	G½	4	56	8	25	20	8,5	M10	4	82	64	17
100	32,5	8	128	G¾	5	66,5	8	25	25	10,5	M10	4	103	76,5	22

• Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Kompaktzylinder AEVU/AEVUZ



Datenblatt Einfachwirkend – Grundtyp

FESTO



Abmessungen – Varianten drückend AEVU

Download CAD-Daten → www.festo.com


Grundtyp



S2 – Durchgehende Kolbenstange



S20 – Durchgehende hohle Kolbenstange



+ = zuzüglich Hublänge
++ = zuzüglich 2x Hublänge

Ø [mm]	AF	AM	D8	D9 Ø	KF	KK	T4	WH	ZJ	ZM
12	8	16	–	2,3	M3	M6	1,5	4,5	42,5	47
16	10	20	–	3,2	M4	M8	1,5	4,5	42,5	47
20 ²⁾	12	22	–	3,8	M5	M10x1,25	2	4,5	42,5	47
25 ²⁾	12	22	–	3,8	M5	M10x1,25	2	5,5	45	50,5
32 ²⁾	14	22	–	4,5	M6	M10x1,25	2,6	6	50,5	56,5
40 ²⁾	14	22	–	4,5	M6	M10x1,25	2,6	6,5	52	58,5
50 ²⁾	16	24	–	6	M8	M12x1,25	3,3	7,5	53	60,5
63 ²⁾	16	24	–	6	M8	M12x1,25	3,3	7,5	57,5	65
80 ²⁾	20 ¹⁾	32	G ¹ / ₈	8	M10	M16x1,5	4,7	8	64	72
100 ²⁾	24 ¹⁾	40	G ¹ / ₄	11,7	M12	M20x1,5	6,1	10	76,5	86,5

- 1) Mit Hub < 5 mm verringert sich die max. Einschraubtiefe um 5 mm
2) Mutter für Kolbenstangengewinde im Lieferumfang enthalten



Kompaktzylinder AEVU/AEVUZ

Datenblatt Einfachwirkend – Grundtyp

FESTO

Abmessungen – Varianten ziehend AEVUZ

Download CAD-Daten → www.festo.com



+ = zuzüglich Hublänge
++ = zuzüglich 2x Hublänge

Ø [mm]	AF	AM	KF	KK	T4	WH	ZJ
12	8	16	M3	M6	1,5	4,5	42,5
16	10	20	M4	M8	1,5	4,5	42,5
20 ¹⁾	12	22	M5	M10x1,25	2	4,5	42,5
25 ¹⁾	12	22	M5	M10x1,25	2	5,5	45
32 ¹⁾	14	22	M6	M10x1,25	2,6	6	50,5
40 ¹⁾	14	22	M6	M10x1,25	2,6	6,5	52
50 ¹⁾	16	24	M8	M12x1,25	3,3	7,5	53
63 ¹⁾	16	24	M8	M12x1,25	3,3	7,5	57,5
80 ¹⁾	20	32	M10	M16x1,5	4,7	8	64
100 ¹⁾	24	40	M12	M20x1,5	6,1	10	76,5

1) Mutter für Kolbenstangengewinde im Lieferumfang enthalten

Kompaktzylinder AEVU/AEVUZ

Datenblatt Einfachwirkend – Grundtyp

FESTO

Bestellangaben – Grundtyp drückend AEVU					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
	12	5	156930	AEVU-12-5-P-A	156976 AEVU-12-5-A-P-A
		10	156931	AEVU-12-10-P-A	156977 AEVU-12-10-A-P-A
	16	5	156935	AEVU-16-5-P-A	156981 AEVU-16-5-A-P-A
		10	156936	AEVU-16-10-P-A	156982 AEVU-16-10-A-P-A
		15	156937	AEVU-16-15-P-A	156983 AEVU-16-15-A-P-A
		20	156938	AEVU-16-20-P-A	156984 AEVU-16-20-A-P-A
		25	156939	AEVU-16-25-P-A	156985 AEVU-16-25-A-P-A
	20	5	156940	AEVU-20-5-P-A	156986 AEVU-20-5-A-P-A
		10	156941	AEVU-20-10-P-A	156987 AEVU-20-10-A-P-A
		15	156942	AEVU-20-15-P-A	156988 AEVU-20-15-A-P-A
		20	156943	AEVU-20-20-P-A	156989 AEVU-20-20-A-P-A
		25	156944	AEVU-20-25-P-A	156990 AEVU-20-25-A-P-A
	25	5	156945	AEVU-25-5-P-A	156991 AEVU-25-5-A-P-A
		10	156946	AEVU-25-10-P-A	156992 AEVU-25-10-A-P-A
		15	156947	AEVU-25-15-P-A	156993 AEVU-25-15-A-P-A
		20	156948	AEVU-25-20-P-A	156994 AEVU-25-20-A-P-A
		25	156949	AEVU-25-25-P-A	156995 AEVU-25-25-A-P-A
	32	5	156950	AEVU-32-5-P-A	156996 AEVU-32-5-A-P-A
		10	156951	AEVU-32-10-P-A	156997 AEVU-32-10-A-P-A
		15	156952	AEVU-32-15-P-A	156998 AEVU-32-15-A-P-A
		20	156953	AEVU-32-20-P-A	156999 AEVU-32-20-A-P-A
		25	156954	AEVU-32-25-P-A	157000 AEVU-32-25-A-P-A
	40	5	156955	AEVU-40-5-P-A	157001 AEVU-40-5-A-P-A
		10	156956	AEVU-40-10-P-A	157002 AEVU-40-10-A-P-A
		15	156957	AEVU-40-15-P-A	157003 AEVU-40-15-A-P-A
		20	156958	AEVU-40-20-P-A	157004 AEVU-40-20-A-P-A
		25	156959	AEVU-40-25-P-A	157005 AEVU-40-25-A-P-A
	50	10	156960	AEVU-50-10-P-A	157006 AEVU-50-10-A-P-A
		15	156961	AEVU-50-15-P-A	157007 AEVU-50-15-A-P-A
		20	156962	AEVU-50-20-P-A	157008 AEVU-50-20-A-P-A
		25	156963	AEVU-50-25-P-A	157009 AEVU-50-25-A-P-A
	63	10	156964	AEVU-63-10-P-A	157010 AEVU-63-10-A-P-A
		15	156965	AEVU-63-15-P-A	157011 AEVU-63-15-A-P-A
		20	156966	AEVU-63-20-P-A	157012 AEVU-63-20-A-P-A
		25	156967	AEVU-63-25-P-A	157013 AEVU-63-25-A-P-A
	80	10	156968	AEVU-80-10-P-A	157014 AEVU-80-10-A-P-A
		15	156969	AEVU-80-15-P-A	157015 AEVU-80-15-A-P-A
		20	156970	AEVU-80-20-P-A	157016 AEVU-80-20-A-P-A
		25	156971	AEVU-80-25-P-A	157017 AEVU-80-25-A-P-A
	100	10	156972	AEVU-100-10-P-A	157018 AEVU-100-10-A-P-A
		15	156973	AEVU-100-15-P-A	157019 AEVU-100-15-A-P-A
		20	156974	AEVU-100-20-P-A	157020 AEVU-100-20-A-P-A
		25	156975	AEVU-100-25-P-A	157021 AEVU-100-25-A-P-A

Kompaktzylinder AEVU/AEVUZ

Datenblatt Einfachwirkend – Grundtyp

FESTO

Bestellangaben – Varianten drückend AEVU						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Variabler Hub						
	12	1 ... 10	156220	AEVU-12-...-P-A	156260	AEVU-12-...-A-P-A
	16	1 ... 25	156221	AEVU-16-...-P-A	156261	AEVU-16-...-A-P-A
	20	1 ... 25	156222	AEVU-20-...-P-A	156262	AEVU-20-...-A-P-A
	25	1 ... 25	156223	AEVU-25-...-P-A	156263	AEVU-25-...-A-P-A
	32	1 ... 25	156224	AEVU-32-...-P-A	156264	AEVU-32-...-A-P-A
	40	1 ... 25	156225	AEVU-40-...-P-A	156265	AEVU-40-...-A-P-A
	50	1 ... 25	156226	AEVU-50-...-P-A	156266	AEVU-50-...-A-P-A
	63	1 ... 25	156227	AEVU-63-...-P-A	156267	AEVU-63-...-A-P-A
	80	1 ... 25	156228	AEVU-80-...-P-A	156268	AEVU-80-...-A-P-A
	100	1 ... 25	156229	AEVU-100-...-P-A	156269	AEVU-100-...-A-P-A
S2 – Durchgehende Kolbenstange						
	12	1 ... 10	156230	AEVU-12-...-P-A-S2	156270	AEVU-12-...-A-P-A-S2
	16	1 ... 25	156231	AEVU-16-...-P-A-S2	156271	AEVU-16-...-A-P-A-S2
	20	1 ... 25	156232	AEVU-20-...-P-A-S2	156272	AEVU-20-...-A-P-A-S2
	25	1 ... 25	156233	AEVU-25-...-P-A-S2	156273	AEVU-25-...-A-P-A-S2
	32	1 ... 25	156234	AEVU-32-...-P-A-S2	156274	AEVU-32-...-A-P-A-S2
	40	1 ... 25	156235	AEVU-40-...-P-A-S2	156275	AEVU-40-...-A-P-A-S2
	50	1 ... 25	156236	AEVU-50-...-P-A-S2	156276	AEVU-50-...-A-P-A-S2
	63	1 ... 25	156237	AEVU-63-...-P-A-S2	156277	AEVU-63-...-A-P-A-S2
	80	1 ... 25	156238	AEVU-80-...-P-A-S2	156278	AEVU-80-...-A-P-A-S2
	100	1 ... 25	156239	AEVU-100-...-P-A-S2	156279	AEVU-100-...-A-P-A-S2
S6 – Warmfest bis 120 °C						
	12	1 ... 10	156250	AEVU-12-...-P-A-S6	156310	AEVU-12-...-A-P-A-S6
	16	1 ... 25	156251	AEVU-16-...-P-A-S6	156311	AEVU-16-...-A-P-A-S6
	20	1 ... 25	156252	AEVU-20-...-P-A-S6	156312	AEVU-20-...-A-P-A-S6
	25	1 ... 25	156253	AEVU-25-...-P-A-S6	156313	AEVU-25-...-A-P-A-S6
	32	1 ... 25	156254	AEVU-32-...-P-A-S6	156314	AEVU-32-...-A-P-A-S6
	40	1 ... 25	156255	AEVU-40-...-P-A-S6	156315	AEVU-40-...-A-P-A-S6
	50	1 ... 25	156256	AEVU-50-...-P-A-S6	156316	AEVU-50-...-A-P-A-S6
	63	1 ... 25	156257	AEVU-63-...-P-A-S6	156317	AEVU-63-...-A-P-A-S6
	80	1 ... 25	156258	AEVU-80-...-P-A-S6	156318	AEVU-80-...-A-P-A-S6
	100	1 ... 25	156259	AEVU-100-...-P-A-S6	156319	AEVU-100-...-A-P-A-S6
S26 – Durchgehende Kolbenstange, warmfest bis 120 °C						
	12	1 ... 10	156240	AEVU-12-...-P-A-S26	156300	AEVU-12-...-A-P-A-S26
	16	1 ... 25	156241	AEVU-16-...-P-A-S26	156301	AEVU-16-...-A-P-A-S26
	20	1 ... 25	156242	AEVU-20-...-P-A-S26	156302	AEVU-20-...-A-P-A-S26
	25	1 ... 25	156243	AEVU-25-...-P-A-S26	156303	AEVU-25-...-A-P-A-S26
	32	1 ... 25	156244	AEVU-32-...-P-A-S26	156304	AEVU-32-...-A-P-A-S26
	40	1 ... 25	156245	AEVU-40-...-P-A-S26	156305	AEVU-40-...-A-P-A-S26
	50	1 ... 25	156246	AEVU-50-...-P-A-S26	156306	AEVU-50-...-A-P-A-S26
	63	1 ... 25	156247	AEVU-63-...-P-A-S26	156307	AEVU-63-...-A-P-A-S26
	80	1 ... 25	156248	AEVU-80-...-P-A-S26	156308	AEVU-80-...-A-P-A-S26
	100	1 ... 25	156249	AEVU-100-...-P-A-S26	156309	AEVU-100-...-A-P-A-S26

Kompaktzylinder AEVU/AEVUZ

Datenblatt Einfachwirkend – Grundtyp

FESTO

Bestellangaben – Varianten drückend AEVU						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
S20 – Durchgehende hohle Kolbenstange						
	12	1 ... 10	-		156280	AEVU-12-...-A-P-A-S20
	16	1 ... 25			156281	AEVU-16-...-A-P-A-S20
	20	1 ... 25			156282	AEVU-20-...-A-P-A-S20
	25	1 ... 25			156283	AEVU-25-...-A-P-A-S20
	32	1 ... 25			156284	AEVU-32-...-A-P-A-S20
	40	1 ... 25			156285	AEVU-40-...-A-P-A-S20
	50	1 ... 25			156286	AEVU-50-...-A-P-A-S20
	63	1 ... 25			156287	AEVU-63-...-A-P-A-S20
	80	1 ... 25			156288	AEVU-80-...-A-P-A-S20
	100	1 ... 25			156289	AEVU-100-...-A-P-A-S20
S206 – Durchgehende hohle Kolbenstange, warmfest bis 120 °C						
	12	1 ... 10	-		156290	AEVU-12-...-A-P-A-S206
	16	1 ... 25			156291	AEVU-16-...-A-P-A-S206
	20	1 ... 25			156292	AEVU-20-...-A-P-A-S206
	25	1 ... 25			156293	AEVU-25-...-A-P-A-S206
	32	1 ... 25			156294	AEVU-32-...-A-P-A-S206
	40	1 ... 25			156295	AEVU-40-...-A-P-A-S206
	50	1 ... 25			156296	AEVU-50-...-A-P-A-S206
	63	1 ... 25			156297	AEVU-63-...-A-P-A-S206
	80	1 ... 25			156298	AEVU-80-...-A-P-A-S206
	100	1 ... 25			156299	AEVU-100-...-A-P-A-S206

Bestellangaben – Grundtyp ziehend AEVUZ					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
	12	5	157206	AEVUZ-12-5-P-A	157252 AEVUZ-12-5-A-P-A
		10	157207	AEVUZ-12-10-P-A	157253 AEVUZ-12-10-A-P-A
	16	5	157211	AEVUZ-16-5-P-A	157257 AEVUZ-16-5-A-P-A
		10	157212	AEVUZ-16-10-P-A	157258 AEVUZ-16-10-A-P-A
		15	157213	AEVUZ-16-15-P-A	157259 AEVUZ-16-15-A-P-A
		20	157214	AEVUZ-16-20-P-A	157260 AEVUZ-16-20-A-P-A
		25	157215	AEVUZ-16-25-P-A	157261 AEVUZ-16-25-A-P-A
	20	5	157216	AEVUZ-20-5-P-A	157262 AEVUZ-20-5-A-P-A
		10	157217	AEVUZ-20-10-P-A	157263 AEVUZ-20-10-A-P-A
		15	157218	AEVUZ-20-15-P-A	157264 AEVUZ-20-15-A-P-A
		20	157219	AEVUZ-20-20-P-A	157265 AEVUZ-20-20-A-P-A
		25	157220	AEVUZ-20-25-P-A	157266 AEVUZ-20-25-A-P-A
	25	5	157221	AEVUZ-25-5-P-A	157267 AEVUZ-25-5-A-P-A
		10	157222	AEVUZ-25-10-P-A	157268 AEVUZ-25-10-A-P-A
		15	157223	AEVUZ-25-15-P-A	157269 AEVUZ-25-15-A-P-A
		20	157224	AEVUZ-25-20-P-A	157270 AEVUZ-25-20-A-P-A
		25	157225	AEVUZ-25-25-P-A	157271 AEVUZ-25-25-A-P-A
	32	5	157226	AEVUZ-32-5-P-A	157272 AEVUZ-32-5-A-P-A
		10	157227	AEVUZ-32-10-P-A	157273 AEVUZ-32-10-A-P-A
		15	157228	AEVUZ-32-15-P-A	157274 AEVUZ-32-15-A-P-A
		20	157229	AEVUZ-32-20-P-A	157275 AEVUZ-32-20-A-P-A
		25	157230	AEVUZ-32-25-P-A	157276 AEVUZ-32-25-A-P-A

Kompaktzylinder AEVU/AEVUZ

Datenblatt Einfachwirkend – Grundtyp

FESTO

Bestellangaben – Grundtyp ziehend AEVUZ					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
	40	5	157231	AEVUZ-40-5-P-A	157277 AEVUZ-40-5-A-P-A
		10	157232	AEVUZ-40-10-P-A	157278 AEVUZ-40-10-A-P-A
		15	157233	AEVUZ-40-15-P-A	157279 AEVUZ-40-15-A-P-A
		20	157234	AEVUZ-40-20-P-A	157280 AEVUZ-40-20-A-P-A
		25	157235	AEVUZ-40-25-P-A	157281 AEVUZ-40-25-A-P-A
	50	10	157236	AEVUZ-50-10-P-A	157282 AEVUZ-50-10-A-P-A
		15	157237	AEVUZ-50-15-P-A	157283 AEVUZ-50-15-A-P-A
		20	157238	AEVUZ-50-20-P-A	157284 AEVUZ-50-20-A-P-A
		25	157239	AEVUZ-50-25-P-A	157285 AEVUZ-50-25-A-P-A
	63	10	157240	AEVUZ-63-10-P-A	157286 AEVUZ-63-10-A-P-A
		15	157241	AEVUZ-63-15-P-A	157287 AEVUZ-63-15-A-P-A
		20	157242	AEVUZ-63-20-P-A	157288 AEVUZ-63-20-A-P-A
		25	157243	AEVUZ-63-25-P-A	157289 AEVUZ-63-25-A-P-A
	80	10	157244	AEVUZ-80-10-P-A	157290 AEVUZ-80-10-A-P-A
		15	157245	AEVUZ-80-15-P-A	157291 AEVUZ-80-15-A-P-A
		20	157246	AEVUZ-80-20-P-A	157292 AEVUZ-80-20-A-P-A
		25	157247	AEVUZ-80-25-P-A	157293 AEVUZ-80-25-A-P-A
	100	10	157248	AEVUZ-100-10-P-A	157294 AEVUZ-100-10-A-P-A
		15	157249	AEVUZ-100-15-P-A	157295 AEVUZ-100-15-A-P-A
		20	157250	AEVUZ-100-20-P-A	157296 AEVUZ-100-20-A-P-A
		25	157251	AEVUZ-100-25-P-A	157297 AEVUZ-100-25-A-P-A

Bestellangaben – Varianten ziehend AEVUZ						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Variabler Hub						
	12	1 ... 10	156460	AEVUZ-12-...-P-A	156480	AEVUZ-12-...-A-P-A
	16	1 ... 25	156461	AEVUZ-16-...-P-A	156481	AEVUZ-16-...-A-P-A
	20	1 ... 25	156462	AEVUZ-20-...-P-A	156482	AEVUZ-20-...-A-P-A
	25	1 ... 25	156463	AEVUZ-25-...-P-A	156483	AEVUZ-25-...-A-P-A
	32	1 ... 25	156464	AEVUZ-32-...-P-A	156484	AEVUZ-32-...-A-P-A
	40	1 ... 25	156465	AEVUZ-40-...-P-A	156485	AEVUZ-40-...-A-P-A
	50	1 ... 25	156466	AEVUZ-50-...-P-A	156486	AEVUZ-50-...-A-P-A
	63	1 ... 25	156467	AEVUZ-63-...-P-A	156487	AEVUZ-63-...-A-P-A
	80	1 ... 25	156468	AEVUZ-80-...-P-A	156488	AEVUZ-80-...-A-P-A
	100	1 ... 25	156469	AEVUZ-100-...-P-A	156489	AEVUZ-100-...-A-P-A
S6 – Warmfest bis 120 °C						
	12	1 ... 10	156470	AEVUZ-12-...-P-A-S6	156490	AEVUZ-12-...-A-P-A-S6
	16	1 ... 25	156471	AEVUZ-16-...-P-A-S6	156491	AEVUZ-16-...-A-P-A-S6
	20	1 ... 25	156472	AEVUZ-20-...-P-A-S6	156492	AEVUZ-20-...-A-P-A-S6
	25	1 ... 25	156473	AEVUZ-25-...-P-A-S6	156493	AEVUZ-25-...-A-P-A-S6
	32	1 ... 25	156474	AEVUZ-32-...-P-A-S6	156494	AEVUZ-32-...-A-P-A-S6
	40	1 ... 25	156475	AEVUZ-40-...-P-A-S6	156495	AEVUZ-40-...-A-P-A-S6
	50	1 ... 25	156476	AEVUZ-50-...-P-A-S6	156496	AEVUZ-50-...-A-P-A-S6
	63	1 ... 25	156477	AEVUZ-63-...-P-A-S6	156497	AEVUZ-63-...-A-P-A-S6
	80	1 ... 25	156478	AEVUZ-80-...-P-A-S6	156498	AEVUZ-80-...-A-P-A-S6
	100	1 ... 25	156479	AEVUZ-100-...-P-A-S6	156499	AEVUZ-100-...-A-P-A-S6

Kompaktzylinder AEVU/AEVUZ



Datenblatt Einfachwirkend – Grundtyp

Bestellangaben – Verschleißteilsätze			
	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
Kolben-Ø	Grundtyp		S6 – Warmfest bis 120 °C
12	121115	AEVU-12-...-(A)-P-A ¹⁾	383559 AEVU-12-...-(A)-P-A-S6 ²⁾
16	121116	AEVU-16-...-(A)-P-A ¹⁾	383560 AEVU-16-...-(A)-P-A-S6 ²⁾
20	121117	AEVU-20-...-(A)-P-A ¹⁾	383561 AEVU-20-...-(A)-P-A-S6 ²⁾
25	121118	AEVU-25-...-(A)-P-A ¹⁾	383562 AEVU-25-...-(A)-P-A-S6 ²⁾
32	121119	AEVU-32-...-(A)-P-A ¹⁾	383563 AEVU-32-...-(A)-P-A-S6 ¹⁾
40	121120	AEVU-40-...-(A)-P-A ¹⁾	383564 AEVU-40-...-(A)-P-A-S6 ¹⁾
50	121121	AEVU-50-...-(A)-P-A ¹⁾	383565 AEVU-50-...-(A)-P-A-S6 ¹⁾
63	121122	AEVU-63-...-(A)-P-A ¹⁾	383566 AEVU-63-...-(A)-P-A-S6 ¹⁾
80	121123	AEVU-80-...-(A)-P-A ¹⁾	383567 AEVU-80-...-(A)-P-A-S6 ¹⁾
100	121124	AEVU-100-...-(A)-P-A ¹⁾	383568 AEVU-100-...-(A)-P-A-S6 ¹⁾

1) Montagefett im Lieferumfang enthalten


2) Kein Montagefett im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf bitte unter Teile-Nr. 329 555 (20 ml) separat bestellen

Kompaktzylinder AEVULQ/AEVULQZ

Datenblatt Einfachwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange

FESTO

Funktion



Ø Durchmesser
16 ... 100 mm

Hublänge
1 ... 25 mm

www.festo.com

Reparaturservice
Kolben-Ø 100 mm

Varianten



S2



S6



S26



S20



S206



AEVULQ-...-P-A



AEVULQ-...-P-A-S2

Allgemeine Technische Daten									
Kolben-Ø	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Pneumatischer Anschluss	M5	M5	M5	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$
Kolbenstangenende	Innengewinde	M4	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M10
	Außengewinde	M8	M10x1,25	M10x1,25	M12x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]								
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)								
Konstruktiver Aufbau	Kolben								
	Kolbenstange								
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig								
Positionserkennung	für Näherungsschalter								
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung								
	mit Innengewinde								
	mit Zubehör								
Einbaulage	beliebig								

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Betriebsdruck [bar]									
Kolben-Ø	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Drückend AEVULQ									
Einseitige Kolbenstange	1,3 ... 10	1,0 ... 10	0,8 ... 10	0,6 ... 10	0,6 ... 10	0,6 ... 10	0,6 ... 10	0,6 ... 10	0,6 ... 10
Durchgehende Kolbenstange S2/S20	1,5 ... 10	1,4 ... 10	1,2 ... 10	1,0 ... 10	1,0 ... 10	1,0 ... 10	1,0 ... 10	1,0 ... 10	1,0 ... 10
Ziehend AEVULQZ									
Einseitige Kolbenstange	1,3 ... 10	1,0 ... 10	0,8 ... 10	0,6 ... 10	0,6 ... 10	0,6 ... 10	0,6 ... 10	0,6 ... 10	0,6 ... 10

Umweltbedingungen		
Kompaktzylinder	Grundtyp	S6
Umgebungstemperatur ¹⁾ [°C]	-20 ... +80	0 ... +120
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾	2	2

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Kompaktzylinder AEVULQ/AEVULQZ

FESTO


Datenblatt Einfachwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange

Kräfte [N]									
Kolben-Ø	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Drückend AEVULQ									
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	111	171	269	450	704	1 121	1 799	2 902	4 516
S2/S20	81	123	221	382	636	999	1 679	2 733	4 222
Ziehend AEVULQZ									
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	81	123	221	382	636	999	1 679	2 733	4 222


Technische Daten quadratische Kolbenstange									
Kolben-Ø	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Max. Drehmoment an der Kolbenstange ¹⁾ [Nm]	0,20	0,45	0,45	0,80	0,80	1,10	1,10	1,50	3,00
Max. Verdrehspiel der Kolbenstange [°]	±0,9	±0,8	±0,8	±0,6	±0,6	±0,5	±0,5	±0,4	±0,4
Verwindung der Kolbenstange [°/50 mm]	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,09

1) Das max. Drehmoment darf auch bei der Montage von Befestigungselementen an der Kolbenstange nicht überschritten werden

Federrückzugskraft F in Abhängigkeit vom Hub l



- 2 AEVULQ/AEVULQZ-16
- 3 AEVULQ/AEVULQZ-20
- 4 AEVULQ/AEVULQZ-25
- 5 AEVULQ/AEVULQZ-32



- 1 AEVULQ/AEVULQZ-40
- 2 AEVULQ/AEVULQZ-50
- 3 AEVULQ/AEVULQZ-63
- 4 AEVULQ/AEVULQZ-80
- 5 AEVULQ/AEVULQZ-100

Gewichte [g]									
Kolben-Ø	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Produktgewicht bei 0 mm Hub	89	149	180	300	433	560	1 059	1 772	2 797
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	15	23	28	40	59	72	107	168	177
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	12	20	26	49	63	112	134	307	614
Massenzuschlag pro 10 mm Hub	4	6	6	9	9	16	16	25	38


Kompaktzylinder AEVULQ/AEVULQZ

Datenblatt Einfachwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange

FESTO

Werkstoffe


Funktionsschnitt



Kompaktzylinder	Grundtyp	S6
1 Zylinderrohr	Alu-Knetlegierung	Alu-Knetlegierung
2 Deckel	Alu-Knetlegierung	Alu-Knetlegierung
3 Kolbenstange $\varnothing 16 \dots 32$	hochlegierter Stahl rostfrei	hochlegierter Stahl rostfrei
$\varnothing 40 \dots 100$	hochlegierter Stahl	hochlegierter Stahl
4 Bund- schrauben $\varnothing 16$	hochlegierter Stahl rostfrei	hochlegierter Stahl rostfrei
$\varnothing 20 \dots 100$	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt
5 Dynamische Dichtungen	Polyurethan	Fluorkautschuk

Abmessungen – Grundzylinder


Download CAD-Daten → www.festo.com



- Hinweis

Zur Befestigung von oben bei Kolben- $\varnothing 16$ mm nur 2 Schrauben diagonal oder nicht magnetische Schrauben verwenden.

+ = zuzüglich Hublänge



2 Mindesteinschraubtiefe

$\varnothing$ [mm]	BG	D1 $\varnothing$ H9	E	EE	H	L2	L3	L4	PL	RT	T2	TG
16	18,5	6	29	M5	1	38	3	16	8	M4	4	18
20	18,5	6	36	M5	1,5	38	4	18	8	M5	4	22
25	18,5	6	40	M5	1,5	39,5	4	18	8	M5	4	26
32	21,5	6	50	G $\frac{1}{8}$	2	44,5	5	20	8	M6	4	32
40	21,5	6	60	G $\frac{1}{8}$	2,5	45,5	5	20	8	M6	4	42
50	22	6	68	G $\frac{1}{8}$	3	45,5	6	20	8	M8	4	50
63	24,5	8	87	G $\frac{1}{8}$	4	50	8	25	8	M10	4	62
80	27,5	8	107	G $\frac{1}{8}$	4	56	8	25	8,5	M10	4	82
100	32,5	8	128	G $\frac{1}{4}$	5	66,5	8	25	10,5	M10	4	103

- Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Kompaktzylinder AEVULQ/AEVULQZ



FESTO

Datenblatt Einfachwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange



Abmessungen – Varianten drückend AEVULQ

Download CAD-Daten → www.festo.com


Grundtyp



S2 – Durchgehende Kolbenstange



S20 – Durchgehende hohle Kolbenstange



+ = zuzüglich Hublänge
++ = zuzüglich 2x Hublänge

Ø [mm]	AF	AM	B1 □	D8	D9 Ø	KF	KK	T4	WH	ZJ	ZM
16	10	20	7	–	3,2	M4	M8	1,5	4,5	42,5	47
20 ²⁾	12	22	9	–	3,8	M5	M10x1,25	2	4,5	42,5	47
25 ²⁾	12	22	9	–	3,8	M5	M10x1,25	2	5,5	45	50,5
32 ²⁾	14	22	10	–	4,5	M6	M10x1,25	2,6	6	50,5	56,5
40 ²⁾	14	22	10	–	4,5	M6	M10x1,25	2,6	6,5	52	58,5
50 ²⁾	16	24	12	–	6	M8	M12x1,25	3,3	7,5	53	60,5
63 ²⁾	16	24	12	–	6	M8	M12x1,25	3,3	7,5	57,5	65
80 ²⁾	20 ¹⁾	32	16	G½	8	M10	M16x1,5	4,7	8	64	72
100 ²⁾	24 ¹⁾	40	20	G¾	11,7	M12	M20x1,5	6,1	10	76,5	86,5

1) Mit Hub < 5 mm verringert sich die max. Einschraubtiefe um 5 mm

2) Mutter für Kolbenstangengewinde im Lieferumfang enthalten



Kompaktzylinder AEVULQ/AEVULQZ

Datenblatt Einfachwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange

FESTO

Abmessungen – Varianten ziehend AEVULQZ

Download CAD-Daten → www.festo.com



+ = zuzüglich Hublänge
++ = zuzüglich 2x Hublänge

Ø [mm]	AF	AM	B1 □	KF	KK	T4	WH	ZJ
16	10	20	7	M4	M8	1,5	4,5	42,5
20 ¹⁾	12	22	9	M5	M10x1,25	2	4,5	42,5
25 ¹⁾	12	22	9	M5	M10x1,25	2	5,5	45
32 ¹⁾	14	22	10	M6	M10x1,25	2,6	6	50,5
40 ¹⁾	14	22	10	M6	M10x1,25	2,6	6,5	52
50 ¹⁾	16	24	12	M8	M12x1,25	3,3	7,5	53
63 ¹⁾	16	24	12	M8	M12x1,25	3,3	7,5	57,5
80 ¹⁾	20	32	16	M10	M16x1,5	4,7	8	64
100 ¹⁾	24	40	20	M12	M20x1,5	6,1	10	76,5

1) Mutter für Kolbenstangengewinde im Lieferumfang enthalten

Kompaktzylinder AEVULQ/AEVULQZ

FESTO

Datenblatt Einfachwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange

Bestellangaben – Grundtyp drückend AEVULQ					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
	16	5	157027	AEVULQ-16-5-P-A	157073 AEVULQ-16-5-A-P-A
		10	157028	AEVULQ-16-10-P-A	157074 AEVULQ-16-10-A-P-A
		15	157029	AEVULQ-16-15-P-A	157075 AEVULQ-16-15-A-P-A
		20	157030	AEVULQ-16-20-P-A	157076 AEVULQ-16-20-A-P-A
		25	157031	AEVULQ-16-25-P-A	157077 AEVULQ-16-25-A-P-A
	20	5	157032	AEVULQ-20-5-P-A	157078 AEVULQ-20-5-A-P-A
		10	157033	AEVULQ-20-10-P-A	157079 AEVULQ-20-10-A-P-A
		15	157034	AEVULQ-20-15-P-A	157080 AEVULQ-20-15-A-P-A
		20	157035	AEVULQ-20-20-P-A	157081 AEVULQ-20-20-A-P-A
		25	157036	AEVULQ-20-25-P-A	157082 AEVULQ-20-25-A-P-A
	25	5	157037	AEVULQ-25-5-P-A	157083 AEVULQ-25-5-A-P-A
		10	157038	AEVULQ-25-10-P-A	157084 AEVULQ-25-10-A-P-A
		15	157039	AEVULQ-25-15-P-A	157085 AEVULQ-25-15-A-P-A
		20	157040	AEVULQ-25-20-P-A	157086 AEVULQ-25-20-A-P-A
		25	157041	AEVULQ-25-25-P-A	157087 AEVULQ-25-25-A-P-A
	32	5	157042	AEVULQ-32-5-P-A	157088 AEVULQ-32-5-A-P-A
		10	157043	AEVULQ-32-10-P-A	157089 AEVULQ-32-10-A-P-A
		15	157044	AEVULQ-32-15-P-A	157090 AEVULQ-32-15-A-P-A
		20	157045	AEVULQ-32-20-P-A	157091 AEVULQ-32-20-A-P-A
		25	157046	AEVULQ-32-25-P-A	157092 AEVULQ-32-25-A-P-A
	40	5	157047	AEVULQ-40-5-P-A	157093 AEVULQ-40-5-A-P-A
		10	157048	AEVULQ-40-10-P-A	157094 AEVULQ-40-10-A-P-A
		15	157049	AEVULQ-40-15-P-A	157095 AEVULQ-40-15-A-P-A
		20	157050	AEVULQ-40-20-P-A	157096 AEVULQ-40-20-A-P-A
		25	157051	AEVULQ-40-25-P-A	157097 AEVULQ-40-25-A-P-A
	50	10	157052	AEVULQ-50-10-P-A	157098 AEVULQ-50-10-A-P-A
		15	157053	AEVULQ-50-15-P-A	157099 AEVULQ-50-15-A-P-A
		20	157054	AEVULQ-50-20-P-A	157100 AEVULQ-50-20-A-P-A
		25	157055	AEVULQ-50-25-P-A	157101 AEVULQ-50-25-A-P-A
	63	10	157056	AEVULQ-63-10-P-A	157102 AEVULQ-63-10-A-P-A
		15	157057	AEVULQ-63-15-P-A	157103 AEVULQ-63-15-A-P-A
		20	157058	AEVULQ-63-20-P-A	157104 AEVULQ-63-20-A-P-A
		25	157059	AEVULQ-63-25-P-A	157105 AEVULQ-63-25-A-P-A
	80	10	157060	AEVULQ-80-10-P-A	157106 AEVULQ-80-10-A-P-A
		15	157061	AEVULQ-80-15-P-A	157107 AEVULQ-80-15-A-P-A
		20	157062	AEVULQ-80-20-P-A	157108 AEVULQ-80-20-A-P-A
		25	157063	AEVULQ-80-25-P-A	157109 AEVULQ-80-25-A-P-A
	100	10	157064	AEVULQ-100-10-P-A	157110 AEVULQ-100-10-A-P-A
		15	157065	AEVULQ-100-15-P-A	157111 AEVULQ-100-15-A-P-A
		20	157066	AEVULQ-100-20-P-A	157112 AEVULQ-100-20-A-P-A
		25	157067	AEVULQ-100-25-P-A	157113 AEVULQ-100-25-A-P-A

Kompaktzylinder AEVULQ/AEVULQZ

FESTO


Datenblatt Einfachwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange

Bestellangaben – Varianten drückend AEVULQ						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Variabler Hub						
	16	1 ... 25	156321	AEVULQ-16-...-P-A	156361	AEVULQ-16-...-A-P-A
	20	1 ... 25	156322	AEVULQ-20-...-P-A	156362	AEVULQ-20-...-A-P-A
	25	1 ... 25	156323	AEVULQ-25-...-P-A	156363	AEVULQ-25-...-A-P-A
	32	1 ... 25	156324	AEVULQ-32-...-P-A	156364	AEVULQ-32-...-A-P-A
	40	1 ... 25	156325	AEVULQ-40-...-P-A	156365	AEVULQ-40-...-A-P-A
	50	1 ... 25	156326	AEVULQ-50-...-P-A	156366	AEVULQ-50-...-A-P-A
	63	1 ... 25	156327	AEVULQ-63-...-P-A	156367	AEVULQ-63-...-A-P-A
	80	1 ... 25	156328	AEVULQ-80-...-P-A	156368	AEVULQ-80-...-A-P-A
	100	1 ... 25	156329	AEVULQ-100-...-P-A	156369	AEVULQ-100-...-A-P-A
S2 – Durchgehende Kolbenstange						
	16	1 ... 25	156331	AEVULQ-16-...-P-A-S2	156371	AEVULQ-16-...-A-P-A-S2
	20	1 ... 25	156332	AEVULQ-20-...-P-A-S2	156372	AEVULQ-20-...-A-P-A-S2
	25	1 ... 25	156333	AEVULQ-25-...-P-A-S2	156373	AEVULQ-25-...-A-P-A-S2
	32	1 ... 25	156334	AEVULQ-32-...-P-A-S2	156374	AEVULQ-32-...-A-P-A-S2
	40	1 ... 25	156335	AEVULQ-40-...-P-A-S2	156375	AEVULQ-40-...-A-P-A-S2
	50	1 ... 25	156336	AEVULQ-50-...-P-A-S2	156376	AEVULQ-50-...-A-P-A-S2
	63	1 ... 25	156337	AEVULQ-63-...-P-A-S2	156377	AEVULQ-63-...-A-P-A-S2
	80	1 ... 25	156338	AEVULQ-80-...-P-A-S2	156378	AEVULQ-80-...-A-P-A-S2
	100	1 ... 25	156339	AEVULQ-100-...-P-A-S2	156379	AEVULQ-100-...-A-P-A-S2
S6 – Warmfest bis 120 °C						
	16	1 ... 25	156351	AEVULQ-16-...-P-A-S6	156411	AEVULQ-16-...-A-P-A-S6
	20	1 ... 25	156352	AEVULQ-20-...-P-A-S6	156412	AEVULQ-20-...-A-P-A-S6
	25	1 ... 25	156353	AEVULQ-25-...-P-A-S6	156413	AEVULQ-25-...-A-P-A-S6
	32	1 ... 25	156354	AEVULQ-32-...-P-A-S6	156414	AEVULQ-32-...-A-P-A-S6
	40	1 ... 25	156355	AEVULQ-40-...-P-A-S6	156415	AEVULQ-40-...-A-P-A-S6
	50	1 ... 25	156356	AEVULQ-50-...-P-A-S6	156416	AEVULQ-50-...-A-P-A-S6
	63	1 ... 25	156357	AEVULQ-63-...-P-A-S6	156417	AEVULQ-63-...-A-P-A-S6
	80	1 ... 25	156358	AEVULQ-80-...-P-A-S6	156418	AEVULQ-80-...-A-P-A-S6
	100	1 ... 25	156359	AEVULQ-100-...-P-A-S6	156419	AEVULQ-100-...-A-P-A-S6
S26 – Durchgehende Kolbenstange, warmfest bis 120 °C						
	16	1 ... 25	156341	AEVULQ-16-...-P-A-S26	156401	AEVULQ-16-...-A-P-A-S26
	20	1 ... 25	156342	AEVULQ-20-...-P-A-S26	156402	AEVULQ-20-...-A-P-A-S26
	25	1 ... 25	156343	AEVULQ-25-...-P-A-S26	156403	AEVULQ-25-...-A-P-A-S26
	32	1 ... 25	156344	AEVULQ-32-...-P-A-S26	156404	AEVULQ-32-...-A-P-A-S26
	40	1 ... 25	156345	AEVULQ-40-...-P-A-S26	156405	AEVULQ-40-...-A-P-A-S26
	50	1 ... 25	156346	AEVULQ-50-...-P-A-S26	156406	AEVULQ-50-...-A-P-A-S26
	63	1 ... 25	156347	AEVULQ-63-...-P-A-S26	156407	AEVULQ-63-...-A-P-A-S26
	80	1 ... 25	156348	AEVULQ-80-...-P-A-S26	156408	AEVULQ-80-...-A-P-A-S26
	100	1 ... 25	156349	AEVULQ-100-...-P-A-S26	156409	AEVULQ-100-...-A-P-A-S26
S20 – Durchgebende hohle Kolbenstange						
	16	1 ... 25	-		156381	AEVULQ-16-...-A-P-A-S20
	20	1 ... 25			156382	AEVULQ-20-...-A-P-A-S20
	25	1 ... 25			156383	AEVULQ-25-...-A-P-A-S20
	32	1 ... 25			156384	AEVULQ-32-...-A-P-A-S20
	40	1 ... 25			156385	AEVULQ-40-...-A-P-A-S20
	50	1 ... 25			156386	AEVULQ-50-...-A-P-A-S20
	63	1 ... 25			156387	AEVULQ-63-...-A-P-A-S20
	80	1 ... 25			156388	AEVULQ-80-...-A-P-A-S20
	100	1 ... 25			156389	AEVULQ-100-...-A-P-A-S20

Kompaktzylinder AEVULQ/AEVULQZ

FESTO

Datenblatt Einfachwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange

Bestellangaben – Varianten drückend AEVULQ						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
S206 – Durchgehende hohle Kolbenstange, warmfest bis 120 °C						
	16	1 ... 25	–		156391	AEVULQ-16-...-A-P-A-S206
	20	1 ... 25			156392	AEVULQ-20-...-A-P-A-S206
	25	1 ... 25			156393	AEVULQ-25-...-A-P-A-S206
	32	1 ... 25			156394	AEVULQ-32-...-A-P-A-S206
	40	1 ... 25			156395	AEVULQ-40-...-A-P-A-S206
	50	1 ... 25			156396	AEVULQ-50-...-A-P-A-S206
	63	1 ... 25			156397	AEVULQ-63-...-A-P-A-S206
	80	1 ... 25			156398	AEVULQ-80-...-A-P-A-S206
	100	1 ... 25			156399	AEVULQ-100-...-A-P-A-S206

Bestellangaben – Grundtyp ziehend AEVULQZ					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
	16	5	157119	AEVULQZ-16-5-P-A	157165 AEVULQZ-16-5-A-P-A
		10	157120	AEVULQZ-16-10-P-A	157166 AEVULQZ-16-10-A-P-A
		15	157121	AEVULQZ-16-15-P-A	157167 AEVULQZ-16-15-A-P-A
		20	157122	AEVULQZ-16-20-P-A	157168 AEVULQZ-16-20-A-P-A
		25	157123	AEVULQZ-16-25-P-A	157169 AEVULQZ-16-25-A-P-A
	20	5	157124	AEVULQZ-20-5-P-A	157170 AEVULQZ-20-5-A-P-A
		10	157125	AEVULQZ-20-10-P-A	157171 AEVULQZ-20-10-A-P-A
		15	157126	AEVULQZ-20-15-P-A	157172 AEVULQZ-20-15-A-P-A
		20	157127	AEVULQZ-20-20-P-A	157173 AEVULQZ-20-20-A-P-A
		25	157128	AEVULQZ-20-25-P-A	157174 AEVULQZ-20-25-A-P-A
	25	5	157129	AEVULQZ-25-5-P-A	157175 AEVULQZ-25-5-A-P-A
		10	157130	AEVULQZ-25-10-P-A	157176 AEVULQZ-25-10-A-P-A
		15	157131	AEVULQZ-25-15-P-A	157177 AEVULQZ-25-15-A-P-A
		20	157132	AEVULQZ-25-20-P-A	157178 AEVULQZ-25-20-A-P-A
		25	157133	AEVULQZ-25-25-P-A	157179 AEVULQZ-25-25-A-P-A
	32	5	157134	AEVULQZ-32-5-P-A	157180 AEVULQZ-32-5-A-P-A
		10	157135	AEVULQZ-32-10-P-A	157181 AEVULQZ-32-10-A-P-A
		15	157136	AEVULQZ-32-15-P-A	157182 AEVULQZ-32-15-A-P-A
		20	157137	AEVULQZ-32-20-P-A	157183 AEVULQZ-32-20-A-P-A
		25	157138	AEVULQZ-32-25-P-A	157184 AEVULQZ-32-25-A-P-A
	40	5	157139	AEVULQZ-40-5-P-A	157185 AEVULQZ-40-5-A-P-A
		10	157140	AEVULQZ-40-10-P-A	157186 AEVULQZ-40-10-A-P-A
		15	157141	AEVULQZ-40-15-P-A	157187 AEVULQZ-40-15-A-P-A
		20	157142	AEVULQZ-40-20-P-A	157188 AEVULQZ-40-20-A-P-A
		25	157143	AEVULQZ-40-25-P-A	157189 AEVULQZ-40-25-A-P-A
	50	10	157144	AEVULQZ-50-10-P-A	157190 AEVULQZ-50-10-A-P-A
		15	157145	AEVULQZ-50-15-P-A	157191 AEVULQZ-50-15-A-P-A
		20	157146	AEVULQZ-50-20-P-A	157192 AEVULQZ-50-20-A-P-A
		25	157147	AEVULQZ-50-25-P-A	157193 AEVULQZ-50-25-A-P-A
	63	10	157148	AEVULQZ-63-10-P-A	157194 AEVULQZ-63-10-A-P-A
		15	157149	AEVULQZ-63-15-P-A	157195 AEVULQZ-63-15-A-P-A
		20	157150	AEVULQZ-63-20-P-A	157196 AEVULQZ-63-20-A-P-A
		25	157151	AEVULQZ-63-25-P-A	157197 AEVULQZ-63-25-A-P-A

Kompaktzylinder AEVULQ/AEVULQZ

FESTO

Datenblatt Einfachwirkend – Verdrehgesichert mit quadratischer Kolbenstange

Bestellangaben – Grundtyp ziehend AEVULQZ					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
	80	10	157152	AEVULQZ-80-10-P-A	157198 AEVULQZ-80-10-A-P-A
		15	157153	AEVULQZ-80-15-P-A	157199 AEVULQZ-80-15-A-P-A
		20	157154	AEVULQZ-80-20-P-A	157200 AEVULQZ-80-20-A-P-A
		25	157155	AEVULQZ-80-25-P-A	157201 AEVULQZ-80-25-A-P-A
	100	10	157156	AEVULQZ-100-10-P-A	157202 AEVULQZ-100-10-A-P-A
		15	157157	AEVULQZ-100-15-P-A	157203 AEVULQZ-100-15-A-P-A
		20	157158	AEVULQZ-100-20-P-A	157204 AEVULQZ-100-20-A-P-A
		25	157159	AEVULQZ-100-25-P-A	157205 AEVULQZ-100-25-A-P-A

Bestellangaben – Varianten ziehend AEVULQZ						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Variabler Hub						
	16	1 ... 25	156421	AEVULQZ-16-...-P-A	156441	AEVULQZ-16-...-A-P-A
	20	1 ... 25	156422	AEVULQZ-20-...-P-A	156442	AEVULQZ-20-...-A-P-A
	25	1 ... 25	156423	AEVULQZ-25-...-P-A	156443	AEVULQZ-25-...-A-P-A
	32	1 ... 25	156424	AEVULQZ-32-...-P-A	156444	AEVULQZ-32-...-A-P-A
	40	1 ... 25	156425	AEVULQZ-40-...-P-A	156445	AEVULQZ-40-...-A-P-A
	50	1 ... 25	156426	AEVULQZ-50-...-P-A	156446	AEVULQZ-50-...-A-P-A
	63	1 ... 25	156427	AEVULQZ-63-...-P-A	156447	AEVULQZ-63-...-A-P-A
	80	1 ... 25	156428	AEVULQZ-80-...-P-A	156448	AEVULQZ-80-...-A-P-A
	100	1 ... 25	156429	AEVULQZ-100-...-P-A	156449	AEVULQZ-100-...-A-P-A

S6 – Warmfest bis 120 °C					
	16	1 ... 25	156431	AEVULQZ-16-...-P-A-S6	156451 AEVULQZ-16-...-A-P-A-S6
	20	1 ... 25	156432	AEVULQZ-20-...-P-A-S6	156452 AEVULQZ-20-...-A-P-A-S6
	25	1 ... 25	156433	AEVULQZ-25-...-P-A-S6	156453 AEVULQZ-25-...-A-P-A-S6
	32	1 ... 25	156434	AEVULQZ-32-...-P-A-S6	156454 AEVULQZ-32-...-A-P-A-S6
	40	1 ... 25	156435	AEVULQZ-40-...-P-A-S6	156455 AEVULQZ-40-...-A-P-A-S6
	50	1 ... 25	156436	AEVULQZ-50-...-P-A-S6	156456 AEVULQZ-50-...-A-P-A-S6
	63	1 ... 25	156437	AEVULQZ-63-...-P-A-S6	156457 AEVULQZ-63-...-A-P-A-S6
	80	1 ... 25	156438	AEVULQZ-80-...-P-A-S6	156458 AEVULQZ-80-...-A-P-A-S6
	100	1 ... 25	156439	AEVULQZ-100-...-P-A-S6	156459 AEVULQZ-100-...-A-P-A-S6

Kompaktzylinder ADVU/AEVU

Zubehör

FESTO

Fußbefestigung HUA
für Kolben-Ø 12 ... 100 mm

Fußbefestigung HNC
für Kolben-Ø 125 mm
(ohne Abbildung)


Werkstoff:

HUA/HNC: Stahl, verzinkt

HUA-...-R3: Stahl, Schutzüberzug
silber, hoher Korrosionsschutz

CRHN: hochlegierter Stahl rostfrei

Kupfer- und PTFE-frei



Abmessungen und Bestellangaben											
für Ø	AB Ø	AH	AO	AT	AU	SA		TR	US	XA	
						Grundtyp	S1			Grundtyp	S1
12/16	5,5	22	4,75	3	13	64	–	18	27	55,5	–
20	6,6	27	6,25	4	16	70	–	22	34	58,5	–
25	6,6	29	6,25	4	16	71,5	77,5	26	38	61	73
32	6,6	34	8,25	5	18	80,5	–	32	48	68,5	–
40	9	40,5	8,25	5	20	85,5	92,5	42	58	72	89
50	9	47	8,25	6	24	93,5	–	50	66	77	–
63	11	56,5	11,75	6	27	104	112	62	85	84,5	106,5
80	11	68,5	11,75	8	30	116	–	82	105	94	–
100	13,5	81	11,75	8	33	132,5	143,5	103	126	109,5	137,5
125	16,5	90	22	8	45	171	–	90	131	144	–

für Ø	Gewicht [g]	Grundtyp			Gewicht [g]	Hoher Korrosionsschutz		
		KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ		KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
12/16	45	1	157309	HUA-12/16	45	3	176873	HUA-12/16-R3
20	88		157310	HUA-20	70		176874	HUA-20-R3
25	94		157311	HUA-25	76		176875	HUA-25-R3
32	171		157312	HUA-32	175		176876	HUA-32-R3
40	220		157313	HUA-40	224		176877	HUA-40-R3
50	344		157314	HUA-50	352		176878	HUA-50-R3
63	581		157315	HUA-63	593		176879	HUA-63-R3
80	878		157316	HUA-80	902		176880	HUA-80-R3
100	1 117		157317	HUA-100	1 128		176881	HUA-100-R3
125	1 840	2	174375	HNC-125	1 840	4	176943	CRHNC-125

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.

Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche.

Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit besonders starker Korrosionsbeanspruchung. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind gegebenenfalls durch Sonderprüfungen mit den Medien abzusichern

Kompaktzylinder ADVU/AEVU

Zubehör

FESTO

Flanschbefestigung FUA
für Kolben-Ø 12 ... 100 mm

Flanschbefestigung FNC
für Kolben-Ø 125 mm
(ohne Abbildung)


Werkstoff:

FUA: Aluminium-Knetlegierung

FNC: Stahl, verzinkt

Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben													
für Ø	E	FB Ø	MF	R	TF	UF	ZF		KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	
							Grund- typ	S1					
12/16	29	5,5	10	–	43	55	52,5	–	2	48	157299	FUA-12/16	
20	36	6,6	10	–	55	70	52,5	–		77	157300	FUA-20	
25	40	6,6	10	–	60	76	55	67		91	157301	FUA-25	
32	50	7	10	32	65	80	60,5	–		290	157302	FUA-32	
40	60	9	10	36	82	102	62	79		449	157303	FUA-40	
50	68	9	12	45	90	110	65	–		658	157304	FUA-50	
63	87	9	15	50	110	130	72,5	91,5		1 277	157305	FUA-63	
80	107	12	15	63	135	160	76	–		1 910	157306	FUA-80	
100	128	14	15	75	163	190	91,5	119,5		2 716	157307	FUA-100	
125	132	16	20	90	180	210	119	–	1	3 775	174382	FNC-125	

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.

Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Kompaktzylinder ADVU/AEVU

Zubehör

FESTO

Schwenkflansch SUA für Kolben-Ø 12 ... 25 mm

Werkstoff:


SUA: Aluminium, trowalisiert

SUA- ... -R3: Aluminium, Schutz-
überzug silber, hoher Korrosions-
schutz

Kupfer- und PTFE-frei



Ø 12 ... 25 mm



+ = zuzüglich Hublänge

für Kolben-Ø 32 ... 100 mm

Werkstoff:


SUA: Aluminium, trowalisiert

SUA- ... -R3: Aluminium, Schutz-
überzug silber, hoher Korrosions-
schutz

Kupfer- und PTFE-frei



Ø 32 ... 100 mm



+ = zuzüglich Hublänge

Abmessungen und Bestellangaben										
für Ø	CB	CD Ø	EW	FL	L	ML	MR	UB	XC	
									Grundtyp	S1
12/16	–	6	12	16	10	–	6	–	58,5	–
20	–	8	16	20	14	–	8	–	62,5	–
25	–	8	16	20	14	–	8	–	65	77
32	26	10	–	22	13	54	10	45	72,5	–
40	28	12	–	25	16	62	12	52	77	94
50	32	12	–	27	16	70	12	60	80	–
63	40	16	–	32	21	82	16	70	89,5	111,5
80	50	16	–	36	23	102	16	90	100	–
100	60	20	–	41	26	126	20	110	117,5	145,5

für Ø	Gewicht [g]	Grundtyp		Hoher Korrosionsschutz	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
12/16	43	157319	SUA-12/16	176883	SUA-12/16-R3
20	78	157320	SUA-20	176884	SUA-20-R3
25	86	157321	SUA-25	176885	SUA-25-R3
32	208	157322	SUA-32	176886	SUA-32-R3
40	320	157323	SUA-40	176887	SUA-40-R3
50	437	157324	SUA-50	176888	SUA-50-R3
63	760	157325	SUA-63	176889	SUA-63-R3
80	1 190	157326	SUA-80	176890	SUA-80-R3
100	1 900	157327	SUA-100	176891	SUA-100-R3

 Hinweis
Bei Kombination von Zylindern
und Schwenkflansch darf die
maximale Hublänge nicht über-
schritten werden.

für Ø	Max. Hublänge [mm]
12	50
16	50
20	50
25	50
32	100

für Ø	Max. Hublänge [mm]
40	100
50	100
63	100
80	150
100	150


Kompaktzylinder ADVU/AEVU

Zubehör

FESTO

Schwenkflansch SNC-125 für Kolben-Ø 125 mm

Werkstoff:
Aluminium-Druckguss
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform




Bestellangaben											Gewicht [g]	Grundtyp	
für Ø	CB	CD Ø	E	FL	L	MR	TG	UL	XC	KBK ¹⁾		Teile-Nr.	Typ
	H14	H9	-0,8	±0,2				h14					
125	37	30	131	50	30	25	110	97	149	2	1 740	174389	SNC-125

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Schwenkflansch SNCB-125 für Kolben-Ø 125 mm

Werkstoff:
SNCB-125: Aluminium-Druckguss
SNCB-125-R3: Aluminium-
Druckguss mit Schutzüberzug,
hoher Korrosionsschutz
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform



Bestellangaben									
für Ø	CB	E	EK Ø	FL	L	MR	TG	UB	XC
[mm]	H14	-0,8	H9/e8	±0,2		-0,5		h14	
125	70	131	25	50	30	25	110	130	149

für Ø [mm]	Grundtyp				R3 – Hoher Korrosionsschutz			
	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
125	2	1 860	174396	SNCB-125	3	1 776	176950	SNCB-125-R3

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.
Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche



Kompaktzylinder ADVU/AEVU

Zubehör

FESTO

Schwenkflansch SNCS-125 für Kolben-Ø 125 mm

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform





Bestellangaben													Gewicht [g]	Grundtyp	
für Ø	CN Ø +0,018	E +1/-0,7	EP ±0,2	EX	FL ±0,2	LT	MS	RA +1	TG	XC	KBK ¹⁾			Teile-Nr.	Typ
125	30	132	25	37	50	30	39	100	110	149	2	1 375	174403	SNCS-125	

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Schwenkflansch SNCL-125 für Kolben-Ø 125 mm

Werkstoff:
Aluminium-Druckguss
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform



Bestellangaben													Gewicht [g]	Grundtyp	
für Ø	CD Ø H9	E -0,8	EW -0,2/-0,6	FL ±0,2	L	MR	TG	XC	KBK ¹⁾					Teile-Nr.	Typ
125	25	131	70	50	30	25	110	149	2				1 300	174410	SNCL-125

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen


Kompaktzylinder ADVU/AEVU

Zubehör

FESTO

Schwenzapfen ZNCF-125 für Kolben-Ø 125 mm

Werkstoff:
hochlegierter Stahl rostfrei
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform




Bestellangaben												
für Ø	C2	C3	TD Ø e9	TK max.	TL +0,5/-0,7	TM h14	US	XH	XL	Gewicht [g]	Grundtyp Teile-Nr. Typ	
125	192	217	25	50	24,5	160	131	14	124	3 484	174417	ZNCF-125

Schwenzapfen-Bausatz DAMT-V7-125-A für Kolben-Ø 125 mm

Werkstoff:
Stahl, verzinkt
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

-  - Hinweis

Der Schwenzapfen-Bausatz kann in beliebiger Stellung auf dem Zylinder-Profilrohr befestigt werden.



Bestellangaben														
für Ø	C1	C2	B1	TD Ø e9	TL	TM	UW	XG	XV	XJ	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Grundtyp	
													Teile-Nr.	Typ
125	217	192	50	25	25	160	175	62,5	58,5	54,5	1	3 013	163531	DAMT-V7-125-A

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.


Kompaktzylinder ADVU/AEVU

Zubehör

FESTO



Mehrstellungsbausatz DPVU für Kolben-Ø 12 ... 100 mm

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform



Mehrstellungsbausatz DPNC für Kolben-Ø 125 mm

Werkstoff:
Flansch: Aluminium-
Knetlegierung
Gewindestifte, Sechskant-
muttern: Stahl, verzinkt



Abmessungen und Bestellangaben

für Ø	B1	H	Max. Gesamthublänge [mm]	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
12/16	12,5	38	400	2	22	161194	DPVU-12/16
20	12,5	38	400		36	161195	DPVU-20
25	13	39,5	400		44	161196	DPVU-25
32	14,5	44,5	600		90	161197	DPVU-32
40	14,5	45,5	600		137	161198	DPVU-40
50	14,5	45,5	600		177	161199	DPVU-50
63	14,5	50	600		308	161200	DPVU-63
80	16,5	56	800		495	161201	DPVU-80
100	19,5	66,5	859		859	161202	DPVU-100
125	48	81	1 000		1 600	174424	DPNC-125

Hinweis
Bei Kombination von Zylindern
und Mehrstellungsbausatz darf
die maximale Gesamthublänge
nicht überschritten werden.

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Verbinden zweier Zylinder mit gleichem Kolben-Ø zu einem Drei- oder Vierstellungszyylinder

Ein Drei- oder Vierstellungszylin-
der besteht aus zwei getrennten
Zylindern, deren Kolbenstangen
entgegengesetzt ausfahren. Da-


durch kann dieser Zylindertyp je
nach Ansteuerung und Hubauf-
teilung bis zu vier Stellungen ein-
nehmen, von denen jede exakt

auf Anschlag gefahren wird. Zu
beachten ist, dass bei Festliegen
eines Kolbenstangenendes der Zy-
lindermantel die Bewegung aus-

führt. Der Zylinder muss mit be-
weglichen Leitungsverbindungen
angeschlossen werden.


Realisierung von 3 Stellungen

Dazu müssen zwei Zylinder glei-
cher Hublänge miteinander ver-
bunden werden.



Realisierung von 4 Stellungen







Dazu müssen zwei Zylinder unter-
schiedlicher Hublänge miteinan-
der verbunden werden.




Kompaktzylinder ADVU/AEVU

Zubehör

FESTO



Bestellangaben – Befestigungselemente				Datenblätter → Internet: lagerbock			
Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ
Lagerbock LBN				Lagerbock LNG			
	12	6058	LBN-12/16		32	33890	LNG-32
	16	6058	LBN-12/16		40	33891	LNG-40
	20	6059	LBN-20/25		50	33892	LNG-50
	25	6059	LBN-20/25		63	33893	LNG-63
					80	33894	LNG-80
			100		33895	LNG-100	
Lagerbock LN				Lagerbock LSN			
	32	5147	LN-32		32	5561	LSN-32
	40	5148	LN-40		40	5562	LSN-40
	50	5149	LN-50		50	5563	LSN-50
	63	5150	LN-63		63	5564	LSN-63
	80	5151	LN-80		80	5565	LSN-80
	100	5152	LN-100		100	5566	LSN-100
	125	9036	LN-125		125	6987	LSN-125
Lagerbock LBG				Lagerbock quer LQG			
	20, 25, 32, 40	31761	LBG-32		20, 25, 32, 40	31768	LQG-32
	50, 63	31762	LBG-40		50, 63	31769	LQG-40
	80	31763	LBG-50		80	31770	LQG-50
		31764	LBG-63			31771	LQG-63
	100	31765	LBG-80		100	31772	LQG-80
		31766	LBG-100			31773	LQG-100
	125	31767	LBG-125		125	31774	LQG-125
Schwenkflansch SNCL				Lagerbock LSNSG			
	32	174404	SNCL-32		125	31753	LSNSG-125
	40	174405	SNCL-40				
	50	174406	SNCL-50				
	63	174407	SNCL-63				
	80	174408	SNCL-80				
	100	174409	SNCL-100				
	125	174410	SNCL-125				
				Lagerstück LNZG			
					125	32962	LNZG-100/125

Bestellangaben – Befestigungselemente korrosions- und säurebeständig				Datenblätter → Internet: lagerbock			
Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ
Lagerbock CRLBN				Lagerbock CRLNG			
	12	161862	CRLBN-12/16		32	161840	CRLNG-32
	16	161862	CRLBN-12/16		40	161841	CRLNG-40
	20	161863	CRLBN-20/25		50	161842	CRLNG-50
	25	161863	CRLBN-20/25		63	161843	CRLNG-63
					80	161844	CRLNG-80
			100		161845	CRLNG-100	
Lagerstück CRLNZG							
	125	161877	CRLNZG-100/125				

Kompaktzylinder ADVU/AEVU

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Kolbenstangenaufsätze				Datenblätter → Internet: kolbenstangenaufsatz			
Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ
Gelenkkopf SGS				Gabelkopf SGA			
	12	9254	SGS-M6		12	–	–
	16	9255	SGS-M8		16	–	–
	20	9261	SGS-M10x1,25		20	32954	SGA-M10x1,25
	25						
	32						
	40			40			
	50	9262	SGS-M12x1,25	50	10767	SGA-M12x1,25	
	63			63			
	80	9263	SGS-M16x1,5	80	10768	SGA-M16x1,5	
	100	9264	SGS-M20x1,5	100	10769	SGA-M20x1,5	
125	10774	SGS-M27x2	125	10770	SGA-M27x2		
Gabelkopf SG				Flexo-Kupplung FK			
	12	3110	SG-M6		12	2061	FK-M6
	16	3111	SG-M8		16	2062	FK-M8
	20	6144	SG-M10x1,25		20	6140	FK-M10x1,25
	25						
	32						
	40				40		
	50	6145	SG-M12x1,25		50	6141	FK-M12x1,25
	63				63		
	80	6146	SG-M16x1,5		80	6142	FK-M16x1,5
	100	6147	SG-M20x1,5		100	6143	FK-M20x1,5
125	14987	SG-M27x2-B	125	10485	FK-M27x2		
Kupplungsstück KSG				Kupplungsstück KSZ			
	12	–	–		12	36123	KSZ-M6
	16	–	–		16	36124	KSZ-M8
	20	32963	KSG-M10x1,25		20	36125	KSZ-M10x1,25
	25						
	32						
	40				40		
	50	32964	KSG-M12x1,25		50	36126	KSZ-M12x1,25
	63				63		
	80	32965	KSG-M16x1,5		80	36127	KSZ-M16x1,5
	100	32966	KSG-M20x1,5		100	36128	KSZ-M20x1,5
125	32967	KSG-M27x2	125	–	–		
Adapter AD							
	12	157328	AD-M6-M5				
		157329	AD-M6-1/8				
		157330	AD-M6-1/4				
	16	157331	AD-M8-1/8				
		157332	AD-M8-1/4				
		157333	AD-M10x1,25-1/8				
	20	157334	AD-M10x1,25-1/4				
	25						
	32						
	40						
	50	160256	AD-M12x1,25-1/4				
	63	160257	AD-M12x1,25-3/8				

Kompaktzylinder ADVU/AEVU

Zubehör

FESTO



Bestellangaben – Kolbenstangenaufsätze korrosions- und säurebeständig				Datenblätter → Internet: kolbenstangenaufsatz							
Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ				
Gelenkkopf CRSGS				Gabelkopf CRSG							
	12	195580	CRSGS-M6		12	13567	CRSG-M6				
	16	195581	CRSGS-M8		16	13568	CRSG-M8				
	20	195582	CRSGS-M10x1,25		20	13569	CRSG-M10x1,25				
	25										
	32										
	40										
	50	195583	CRSGS-M12x1,25		50	13570	CRSG-M12x1,25				
	63										
	80	195584	CRSGS-M16x1,5		80	13571	CRSG-M16x1,5				
	100	195585	CRSGS-M20x1,5		100	13572	CRSG-M20x1,5				
125	195586	CRSGS-M27x2	125	185361	CRSG-M27x2						
Flexo-Kupplung CRFK											
	20	2305778	CRFK-M10x1,25								
	25										
	32										
	40										
	50	2305779	CRFK-M12x1,25								
	63										
	80	2490673	CRFK-M16x1,5								
	100	2545677	CRFK-M20x1,5								




Bestellangaben – Drossel-Rückschlagventile				Datenblätter → Internet: grl				
	Anschluss		Werkstoff	Teile-Nr.	Typ			
	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø						
für Abluft								
	M5	3	Metall-Ausführung	193137	GRLA-M5-QS-3-D			
		4		193138	GRLA-M5-QS-4-D			
		6		193139	GRLA-M5-QS-6-D			
	G1/8	3		193142	GRLA-1/8-QS-3-D			
		4		193143	GRLA-1/8-QS-4-D			
		6		193144	GRLA-1/8-QS-6-D			
		8		193145	GRLA-1/8-QS-8-D			
	G1/4	6		193146	GRLA-1/4-QS-6-D			
		8		193147	GRLA-1/4-QS-8-D			
		10		193148	GRLA-1/4-QS-10-D			
	für Zuluft							
	M5	3	Metall-Ausführung	193153	GRLZ-M5-QS-3-D			
		4		193154	GRLZ-M5-QS-4-D			
		6		193155	GRLZ-M5-QS-6-D			
	G1/8	3		193156	GRLZ-1/8-QS-3-D			
		4		193157	GRLZ-1/8-QS-4-D			
		6		193158	GRLZ-1/8-QS-6-D			
		8		193159	GRLZ-1/8-QS-8-D			

Kompaktzylinder ADVU/AEVU

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv						Datenblätter → Internet: smt
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
			Stecker M12x1, 3-polig	0,3	574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
		NPN	Kabel, 3-adrig	2,5	574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Öffner						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	7,5	574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetisch Reed						Datenblätter → Internet: sme	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
Schließer							
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behafet	Kabel, 3-adrig	2,5	543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE	
				5,0	543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE	
			Kabel, 2-adrig	2,5	543872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE	
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	543861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D	
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behafet	Kabel, 3-adrig	2,5	150855	SME-8-K-LED-24	
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	150857	SME-8-S-LED-24	
Öffner							
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behafet	Kabel, 3-adrig	7,5	160251	SME-8-O-K-LED-24	

Bestellangaben – Verbindungsleitungen					Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3	
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3	
	Dose gerade, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3	
			5	541364	NEBU-M12G5-K-5-LE3	
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3	
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3	
	Dose gewinkelt, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541367	NEBU-M12W5-K-2.5-LE3	
			5	541370	NEBU-M12W5-K-5-LE3	

Bestellangaben – Nutabdeckung für T-Nut					Teile-Nr.	Typ
	Montage	Länge				
	einsetzbar	2x 0,5 m			151680	ABP-5-S