

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

FESTO



Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

Merkmale

FESTO

Auf einen Blick

Die Führungseinheiten FEN und FENG werden zur Verdrehsicherung von Normzylindern bei hohen Momenten eingesetzt.



Sie bieten hohe Führungsgenauigkeit bei Werkstückhandhabung und anderen Einsatzgebieten.

Zur Auswahl stehen zwei Führungsvarianten:

- Gleitführung
- Kugelumlauführung

-  - Hinweis
Führungszylinder DFP mit integrierter Führung
→ Internet: dfp


Kombinationsmöglichkeiten Antrieb/Führungseinheit

Antrieb/ Führungseinheit	DNC	DSBC	DSBG	DNG	DSN	DSNU
	—	—	—	—	■	■
	■	■	■	■	—	—
→ Seite/Internet	dnc	dsbc	dsbg	dng	dsn	dsnu

Positionserkennung

bei Normzylinder DNC:
Im eingebauten Zustand ist für die Abfrage der vorderen Endlage ein Befestigungsbausatz erforderlich. Die hintere Endlage ist über die Sensornut direkt abfragbar.

bei Normzylinder DSNU:
Bei diesen Normzylindern wird zur Abfrage der Endlagen unbedingt ein Befestigungsbausatz benötigt.



Befestigungsbausätze			
Antrieb	Kolben-Ø	Teile-Nr.	Typ
DNG-...-A	32 ... 50	36162	SMB-2-B
	63 ... 100	36163	SMB-3-B
DSNU-...-A	8	175091	SMBR-8-8
	10	175092	SMBR-8-10
	12	175093	SMBR-8-12
	16	175094	SMBR-8-16
	20	175095	SMBR-8-20
	25	175096	SMBR-8-25
DNC-...-A	32, 40	175705	SMB-8-FENG-32/40
	50, 63	175706	SMB-8-FENG-50/63
	80, 100	175707	SMB-8-FENG-80/100

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

FESTO

Datenblatt

FEN nach ISO 6432

-  Durchmesser
8 ... 25 mm

-  Hublänge
1 ... 250 mm

-  www.festo.com


-  Reparaturservice



FENG nach ISO 15552

-  Durchmesser
32 ... 100 mm

-  Hublänge
10 ... 500 mm



Allgemeine Technische Daten


Typ	FEN...				FENG...					
Kolben-Ø	8/10	12/16	20	25	32	40	50	63	80	100
Hub [mm]	1 ... 100	1 ... 200	1 ... 250		1 ... 500					
Führung	Gleitführung, Kugelumlaufführung									
Befestigungsart	mit Innengewinde									
Einbaulage	beliebig									
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... +80 °C									

Gewichte [g]

Typ	FEN...				FENG...					
Kolben-Ø	8/10	12/16	20	25	32	40	50	63	80	100
Mit Gleitführung										
Grundgewicht bei 0 mm Hub	332	490	873	866	1 570	2 480	4 190	5 540	10 720	13 420
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	10	13	13	13	17	31	47	48	70	70
Mit Kugelumlaufführung										
Grundgewicht bei 0 mm Hub	300	429	828	813	1 530	2 370	4 030	5 410	10 430	12 990
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	11	14	14	14	18	32	50	49	80	80

Werkstoffe

Funktionsschnitt




Führungseinheit	FEN	FENG mit Gleitführung	FENG mit Kugelumlaufführung
1 Jochplatte 32 ... 63 80, 100	Aluminium Stahl	Aluminium Stahl	Aluminium Stahl
2 Kupplung	Stahl	Stahl	Stahl
3 Führung	Aluminium	Aluminium	Aluminium
4 Lager	Sinterbronze	Sinterbronze	Stahl
5 Führungsstangen	Stahl	Stahl	Stahl
- Werkstoff-Hinweis	-	-	Kupfer-, PTFE- und silikonfrei
RoHS konform			

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

Datenblatt

FESTO


Max. Nutzlast F in Abhängigkeit von der Auskrägung A




A = Auskrägung
X = Abstand für Nutzlastschwerpunkt
S = Nutzlastschwerpunkt

FEN-8 ... 25

mit Gleitführung




mit Kugelumlauführung




FENG-32 ... 100

mit Gleitführung




mit Kugelumlauführung




Datenblatt

Download CAD-Daten → www.festo.com

FEN-8/10



FEN-12/16



+ = zuzüglich Hublänge

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

FEN-20/25



- 1 Zylinder DSN, DSNU
- 2 Ausgleichkupplung für Radial- und Axialausgleich

+ = zuzüglich Hublänge

- Hinweis
Maße in Klammern gelten für die Baugröße FEN-25.

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

FENG-32 ... 100



- 1) Zylinder DNCB, DNC, DNG
2) Ausgleichskupplung für Radial- und Axialausgleich
3) Zusätzliche Befestigungsbohrungen können entlang dieser Achse kundenseitig gefertigt werden.
- + = zuzüglich Hublänge

Ø	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D6 ¹⁾	H1	H2	H3	H4	KK
[mm]	-0,3		±0,2		Ø		Ø	Ø	Ø			±0,2	±0,2	
32	50	45	74	50,5 ±0,3	44	M6	11	6,6	12	97 -0,4	90	61	78	M10x1,25
40	58	54	87	58,5 ±0,3	44	M6	11	6,6	16	115 -0,4	110	69	84	M12x1,25
50	70	63	104	70,5 ±0,3	60	M8	15	9	20	137 -0,5	130	85	100	M16x1,5
63	85	80	119	85,5 ±0,3	60	M8	15	9	20	152 -0,5	145	100	105	M16x1,5
80	105	100	148	106 ±0,6	78	M10	18	11	25	189 -0,5	180	130	130	M20x1,5
100	130	120	172	131 ±0,6	78	M10	18	11	25	213 -0,5	200	150	150	M20x1,5

Ø	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	⌀
[mm]										±0,2	±0,2	±0,2			
32	155	67 +5	94	125	24	76	20	12	4,3	32,5	70,3	78	6,5	12	15
40	170	75 +5	105	140	28	81	22	12	11	38	84	—	6,5	14	15
50	188	89 +10	106	150	34	79	25	15	18,8	46,5	81,8	100	9	16	19
63	220	89 +10	121	182	34	111	25	15	15,3	56,5	105	—	9	16	19
80	258	111 +10	128	215	40	128	32	20	21	72	—	—	11	20	27
100	263	116 +10	138	220	40	128	32	20	24,5	89	—	—	11	20	27

1) FENG-... : Toleranzklasse f8
FENG-...-KF: Toleranzklasse h6

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

FESTO

Datenblatt

Bestellangaben FEN-... für variable Hübe für Normzylinder DSN/DSNU				
Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	mit Gleitführung Teile-Nr. Typ		mit Kugelumlauführung Teile-Nr. Typ
8/10	1 ... 100	35196	FEN-8/10-...	35197 FEN-8/10-...-KF
12/16	1 ... 200	19168	FEN-12/16-...	33481 FEN-12/16-...-KF
20	2 ... 250	19169	FEN-20-...	33482 FEN-20-...-KF
25	2 ... 250	19170	FEN-25-...	33483 FEN-25-...-KF

Bestellangaben FENG-... für variable Hübe für Normzylinder DNC/DSBC/DSBG/DNG				
Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	mit Gleitführung Teile-Nr. Typ		mit Kugelumlauführung Teile-Nr. Typ
32	10 ... 500	34481	FENG-32-...	34487 FENG-32-...-KF
40		34482	FENG-40-...	34488 FENG-40-...-KF
50		34483	FENG-50-...	34489 FENG-50-...-KF
63		34484	FENG-63-...	34490 FENG-63-...-KF
80		34485	FENG-80-...	34491 FENG-80-...-KF
100		34486	FENG-100-...	34492 FENG-100-...-KF

Bestellangaben FENG-...-KF mit Kugelumlauführung für feste Hübe für Normzylinder DNC/DSBC/DSBG/DNG						
Kolben-Ø [mm]	Teile-Nr. Typ		Teile-Nr. Typ		Teile-Nr. Typ	
Hub	50 mm		100 mm		160 mm	
32	34493	FENG-32-50-KF	34494	FENG-32-100-KF	34495	FENG-32-160-KF
40	34499	FENG-40-50-KF	34500	FENG-40-100-KF	34501	FENG-40-160-KF
50	34506	FENG-50-50-KF	34507	FENG-50-100-KF	34508	FENG-50-160-KF
63	34513	FENG-63-50-KF	34514	FENG-63-100-KF	34515	FENG-63-160-KF
80	34521	FENG-80-50-KF	34522	FENG-80-100-KF	34523	FENG-80-160-KF
100	34529	FENG-100-50-KF	34530	FENG-100-100-KF	34531	FENG-100-160-KF
Hub	250 mm		320 mm		400 mm	
32	150289	FENG-32-250-KF	34497	FENG-32-320-KF	150290	FENG-32-400-KF
40	34503	FENG-40-250-KF	34504	FENG-40-320-KF	150291	FENG-40-400-KF
50	34510	FENG-50-250-KF	34511	FENG-50-320-KF	150292	FENG-50-400-KF
63	34517	FENG-63-250-KF	34518	FENG-63-320-KF	34519	FENG-63-400-KF
80	34525	FENG-80-250-KF	34526	FENG-80-320-KF	34527	FENG-80-400-KF
100	34533	FENG-100-250-KF	34534	FENG-100-320-KF	34535	FENG-100-400-KF
					34536	FENG-100-500-KF