




- Abgestimmt auf das Zylinder-Programm von Festo
- Vielseitig kombinierbar
- Robust und funktionell
- Edelstahl-Varianten

Kolbenstangenaufsätze

Peripherieübersicht


FESTO





Befestigungselemente und Zubehör		Kurzbeschreibung
1	Gelenkkopf SGS	Die Gelenkköpfe sind durch die Werkstoffpaarung Stahl/PTFE-Bronzegewebe im Schwenklager wartungsfrei. Entsprechen ISO 12240-4 Maßreihe K.
	Gelenkkopf CRSGS	Korrosions- und säurebeständige Ausführung. Entsprechen ISO 12240-4 Maßreihe K.
2	Gabelkopf SGA	Die Gabelköpfe dienen in Verbindung mit dem Gelenkkopf SGS zur sphärischen Befestigung von Zylindern.
3	Gabelkopf SG	Die Gabelköpfe werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu. Entsprechen ISO 8140 bzw. DIN 71752.
	Gabelkopf CRSG	Korrosions- und säurebeständige Ausführung. Entsprechen ISO 8140 bzw. DIN 71752.
4	Flexo-Kupplung FK	Die Kupplungen dienen der Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Sie erlauben einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).
5	Flexo-Kupplung CRFK	Korrosions- und säurebeständige Ausführung.
6	Kupplungsstück KSG	Die Kupplungsstücke verbinden das Kolbenstangenende von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Sie gleichen Radialabweichungen bis ± 1 mm aus.
	Kupplungsstück KSZ	Für Zylinder mit verdrehgesicherter Kolbenstange. Mit diesem Kupplungsstücken kann ein Zylinder, zum Ausgleich von Radialabweichungen mit dem zu bewegenden Bauteil, lagestabil verbunden werden.
7	Sechskantmutter MSK	Basierend auf bzw. entsprechen ISO 8675.
8	Adapter AD	Speziell für durchgehende hohle Kolbenstangen, z. B. zum Anschluss von Vakuumsaugern.

Kolbenstangenaufsätze

Lieferübersicht

Kolbenstangenaufsätze						
Kolbenstangengewinde		Gelenkkopf		Gabelkopf		
außen	innen	SGS-...	CRSGS-...	SGA-... ¹⁾	SG-...	CRSG-...
						
M4		■	–	–	■	–
M6		■	■	–	■	■
M8		■	■	–	■	■
M10		■	–	–	■	–
M10x1,25		■	■	■	■	■
M12		■	–	■	■	–
M12x1,25		■	■	■	■	■
M16		■	–	■	■	–
M16x1,5		■	■	■	■	■
M20x1,5		■	■	■	■	■
M27x2		■	■	■	■	■
M36x2		■	–	–	■	–
M42x2		■	–	–	■	–
M48x2		■	–	–	■	–
→ Seite/Internet		4	5	6	7	8

1) Nur in Verbindung mit Gelenkkopf SGS an der Kolbenstange zu befestigen

Kolbenstangenaufsätze							
Kolbenstangengewinde		Flexo-Kupplung		Kupplungsstück		Sechskantmutter	Adapter
außen	innen	FK-...	CRFK-...	KSG-...	KSZ-...	MSK-...	AD-...
							
M4		■	–	–	–	–	–
M6		■	–	–	■	–	■
M8		■	–	–	■	–	■
M10		■	–	–	–	–	–
M10x1,25		■	■	■	■	■	■
M12		■	–	–	–	–	–
M12x1,25		■	■	■	■	■	■
M16		■	–	–	–	–	–
M16x1,5		■	■	■	■	■	–
M20x1,5		■	■	■	■	–	–
M27x2		■	–	■	–	–	–
M36x2		■	–	–	–	–	–
M42x2		–	–	–	–	–	–
M48x2		–	–	–	–	–	–
	M4	■	–	–	–	–	–
	M5	■	–	–	–	–	–
	M6	■	–	–	–	–	–
	M8	■	–	–	–	–	–
	M10	■	–	–	–	–	–
	M12	■	–	–	–	–	–
→ Seite/Internet		9	10	11	12	13	14

Gelenkköpfe SGS

Datenblatt

FESTO

Gelenkkopf SGS


Lieferumfang:

1 Gelenkkopf, 1 Sechskant-
mutter DIN 439

Werkstoff:

Stahl, verzinkt

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben								
KK	AV	B1	CE	CN Ø H7	D1 Ø	EF ±0,5	EN	EU
M4	10 -2	2,2	27	5	11	9	8	6
M6	12 -2	3,2	30	6	13	10	9	6,8
M8	16 -2	4	36	8	16	12	12	9
M10	20 -2	5	43	10	19	14	14	10,5
M10x1,25								
M12	22 -2	6	50	12	22	16	16	12
M12x1,25								
M16	28 -2	8	64	16	27	21	21	15
M16x1,5								
M20x1,5	33 -2	10	77	20	34	25	25	18
M27x2	51 -2	13,5	110	30	50	35	37	25
M36x2	56 +2	18	125	35	58	40	43	28
M42x2	60 +2	21	142	40	65	45	49	33
M48x2	65 +2	24	160	50	75	58	60	45

KK	Z [°]	≈C1	≈C2	ISO 12240-4 Maßreihe K	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
M4	13	7	9	—	2	21	9253	SGS-M4
M6	13	10	11	■	2	29	9254	SGS-M6
M8	13	13	14	■	2	53	9255	SGS-M8
M10	13	17	17	■	2	88	9256	SGS-M10
M10x1,25				—	2	87	9261	SGS-M10x1,25
M12	13	19	19	■	2	131	9257	SGS-M12
M12x1,25				—	2	129	9262	SGS-M12x1,25
M16	15	24	22	■	2	263	9258	SGS-M16
M16x1,5				—	2	259	9263	SGS-M16x1,5
M20x1,5	15	30	30	■	2	464	9264	SGS-M20x1,5
M27x2	15	41	41	—	2	1 333	10774	SGS-M27x2
M36x2	15	55	50	■	2	2 084	10775	SGS-M36x2
M42x2	15	65	55	■	2	3 132	10776	SGS-M42x2
M48x2	12	75	65	■	2	5 498	10777	SGS-M48x2

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Gelenkköpfe CRSGS, Edelstahl

FESTO

Datenblatt

Gelenkkopf CRSGS


Lieferumfang:

1 Gelenkkopf, 1 Sechskant-
mutter DIN 439

Werkstoff:

Stahl, hochlegiert

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben								
KK	AV	B1	CE	CN Ø H7	D1 Ø	EF ±0,5	EN	EU
	-2							
M6	12	3,2	30	6	13	10	9	6,8
M8	16	4	36	8	16	12	12	9
M10x1,25	20	5	43	10	19	14	14	10,5
M12x1,25	22	6	50	12	22	16	16	12
M16x1,5	28	8	64	16	27	21	21	15
M20x1,5	33	10	77	20	34	25	25	18
M27x2	51	13,5	110	30	50	35	37	25

KK	Z	≅1	≅2	ISO 12240-4 Maßreihe K	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
	[°]							
M6	13	10	11	■	4	29	195580	CRSGS-M6
M8	13	13	14	■	4	53	195581	CRSGS-M8
M10x1,25	13	17	17	—	4	87	195582	CRSGS-M10x1,25
M12x1,25	13	19	19	—	4	129	195583	CRSGS-M12x1,25
M16x1,5	15	24	22	—	4	259	195584	CRSGS-M16x1,5
M20x1,5	15	30	30	■	4	464	195585	CRSGS-M20x1,5
M27x2	15	41	41	—	4	1 333	195586	CRSGS-M27x2

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit besonders starker Korrosionsbeanspruchung. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind gegebenenfalls durch Sonderprüfungen mit den Medien abzusichern

Gabelköpfe SGA

Datenblatt

FESTO


Gabelkopf SGA

Lieferumfang:


1 Gabelkopf, 1 Achsbolzen,
1 Sicherung

Werkstoff:

Stahl, verzinkt
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform



Der Gabelkopf SGA 1 dient in Verbindung mit dem Gelenkkopf SGS 2 (→ 4) zur sphärischen Befestigung von Zylindern.



Abmessungen und Bestellangaben								
KK	B1	B2	B3	CE	CK Ø F7/h9	CM B12	CV	D1 Ø
M10x1,25	3,3	28	20	78	10	14	12	18
M12	4,3	30	25	92	12	16	16	19
M12x1,25								
M16	4,3	40	35	108	16	21	21	24
M16x1,5								
M20x1,5	4,3	50	40	131	20	25	25	30
M27x2	6,3	67	60	168	30	37	32	38
M36x2	6,3	78	70	211	35	43	39	48

KK	L2	L3	L4	LE	T1	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
M10x1,25	53	50	11	20	3	1	135	32954	SGA-M10x1,25
M12	58	55	12	26	3	1	210	6523	SGA-M12
M12x1,25						1	210	10767	SGA-M12x1,25
M16	65	62	14	31	3	1	500	6524	SGA-M16
M16x1,5						1	500	10768	SGA-M16x1,5
M20x1,5	73	69	16	43	3	1	1 090	10769	SGA-M20x1,5
M27x2	98	92	24	54	5	1	2 120	10770	SGA-M27x2
M36x2	121	115	26,5	72	5	1	3 825	10771	SGA-M36x2

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.

Gabelköpfe SG

Datenblatt

FESTO

Gabelkopf SG

Lieferumfang:



1 Gabelkopf, 1 Federklappbolzen,
ISO 8140, DIN 71752, 1 Sechskantmutter (M4: DIN 934,
M6 ... M48: DIN 439)

Werkstoff:

Stahl, verzinkt

Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben								
KK	B1	B2	B3	CE	CK Ø	CM	CV	D1 Ø
M4	3,2	11,1	8	16±0,3	4h11	4B13	5	8
M6	3,2	16,2	12	24±0,3	6h11	6B13	7	10
M8	4	21,6	16	32±0,4	8h11	8B13	10	14
M10	5	26	20	40±0,4	10h11	10B13	12	18
M10x1,25								
M12	6	31,1	24	48±0,4	12h11	12+0,7/+0,15	14	20
M12x1,25								
M16	8	39,5	32	64±0,4	16h11	16+0,7/+0,15	19	26
M16x1,5								
M20x1,5	10	55	40	80±0,4	20e8	20+0,7/+0,15	25	34
M27x2	13,5	73	55	110±0,4	30e8	30+0,7/+0,15	38	48
M36x2	18	93	70	144±0,4	35e8	35+0,7/+0,15	44	60
M42x2	21	111	85	168±0,4	40e8	40+0,7/+0,15	64	70
M48x2	24	121,5	90	192±0,4	50e8	50+0,7/+0,15	73	80

KK	LE ±0,5	≈G1	ISO 8140	DIN 71752	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
M4	8	7	–	■	1	10	6532	SG-M4
M6	12	10	■	■	1	25	3110	SG-M6
M8	16	13	■	■	1	55	3111	SG-M8
M10	20	17	–	■	1	105	2674	SG-M10
M10x1,25		17	■	■	1	105	6144	SG-M10x1,25
M12	24	19	–	■	1	165	2675	SG-M12
M12x1,25		19	■	■	1	165	6145	SG-M12x1,25
M16	32	24	–	■	1	385	2676	SG-M16
M16x1,5			■	■	1	385	6146	SG-M16x1,5
M20x1,5	40	30	■	–	1	785	6147	SG-M20x1,5
M27x2	54	41	■	–	1	2 145	14987	SG-M27x2-B
M36x2	72	55	■	–	1	4 220	9581	SG-M36x2
M42x2	84	65	■	–	1	7 520	9582	SG-M42x2
M48x2	96	75	■	–	1	10 030	9583	SG-M48x2

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.

Gabelköpfe CRSG, Edelstahl

Datenblatt

FESTO


Gabelkopf CRSG

Lieferumfang:

1 Gabelkopf, 1 Achsbolzen,
1 Sechskantmutter DIN 439

Werkstoff:

Stahl, hochlegiert
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben								
KK	B1	B2	B3	CE	CK Ø H9/e8	CM	CV	D1 Ø ±0,3
			h11					
M6	3,2	19	12	24±0,3	6	6B13	7	10
M8	4	24	16	32±0,4	8	8B13	10	14
M10x1,25	5	27	20	40±0,4	10	10B13	12	18
M12x1,25	6	33	24	48±0,4	12	12+0,7/+0,15	14	20
M16x1,5	8	43	32	64±0,4	16	16+0,7/+0,15	19	26
M20x1,5	10	53	40	80±0,4	20	20+0,7/+0,15	25	34
M27x2	13,5	70	55	110±0,4	30	30+0,7/+0,15	38	48

KK	LE ±0,5	≈G1	ISO 8140	DIN 71752	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
M6	12	10	■	■	4	25	13567	CRSG-M6
M8	16	13	■	■	4	55	13568	CRSG-M8
M10x1,25	20	17	■	■	4	110	13569	CRSG-M10x1,25
M12x1,25	24	19	■	■	4	180	13570	CRSG-M12x1,25
M16x1,5	32	24	■	■	4	395	13571	CRSG-M16x1,5
M20x1,5	40	30	■	—	4	800	13572	CRSG-M20x1,5
M27x2	54	41	■	—	4	1 900	185361	CRSG-M27x2

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit besonders starker Korrosionsbeanspruchung. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind gegebenenfalls durch Sonderprüfungen mit den Medien abzusichern

Datenblatt

Flexo-Kupplung FK

Lieferumfang:


1 Flexo-Kupplung, 1 Sechskant-
mutter DIN 439

Werkstoff:

Stahl, verzinkt

Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben														
KK	B1	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	L1	L2	L3	L4	L5	L6	P	W1 [°]	⊘1	⊘2
M4	2,2	–	–	3,8	33	24	4,5	16,5	12,5	16	1	4	11	11
M5	2,7	8,5	14,5	5,8	38,5	25	4,4	17,5	11,5	15,7	1	4	7	13
M6	3,2	8,5	14,5	5,8	37	25	4,4	17,5	11,5	15,7	1	4	7	13
M8	4	12,5	19	7,8	49	34	6	23,5	14	20,5	1	4	10	17
M10	5	21,4	32	13,8	67,5	49,5	9	34	23	31	1	4	19	30
M10x1,25					69,5						1	4		
M12	6	21,4	32	13,8	70,5	49,5	9	34	23	31	1	4	19	30
M12x1,25					74,5	50,5	10		24	32	1	4		
M16	8	33,8	45	22	97	71	10	53	32	44,5	1	4	30	41
M16x1,5					103						1	4		
M20x1,5	10	33,8	45	22	120	80	19	53	41	53,5	1	4	30	41
M27x2	13,5	62	62	28	157	103	12,2	79	42	62,5	1	4	55	55
M36x2	18	80	80	38	251	179	22	136	78	110	1	4	75	75

KK	≈3	≈4	Max. zul. Zug- und Druckbelastung [N]	Axialspiel [mm]	Radialabweichung [mm]	KBK ¹⁾	Ge- wicht [g]	Teile-Nr.	Typ
M4	3,2	7	750	0,04 ... 0,2	±0,5	2	15	6528	FK-M4
M5	5	8	1 200	0,04 ... 0,2	±0,5	2	20	30984	FK-M5
M6	5	10	1 200	0,04 ... 0,2	±0,5	2	23	2061	FK-M6
M8	7	13	2 500	0,04 ... 0,2	±0,5	2	50	2062	FK-M8
M10	12	17	5 000	0,05 ... 0,25	±0,7	2	210	2063	FK-M10
M10x1,25			5 000	0,05 ... 0,25	±0,7	2	210	6140	FK-M10x1,25
M12	12	19	5 000	0,05 ... 0,25	±0,7	2	210	2064	FK-M12
M12x1,25			5 000	0,05 ... 0,25	±0,7	2	215	6141	FK-M12x1,25
M16	19	24	10 000	0,05 ... 0,25	±1	2	670	2065	FK-M16
M16x1,5			10 000	0,05 ... 0,25	±1	2	650	6142	FK-M16x1,5
M20x1,5	19	30	10 000	0,05 ... 0,25	±1	2	720	6143	FK-M20x1,5
M27x2	24	41	30 000	0,05 ... 0,25	±1	2	2 100	10485	FK-M27x2
M36x2	32	55	40 000	0,05 ... 0,25	±1	2	5 800	10746	FK-M36x2

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Flexo-Kupplungen CRFK, Edelstahl

Datenblatt

FESTO

Flexo-Kupplung CRFK

Lieferumfang:

1 Flexo-Kupplung


Werkstoff:

Hochlegierter Stahl, rostfrei

Elastomer

Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben											
KK	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	L1	L2	L3	L4	P	W1 [°]	≈C1	≈C2
M10x1,25	19	33	11,5	94	66	27	22	1	5	10	16
M12x1,25	19	33	11,5	96	66	27	24	1	5	10	16
M16x1,5	27	47	16	129	89	32	32	1	5	14	22
M20x1,5	35	57	21	165	114	40	40	1	5	18	30

KK	Max. zul. Zug- und Druckbelastung [N]	Axialspiel [mm]	Radialabweichung [mm]	Umgebungstemperatur [°C]
M10x1,25	2 100	0,01 ... 0,03	±1	-20 ... +100
M12x1,25	2 100	0,01 ... 0,03	±1	-20 ... +100
M16x1,5	5 600	0,01 ... 0,03	±1	-20 ... +100
M20x1,5	14 700	0,01 ... 0,03	±1	-20 ... +100

KK	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
M10x1,25	4	219	2305778	CRFK-M10x1,25
M12x1,25	4	219	2305779	CRFK-M12x1,25
M16x1,5	4	646	2490673	CRFK-M16x1,5
M20x1,5	4	1 246	2545677	CRFK-M20x1,5

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit besonders starker Korrosionsbeanspruchung. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind gegebenenfalls durch Sonderprüfungen mit den Medien abzusichern.

Kupplungsstücke KSG

Datenblatt

FESTO

Kupplungsstück KSG

Das Kupplungsstück verbindet das Kolbenstangengewinde von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Es gleicht Radialabweichungen bis zu 1 mm aus.

Lieferumfang:


1 Flanschplatte, 1 Gewindestück

Werkstoff:

Stahl, verzinkt

Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben										
KK	B1	B2	B3	B4	B5 Max. Radialspiel	D1 Ø H11	D2 Ø -0,2	D3 Ø H13	D4 Ø H13	H1
M10x1,25	60	37	36	23	1	20	32	6,6	11	24
M12x1,25	60	56	42	38		25	42	9	15	30
M16x1,5	80	80	58	58		30	52	11	18	32
M20x1,5	90	90	65	65		40	62	14	20	35
M27x2	90	90	65	65		40	62	14	20	35

KK	H2	T1 Min. Axialspiel	T2	⌀C1	Max. Anziehdreh- moment ¹⁾ [Nm]	KBK ²⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
M10x1,25	15	0,5	6,8	17	9,9	1	230	32963	KSG-M10x1,25
M12x1,25	20		9	19	24	1	450	32964	KSG-M12x1,25
M16x1,5	20		11	24	47	1	885	32965	KSG-M16x1,5
M20x1,5	20		13	36	82	1	1 140	32966	KSG-M20x1,5
M27x2	20		13	36	82	1	1 080	32967	KSG-M27x2

1) Für Befestigungsschrauben mit Regelgewinde/Festigkeitsklasse 8.8.

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.

Kupplungsstücke KSZ

Datenblatt

FESTO

Kupplungsstück KSZ

für verdrehgesicherte Kolbenstangen mit Außengewinde

Mit dem Kupplungsstück kann ein verdrehgesicherter Zylinder mit einem Bauteil lagestabil verbunden werden, ohne dabei den Zylinder oder das Bauteil zu drehen.

Lieferumfang:


1 Flanschplatte, 1 Gewindestück

Werkstoff:

Stahl, verzinkt

Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben												
KK	B1	B2	B3	B4	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø H13	D4 Ø	H1	H2	T1 min.	T2
M6	30	25	20	15	12-0,1	18	5,5	8	16	8	0,1	2
M8	35	30	25	20	14-0,1	20	5,5	–	22	8	0,1	–
M10x1,25	40	35	30	25	17-0,2	26	5,5	–	20	10	0,1	–
M12x1,25	50	40	40	30	17-0,2	26	5,5	–	22	12	0,1	–
M16x1,5	60	45	48	33	22-0,2	34	6,6	–	25	12	0,1	–
M20x1,5	72	50	57	35	30-0,2	44	9	–	32	15	0,1	–

KK	⌀	Max. Anziehdrehmoment ¹⁾ [Nm]	Max. Anziehdrehmoment ²⁾ [Nm]	Max. Anziehdrehmoment ³⁾ [Nm]	KBK ⁴⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
M6	10	5,9	6,9	2,1	1	45	36123	KSZ-M6
M8	13	5,9	16	5	1	70	36124	KSZ-M8
M10x1,25	15	5,9	34	12	1	110	36125	KSZ-M10x1,25
M12x1,25	15	5,9	61	22	1	180	36126	KSZ-M12x1,25
M16x1,5	19	9,9	148	57	1	250	36127	KSZ-M16x1,5
M20x1,5	27	24	296	120	1	420	36128	KSZ-M20x1,5


1) Für Befestigungsschrauben mit Regelgewinde/Festigkeitsklasse 8.8.

2) Für Kontermutter auf der Kolbenstange

3) Übertragbares Drehmoment der Kupplung bei Reibzahl = μ 0,1 und 10-facher Sicherheit bei max. zul. Anziehdrehmoment

4) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.



Hinweis

Das Drehmoment am Kupplungsstück darf das zulässige Drehmoment des Zylinders nicht überschreiten. Die Befestigungsschrauben sind dabei gleichmäßig anzuziehen.

Sechskantmuttern MSK



Datenblatt

FESTO

Sechskantmutter MSK

Werkstoff:

Stahl, verzinkt



Abmessungen und Bestellangaben									
D1	B1	⌀1	entspricht ISO 8675	basierend auf ISO 8675	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ²⁾
M10x1,25	5	17	–	■	2	7	189005	MSK-M10x1,25	10
M12x1,25	6	19	–	■	2	9	189006	MSK-M12x1,25	10
M16x1,5	8	24	■	–	2	18	189007	MSK-M16x1,5	10

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

2) Packungseinheit in Stück


Adapter AD

Datenblatt

FESTO

Adapter AD

Werkstoff:
Aluminium, eloxiert



Abmessungen und Bestellangaben							
K1	D3	D4 Ø	L11	≈C1	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
M6	M5	2,3	27	10	6	157328	AD-M6-M5
M6	G1/8	2,3	27	13	9	157329	AD-M6-1/8
M6	G1/4	2,3	30	17	17	157330	AD-M6-1/4
M8	G1/8	3,2	29	13	8	157331	AD-M8-1/8
M8	G1/4	3,2	32	17	16	157332	AD-M8-1/4
M10x1,25	G1/8	4	31	13	10	157333	AD-M10x1,25-1/8
M10x1,25	G1/4	4	34	17	16	157334	AD-M10x1,25-1/4
M12x1,25	G1/4	6	34	17	28	160256	AD-M12x1,25-1/4
M12x1,25	G3/8	6	37	22	14	160257	AD-M12x1,25-3/8