


螺桿式電缸

ELGA-BS-KF-80- -

訂貨編號: 8024919

FESTO



資料表

特性	值
工作行程	50 mm...1940 mm
尺寸	80
螺桿直徑	15 mm
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	直線型電缸 具滾珠螺桿
馬達類型	步進馬達 伺服馬達
螺桿類型	滾珠螺桿
測量系統的功能原理	增量
最大加速度	15 m/s ²
最大轉速	3000 1/min
最大速度	0.5 m/s...1 m/s
重複精度	±0.02 mm
持續通電率	100%
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
區域 Iy 的第二力矩	310000 mm ⁴
區域 Iz 的第二力矩	977000 mm ⁴
vmax 時的空轉扭矩	0.55 Nm...0.6 Nm
vmin 時的空轉扭矩	0.3 Nm...0.35 Nm
最大力 Fy	2500 N
最大力 Fz	3050 N
總軸最大力 Fy	2500 N
總軸最大力 Fz	3050 N
100 km 理論壽命值的 Fy (僅供參考)	9200 N
100 km 理論壽命值時的 Fz (僅供參考)	11224 N
最大力矩 Mx	36 Nm
最大力矩 My	228 Nm
最大力矩 Mz	228 Nm

特性	值
總軸最大扭矩 Mx	36 Nm
總軸最大扭矩 My	228 Nm
總軸最大扭矩 Mz	228 Nm
100 km 理論壽命值時的 Mx（僅供參考）	132 Nm
100 km 理論壽命值時的 My（僅供參考）	839 Nm
100 km 理論壽命值時的 Mz（僅供參考）	839 Nm
滑塊表面和導軌中心之間的距離	60 mm
驅動軸的最大徑向力	250 N
最大進給力 Fx	1600 N
轉動慣量 It	67300 mm ⁴
每公尺行程的慣性動量 JH	0.346 kgcm ²
進給常數	10 mm/r...20 mm/r
參考使用壽命	5000 km
移動質量	1370 g
附加滑塊的重量	1110 g
0 mm 行程的基本重量	3800 g
每 10 m 行程的附加重量	46.5 g
動態偏轉（移動負載）	軸長的 0.05%，最大 0.5 mm
靜態偏轉（負載靜止）	軸長的 0.1%
密封蓋材料	精製鋁合金 陽極氧化
型材材質	精製鋁合金 陽極氧化處理
材料說明	RoHS 合規
封條材質	不鏽鋼條
驅動蓋材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
導向滑塊材料	鋼
導軌材料	鋼
滑塊材料	精製鋁合金 陽極氧化
心軸螺帽材料	鋼
螺桿材質	鋼