


線性龍門
EXCT-15- -
訂貨編號: 8026575

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	15
安裝位置	垂直
結構特點	線性龍門
工作壓力	-0.95 bar...8 bar
最大加速度	50 m/s ²
最大速度	4.8 m/s
重複精度	±0.1 mm
持續通電率	100%
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-10 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 90%
聲壓度	70 dB(A)
防護等級	IP40
環境溫度	10 °C...40 °C
Z 方向的最大作用力	100 N
最大動態響應時的標稱負載	1.5 kg
安裝方式	透過安裝元件 透過溝槽螺帽
材料說明	RoHS 合規