

電磁線圈
VACN-N-A1-16B
訂貨編號: 8029134

FESTO



資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
持續通電率	100%
絕緣材料等級	F
漆包線的絕緣材料等級	F
線圈的特性參數	110 V AC: 50 Hz, 移載功率 5.2 VA, 保持功率 3.1 VA 110 V AC: 60 Hz, 啟動功率 4.2 VA, 保持功率 2.5 VA
抗電湧性	2.5 kV
污染等級	3
允許的電壓波動	+/- 10 %
海事分類	參見證書
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國電氣設備相關規定
證書簽發機構	DNV TAA000011J
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-20 °C...60 °C
產品重量	95 g
電氣介面	類型 A 符合 DIN EN 175301-803 標準
安裝方式	透過滾花螺帽
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	聚合物 銅
電觸頭材料	黃銅
線圈材料	銅