

Racores roscados NPFC

FESTO



Racores roscados NPFC

Especificaciones técnicas

FESTO

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Presión de funcionamiento [bar]	−0,95 ... 50
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [−:−:−]
	Gases sobre demanda
	Líquidos sobre demanda
Temperatura ambiente [°C]	−20 ... +150
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾	1

1) Clase de resistencia a la corrosión 1 según norma de Festo 940 070: componentes poco expuestos a corrosión. Protección para transporte y almacenamiento. Piezas con superficies sin fines decorativos, por ejemplo, por encontrarse en el interior o detrás de tapas o recubrimientos.

Materiales	
Racor roscado	Latón niquelado
Nota sobre el material	Conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)

Racores roscados NPFC

Cuadro general de los productos

Diseño	Ejecución	Tipo	Conexión D1			Conexión D2			→ Página/ Internet
			Rosca M	Rosca G ¹⁾	Rosca R ¹⁾	Rosca M	Rosca G ¹⁾	Rosca R ¹⁾	
Forma recta	Manguito								
		NPFC-S	M5	–	–	–	–	–	6
			–	G ¹ / ₈					
				G ¹ / ₄					
				G ³ / ₈					
				G ¹ / ₂					
				G ³ / ₄					
	Manguitos reductores								
		NPFC-R	–	G ¹ / ₈	–	–	G ³ / ₈	–	6
				G ¹ / ₂			G ³ / ₄		
	Prolongación								
		NPFC-E...	–	G ¹ / ₈	–	–	G ¹ / ₈	–	7
				G ¹ / ₄					
				G ³ / ₈					
				G ¹ / ₂					
	Empalme doble								
		NPFC-D	M5	–	–	M5	–	–	8
			M7				G ¹ / ₈		
			–	G ¹ / ₈		–	G ¹ / ₈ , G ¹ / ₄ , G ³ / ₈		
				G ¹ / ₄			G ¹ / ₄ , G ³ / ₈ , G ¹ / ₂		
				G ³ / ₈			G ³ / ₈ , G ¹ / ₂		
G ¹ / ₂				G ¹ / ₂					
–				–			R ¹ / ₈		
			R ¹ / ₄	R ¹ / ₄ , R ³ / ₈ , R ¹ / ₂					
			R ³ / ₈	R ³ / ₈ , R ¹ / ₂					
			R ¹ / ₂	R ¹ / ₂ , R ³ / ₄					
			R ¹ / ₄	R ¹ / ₄					
			R1	R1					
Empalme reductor: rosca interior / rosca exterior									
	NPFC-R	M5	–	–	–	G ¹ / ₈	–	9	
		–	G ¹ / ₈			G ¹ / ₄ , G ³ / ₈			
			G ¹ / ₄			G ³ / ₈			
			G ³ / ₈			G ¹ / ₂			
Empalme reductor: rosca exterior / rosca interior									
	NPFC-R	–	G ¹ / ₈	–	M5	–	–	9	
			G ¹ / ₄			G ¹ / ₈			
			G ³ / ₈			G ¹ / ₈ , G ¹ / ₄			
			G ¹ / ₂			G ¹ / ₄ , G ³ / ₈			
			G ³ / ₄			G ¹ / ₂			

1) Se recomienda el uso de cinta selladora para rosas GWB-0,1 n° de artículo 9076, para la rosca cilíndrica de los racores roscados NPFC.

Racores roscados NPFC

Cuadro general de los productos

FESTO

Diseño	Ejecución	Tipo	Conexión D1			Conexión D2			→ Página/ Internet
			Rosca M	Rosca G ¹⁾	Rosca R ¹⁾	Rosca M	Rosca G ¹⁾	Rosca R ¹⁾	
Acodado	Racor en codo, rosca interior								
		NPFC-L	M5	–	–	–	–	–	10
			–	G1/8					
			G1/4						
			G3/8						
			G1/2						
			G3/4						
			G1						
	Racor en codo: rosca exterior / rosca interior								
		NPFC-L	M5	–	–	M5	–	–	10
–			G1/8	R1/8					
G1/4			R1/4						
G3/8			R3/8						
G1/2			R1/2						
G3/4			R1/4						
G1			R1						
Racor en codo: rosca exterior									
	NPFC-L	M5	–	–	–	–	–	11	
		–	R1/8						
		R1/4							
		R3/8							
		R1/2							
		R1/4							
En forma de T	Racor en T: rosca interior								
		NPFC-T	–	G1/8	–	–	–	–	11
			G1/4						
			G3/8						
			G1/2						
			G3/4						
			G1						
	Racor en T: rosca interior / rosca exterior / rosca interior								
		NPFC-T	M5	–	–	M5	–	–	12
			–	G1/8				R1/8	
G1/4			R1/4						
G3/8			R3/8						
G1/2			R1/2						
G3/4			R1/4						
G1			R1						

1) Se recomienda el uso de cinta selladora para roscas GWB-0,1 n° de artículo 9076, para la rosca cilíndrica de los racores roscados NPFC.

Racores roscados NPFC

Cuadro general de los productos

Diseño	Ejecución	Tipo	Conexión D1		Conexión D2			→ Página/ Internet	
			Rosca M	Rosca G ¹⁾	Rosca R ¹⁾	Rosca M	Rosca G ¹⁾		Rosca R ¹⁾
En forma de T	Racor en T: rosca interior / rosca exterior / rosca exterior								
		NPFC-T	-	G1/8	-	-	-	R1/8	12
				G1/4				R1/4	
				G3/8				R3/8	
				G1/2				R1/2	
	Racor en T: rosca exterior								
		NPFC-T	-	-	R1/4	-	-	-	13
				R3/8					
				R1/2					
	Racor en T: rosca exterior / rosca exterior / rosca interior								
		NPFC-T	-	-	R1/8	-	G1/8	-	13
					R1/4		G1/4		
					R1/2		G1/2		
	Racor en T: rosca exterior / rosca interior / rosca interior								
		NPFC-T	-	-	R1/8	-	G1/8	-	14
					R1/4		G1/4		
					R3/8		G3/8		
					R1/2		G1/2		
En forma de Y	Racor en Y, rosca interior								
		NPFC-Y	-	G1/4	-	-	-	-	15
				G3/8					
				G1/2					
	Racor en Y: rosca exterior / rosca interior / rosca interior								
		NPFC-Y	-	-	R1/8	-	G1/8	-	15
					R1/4		G1/4		
					R3/8		G3/8		
					R1/2		G1/2		
	En forma de X	Racor en X, rosca interior							
		NPFC-X	-	G1/4	-	-	-	-	16
				G3/8					
				G1/2					
Racor en X: rosca exterior / rosca interior / rosca interior / rosca interior									
		NPFC-X	-	G1/4	-	-	-	R1/4	16
				G1/2				R1/2	


1) Se recomienda el uso de cinta selladora para rosas G¹/₈, 1 n° de artículo 9076, para la rosca cilíndrica de los racores roscados NPFC.

Racores roscados NPFC

Hoja de datos

FESTO


Manguito NPFC-S



Dimensiones y referencias							
Conexión	D5	L1	≈G1	Peso/unidad [g]	Nº de artículo	Tipo	PE ¹⁾
D1	Ø						
Rosca M							
M5	7,5	11	8	3,13	8030290	NPFC-S-2M5-F	10
Rosca G							
G1/8	13,5	15	14	11	8030291	NPFC-S-2G18-F	10
G1/4	16,5	22	17	18,8	8030292	NPFC-S-2G14-F	10
G3/8	21,5	24	22	35,7	8030293	NPFC-S-2G38-F	10
G1/2	25,5	30	26	54,4	8030294	NPFC-S-2G12-F	10
G3/4	31,5	32	32	79,1	8030295	NPFC-S-2G34-F	10

1) Unidades por embalaje

Manguito reductor NPFC-R




Dimensiones y referencias									
Conexión		D4	D5	L1	T1	≈G1	Peso/unidad [g]	Nº de artículo	Tipo
D1	D2	Ø	Ø						
G1/8	G3/8	13	20,5	20	10,5	22	24,6	8030296	NPFC-R-G38-G18-F
G1/2	G3/4	25	29,8	30	14,5	30	56,2	8030297	NPFC-R-G34-G12-F

1) Unidades por embalaje

Racores roscados NPFC

Hoja de datos

Prolongación NPFC-E...



Dimensiones y referencias											
Conexión		D3	D5	L1	L2	T1	T2	Peso/unidad [g]	Nº de artículo	Tipo	PE ¹⁾
D1	D2	Ø	Ø								
E1											
G1/8	G1/8	5,5	13	22	6	7,5	14	14,9	8030298	NPFC-E1-2G18-FM	10
G1/4	G1/4	8	16,5	28	8	9,5	17	25,4	8030299	NPFC-E1-2G14-FM	10
G3/8	G3/8	11	21,5	32	9	10	22	47,56	8030300	NPFC-E1-2G38-FM	10
G1/2	G1/2	15	25	35	10	11	26	59,8	8030301	NPFC-E1-2G12-FM	10
E2											
G1/8	G1/8	5,5	13	32	6	7,5	14	21,4	8030302	NPFC-E2-2G18-FM	10
G1/4	G1/4	8	16,5	35	8	9,5	17	31,76	8030303	NPFC-E2-2G14-FM	10
E3											
G1/8	G1/8	5,5	13	42	6	7,5	14	27,2	8030304	NPFC-E3-2G18-FM	10
G1/4	G1/4	8	16,5	51	8	9,5	17	47,1	8030305	NPFC-E3-2G14-FM	10
E4											
G1/8	G1/8	5,5	13	51	6	7,5	14	33,1	8030306	NPFC-E4-2G18-FM	10



1) Unidades por embalaje

Racores roscados NPFC

Hoja de datos

FESTO

Empalme doble NPFC-D



Dimensiones y referencias										
Conexión	D2	D3 Ø	L1	L2	L3	≈C1	Peso/unidad [g]	Nº de artículo	Tipo	PE ¹⁾
D1	D2	D3 Ø	L1	L2	L3	≈C1	Peso/unidad [g]	Nº de artículo	Tipo	PE ¹⁾
Rosca M										
M5	M5	2,5	11,5	4	4	8	2,47	8030267	NPFC-D-2M5-M	10
M7	G1/8	4	15,5	4	6	14	8,7	8030268	NPFC-D-M7-G18-M	10
Rosca G										
G1/8	G1/8	5,5	16,5	6	6	14	9,7	8030269	NPFC-D-2G18-M	10
	G1/4	5,5	19	6	8	17	15,8	8030270	NPFC-D-G18-G14-M	10
	G3/8	5,5	20	6	9	19	20,5	8030271	NPFC-D-G18-G38-M	10
G1/4	G1/4	8	21	8	8	17	17,2	8030272	NPFC-D-2G14-M	10
	G3/8	8	22	8	9	19	22,4	8030273	NPFC-D-G14-G38-M	10
	G1/2	8	23,5	8	10	24	33,35	8030274	NPFC-D-G14-G12-M	10
G3/8	G3/8	11	23	9	9	19	24	8030275	NPFC-D-2G38-M	10
	G1/2	11	24,5	9	10	24	35,2	8030276	NPFC-D-G38-G12-M	10
G1/2	G1/2	15	25,5	10	10	24	35,75	8030277	NPFC-D-2G12-M	10
Rosca R										
R1/8	R1/8	5,5	19,5	7,5	7,5	12	9,4	8030278	NPFC-D-2R18-M	10
	R1/4	5,5	23,5	7,5	11	14	14,7	8030279	NPFC-D-R18-R14-M	10
	R3/8	5,5	24	7,5	11,5	17	20,16	8030280	NPFC-D-R18-R38-M	10
R1/4	R1/4	8	27	11	11	14	17,9	8030281	NPFC-D-2R14-M	10
	R3/8	8	27,5	11	11,5	17	23,4	8030282	NPFC-D-R14-R38-M	10
	R1/2	8	30,5	11	14	22	35,43	8030283	NPFC-D-R14-R12-M	10
R3/8	R3/8	11	28	11,5	11,5	17	26,27	8030284	NPFC-D-2R38-M	10
	R1/2	11	31	11,5	14	22	38,42	8030285	NPFC-D-R38-R12-M	10
R1/2	R1/2	15	33,5	14	14	22	41,1	8030286	NPFC-D-2R12-M	10
	R1/4	15	37,5	14	16,5	27	68,5	8030287	NPFC-D-R12-R34-M	10
R1/4	R1/4	19	40	16,5	16,5	27	80,14	8030288	NPFC-D-2R34-M	10
R1	R1	24	46,5	19	19	34	147,33	8030289	NPFC-D-2R1-M	10


1) Unidades por embalaje

Racores roscados NPFC

Hoja de datos

Empalme reductor NPFC-R

Rosca interior / Rosca exterior




Dimensiones y referencias											
Conexión		D3	D5	L1	L2	T1	≈C1	Peso/unidad	Nº de	Tipo	PE ¹⁾
D1	D2	Ø	Ø					[g]	artículo		
M5	G1/8	2,5	13,5	14,5	4	7,4	14	9,3	8030314	NPFC-R-G18-M5-FM	10
G1/8	G1/4	5,5	17	20,5	6	9,5	17	17,8	8030315	NPFC-R-G14-G18-FM	10
	G3/8	5,5	21,5	21,5	6	10,5	22	30,1	8030316	NPFC-R-G38-G18-FM	10
G1/4	G3/8	8	21,5	23,5	8	10,5	22	32	8030317	NPFC-R-G38-G14-FM	10
G3/8	G1/2	11	25	27,5	9	13	26	45,1	8030318	NPFC-R-G12-G38-FM	10

1) Unidades por embalaje

Empalme reductor NPFC-R

Rosca exterior / Rosca interior



Dimensiones y referencias											
Conexión		L1	L2	≈C1	Peso/unidad	Nº de	Tipo	PE ¹⁾			
D1	D2				[g]	artículo					
G1/8	M5	10,5	6	14	8,2	8030307	NPFC-R-G18-M5-MF	10			
G1/4	G1/8	13	8	17	10,8	8030308	NPFC-R-G14-G18-MF	10			
G3/8	G1/8	14	9	19	19,4	8030309	NPFC-R-G38-G18-MF	10			
	G1/4	14	9	19	13	8030310	NPFC-R-G38-G14-MF	10			
G1/2	G1/4	15,5	10	24	31,4	8030311	NPFC-R-G12-G14-MF	10			
	G3/8	15,5	10	24	22,1	8030312	NPFC-R-G12-G38-MF	10			
G3/4	G1/2	17,5	12	30	39,3	8030313	NPFC-R-G34-G12-MF	10			

1) Unidades por embalaje


Racores roscados NPFC

Hoja de datos

FESTO

Racor en codo NPFC-L

Rosca interior




Dimensiones y referencias										
Conexión	D3	D5	H1	H2	T1	$\varnothing 1$	Peso/unidad	Nº de	Tipo	PE ¹⁾
D1	Ø	Ø					[g]	artículo		
M5	4,2	8,5	15,3	11	4	9	8,8	8030208	NPFC-L-2M5-F	10
G $\frac{1}{8}$	6	13	27,5	21	7,4	11	22,5	8030209	NPFC-L-2G18-F	10
G $\frac{1}{4}$	8	16,5	33,8	25,5	9,5	13	36,2	8030210	NPFC-L-2G14-F	10
G $\frac{3}{8}$	11	20,5	38,3	28	10,5	17	54,1	8030211	NPFC-L-2G38-F	10
G $\frac{1}{2}$	15	25,5	44,8	32	13	20	91,5	8030212	NPFC-L-2G12-F	10
G $\frac{3}{4}$	19	32	52,5	36,5	14,5	27	161	8030213	NPFC-L-2G34-F	10
G1	24	39	64,5	45	16,5	30	238	8030214	NPFC-L-2G1-F	10

1) Unidades por embalaje

Racor en codo NPFC-L

Rosca exterior / Rosca interior



Dimensiones y referencias															
Conexión		D3	D4	D5	H1	H2	L1	L2	L3	T1	≅1	Peso/unidad	Nº de	Tipo	PE ¹⁾
D1	D2	Ø	Ø	Ø								[g]	artículo		
M5	M5	3	2,5	8,5	15,8	11,5	15,8	11,5	4	5	9	8,5	8030215	NPFC-L-2M5-MF	10
G1⁄8	R1⁄8	6	5,5	13	26	19	24,5	18	7,5	7,4	11	19,8	8030216	NPFC-L-R18-G18-MF	10
G1⁄4	R1⁄4	8	8	16,5	31,5	25,5	32,3	24	11	9,5	13	32,3	8030217	NPFC-L-R14-G14-MF	10
G3⁄8	R3⁄8	11	11	20,5	35,5	28	37,3	27	11,5	10,5	17	48,7	8030218	NPFC-L-R38-G38-MF	10
G1⁄2	R1⁄2	15	15	25,5	41,7	32	42,3	29,5	14	13	20	77,8	8030219	NPFC-L-R12-G12-MF	10
G3⁄4	R1⁄4	20	20	32	48,5	36,5	48	32	14,7	14,5	27	131,7	8030220	NPFC-L-R34-G34-MF	10
G1	R1	24	24	39	59,5	45	58,5	39	15,7	16,5	30	197,4	8030221	NPFC-L-R1-G1-MF	10


1) Unidades por embalaje

Racores roscados NPFC

Hoja de datos

Racor en codo NPFC-L

Rosca exterior




Dimensiones y referencias									
Conexión D1	D3 Ø	H1	H2	H3	1/8"	Peso/unidad [g]	Nº de artículo	Tipo	PE ¹⁾
M5	2,5	15,8	11,5	4	9	7,7	8030222	NPFC-L-2M5-M	10
R1/8	5,5	23	18	7,5	11	16,1	8030223	NPFC-L-2R18-M	10
R1/4	8	31	24	11	13	27,7	8030224	NPFC-L-2R14-M	10
R3/8	11	34,5	27	11,5	17	43,3	8030225	NPFC-L-2R38-M	10
R1/2	15	39,2	29,5	14	20	62	8030226	NPFC-L-2R12-M	10
R3/4	19	44	32	13	27	102,6	8030227	NPFC-L-2R34-M	10

1) Unidades por embalaje

Racor en T NPFC-T

Rosca interior



Dimensiones y referencias											
Conexión D1	D3 Ø	D5 Ø	H1	H2	L1	T1	≲G1	Peso/unidad [g]	Nº de artículo	Tipo	PE ¹⁾
G1/8	6	13	26	19,5	39	7,4	12	28,9	8030235	NPFC-T-3G18-F	10
G1/4	8	16,5	32,8	24,5	49	9,5	13	49,3	8030236	NPFC-T-3G14-F	10
G3/8	11	20,5	37,3	27	54	10,5	16	71,9	8030237	NPFC-T-3G38-F	10
G1/2	15	25,5	44,8	32	64	13	20	129,3	8030238	NPFC-T-3G12-F	10
G3/4	19	32	52,5	36,5	73	14,5	27	214,3	8030239	NPFC-T-3G34-F	10
G1	24	39	64,5	45	90	16,5	30	353	8030240	NPFC-T-3G1-F	10

1) Unidades por embalaje


Racores roscados NPFC

Hoja de datos

FESTO

Racor en T NPFC-T

Rosca interior / Rosca exterior / Rosca interior




Dimensiones y referencias															
Conexión	D3	D4	D5	H1	H2	L1	L2	L3	T1	1:30	Peso/unidad [g]	Nº de artículo	Tipo	PE ¹⁾	
D1	D2	Ø	Ø	Ø											
M5	M5	3	2,5	8,5	16,3	12	22	11	4	5	9	10,9	8030245	NPFC-T-3M5-FMF	10
G1/8	R1/8	6	6	13	26	19,5	37	17,5	7,5	7,4	12	26	8030246	NPFC-T-2G18-R18-FMF	10
G1/4	R1/4	8	8	16,5	32,8	24,6	47,5	23	11	9,5	13	44,4	8030247	NPFC-T-2G14-R14-FMF	10
G3/8	R3/8	11	11	20,5	37,3	27,1	52,5	25,5	11,5	10,5	16	65,8	8030248	NPFC-T-2G38-R38-FMF	10
G1/2	R1/2	15	15	25,5	44,8	32,1	61,5	29,5	14	13	20	114,2	8030249	NPFC-T-2G12-R12-FMF	10
G3/4	R3/4	19	19	32	52,5	36,5	68,5	32	14	14,5	27	186	8030250	NPFC-T-2G34-R34-FMF	10
G1	R1	24	24	39	64,5	45	84	39	16	16,5	30	296	8030251	NPFC-T-2G1-R1-FMF	10

1) Unidades por embalaje

Racor en T NPFC-T

Rosca interior / Rosca exterior / Rosca exterior



Dimensiones y referencias														
Conexión		D3	D4	D5	H1	H2	L1	L2	T1	≲1	Peso/unidad [g]	Nº de artículo	Tipo	PE ¹⁾
D1	D2	Ø	Ø	Ø										
G1/8	R1/8	6	5,5	13	24,5	19,5	35	7,5	7,4	12	23,1	8030255	NPFC-T-G18-2R18-FMM	10
G1/4	R1/4	8	8	16,5	31	24,5	46	11	9,5	13	40,3	8030256	NPFC-T-G14-2R14-FMM	10
G3/8	R3/8	11	11	20,5	35,5	27	51,5	11,5	10,5	16	60,8	8030257	NPFC-T-G38-2R38-FMM	10
G1/2	R1/2	15	15	25,5	42,8	32	59	14	13	20	100,7	8030258	NPFC-T-G12-2R12-FMM	10


1) Unidades por embalaje

Racores roscados NPFC

Hoja de datos

Racor en T NPFC-T

Rosca exterior




Dimensiones y referencias											
Conexión D1	D3 Ø	H1	H2	L1	L2	≈C1	Peso/unidad [g]	Nº de artículo	Tipo	PE ¹⁾	
R ¹ / ₄	8	29,8	11	46	23	13	36,2	8030252	NPFC-T-3R14-M	10	
R ³ / ₈	11	34,1	11,5	51,5	25,5	16	54,9	8030253	NPFC-T-3R38-M	10	
R ¹ / ₂	15	40,3	14	59	29,5	20	86	8030254	NPFC-T-3R12-M	10	

1) Unidades por embalaje

Racor en T NPFC-T

Rosca exterior / Rosca exterior / Rosca interior



Dimensiones y referencias														
Conexión		D3	D4	D5	H1	H2	L1	L2	T1	≈C1	Peso/unidad [g]	N° de artículo	Tipo	PE ¹⁾
D1	D2	Ø	Ø	Ø										
R1/8	G1/8	5,5	6	13	24	7,5	37	19,5	7,4	12	23,2	8030259	NPFC-T-2R18-G18-MMF	10
R1/4	G1/4	8	8	16,5	31,3	11	47,5	24,5	9,5	13	40,3	8030260	NPFC-T-2R14-G14-MMF	10
R1/2	G1/2	15	15	25,5	42,3	14	61,5	32	13	20	100,6	8030261	NPFC-T-2R12-G12-MMF	10

1) Unidades por embalaje


Racores roscados NPFC

Hoja de datos

FESTO

Racor en T NPFC-T

Rosca exterior / Rosca interior / Rosca interior



Dimensiones y referencias															
Conexión		D3	D4	D5	H1	H2	H3	L1	L2	T1	≈Ø1	Peso/unidad [g]	Nº de artículo	Tipo	PE ¹⁾
D1	D2	Ø	Ø	Ø											
R $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	5,5	6	13	24	17,5	8	39	19,5	7,4	12	26,3	8030241	NPFC-T-R18-2G18-MFF	10
R $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	8	8	16,5	31,3	23	11	49	24,5	9,5	13	45	8030242	NPFC-T-R14-2G14-MFF	10
R $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$	11	11	20,5	35,8	25,5	11,5	54	27	10,5	16	65,9	8030243	NPFC-T-R38-2G38-MFF	10
R $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$	15	15	25,5	41,8	29	14	64	32	13	20	114,7	8030244	NPFC-T-R12-2G12-MFF	10


1) Unidades por embalaje

Racores roscados NPFC

Hoja de datos

Racor en Y NPFC-Y

Rosca interior




Dimensiones y referencias											
Conexión D1	D3 Ø	D5 Ø	H1	L1	T1	W1	≈C1	Peso/unidad [g]	Nº de artículo	Tipo	PE ¹⁾
G1/4	11,5	17	36,8	36,8	9,5	90°	17	41,6	8030228	NPFC-Y-3G14-F	10
G3/8	15	22	46	46	10,5	90°	22	91,9	8030229	NPFC-Y-3G38-F	10
G1/2	18,5	26	58	57,3	13	90°	26	144,6	8030230	NPFC-Y-3G12-F	10

1) Unidades por embalaje

Racor en Y NPFC-Y

Rosca exterior / Rosca interior / Rosca interior



Dimensiones y referencias														
Conexión		D3	D4	D5	H1	H2	L1	T1	W1	≈C1	Peso/unidad [g]	Nº de artículo	Tipo	PE ¹⁾
D1	D2	Ø	Ø	Ø										
R1/8	G1/8	5,5	8,5	14	32,8	9	32,5	8,5	90°	14	30,7	8030231	NPFC-Y-R18-2G18-MFF	10
R1/4	G1/4	8	11,5	17	37	11	37	9,5	90°	17	40,8	8030232	NPFC-Y-R14-2G14-MFF	10
R3/8	G3/8	11	15	22	46	12,5	46	10,5	90°	22	86,7	8030233	NPFC-Y-R38-2G38-MFF	10
R1/2	G1/2	15	18,5	26	58	16,5	57,3	13	90°	26	138,5	8030234	NPFC-Y-R12-2G12-MFF	10

1) Unidades por embalaje


Racores roscados NPFC

Hoja de datos

FESTO

Racor en X NPFC-X

Rosca interior




Dimensiones y referencias										
Conexión	D3	D5	H1	T1	≈C1	Peso/unidad [g]	Nº de artículo	Tipo	PE ¹⁾	
D1	Ø	Ø								
G¼	8	16,5	50	9,5	13	63,7	8030262	NPFC-X-4G14-F	10	
G¾	11	20,5	56	10,5	17	100,1	8030263	NPFC-X-4G38-F	10	
G½	15	25,5	64	13	20	164,1	8030264	NPFC-X-4G12-F	10	

1) Unidades por embalaje

Racor en X NPFC-X

Rosca exterior / Rosca interior / Rosca interior / Rosca interior



Dimensiones y referencias												
Conexión	D3	D4	D5	H1	L1	L2	L3	T1	≈C1	Peso/unidad [g]	Nº de artículo	Tipo
D1 D2	Ø	Ø	Ø									PE ¹⁾
G¼ R¼	8	8	16,5	50	48,5	23,5	11	9,5	13	59,6	8030265	NPFC-X-R14-3G14-MFFF
G½ R½	15	15	25,5	64	61	29	14	13	20	146,7	8030266	NPFC-X-R12-3G12-MFFF

1) Unidades por embalaje