


Kompaktzylinder DMM/EMM, Multimount







FESTO



Kompaktzylinder DMM/EMM, Multimount

Lieferübersicht

FESTO

Funktion	Ausführung	Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Positions- erkennung
Doppelt- wirkend	Grundtyp				
		DMM Einseitige Kolbenstange	10	5, 10, 15, 20, 25, 30	■
			16	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40	
			20, 25, 32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	
		DMM-...-S2 Durchgehende Kolbenstange	10	5, 10, 15, 20, 25, 30	■
			16	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40	
			20, 25, 32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	
		DMM-...-S20 Durchgehende, hohle Kolben- stange	16	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40	■
			20, 25, 32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	
	Verdrehgesichert				
		DMML Einseitige Kolbenstange	10	5, 10, 15, 20, 25, 30	■
			16	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40	
			20, 25, 32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	
		DMML-...-S2 Durchgehende Kolbenstange	10	5, 10, 15, 20, 25, 30	■
			16	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40	
			20, 25, 32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	
		DMML-...-S20 Durchgehende, hohle Kolben- stange	16	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40	■
			20, 25, 32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	
Einfach- wirkend	Grundtyp				
		EMM Einseitige Kolbenstange, drückend	10, 16, 20, 25, 32	5, 10, 15	■
		EMMZ Einseitige Kolbenstange, ziehend	10, 16, 20, 25, 32	5, 10, 15	■
	Verdrehgesichert				
		EMML Einseitige Kolbenstange, drückend	10, 16, 20, 25, 32	5, 10, 15	■
		EMMLZ Einseitige Kolbenstange, ziehend	10, 16, 20, 25, 32	5, 10, 15	■

Kompaktzylinder DMM/EMM, Multimount

Lieferübersicht


FESTO

Typ	Kolbenstange mit Außengewinde	S6 Warmfest bis 120 °C	→ Seite/Internet
Grundtyp			
DMM Einseitige Kolbenstange	■	■	7
DMM-...-S2 Durchgehende Kolbenstange	■	–	7
DMM-...-S20 Durchgehende, hohle Kolben- stange	■	–	7
Verdrehgesichert			
DMML Einseitige Kolbenstange	■	■	7
DMML-...-S2 Durchgehende Kolbenstange	■	–	7
DMML-...-S20 Durchgehende, hohle Kolben- stange	■	–	7
Grundtyp			
EMM Einseitige Kolbenstange, drückend	■	■	13
EMMZ Einseitige Kolbenstange, ziehend	■	■	13
Verdrehgesichert			
EMML Einseitige Kolbenstange, drückend	■	■	13
EMMLZ Einseitige Kolbenstange, ziehend	■	■	13

Kompaktzylinder DMM/EMM, Multimount

Peripherieübersicht

FESTO



Varianten

DMM

DMM-...-S2, DMM-...-S20

DMML









DMML-...-S2, DMML-...-S20

EMM

EMMZ

EMML

EMMLZ



Kompaktzylinder DMM/EMM, Multimount


Peripherieübersicht

FESTO


Zubehör		Kurzbeschreibung	DMM DMM-...-S2 DMM-...-S20	DMML DMML-...-S2 DMML-...-S20	EMM EMMZ	EMML EMMLZ	→ Seite/Internet
1	Gelenkkopf SGS	mit sphärischer Lagerung	■	■	■	■	18
2	Gabelkopf SG	läßt eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu	■	■	■	■	18
3	Flexo-Kupplung FK	für den Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen	■	■	■	■	18
4	Adapter AD	für Vakuumsauger	■ S20	■ S20	–	–	18
5	Näherungsschalter SME/SMT-8	integrierbar im Zylinder-Profil- rohr	■	■	■	■	18
6	Drossel-Rückschlagventil GRLA/GRLZ	zur Geschwindigkeitsregulie- rung	■	■	■	■	19
7	Steckverschraubung QS	zum Anschluss von außento- lierten Druckluftschläuchen	■	■	■	■	qs

Befestigungsmöglichkeiten


Befestigung vorn




Befestigung hinten



Befestigung hochkant



Befestigung flach



Kompaktzylinder DMM/EMM, Multimount

Typenschlüssel

FESTO


		DMML	–	25	–	30	–	P	–	A	–	S2
Typ												
Doppeltwirkend												
DMM	Grundtyp											
DMML	verdrehgesichert											
Einfachwirkend												
EMM	Grundtyp											
EMMZ	Grundtyp, ziehend											
EMML	verdrehgesichert											
EMMLZ	verdrehgesichert, ziehend											
Kolben-Ø [mm]												
Hub [mm]												
Dämpfung												
P	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig											
Positionserkennung												
A	für Näherungsschalter											
Variante												
S2	durchgehende Kolbenstange											
S6	warmfest bis 120 °C											
S20	durchgehende hohle Kolbenstange											

Kompaktzylinder DMM, Multimount

FESTO

Datenblatt

Funktion




- $\varnothing$ - Durchmesser
10 ... 32 mm

- | - Hublänge
5 ... 50 mm

-  - www.festo.com

Varianten




S2



S6




S20



DMM-...-P-A

DMM-...-P-A-S2



DMML-...-P-A

DMML-...-P-A-S20

Allgemeine Technische Daten

Kolben- $\varnothing$	10	16	20	25	32
Pneumatischer Anschluss	M3	M5	M5	M5	G $\frac{1}{8}$
Kolbenstangenende Außengewinde	M4	M6	M8	M10x1,25	M10x1,25
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]				
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)				
Max. Betriebsdruck [bar]	10				
Konstruktiver Aufbau	Kolben				
	Kolbenstange				
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig				
Positionserkennung	für Näherungsschalter				
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung				
	mit Innengewinde				
Einbaulage	beliebig				

Umweltbedingungen

Variante	Grundtyp	S6
Umgebungstemperatur ¹⁾ [°C]	-20 ... +80	0 ... +120

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten

Kompaktzylinder DMM, Multimount

Datenblatt

FESTO


Kräfte [N] und Aufprallenergie [J]					
Kolben-Ø	10	16	20	25	32
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	47	121	188	295	483
S2/S20	40	104	158	247	415
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	40	104	158	247	415
S2/S20	40	104	158	247	415
Max. Aufprallenergie in den Endlagen	0,1	0,2	0,3	0,6	0,6

Technische Daten Verdrehsicherung					
Kolben-Ø	10	16	20	25	32
Max. Drehmoment an der Kolbenstange ¹⁾ [Nm]	0,02	0,01	0,01	0,015	0,02

1) Das max. Drehmoment darf auch bei der Montage von Befestigungselementen an der Kolbenstange nicht überschritten werden

Werkstoffe

Funktionsschnitt



Kompaktzylinder	Grundtyp	S6
1 Gehäuse	Alu-Knetlegierung	Alu-Knetlegierung
2 Deckel	Messing	Messing
3 Kolbenstange	hochlegierter Stahl, rostfrei	hochlegierter Stahl, rostfrei
– Dichtungen	Polyurethan	Fluorkautschuk

Kompaktzylinder DMM, Multimount


Datenblatt

FESTO

Abmessungen – Grundzylinder


Download CAD-Daten → www.festo.com

Grundtyp DMM



- 1 Sensornut für Näherungsschalter SME/SMT-8
- 2 Max. Anziehdrehmoment
- + = zuzüglich Hublänge

Verdrehgesichert DMML



+ = zuzüglich Hublänge

Ø	AM	B3	BG	D1	D2	D5	D6	E	EE	H2	H3	H4	H5	KK	L1	L2
[mm]			+0,5	Ø	Ø H7	Ø +0,2	Ø +0,3									
10	12	14	5	–	10,8	3,4	6	15	M3	13	9	11	19,5	M4	0,9	48
16	16	15	6	12,9	17	4,3	7,5	20	M5	19	13	15,5	24	M6	0,9	52
20	20	15	7,5	16	21	5,5	10	26	M5	24	16	19,5	29	M8	1,9	55
25	22	18	7,5	20	26	5,5	10	32	M5	30	20	24,5	36	M10x1,25	1,9	58
32	22	20	9	26	33	6,6	11	40	G½	40	24	30,5	45	M10x1,25	1,9	62

Ø	L3	L4	L5	L6	MM	PJ	PL	RT	T1	U0	T0	WH	ZJ	≈C1	Max. Anziehdrehmoment
[mm]					Ø									h13	[Nm] +10%
10	11	57	9	–	4	12	24	M3	5	25	19	2	50	–	1
16	13,5	64	12	3	6	16,5	22	M4	5,5	32	27	5	57	5	2,5
20	16	68	13	4	8	16,8	25,7	M5	8	40	33	6	61	7	3
25	17	72	14	5	10	18,5	24,7	M5	9	50	41	7	65	9	8
32	19	77	15	6	12	19	26	M6	11,5	62	52	8	70	10	9

Kompaktzylinder DMM, Multimount

Datenblatt

FESTO



Abmessungen – Varianten

Download CAD-Daten → www.festo.com

S2 – Durchgehende Kolbenstange

Grundtyp DMM

Verdrehgesichert DMML





+ = zuzüglich Hublänge

++ = zuzüglich 2x Hublänge

S20 – Durchgehende hohle Kolbenstange

Grundtyp DMM

Verdrehgesichert DMML



+ = zuzüglich Hublänge

++ = zuzüglich 2x Hublänge

Ø	D8	L4	L8	ZJ	ZM
[mm]	Ø				
10	–	57	59	50	52
16	2,3	64	69	57	62
20	3,2	68	74	61	67
25	3,8	72	79	65	72
32	4,5	77	85	70	78

Kompaktzylinder DMM, Multimount

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben – Grundzylinder						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub ¹⁾ [mm]	Grundtyp DMM		Verdrehgesichert DMML	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
	10	5	158502	DMM-10-5-P-A	158557	DMML-10-5-P-A
		10	158503	DMM-10-10-P-A	158558	DMML-10-10-P-A
		15	158504	DMM-10-15-P-A	158559	DMML-10-15-P-A
		20	158505	DMM-10-20-P-A	158560	DMML-10-20-P-A
		25	158506	DMM-10-25-P-A	158561	DMML-10-25-P-A
		30	158507	DMM-10-30-P-A	158562	DMML-10-30-P-A
	16	5	158511	DMM-16-5-P-A	158566	DMML-16-5-P-A
		10	158512	DMM-16-10-P-A	158567	DMML-16-10-P-A
		15	158513	DMM-16-15-P-A	158568	DMML-16-15-P-A
		20	158514	DMM-16-20-P-A	158569	DMML-16-20-P-A
		25	158515	DMM-16-25-P-A	158570	DMML-16-25-P-A
		30	158516	DMM-16-30-P-A	158571	DMML-16-30-P-A
		40	178210	DMM-16-40-P-A	178328	DMML-16-40-P-A
	20	5	158521	DMM-20-5-P-A	158576	DMML-20-5-P-A
		10	158522	DMM-20-10-P-A	158577	DMML-20-10-P-A
		15	158523	DMM-20-15-P-A	158578	DMML-20-15-P-A
		20	158524	DMM-20-20-P-A	158579	DMML-20-20-P-A
		25	158525	DMM-20-25-P-A	158580	DMML-20-25-P-A
		30	158526	DMM-20-30-P-A	158581	DMML-20-30-P-A
		40	158527	DMM-20-40-P-A	158582	DMML-20-40-P-A
		50	158528	DMM-20-50-P-A	158583	DMML-20-50-P-A
	25	5	158533	DMM-25-5-P-A ²⁾	158588	DMML-25-5-P-A ²⁾
		10	158534	DMM-25-10-P-A ²⁾	158589	DMML-25-10-P-A ²⁾
		15	158535	DMM-25-15-P-A ²⁾	158590	DMML-25-15-P-A ²⁾
		20	158536	DMM-25-20-P-A ²⁾	158591	DMML-25-20-P-A ²⁾
		25	158537	DMM-25-25-P-A ²⁾	158592	DMML-25-25-P-A ²⁾
		30	158538	DMM-25-30-P-A ²⁾	158593	DMML-25-30-P-A ²⁾
		40	158539	DMM-25-40-P-A ²⁾	158594	DMML-25-40-P-A ²⁾
		50	158540	DMM-25-50-P-A ²⁾	158595	DMML-25-50-P-A ²⁾
	32	5	158545	DMM-32-5-P-A ²⁾	158600	DMML-32-5-P-A ²⁾
		10	158546	DMM-32-10-P-A ²⁾	158601	DMML-32-10-P-A ²⁾
		15	158547	DMM-32-15-P-A ²⁾	158602	DMML-32-15-P-A ²⁾
		20	158548	DMM-32-20-P-A ²⁾	158603	DMML-32-20-P-A ²⁾
		25	158549	DMM-32-25-P-A ²⁾	158604	DMML-32-25-P-A ²⁾
		30	158550	DMM-32-30-P-A ²⁾	158605	DMML-32-30-P-A ²⁾
		40	158551	DMM-32-40-P-A ²⁾	158606	DMML-32-40-P-A ²⁾
		50	158552	DMM-32-50-P-A ²⁾	158607	DMML-32-50-P-A ²⁾

1) Weitere Hublängen auf Anfrage

2) Im Lieferumfang ist eine Sechskantmutter für das Kolbenstangengewinde enthalten

Kompaktzylinder DMM, Multimount

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben – Varianten						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub ¹⁾ [mm]	Grundtyp DMM		Verdrehgesichert DMML	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
S2 – Durchgehende Kolbenstange						
	10	5, 10, 15, 20, 25, 30	158508	DMM-10-...-P-A-S2	158563	DMML-10-...-P-A-S2
	16	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40	158517	DMM-16-...-P-A-S2	158572	DMML-16-...-P-A-S2
	20	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	158529	DMM-20-...-P-A-S2	158584	DMML-20-...-P-A-S2
	25	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	158541	DMM-25-...-P-A-S2 ²⁾	158596	DMML-25-...-P-A-S2 ²⁾
	32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	158553	DMM-32-...-P-A-S2 ²⁾	158608	DMML-32-...-P-A-S2 ²⁾
S6 – Warmfest bis 120 °C						
	10	5, 10, 15, 20, 25, 30	158509	DMM-10-...-P-A-S6	158564	DMML-10-...-P-A-S6
	16	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40	158518	DMM-16-...-P-A-S6	158573	DMML-16-...-P-A-S6
	20	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	158530	DMM-20-...-P-A-S6	158585	DMML-20-...-P-A-S6
	25	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	158542	DMM-25-...-P-A-S6 ²⁾	158597	DMML-25-...-P-A-S6 ²⁾
	32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	158554	DMM-32-...-P-A-S6 ²⁾	158609	DMML-32-...-P-A-S6 ²⁾
S20 – Durchgehende hohle Kolbenstange						
	16	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40	158519	DMM-16-...-P-A-S20	158574	DMML-16-...-P-A-S20
	20	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	158531	DMM-20-...-P-A-S20	158586	DMML-20-...-P-A-S20
	25	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	158543	DMM-25-...-P-A-S20 ²⁾	158598	DMML-25-...-P-A-S20 ²⁾
	32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	158555	DMM-32-...-P-A-S20 ²⁾	158610	DMML-32-...-P-A-S20 ²⁾

1) Weitere Hublängen auf Anfrage

2) Im Lieferumfang ist eine Sechskantmutter für das Kolbenstangengewinde enthalten


Kompaktzylinder EMM, Multimount

FESTO


Datenblatt

Funktion

EMM, EMML




EMMZ, EMMLZ



Varianten




S6



EMM-...-P-A

EMML-...-P-A



EMMZ-...-P-A

EMMLZ-...-P-A

Ø - Durchmesser
10 ... 32 mm

I - Hublänge
5 ... 15 mm

 - www.festo.com

Allgemeine Technische Daten					
Kolben-Ø	10	16	20	25	32
Pneumatischer Anschluss	M3	M5	M5	M5	G1/8
Kolbenstangenende Außengewinde	M4	M6	M8	M10x1,25	M10x1,25
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]				
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)				
Max. Betriebsdruck [bar]	10				
Max. Zusatzmasse ¹⁾ [g]	40	120	160	260	320
Konstruktiver Aufbau	Kolben				
	Kolbenstange				
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig				
Positionserkennung	für Näherungsschalter				
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung				
	mit Innengewinde				
Einbaulage	beliebig				

1) bei 6 bar. Andere Werte siehe Diagramm „Maximale zulässige Aufprallgeschwindigkeit v in Abhängigkeit der Zusatzmasse m“ → 14

Umweltbedingungen		
Variante	Grundtyp	S6
Umgebungstemperatur ¹⁾ [°C]	-20 ... +80	0 ... +120

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten


Kompaktzylinder EMM, Multimount

Datenblatt

FESTO

Kräfte[N] und Aufprallenergie [J]						
Kolben-Ø		10	16	20	25	32
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	EMM/EMML	37	101	165	227	456
	EMMZ/EMMLZ	30	84	135	179	388
Max. Aufprallenergie in den Endlagen		0,1	0,2	0,3	0,6	0,6


Maximale zulässige Aufprallgeschwindigkeit v in Abhängigkeit der Zusatzmasse m



- 1 Ø 10 mm
2 Ø 16 mm

- 3 Ø 20 mm
4 Ø 25 mm

Minimale Federrückzugskraft F in Abhängigkeit vom Hub l




- 5 Ø 32 mm

Technische Daten Verdrehicherung						
Kolben-Ø		10	16	20	25	32
Max. Drehmoment an der Kolbenstange ¹⁾	[Nm]	0,02	0,01	0,01	0,015	0,02


1) Das max. Drehmoment darf auch bei der Montage von Befestigungselementen an der Kolbenstange nicht überschritten werden

Werkstoffe

Funktionsschnitt EMM(L) – Drückend




Funktionsschnitt EMM(L)Z – Ziehend




Kompaktzylinder	Grundtyp	S6
1 Gehäuse	Alu-Knetlegierung	Alu-Knetlegierung
2 Deckel	Messing	Messing
3 Kolbenstange	hochlegierter Stahl, rostfrei	hochlegierter Stahl, rostfrei
– Dichtungen	Polyurethan	Fluorkautschuk

Datenblatt

Grundtyp EMM – Drückend



Verdrehgesichert EMM – Drückend



Ø [mm]	L3	L4	L5	L6	MM Ø	PJ	PL	RT	T1	UO	TO	WH	ZJ	≈G1 h13	Max. Anzieh- drehmoment [Nm]+10%
10	11	57	9	–	4	12	24	M3	5	25	19	2	50	–	1
16	13,5	64	12	3	6	16,5	22	M4	5,5	32	27	5	57	5	2,5
20	16	68	13	4	8	16,8	25,7	M5	8	40	33	6	61	7	3
25	17	72	14	5	10	18,5	24,7	M5	9	50	41	7	65	9	8
32	19	77	15	6	12	19	26	M6	11,5	62	52	8	70	10	9

Kompaktzylinder EMM, Multimount

Datenblatt


FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Grundtyp EMMZ – Ziehend

Verdrehgesichert EMMLZ – Ziehend



Ø	L4	L5	WH	ZJ
[mm]				
10	57	9	2	50
16	64	12	5	57
20	68	13	6	61
25	72	14	7	65
32	77	15	8	70

Bestellangaben – Grundzylinder drückend

Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub ¹⁾ [mm]	Grundtyp EMM		Verdrehgesichert EMML	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
	10	5	158612	EMM-10-5-P-A	158637	EMML-10-5-P-A
		10	158613	EMM-10-10-P-A	158638	EMML-10-10-P-A
		15	158614	EMM-10-15-P-A	158639	EMML-10-15-P-A
	16	5	158617	EMM-16-5-P-A	158642	EMML-16-5-P-A
		10	158618	EMM-16-10-P-A	158643	EMML-16-10-P-A
		15	158619	EMM-16-15-P-A	158644	EMML-16-15-P-A
	20	5	158622	EMM-20-5-P-A	158647	EMML-20-5-P-A
		10	158623	EMM-20-10-P-A	158648	EMML-20-10-P-A
		15	158624	EMM-20-15-P-A	158649	EMML-20-15-P-A
	25	5	158627	EMM-25-5-P-A ²⁾	158652	EMML-25-5-P-A ²⁾
		10	158628	EMM-25-10-P-A ²⁾	158653	EMML-25-10-P-A ²⁾
		15	158629	EMM-25-15-P-A ²⁾	158654	EMML-25-15-P-A ²⁾
	32	5	158632	EMM-32-5-P-A ²⁾	158657	EMML-32-5-P-A ²⁾
		10	158633	EMM-32-10-P-A ²⁾	158658	EMML-32-10-P-A ²⁾
		15	158634	EMM-32-15-P-A ²⁾	158659	EMML-32-15-P-A ²⁾

1) Weitere Hublängen auf Anfrage

2) Im Lieferumfang ist eine Sechskantmutter für das Kolbenstangengewinde enthalten

Kompaktzylinder EMM, Multimount

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben – Grundzylinder ziehend					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub ¹⁾ [mm]	Grundtyp EMMZ		Verdrehgesichert EMM LZ
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
	10	5	158662	EMMZ-10-5-P-A	158687 EMM LZ-10-5-P-A
		10	158663	EMMZ-10-10-P-A	158688 EMM LZ-10-10-P-A
		15	158664	EMMZ-10-15-P-A	158689 EMM LZ-10-15-P-A
	16	5	158667	EMMZ-16-5-P-A	158692 EMM LZ-16-5-P-A
		10	158668	EMMZ-16-10-P-A	158693 EMM LZ-16-10-P-A
		15	158669	EMMZ-16-15-P-A	158694 EMM LZ-16-15-P-A
	20	5	158672	EMMZ-20-5-P-A	158697 EMM LZ-20-5-P-A
		10	158673	EMMZ-20-10-P-A	158698 EMM LZ-20-10-P-A
		15	158674	EMMZ-20-15-P-A	158699 EMM LZ-20-15-P-A
	25	5	158677	EMMZ-25-5-P-A ²⁾	158702 EMM LZ-25-5-P-A ²⁾
		10	158678	EMMZ-25-10-P-A ²⁾	158703 EMM LZ-25-10-P-A ²⁾
		15	158679	EMMZ-25-15-P-A ²⁾	158704 EMM LZ-25-15-P-A ²⁾
	32	5	158682	EMMZ-32-5-P-A ²⁾	158707 EMM LZ-32-5-P-A ²⁾
		10	158683	EMMZ-32-10-P-A ²⁾	158708 EMM LZ-32-10-P-A ²⁾
		15	158684	EMMZ-32-15-P-A ²⁾	158709 EMM LZ-32-15-P-A ²⁾


1) Weitere Hublängen auf Anfrage

2) Im Lieferumfang ist eine Sechskantmutter für das Kolbenstangengewinde enthalten

Bestellangaben – Varianten drückend						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub ¹⁾ [mm]	Grundtyp EMM		Verdrehgesichert EMML	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
S6 – Warmfest bis 120 °C						
 	10	5, 10, 15	158615	EMM-10-...-P-A-S6	158640	EMML-10-...-P-A-S6
	16	5, 10, 15	158620	EMM-16-...-P-A-S6	158645	EMML-16-...-P-A-S6
	20	5, 10, 15	158625	EMM-20-...-P-A-S6	158650	EMML-20-...-P-A-S6
	25	5, 10, 15	158630	EMM-25-...-P-A-S6 ²⁾	158655	EMML-25-...-P-A-S6 ²⁾
	32	5, 10, 15	158635	EMM-32-...-P-A-S6 ²⁾	158660	EMML-32-...-P-A-S6 ²⁾

1) Weitere Hublängen auf Anfrage

2) Im Lieferumfang ist eine Sechskantmutter für das Kolbenstangengewinde enthalten

Bestellangaben – Varianten ziehend						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub ¹⁾ [mm]	Grundtyp EMMZ		Verdrehgesichert EMLLZ	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
S6 – Warmfest bis 120 °C						
	10	5, 10, 15	158665	EMMZ-10-...-P-A-S6	158690	EMLLZ-10-...-P-A-S6
	16	5, 10, 15	158670	EMMZ-16-...-P-A-S6	158695	EMLLZ-16-...-P-A-S6
	20	5, 10, 15	158675	EMMZ-20-...-P-A-S6	158700	EMLLZ-20-...-P-A-S6
	25	5, 10, 15	158680	EMMZ-25-...-P-A-S6 ²⁾	158705	EMLLZ-25-...-P-A-S6 ²⁾
	32	5, 10, 15	158685	EMMZ-32-...-P-A-S6 ²⁾	158710	EMLLZ-32-...-P-A-S6 ²⁾

1) Weitere Hublängen auf Anfrage

2) Im Lieferumfang ist eine Sechskantmutter für das Kolbenstangengewinde enthalten

Kompaktzylinder DMM/EMM, Multimount

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Kolbenstangenaufsätze

Benennung

für Ø

Teile-Nr.

Typ

Gelenkkopf SGS

10

16

20

25

32

9253

9254

9255

9261

SGS-M4

SGS-M6

SGS-M8

SGS-M10x1,25

Gabelkopf SG

10

16

20

25

32

6532

3110

3111

6144

SG-M4

SG-M6

SG-M8

SG-M10x1,25

Datenblätter → Internet: kolbenstangenaufsatz

Benennung

für Ø

Teile-Nr.

Typ

Flexo-Kupplung FK

10

16

20

25

32

6528

2061

2062

6140

FK-M4

FK-M6

FK-M8

FK-M10x1,25

Adapter AD

16

20

25

32

157328

157329

157330

157331

157332

157333

157334

AD-M6-M5

AD-M6-1/8

AD-M6-1/4

AD-M8-1/8

AD-M8-1/4

AD-M10x1,25-1/8


AD-M10x1,25-1/4

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv						Datenblätter → Internet: smt	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
Schließer							
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE	
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D	
			Stecker M12x1, 3-polig	0,3	574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12	
		NPN	Kabel, 3-adrig	2,5	574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE	
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D	
Öffner							
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	7,5	574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE	

Kompaktzylinder DMM/EMM, Multimount

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetisch Reed						Datenblätter → Internet: sme	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
Schließer							
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behaftet	Kabel, 3-adrig	2,5	543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE	
				5,0	543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE	
			Kabel, 2-adrig	2,5	543872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE	
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	543861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D	
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behaftet	Kabel, 3-adrig	2,5	150855	SME-8-K-LED-24	
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	150857	SME-8-S-LED-24	
Öffner							
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behaftet	Kabel, 3-adrig	7,5	160251	SME-8-O-K-LED-24	

Bestellangaben – Verbindungsleitungen					Datenblätter → Internet: nebu
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	Dose gerade, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
			5	541364	NEBU-M12G5-K-5-LE3
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3
	Dose gewinkelt, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541367	NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
			5	541370	NEBU-M12W5-K-5-LE3

Bestellangaben – Drossel-Rückschlagventile				Datenblätter → Internet: grl		
	Anschluss		Werkstoff	Teile-Nr.	Typ	
	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø				
für Abluft						
	M3	3	Metall-Ausführung	175041	GRLA-M3-QS-3	
	M5	3		193137	GRLA-M5-QS-3-D	
		4		193138	GRLA-M5-QS-4-D	
		6		193139	GRLA-M5-QS-6-D	
	G1/8	3		193142	GRLA-1/8-QS-3-D	
		4		193143	GRLA-1/8-QS-4-D	
		6		193144	GRLA-1/8-QS-6-D	
		8		193145	GRLA-1/8-QS-8-D	
	für Zuluft					
	M3	3	Metall-Ausführung	175043	GRLZ-M3-QS-3	
	M5	3		193153	GRLZ-M5-QS-3-D	
		4		193154	GRLZ-M5-QS-4-D	
		6		193155	GRLZ-M5-QS-6-D	
	G1/8	3		193156	GRLZ-1/8-QS-3-D	
		4		193157	GRLZ-1/8-QS-4-D	
		6		193158	GRLZ-1/8-QS-6-D	
		8		193159	GRLZ-1/8-QS-8-D	