

Sperr-/Rotations-Steckverschraubungen QS


FESTO






Sperr-/Rotations-Steckverschraubungen QS

Merkmale

FESTO

Anwendung	Einfach stecken – fertig	Absolute Sicherheit	Die unverlierbare Dichtung
 Ohne Umwege zur richtigen Verschraubung. Festo bietet für jede Verbindung die sichere Lösung. Die komfortable Verschraubungssystematik bietet weit mehr als 1000 Typen an Standard- und Funktionsverschraubungen.	 Über die rostfreie Stahlkralle wird der Schlauch ohne Beschädigung der Oberfläche gehalten. Schwingungen und Druckstöße werden absorbiert. Das Lösen des Schlauches erfolgt durch einfaches Niederdrücken des blauen Lösungsringes. Der Schlauch Außendurchmesser ist zur besseren Zuordnung auf dem Lösering angegeben.	 Der Dichtring aus Nitrilkautschuk garantiert absolute Dichtheit zwischen den Normschläuchen und Verschraubungskörper. Der Normschlauch ist zusammen mit der Festo Steckverbindung für Druckluft und Vakuum geeignet.	 Alle Messingteile der Festo Steckverschraubungen sind durch eine Nickelbeschichtung oberflächenvergütet und besitzen damit eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Die kegeligen R-Gewinde nach ISO sind mit einer selbstabdichtenden PTFE-Beschichtung versehen und gewährleisten eine Wiederverwendung bis zu fünfmal ohne zusätzliche Dichtungselemente.

Ausrichtbar	360° rotierend, mit Kugellager
 Ausrichten nach der Montage ist möglich.	 Rotierende Bewegung in der Anwendung bis max. 500 U/min zulässig.

Welche Verschraubung passt in welches Gewinde?		
Metrisches Gewinde - Gewinde sind mit G-Gewinden vergleichbar und werden in metrisch zylindrische Gewinde montiert - Dichtigkeit wird durch einen gekammerten O-Ring gewährleistet.	G-Gewinde nach DIN ISO 228-1 - kürzeres Gewinde - konstante Einbautiefe - austauschbarer Dichtring - stirnseitige Abdichtung - mehrmals wiederverwendbar durch austauschbaren Dichtring.	R-Gewinde nach DIN 2999-1 und ISO 7/1 - selbstsicherndes Gewinde - Abdichtung auf dem Gewinde - keine zusätzliche Dichtfläche erforderlich - kleinere Einbaumaße, da kein Absatz für Dichtfläche - bis zu 5 mal wiederverwendbar.
 metrisches Außengewinde metrisches Innengewinde	 G-Außengewinde G-Innengewinde	 R-Außengewinde G-Innengewinde R-Innengewinde

Sperr-/Rotations-Steckverschraubungen QS

Technische Daten

FESTO

Allgemeine Technische Daten		
Typ	Sperr-Steckverschraubung QSK	Rotations-Steckverschraubung QSR
Baugröße	Standard	
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip	
Einbaulage	beliebig	
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring (Metrisches Gewinde, G-Gewinde) Beschichtung (R-Gewinde)	
Nenn-Anziehdrehmoment [Nm]	1,33 ±20% bei Anschlussgewinde M5	
	7 ±20% bei Anschlussgewinde G $\frac{1}{8}$	
	9 ±20% bei Anschlussgewinde G $\frac{1}{4}$	
	15,5 ±20% bei Anschlussgewinde G $\frac{3}{8}$	
	26 ±20% bei Anschlussgewinde G $\frac{1}{2}$	
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	1,5 bei Anschlussgewinde M5	
	7 bei Anschlussgewinde R $\frac{1}{8}$	
	12 bei Anschlussgewinde R $\frac{1}{4}$	
	22 bei Anschlussgewinde R $\frac{3}{8}$	
	28 bei Anschlussgewinde R $\frac{1}{2}$	
	10 bei Anschlussgewinde G $\frac{1}{8}$	
	15 bei Anschlussgewinde G $\frac{1}{4}$	
	25 bei Anschlussgewinde G $\frac{3}{8}$	
Max. Drehzahl [1/min]	–	
	500 bei Schlauch-Außen-Ø 4 mm	
	500 bei Schlauch-Außen-Ø 6 mm	
	400 bei Schlauch-Außen-Ø 8 mm	
	300 bei Schlauch-Außen-Ø 10 mm	
	250 bei Schlauch-Außen-Ø 12 mm und R-Gewinde	
	200 bei Schlauch-Außen-Ø 12 mm und G-Gewinde	
Max. Radialmoment [Nm]	–	
	0,006 bei Schlauch-Außen-Ø 4 mm	
	0,012 bei Schlauch-Außen-Ø 6 mm	
	0,015 bei Schlauch-Außen-Ø 8 mm	
	0,020 bei Schlauch-Außen-Ø 10 mm	
Zulässiger Schlauchtyp	–	
	PAN, PAN-MF, PAN-R, PAN-V0, PEN, PFAN, PLN, PTFEN, PUN, PUN-CM, PUN-DUO, PUN-H, PUN-H-DUO, PUN-S, PUN-S-DUO, PUN-V0	

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Typ	Sperr-Steckverschraubung QSK	Rotations-Steckverschraubung QSR
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar]	–0,95 ... +6	
Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]	–0,95 ... +14 → Diagramm	
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]	
	Wasser gemäß Herstellererklärung ¹⁾ (nur Schott-Steckverbindung QSSK)	–
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich	
Umgebungstemperatur [°C]	–10 ... +80	0 ... +60
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾	1	
Zulassung	Germanischer Lloyd	

1) Weitere Informationen www.festo.com/sp → Anwenderdokumentation.

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070


Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport- und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebszapfen).

Sperr-/Rotations-Steckverschraubungen QS

Technische Daten


FESTO

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



Werkstoffe

Funktionsschnitt



Typ	Sperr-Steckverschraubung QSK	Rotations-Steckverschraubung QSR
1 Lösering	POM (Farbe: blau)	
2 Schlauchdichtung	NBR	
3 Gehäuse	PBT, Messing vernickelt	
4 Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei	
5 Gewindestück	Messing vernickelt	Messing verchromt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	

Kombinationsmöglichkeiten Steckverschraubung/Schlauch

Gewinde	Schlauch-Außen-Ø [mm]				
	4	6	8	10	12
M5	++	+	–	–	–
R1/8	+	++	+	+	–
R1/4	+	+	++	+	+
R3/8	–	+	+	++	+
R1/2	–	–	–	+	++
G1/8	+	++	+	–	–
G1/4	–	+	++	+	+
G3/8	–	–	+	++	+
G1/2	–	–	–	–	++

+ Mögliche Kombination Gewinde/Schlauch-Außen-Ø

++ Optimale Kombination (bez. Durchfluss) Gewinde/Schlauch-Außen-Ø

Sperr-/Rotations-Steckverschraubungen QS

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Schlauch- Außen-Ø	Anschluss D2	→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde			
Gerade Form	Sperr-Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant							
		QSK	M5	–	–	–	4, 6	6
			–	R1/8	G1/8		4, 6, 8	
				R1/4	G1/4		6, 8, 10	
				R3/8	G3/8		8, 10 12	
				R1/2	G1/2		12	
	Sperr-Steckverbindung							
		QSK	–	–	–	4	–	7
						6		
						8		
						10		
						12		
	Schott-Steckverbindung							
		QSSK	–	–	–	4	–	8
						6		
						8		
						10		
						12		
	Rotations-Steckverschraubung, 360° rotierend, mit Kugellager – Außengewinde mit Außensechskant							
		QSR	M5	–	–	–	4, 6	11
			–	R1/8	G1/8		4, 6, 8	
				R1/4	G1/4		6, 8	
				R3/8	G3/8		8, 10 12	
				R1/2	G1/2		12	
L-Form	L-Sperr-Steckverschraubung, ausrichtbar – Außengewinde mit Außensechskant							
		QSKL	M5	–	–	–	4, 6	9
			–	R1/8	G1/8		4, 6, 8	
				R1/4	G1/4		6, 8, 10	
				R3/8	G3/8		8, 10 12	
				R1/2	G1/2		12	
	L-Rotations-Steckverschraubung, 360° rotierend, mit Kugellager – Außengewinde mit Außensechskant							
		QSRL	M5	–	–	–	4, 6	10
			–	R1/8	G1/8		4, 6, 8	
				R1/4	G1/4		6, 8	
				R3/8	G3/8		8, 10 12	
				R1/2	G1/2		12	

Sperr-Steckverschraubungen QSK

Datenblatt


FESTO

Sperr-Steckverschraubung QSK


Außengewinde mit Außensechskant



M-Gewinde



R-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Pneumatischer Anschluss		Nennweite	D5 Ø	L1	L2	L3	≈	Schlauch- einsteck- tiefe [mm]	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Außengewinde	für Schlauch- Außen-Ø D2 [mm]											
D1	D2 [mm]	[mm]										
Metrisches Gewinde mit Dichtring												
M5	4	1,4	8	29,5	3,5	–	8	12,7	7,1	153291	QSK-M5-4	1
	6	1,7	10	32,5	3,5	–	10	13,7	12	153292	QSK-M5-6	1
R-Gewinde												
R ¹ / ₈	4	1,6	9	25	8	20	10	12,5	9,5	153419	QSK- ¹ / ₈ -4	1
	6	3	10	27,5	8	23	10	13,5	9,5	153420	QSK- ¹ / ₈ -6	1
	8	3,4	14	36	8	32	14	18,5	22,5	153422	QSK- ¹ / ₈ -8	1
R ¹ / ₄	6	3	12	27,5	11	21	14	13,5	21	153421	QSK- ¹ / ₄ -6	1
	8	4,3	14	36	11	30	14	18,5	22,5	153423	QSK- ¹ / ₄ -8	1
	10	4,8	17	38,5	11	32,5	17	21	32	153425	QSK- ¹ / ₄ -10	1
R ³ / ₈	8	4,5	15	36	12	29,5	17	18,5	39	153424	QSK- ³ / ₈ -8	1
	10	5,6	17	40	12	33,5	17	21	35	153426	QSK- ³ / ₈ -10	1
	12	6,1	21	46	12	39,5	21	23,5	63,5	153427	QSK- ³ / ₈ -12	1
R ¹ / ₂	12	6,4	21	46	15	38	21	23,5	65,5	153428	QSK- ¹ / ₂ -12	1

1) Packungseinheit in Stück


Sperr-Steckverschraubungen QSK

Datenblatt

FESTO

Sperr-Steckverschraubung QSK

Außengewinde mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben											
Pneumatischer Anschluss		Nenn- weite	D5 Ø	L1	L2	≡	Schlauch- einsteck- tiefe [mm]	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Außengewinde	für Schlauch- Außen-Ø										
D1	D2 [mm]	[mm]									
G-Gewinde mit Dichtring											
G ¹ / ₈	4	1,6	8,8	23,5	5,1	13	12,1	14	186294	QSK-G ¹ / ₈ -4	1
	6	3	10	26,2	5,1	13	13,4	14	186295	QSK-G ¹ / ₈ -6	1
	8	3,4	14	34,7	5,1	14	22,3	23	186297	QSK-G ¹ / ₈ -8	1
G ¹ / ₄	6	3	12	25,6	5,6	17	13,4	26	186296	QSK-G ¹ / ₄ -6	1
	8	4,3	14	34,5	5,6	17	18,3	30	186298	QSK-G ¹ / ₄ -8	1
	10	4,8	17	36,8	5,6	17	24,7	33	186300	QSK-G ¹ / ₄ -10	1
G ³ / ₈	8	4,5	15	34,5	6,6	19	18,3	43	186299	QSK-G ³ / ₈ -8	1
	10	5,6	17	38,3	6,6	19	20,7	41	186301	QSK-G ³ / ₈ -10	1
	12	6,1	20,8	43,3	6,6	21	29,1	63	186302	QSK-G ³ / ₈ -12	1
G ¹ / ₂	12	6,4	20,8	44,9	7,6	24	23,1	78	186303	QSK-G ¹ / ₂ -12	1


1) Packungseinheit in Stück

Sperr-Steckverschraubungen QSK/QSSK

Datenblatt

FESTO


Sperr-Steckverbindung QSK



Abmessungen und Bestellangaben								
Pneumatischer Anschluss	Nenn- weite	D5	L1	Schlauch- einsteck- tiefe	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
für Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	[mm]	Ø		[mm]	[g]			
4	1,6	8,5	36	11,5	3,5	153439	QSK-4	1
6	3	11	39,5	12	6	153440	QSK-6	1
8	4,4	14,5	54,5	18,5	16	153441	QSK-8	1
10	5,3	17,5	60,5	20,5	26	153442	QSK-10	1
12	6,2	21	70,5	23,5	40,5	153443	QSK-12	1

1) Packungseinheit in Stück

Schott-Steckverbindung QSSK



Abmessungen und Bestellangaben												
Pneumatischer Anschluss	Nenn- weite	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	L3	≙	Schlauch- einsteck- tiefe	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
für Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	[mm]							[mm]	[g]			
4	1,5	M10x1	10	43,1	29,6	10	12	12,7	14	130637	QSSK-4	1
6	3	M12x1	12,5	47,6	34,2	9,9	14	13,7	20	130638	QSSK-6	1
8	4,3	M16x1	14,5	58,1	37,1	14,7	19	18,3	38	130639	QSSK-8	1
10	5,4	M20x1	17,5	64,5	41,4	16,2	24	20,7	68	130640	QSSK-10	1
12	6,3	M22x1	21	75,5	48,6	20,7	27	23,1	98	130641	QSSK-12	1

1) Packungseinheit in Stück

Sperr-Steckverschraubungen QSKL

Datenblatt

FESTO


L-Sperr-Steckverschraubung QSKL

Ausrichtbar


Außengewinde mit Außensechskant



M-Gewinde



R-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben													
Pneumatischer Anschluss		Nenn- weite	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≈	Schlauch- einsteck- tiefe	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Außengewinde	für Schlauch- Außen-Ø												
D1	D2 [mm]	[mm]							[mm]	[g]			
Metrische Gewinde mit Dichtring													
M5	4	1,4	10	20,8	3,5	–	30,3	10	12,7	13	153294	QSKL-M5-4	1
	6	1,7	12,5	22,5	3,5	–	30,4	12	13,7	20	153295	QSKL-M5-6	1
R-Gewinde													
R ¹ / ₈	4	1,5	10	23,5	8	19,5	30,5	10	12,5	17	153429	QSKL- ¹ / ₈ -4	1
	6	3	12,5	25	8	21	30,5	12	13,5	22	153430	QSKL- ¹ / ₈ -6	1
	8	4,2	14,5	28	8	24	43	14	18,5	34	153432	QSKL- ¹ / ₈ -8	1
R ¹ / ₄	6	3,2	12,5	28	11	22	30,5	14	13,5	29,5	153431	QSKL- ¹ / ₄ -6	1
	8	4,1	14,5	31	11	25	43	14	18,5	40	153433	QSKL- ¹ / ₄ -8	1
	10	5,2	17,5	36	11	30	49,5	17	21	58,5	153435	QSKL- ¹ / ₄ -10	1
R ³ / ₈	8	4,3	14,5	33	12	26,5	43	17	18,5	53	153434	QSKL- ³ / ₈ -8	1
	10	5,3	17,5	37	12	30,5	49,5	17	21	67	153436	QSKL- ³ / ₈ -10	1
	12	6,2	21	39	12	32,5	57,5	21	22,9	92,5	153437	QSKL- ³ / ₈ -12	1
R ¹ / ₂	12	6,2	21	42	15	34	57,5	21	22,9	107	153438	QSKL- ¹ / ₂ -12	1

1) Packungseinheit in Stück

Sperr-Steckverschraubungen QSKL


Datenblatt

FESTO

L-Sperr-Steckverschraubung QSKL

Ausrichtbar

Außengewinde mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben												
Pneumatischer Anschluss		Nennweite	D5 Ø	H1	H2	L1	≅	Schlauch- einsteck- tiefe [mm]	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Außengewinde	für Schlauch- Außen-Ø											
D1	D2 [mm]	[mm]										
G-Gewinde mit Dichtring												
G ¹ / ₈	4	1,5	10	23,3	5,1	30,3	13	12,7	19	186304	QSKL-G ¹ / ₈ -4	1
	6	2,9	12,5	24	5,1	30,4	13	13,7	22	186305	QSKL-G ¹ / ₈ -6	1
	8	4,2	14,5	27	5,1	43	14	18,3	34	186307	QSKL-G ¹ / ₈ -8	1
G ¹ / ₄	6	3,2	12,5	25,5	5,6	30,4	17	13,7	31	186306	QSKL-G ¹ / ₄ -6	1
	8	4,1	14,5	28,5	5,6	43	17	18,3	43	186308	QSKL-G ¹ / ₄ -8	1
	10	5,2	17,5	32,5	5,6	49,3	17	20,7	57	186310	QSKL-G ¹ / ₄ -10	1
G ³ / ₈	8	4,3	14,5	30	6,6	43	19	18,3	56	186309	QSKL-G ³ / ₈ -8	1
	10	5,3	17,5	34	6,6	49,3	19	20,7	66	186311	QSKL-G ³ / ₈ -10	1
	12	6,2	21	36	6,6	57,1	21	22,9	86	186312	QSKL-G ³ / ₈ -12	1
G ¹ / ₂	12	6,2	21	39	7,6	57,1	24	22,9	112	186313	QSKL-G ¹ / ₂ -12	1

1) Packungseinheit in Stück

Rotations-Steckverschraubungen QSR

FESTO


Datenblatt

Rotations-Steckverschraubung QSR


360° rotierend, mit Kugellager
Außengewinde mit Außensechskant



M-Gewinde



R-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben											
Pneumatischer Anschluss		Nennweite	D5 Ø	L1	L2	L3	≙	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Außengewinde	für Schlauch- Außen-Ø										
D1	D2 [mm]	[mm]						[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring											
M5	4	1,6	10	33,1	3,5	–	12	13	153526	QSR-M5-4	1
	6	1,6	12,5	36,7	3,5	–	14	19	153527	QSR-M5-6	1
R-Gewinde											
R ¹ / ₈	4	2,1	10	34,1	8	30,1	12	14	153401	QSR- ¹ / ₈ -4	1
	6	3,4	12,5	36,9	8	32,9	14	18	153402	QSR- ¹ / ₈ -6	1
	8	5	14,5	45,3	8	41,3	17	34	153404	QSR- ¹ / ₈ -8	1
R ¹ / ₄	6	3,4	12,5	38,9	11	32,8	14	23	153403	QSR- ¹ / ₄ -6	1
	8	5	14,5	44,3	11	38,3	17	32	153405	QSR- ¹ / ₄ -8	1
R ³ / ₈	8	5	14,5	44,3	12	38	17	39	153406	QSR- ³ / ₈ -8	1
	10	6,7	18	55,8	12	49,5	22	61	153407	QSR- ³ / ₈ -10	1
	12	8	21	63,2	12	56,9	24	82	153408	QSR- ³ / ₈ -12	1
R ¹ / ₂	12	8	21	63,2	15	55	24	89	153409	QSR- ¹ / ₂ -12	1

1) Packungseinheit in Stück


Rotations-Steckverschraubungen QSR

Datenblatt

FESTO

Rotations-Steckverschraubung QSR

360° rotierend, mit Kugellager
Außengewinde mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben										
Pneumatischer Anschluss		Nenn- weite	D5 Ø	L1	L2	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Außengewinde	für Schlauch- Außen-Ø									
D1	D2 [mm]	[mm]					[g]			
G-Gewinde mit Dichtring										
G ¹ / ₈	4	2,1	10	33,1	5,1	13	15	186276	QSR-G¹/₈-4	1
	6	3,4	12,5	35,9	5,1	14	17	186277	QSR-G¹/₈-6	1
	8	5	14,5	44,3	5,1	17	34	186279	QSR-G¹/₈-8	1
G ¹ / ₄	6	3,4	12,5	35,4	5,6	17	24	186278	QSR-G¹/₄-6	1
	8	5	14,5	40,8	5,6	17	30	186280	QSR-G¹/₄-8	1
G ³ / ₈	8	5	14,5	41,3	6,6	19	40	186281	QSR-G³/₈-8	1
	10	6,7	18	53,8	6,6	22	59	186282	QSR-G³/₈-10	1
	12	8	21	60,2	6,6	23,8	78	186283	QSR-G³/₈-12	1
G ¹ / ₂	12	8	21	58,2	7,6	23,8	79	186284	QSR-G¹/₂-12	1

1) Packungseinheit in Stück

Rotations-Steckverschraubungen QSRL

FESTO


Datenblatt

L-Rotations-Steckverschraubung QSRL


360° rotierend, mit Kugellager
Außengewinde mit Außensechskant



M-Gewinde



R-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Pneumatischer Anschluss		Nenn- weite	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≡	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Außengewinde	für Schlauch- Außen-Ø											
D1	D2 [mm]	[mm]							[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring												
M5	4	1,4	10	21	3,5	–	19,7	12	13	153529	QSRL-M5-4	1
	6	1,6	12,5	23,8	3,5	–	22,8	14	20	153530	QSRL-M5-6	1
R-Gewinde												
R ¹ / ₈	4	1,8	10	23	8	18	20	12	15	153410	QSRL- ¹ / ₈ -4	1
	6	3,1	12,5	24	8	20	23	14	19	153411	QSRL- ¹ / ₈ -6	1
	8	4,6	14,5	31,5	8	27,5	26	17	33	153413	QSRL- ¹ / ₈ -8	1
R ¹ / ₄	6	3,1	12,5	26	11	20	23	14	23	153412	QSRL- ¹ / ₄ -6	1
	8	4,6	14,5	30,5	11	24,5	26	17	32	153414	QSRL- ¹ / ₄ -8	1
R ³ / ₈	8	4,6	14,5	30,5	12	24	26	17	39	153415	QSRL- ³ / ₈ -8	1
	10	6,2	17,5	36	12	29,5	30	22	56	153416	QSRL- ³ / ₈ -10	1
	12	7,4	21	41,5	12	35	33	24	84	153417	QSRL- ³ / ₈ -12	1
R ¹ / ₂	12	7,4	21	41,5	15	33,5	33	24	90	153418	QSRL- ¹ / ₂ -12	1

1) Packungseinheit in Stück


Rotations-Steckverschraubungen QSRL

Datenblatt

FESTO

L-Rotations-Steckverschraubung QSRL

360° rotierend, mit Kugellager
Außengewinde mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben											
Pneumatischer Anschluss		Nenn- weite	D5 Ø	H1	H2	L1	≡	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Außengewinde	für Schlauch- Außen-Ø										
D1	D2 [mm]	[mm]						[g]			
G-Gewinde mit Dichtring											
G ¹ / ₈	4	1,9	10	21	5,1	19,7	13	15	186285	QSRL-G ¹ / ₈ -4	1
	6	3,1	12,5	23	5,1	22,8	14	18	186286	QSRL-G ¹ / ₈ -6	1
	8	4,6	14,5	30,5	5,1	25,7	17	35	186288	QSRL-G ¹ / ₈ -8	1
G ¹ / ₄	6	3,1	12,5	22,5	5,6	22,8	17	25	186287	QSRL-G ¹ / ₄ -6	1
	8	4,6	14,5	27	5,6	25,7	17	31	186289	QSRL-G ¹ / ₄ -8	1
G ³ / ₈	8	4,6	14,5	27,5	6,6	25,7	19	41	186290	QSRL-G ³ / ₈ -8	1
	10	6,2	17,5	33,3	6,6	29,5	22	59	186291	QSRL-G ³ / ₈ -10	1
	12	7,4	21	38,5	6,6	32,7	24	81	186292	QSRL-G ³ / ₈ -12	1
G ¹ / ₂	12	7,4	21	36,5	7,6	32,7	24	81	186293	QSRL-G ¹ / ₂ -12	1

1) Packungseinheit in Stück