

# 底座

## VABS-S4-2S-G18-B-R3-EX1E

訂貨編號: 8033156

FESTO



### 資料表

| 特性                | 值                                            |
|-------------------|----------------------------------------------|
| 寬度                | 18 mm                                        |
| 基於標準              | ISO 15407-2                                  |
| 安裝位置              | 可選                                           |
| 嚮導氣源              | 內嚮導                                          |
| 工作壓力              | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar       |
| 操作電壓範圍 DC         | 24 V                                         |
| 抗電湧性              | 0.8 kV                                       |
| 40°C 時的額定電流       | 2 A                                          |
| 污染等級              | 3                                            |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟防爆指令 (ATEX)<br>符合歐盟低電壓指令<br>符合歐盟 RoHS 指令 |
| CE 標記（見合格聲明）      | 根據 UK EX 指令<br>符合英國 RoHS 指令<br>符合英國電氣設備相關規定  |
| 歐盟境外防爆認證          | EPL Gc (GB)                                  |
| 防爆                | 防爆區 2 (ATEX)<br>2 區 (UKEX)                   |
| ATEX 氣體類別         | II 3G                                        |
| 氣體防爆阻燃類型          | Ex ec IIC T3 Gc X                            |
| 防爆環境溫度            | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C                            |
| 防爆裝配              | IIC                                          |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                        |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 0 - 無耐腐蝕能力                                   |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| 組件最高表面溫度          | T3                                           |
| 防護等級              | IP65<br>NEMA 4<br>在組裝好的狀態下                   |
| 環境溫度              | -5 °C...50 °C                                |
| 產品重量              | 192 g                                        |

| 特性   | 值                        |
|------|--------------------------|
| 安裝方式 | 具通孔<br>符合 ISO 15407-2 標準 |
| 材料說明 | RoHS 合規                  |
| 底座材質 | 壓鑄鋁                      |