


Unidad separadora de piezas HPVS

FESTO




Unidad separadora de piezas HPVS

Características y Cuadro general de periféricos


FESTO

Informaciones resumidas

- 1** Resistente a la corrosión mediante dedos de acero inoxidable
- 2** Adaptación óptima y precisa mediante casquillos para centrar
- 3** Conexiones de aire comprimido a elegir en la parte superior o detrás
- 4** Detectores integrables en el cuerpo (SME/SMT-8)



Cuadro general de periféricos



Accesorios		
	Descripción resumida	→ Página/Internet
1	Casquillo para centrar ZBH	Para centrar la sujeción
2	Detectores de proximidad SMT-/SME-8	Para detectar posiciones, montaje en ranura
3	Racor rápido roscado QS	Para la conexión de tubos flexibles con tolerancias en su diámetro exterior

Unidad separadora de piezas HPVS

Código del producto

Código del producto


		HPVS	–	14	–	20	–	0
Tipo								
Doble efecto								
HPVS	Separador de piezas							
Tamaño [mm]								
Carrera [mm]								
Detección de posiciones								
0	Para detectores de proximidad							

Unidad separadora de piezas HPVS

Hoja de datos

FESTO

Función



-  - Tamaño
10 ... 22
-  - Carrera
10 ... 60 mm



Especificaciones técnicas			
Tamaño	10	14	22
Conexión neumática	M5/M3	M5/M5	
Forma constructiva	Émbolo de doble efecto		
	Vástago simple		
	Antigiro		
Antigiro/Guía	Sección cuadrada		
Máxima precisión de sustitución [mm]	0,3		
Precisión de repetición [mm]	0,05	0,15	0,25
Amortiguación	No		
Detección de posiciones	Para detectores de proximidad		
Tipo de fijación	Mediante taladros		
	Con rosca interior		
Posición de montaje	Indiferente		

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre el fluido de funcionamiento / de pilotaje	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)
Presión de funcionamiento [bar]	3 ... 8
Temperatura ambiente [°C]	+5 ... +60
Tipo de protección	IP40
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾	2

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070: componentes moderadamente expuestos a corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Fuerzas [N]			
	10	14	22
Fuerza teórica con 6 bar Avance	45	90	225
Fuerza teórica con 6 bar Retorno	35	75	180


Pesos [g]					
Tamaño	10	14	22		
Carrera [mm]	10	20	40	30	60
Peso del producto	90	183	290	630	1 000

Unidad separadora de piezas HPVS

Hoja de datos

Materiales

Vista en sección



Separador de piezas

1	Cuerpo	Aleación de forja de aluminio (recubrimiento compuesto)
2	Culata	Acero de aleación fina
3	Leva	Acero de aleación fina
4	Vástago	Acero de aleación fina
-	Juntas	Caucho nitrílico
Características del material		Sin cobre, PTFE ni silicona
		Conformidad con RoHS

 **Importante**

Las guías deslizantes de los dedos dentro del cuerpo no pueden regularse. La lubricación básica se

realizar durante la operación de montaje. Se recomienda volver a lubricar tras 2 millones de ciclos.

Peso máximo admisible [g] de las mordazas de adaptación para el funcionamiento sin estrangulación

Tamaño	10	14	22
Carrera	10	20	30
Mordazas externas ¹⁾	56	150	395

1) Si se supera el peso máximo admisible de las mordazas de adaptación externas, es necesario adaptar los tiempos de avance y retroceso mediante válvulas reguladoras de caudal en concordancia con los valores incluidos en la tabla siguiente. De lo contrario, es posible que se dañen las partes de la unidad de separación de piezas.

Tiempos de avance y retroceso [s] con mordazas de adaptación externas en función de la masa [g] debida al peso de dichas mordazas


Tamaño	10	14	22
Carrera	10	20	30
Fuerza	100 g	0,03	–
	200 g	0,04	0,05
	300 g	0,05	0,08
	400 g	0,06	0,11
	500 g	–	0,13
	600 g	–	0,30
	700 g	–	0,36
	800 g	–	0,42
		–	0,48

Unidad separadora de piezas HPVS

Hoja de datos


FESTO

Cargas estáticas características admitidas en los dedos



Tamaño		10	14	22
Fuerza F	[N]	75	100	180
Momento M_x	[Nm]	3	5	9
Momento M_y	[Nm]	3	5	9
Momento M_r	[Nm]	3	5	9


Holgura de los dedos



Tamaño		10	14		22	
Carrera	[mm]	10	20	40	30	60
S_x	[mm]	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
S_z	[mm]	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
α_x	[°]	0,12	0,12	0,07	0,06	0,04
α_y	[°]	0,20	0,20	0,12	0,11	0,07
α_z	[°]	0,262	0,175	0,175	0,12	0,12

Distancias mínimas

Para evitar fallos de funcionamiento de los detectores de posición, deberán respetarse unas distancias mínimas entre las unidades de separación. Dichas distancias mínimas constan en la tabla siguiente.



Tamaño		10	14	22
Para SME-8-...	[mm]	50	90	120
Para SMT-8-...-B	[mm]	30	50	70


Unidad separadora de piezas HPVS

Hoja de datos


Posibilidades de montaje

Únicamente debe utilizarse la superficie de fijación en la parte inferior (del otro lado de las conexiones de aire comprimido).

Desde arriba con taladros pasantes




Desde abajo con rosca interior



Tamaño	10	14	22
Tornillo	M3	M4	M6
Par de apriete admisible [Nm]	1,2	2,9	9,9
Casquillo para centrar	ZBH-7	ZBH-7	ZBH-12

Tamaño	10	14	22
Tornillo	M4	M5	M8
Par de apriete admisible [Nm]	2,9	5,9	24
Casquillo para centrar	ZBH-7	ZBH-7	ZBH-12

Posición correcta de la superficie de apoyo




Unidad separadora de piezas HPVS

Hoja de datos

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com



Unidad separadora de piezas HPVS

Hoja de datos

Tipo	B1 ±0,02	B2	B3 +0,05	B4	D1 Ø H13	D2 Ø H8/h7	D3	D4 Ø H13	D5	D6	D7 Ø	H1 ±0,5
HPVS-10-10-A	18	8	0,2	11	3,2	7	M4	6	M5	M3	5,3	82
HPVS-14-20-A	19	9,5	0,2	12	4,2	7	M5	7,4	M5	M5	5,3	122,5
HPVS-14-40-A	19	9,5	0,2	12	4,2	7	M5	7,4	M5	M5	5,3	192,5
HPVS-22-30-A	32	16	0,2	16	6,2	12	M8	10,4	M5	M5	10,3	178,5
HPVS-22-60-A	32	16	0,2	16	6,2	12	M8	10,4	M5	M5	10,3	283,5

Tipo	H2	H3	H4	H5	H6 ¹⁾ ±0,02	H7 ±0,2	H8 ±0,1	H9 ±0,5	H10	H11	L1
HPVS-10-10-A	57	27,5	5,5	10	12	7	4	10	4	24	33
HPVS-14-20-A	82,5	40,5	6,5	19	14	10	5	20	13	25,5	40
HPVS-14-40-A	132,5	60,5	6,5	19	34	10	5	40	13	45,5	40
HPVS-22-30-A	118,5	51,5	7,5	22	20	14	8	30	13	37,5	55
HPVS-22-60-A	193,5	81,5	7,5	22	50	14	8	60	13	67,5	55

Tipo	L2 ¹⁾ ±0,02	L3	L4 ±0,02	L5	L6	T1 +0,1	T2 Mín.	T3 Mín.	T4	T5 -0,3	T6 -0,2
HPVS-10-10-A	20	16	7	12	4,2	1,6	4	4	3,1	1,4	3
HPVS-14-20-A	25	20	10	18	4,5	1,6	5	5	4,6	1,4	3
HPVS-14-40-A	25	20	10	18	4,5	1,6	5	5	4,6	1,4	3
HPVS-22-30-A	37	29	14	27	4,2	2,6	5	5	6,1	2,4	5
HPVS-22-60-A	37	29	14	27	4,2	2,6	5	5	6,1	2,4	5

1) Tolerancia del taladro para centrar: ±0,02
Tolerancia para rosca y taladro ±0,1

Referencias			
Tamaño	Carrera [mm]	Nº art.	Tipo
10	10	2095359	HPVS-10-10-A
14	20	2095360	HPVS-14-20-A
	40	2095361	HPVS-14-40-A
22	30	2095362	HPVS-22-30-A
	60	2095363	HPVS-22-60-A

Unidad separadora de piezas HPVS

Accesorios

FESTO

Referencias				Hojas de datos ➔ Internet: zbh	
	Para tamaño	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾	
Casquillo para centrar ZBH					
	10, 14	186717	ZBH-7	10	
	22	189653	ZBH-12	10	

1) Unidades por embalaje

Referencias – Detectores de posición para ranura en T, magnetorresistivo					Hojas de datos → Internet: smt	
	Tipo de fijación	Salida de conexión	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Detector normalmente abierto						
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro, ejecución corta	PNP	Cable trifilar	2,5	574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
			Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
		PNP	Conector M12x1, 3 contactos	0,3	574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12

Referencias – Detector para ranura en T, magnético Reed					Hojas de datos → Internet: sme	
	Tipo de fijación	Salida de conexión	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Detector normalmente abierto						
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro	Con contacto	Cable trifilar	2,5	543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
				5,0	543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
			Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	543861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D

Referencias – Cables				Hojas de datos → Internet: nebu	
	Conexión eléctrica en el lado izquierdo	Conexión eléctrica en el lado derecho	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	Conector tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	Conector recto tipo zócalo M12x1, 5 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
			5	541364	NEBU-M12G5-K-5-LE3
	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3
	Conector acodado tipo zócalo M12x1, 5 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541367	NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
			5	541370	NEBU-M12W5-K-5-LE3

Referencias – Tapa para ranuras					
	Montaje	Largo [m]	Nº art.	Tipo	
	Montaje desde la parte superior	2 x 0,5	151680	ABP-5-S	

Referencias – Válvulas de estrangulación y antirretorno				Hojas de datos → Internet: grla-m5-qs	
	Conexión		Material	Nº art.	Tipo
	Rosca	Para tubo de diámetro exterior			
	M5	3	Ejecución en metal	193137	GRLA-M5-QS-3-D
		4		193138	GRLA-M5-QS-4-D
		6		193139	GRLA-M5-QS-6-D