


電磁閥  
VUVS-LT25-B52-D-G14-F8  
訂貨編號: 8035188

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| 閥功能                     | 五口二位雙電控                                      |
| 驅動方式                    | 電控                                           |
| 閥尺寸                     | 26.5 mm                                      |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 1000 l/min                                   |
| 工作口                     | G1/4                                         |
| 工作壓力                    | 0.15 Mpa...1 Mpa<br>1.5 bar...10 bar         |
| 結構特點                    | 提動座                                          |
| 認證                      | c UL us - 認證 (OL)                            |
| 公稱通徑                    | 6.6 mm                                       |
| 排氣功能                    | 具有節流選項                                       |
| 密封原理                    | 軟密封                                          |
| 安裝位置                    | 可選                                           |
| 手動裝置                    | 鎖定式<br>按鈕式                                   |
| 嚮導類型                    | 嚮導驅動                                         |
| 嚮導氣源                    | 內嚮導                                          |
| 流向                      | 不可逆                                          |
| 搭接                      | 重疊                                           |
| b 值                     | 0.2                                          |
| C 值                     | 4.6 l/sbar                                   |
| 逆轉開關時間                  | 10 ms                                        |
| 0 訊號的最大正向測試脈衝           | 2000 µs                                      |
| 訊號為 1 的最大反向測試脈衝         | 3600 µs                                      |
| 線圈的特性參數                 | 請參閱電磁線圈，須另外訂購                                |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                        |
| 抗振性                     | 運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 |
| 耐衝擊性                    | 衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27  |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                                  |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| 無塵室等級                   | 6 級，符合 ISO 14644-1                           |

| 特性        | 值                               |
|-----------|---------------------------------|
| 介質溫度      | -10 °C...60 °C                  |
| 嚮導介質      | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 環境溫度      | -10 °C...60 °C                  |
| 產品重量      | 310 g                           |
| 安裝方式      | 在氣路板上<br>具通孔<br>是否要:            |
| 通風介面      | 非管式                             |
| 嚮導排氣口 82  | M5                              |
| 嚮導排氣口 84  | M5                              |
| 氣動介面，氣口 1 | G1/4                            |
| 氣動介面，氣口 2 | G1/4                            |
| 氣動介面，氣口 3 | G1/4                            |
| 氣動介面，氣口 4 | G1/4                            |
| 氣動介面，氣口 5 | G1/4                            |
| 材料說明      | RoHS 合規                         |
| 密封件材質     | HNBR<br>NBR<br>TPE-U(PU)        |
| 外殼材質      | 壓鑄鋁<br>含塗層                      |
| 螺絲材料      | 鍍鋅鋼                             |