


# 電磁閥

## VUVS-LT30-M32C-MD-G38-F8

訂貨編號: 8036672

FESTO



## 資料表

| 特性                      | 值                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| 閥功能                     | 三口二位，常閉，單穩態                                  |
| 驅動方式                    | 電控                                           |
| 閥尺寸                     | 31 mm                                        |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 1600 l/min                                   |
| 工作口                     | G3/8                                         |
| 操作電壓                    | 透過電磁線圈，須另外訂購                                 |
| 工作壓力                    | 0.25 Mpa...1 Mpa<br>2.5 bar...10 bar         |
| 結構特點                    | 提動座                                          |
| 復位類型                    | 彈簧復位                                         |
| 認證                      | c UL us - 認證 (OL)                            |
| 公稱通徑                    | 9.4 mm                                       |
| 排氣功能                    | 具有節流選項                                       |
| 密封原理                    | 軟密封                                          |
| 安裝位置                    | 可選                                           |
| 手動裝置                    | 鎖定式<br>按鈕式                                   |
| 嚮導類型                    | 嚮導驅動                                         |
| 嚮導氣源                    | 內嚮導                                          |
| 流向                      | 不可逆                                          |
| 搭接                      | 重疊                                           |
| b 值                     | 0.4                                          |
| C 值                     | 6 l/sbar                                     |
| 關閉時間                    | 32 ms                                        |
| 打開時間                    | 13 ms                                        |
| 0 訊號的最大正向測試脈衝           | 2000 µs                                      |
| 訊號為 1 的最大反向測試脈衝         | 3600 µs                                      |
| 線圈的特性參數                 | 請參閱電磁線圈，須另外訂購                                |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                        |
| 抗振性                     | 運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-6 |
| 耐衝擊性                    | 衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27  |

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 無塵室等級               | 6 級, 符合 ISO 14644-1              |
| 介質溫度                | -10 °C...60 °C                   |
| 嚮導介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C                   |
| 產品重量                | 305 g                            |
| 安裝方式                | 在氣路板上<br>具通孔<br>是否要:             |
| 通風介面                | 非管式                              |
| 嚮導排氣口 82            | M5                               |
| 氣動介面, 氣口 1          | G3/8                             |
| 氣動介面, 氣口 2          | G3/8                             |
| 氣動介面, 氣口 3          | G3/8                             |
| 材料說明                | RoHS 合規                          |
| 密封件材質               | HNBR<br>NBR<br>TPE-U(PU)         |
| 外殼材質                | 噴漆壓鑄鋁                            |
| 活塞式滑閥材料             | 精製鋁合金                            |
| 螺絲材料                | 鍍鋅鋼                              |