

擺動驅動器
DFPD-900-
訂貨編號: 8042194

FESTO



資料表

特性	值
閥驅動器規格	900
法蘭孔型	F14 F1012
擺角	90 deg...180 deg
0° 的端位調整範圍	-5 deg...5 deg
額定擺角時的終端位置調節範圍	-5 deg...5 deg
軸連接深度	29 mm...38 mm
接頭符合標準	ISO 5211
安裝位置	可選
工作模式	雙作用 單動
結構特點	齒輪齒條
關閉方向	向右關閉 向左關閉
閥介面符合標準	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
定位器和位置感測器的連接點符合標準	VDI/VDE 3845 規格 AA 3
爆破壓力	24 bar
工作壓力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
額定工作壓力	0.2 Mpa...0.6 Mpa 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi
海事分類	參見證書
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟防爆指令 (ATEX)
CE 標記 (見合格聲明)	根據 UK EX 指令
歐盟境外防爆認證	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
防爆	防爆區 1 (ATEX) 1 區 (UKEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 21 區 (UKEX) 區 22 (ATEX)

特性	值
證書簽發機構	DNV TAP00001CE 德國技術監督協會 (TÜV) Rheinland 968/V 1106.01/2023
ATEX 氣體類別	II 2G
ATEX 防塵類別	II 2D
氣體防爆阻燃類型	Ex h IIC T3 Gb X Ex h IIC T4 Gb X Ex h IIC T6 Gb X
防塵的防爆阻燃類型	Ex h IIIC T105°C Db X Ex h IIIC T175°C Db X Ex h IIIC T85°C Db X
防爆環境溫度	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C -50°C ≤ Ta ≤ +60°C 0°C ≤ Ta ≤ +150°C
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	露點至少比環境溫度和介質溫度低 10 °C 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...60 °C
環境溫度	-50 °C...150 °C
標稱操作壓力下及 0° 時的扭矩	206.9 Nm...842 Nm
額定工作壓力下及 90° 擺角時的扭矩	124.6 Nm...842 Nm
扭矩說明	參照安裝法蘭和聯軸器的規格，驅動器的工作扭矩不得高於 ISO 5211 中列出的最大允許扭矩。
0° 時的彈簧扭矩	99.2 Nm...325.1 Nm
90° 擺角時的彈簧返回扭矩	181.6 Nm...595 Nm
6 bar 時，0°-額定擺角-0°每個循環的耗氣量	31.5 l...75.9 l
產品重量	25574 g...30405 g
軸連接	T27 T36
氣動介面	G1/4 1/4 NPT
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁，含塗層 陽極氧化精製鋁合金
蓋子材料	塗層壓鑄鋁 陽極氧化精製鋁合金
密封件材質	FPM FVMQ NBR
彈簧材質	彈簧鋼
外殼材質	壓鑄鋁，含塗層 陽極氧化精製鋁合金
活塞材料	壓鑄鋁
軸承材料	POM 加強型 PPS
凸輪材料	鋼 高合金不鏽鋼
螺絲材料	高合金不鏽鋼
軸材質	鍍鎳鋼 高合金不鏽鋼