

# 調試 GFCH-2

訂貨編號: 8044340

FESTO



## 資料表

特性	值
結構特點	雙軸系統
服務範圍	測試模式下驅動驅動軸 資料備份和記錄 指導機器操作人員，例如故障診斷和消除，更改位置參數值 驅動軸的配置和參數設定 優化控制參數和找零位 檢測接線、介面、行程路徑和能源鏈
現場工作	5 個工作小時
客戶需求	Festo 組件的使用 存取機器或系統 機械、氣動和電氣工作完成 負責機器的合格人員必須在約定日期到場
提供服務	8-10 天 (需雙方約定)