

Anschlusselement für Sauger LJK

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

Schwenkverschraubung für Saugnapf VAS/VASB

- L-Verschraubung mit Innengewinde
- Befestigungsmöglichkeit des seitlichen Luftanschlusses am Außengewinde der Hohlverschraubung
- Umlenkung des Luftanschlusses
- Schwenkanschluss ist um 360° drehbar
- Zur Abkopplung vom Befestigungsgewinde
- Werkstoff Schwenkanschlussstück: Zink-Druckguss
- Werkstoff Dichtungen: Nitrilkautschuk und Stahl/Nitrilkautschuk

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Vakuumschluss	M5	G1/8	G1/4
Saugerbefestigung	M5	G 1/8	G 1/4
Einbaulage	beliebig		
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L		


Betriebs- und Umweltbedingungen

Betriebsdruck	-0,95 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Umgebungstemperatur	-10 ... 60°C

Abmessungen

Abmessungen – L-Verschraubung LJK

Download CAD-Daten www.festo.com



- [1] Luftanschluss (Vakuum)
- [2] Befestigungsgewinde

	B	D	H	H1	H2	L	L1	≡
LJK-M5-1/1	10	M5	20,3	3,8	7,5	17,5	12,5	8
LJK-1/8-1/1	16	G1/8	30	5	10,6	28	20	13
LJK-1/4-1/1	20	G1/4	39	8	13,5	36	26,5	17

Bestellangaben

Bestellangaben				
	Vakuumanschluss	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	M5	20 g	151783	LJK-M5-1/1
	G1/8	25 g	151784	LJK-1/8-1/1
	G1/4	50 g	151785	LJK-1/4-1/1