

標準氣缸
CRDSNU-B-16-80-P-A-MG-A1
訂貨編號: 8073763

FESTO



資料表

特性	值
行程	80 mm
活塞直徑	16 mm
基於標準	ISO 6432
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	0 °C...80 °C
6 bar 時的理論出力值，返回行程	104 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	121 N
0 mm 行程的移動質量	21 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	2.2 g
0 mm 行程的基本重量	130 g
每 10 m 行程的附加重量	4.8 g
安裝方式	具有附件
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	高合金不鏽鋼
活塞桿材質	高合金不鏽鋼
缸筒材料	高合金不鏽鋼