

短行程气缸 ADVC/AEVC

FESTO



Festo 核心产品范围
涵盖您自动化应用的80%

全球:
一流:
简单:

始终备有库存
Festo 质量水准, 优惠的价格
简化采购和仓储

★ 通常能从工厂快速备货发出
全球13个服务中心备有库存
超过2200种产品。

★ 通常能从工厂较快备货发出
全球4个服务中心为您提供装配服务
每个产品系列最多有 6×10^{12} 个派生型

请关注
带星号
产品!

主要特性

一览


- Ø - 缸径
4 ... 100 mm
- | - 行程
2.5 ... 25 mm

短行程气缸专用于短行程夹紧应用，例如用于夹持设备中。

- 气缸具备：
- 一经接通压力，响应快速
 - 与身材相比，夹紧力非常大
 - 安装空间小

- 集成传感器槽，用于接触式或电子式接近开关
- 安装孔型，符合 VDMA 24562 标准，用于 Ø 32 ... 100 mm

Ø 4 ... 25




Ø 6 ... 25




Ø 32 ... 100




安装空间比较，10 mm 行程



标准气缸



紧凑型气缸



短行程气缸

型号代码

001	系列	
ADVC	短行程气缸, 双作用	
AEVC	短行程气缸, 单作用	
002	缸径	
4	4	
6	6	
10	10	
12	12	
16	16	
20	20	
25	25	
32	32	
40	40	
50	50	
63	63	
80	80	
100	100	

003	行程	
2.5	2.5	
5	5	
10	10	
15	15	
20	20	
25	25	
004	活塞杆螺纹	
A	外螺纹	
I	内螺纹	
	无	
005	缓冲	
P	两端带弹性缓冲垫	
006	位置感测	
	无	
A	通过接近开关	

产品范围一览


功能	类型	型号	缸径	行程	位置感测
			[mm]	[mm]	
双作用	不带位置感测				
		ADVC Ø 4 ... 25	4	2.5; 5	—
			6, 10, 12	5, 10	
			16, 20, 25	5, 10, 15, 20, 25	
		ADVC Ø 32 ... 100	32, 40	5, 10, 15, 20, 25	—
			50, 63, 80, 100	10, 15, 20, 25	
	带位置感测				
		ADVC-...-A Ø 6 ... 25	6, 10, 12	5, 10	■
			16, 20, 25	5, 10, 15, 20, 25	
		ADVC-...-A Ø 32 ... 100	32, 40	5, 10, 15, 20, 25	—
			50, 63, 80, 100	10, 15, 20, 25	
单作用	不带位置感测				
		AEVC Ø 4 ... 25	4	2.5; 5	—
			6, 10, 12	5, 10	
			16, 20, 25	5, 10, 25	
		AEVC Ø 32 ... 100	32	5, 10, 25	—
			40, 50, 63, 80, 100	10, 25	
	带位置感测				
		AEVC-...-A Ø 6 ... 25	6, 10, 12	5, 10	■
			16, 20, 25	5, 10, 25	
		AEVC-...-A Ø 32 ... 100	32	5, 10, 25	■
			40, 50, 63, 80, 100	10, 25	

产品范围一览

型号	活塞杆			缓冲	→ 页/Internet
	带外螺纹	带内螺纹	不带螺纹		
不带位置感测					
ADVC ø 4 ... 25	■	■ 起始缸径 12	■ ø 4 ... 12	■	8
ADVC ø 32 ... 100	■	■	—	■	8
带位置感测					
ADVC-...-A ø 6 ... 25	■	■ 起始缸径 12	■ ø 6 ... 12	■	16
ADVC-...-A ø 32 ... 100	■	■	—	■	16
不带位置感测					
AEVC ø 4 ... 25	■	■ 起始缸径 12	■ ø 4 ... 12	■	24
AEVC ø 32 ... 100	■	■	—	■	24
带位置感测					
AEVC-...-A ø 6 ... 25	■	■ 起始缸径 12	■ ø 6 ... 12	■	32
AEVC-...-A ø 32 ... 100	■	■	—	■	32

外围元件一览


Ø 32 ... 100 mm



Ø 4 ... 25 mm
不带位置感测




Ø 6 ... 25 mm
带位置感测




外围元件一览

安装元件和附件	简要说明	缸径			→ 页/Internet
		4, 6, 12	10, 16 ... 25	32 ... 100	
[1] 安装螺丝	供货范围内不包括	■ DIN 84	■ DIN 912	■ DIN 912	–
[1] 安装螺丝, 用于 $\varnothing 80, 100$	供货范围内不包括	–	–	■	–
[2] 脚架安装件 HNC	用于轴承和端盖	–	–	■	39
[3] 法兰安装件 FNC	用于轴承或端盖	–	–	■	40
[4] 耳轴安装件 ZNCF	用于轴承或端盖	–	–	■	41
[5] 耳轴支座 LNZG	–	–	–	■	42
[6] 耳环安装件 SNC	用于端盖	–	–	■	43
[7] 双耳环安装支座 LSNG	带球面轴承	–	–	■	47
[8] 双耳环安装支座 LSNSG	焊上, 带球面轴承	–	–	■	47
[9] 耳环安装件 SNCS	带球面轴承, 用于端盖	–	–	■	45
[10] 双耳环安装支座 LBG	–	–	–	■	47
[11] 耳环安装件 SNCL	用于端盖	–	–	■	46
[12] 耳环安装件 SNCB	用于端盖	–	–	■	44
[13] 双耳环安装支座 LNG	–	–	–	■	47
[14] 双耳环安装支座 LSN	带球面轴承	–	–	■	47
[15] 连接组件 DPNC	用于将两个相同缸径的气缸组成一个多位 置气缸	–	–	■	38
[16] 关节轴承 SGS	带球面轴承	–	■	■	48
[17] 直角双耳环安装支座 LQG	–	–	■	■	47
[18] 双耳环 SGA	带外螺纹	–	–	■	48
[19] 连接法兰 KSG	用于补充径向偏差	–	–	■	48
[20] 双耳环 SG	允许气缸在一个平面内作摆动运动	–	■	■	48
[21] 自对中连接杆 FK	用于补偿径向和角度偏差	■ $\varnothing 12$	■	■	48
[22] 沟槽盖 ABP-5-S	保护传感器电缆, 防止灰尘进入传感器槽	–	–	■	49
[23] 接近开关 SME/SMT-8	可集成在缸筒上	–	–	■	49
[24] 接近开关 SME/SMT-10	可集成在缸筒上	–	■	■	49
[25] 单向节流阀 GRLA	用于调节速度	■	■	■	50
[26] 快插接头 QS	用于连接标准外径气管	■	■	■	qs

技术参数 – 双作用, 不带位置感测



- Ø - 缸径
4 ... 100 mm
- l - 行程
2.5 ... 25 mm



主要技术参数													
缸径	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
气接口	M3	M3	M5	M5	M5	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
活塞杆带内螺纹	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
活塞杆带外螺纹	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
活塞杆不带螺纹	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]												
工作/先导介质注意事项	可用润滑介质工作(今后须使用润滑工作)												
类型	活塞												
	活塞杆												
缓冲	两端带弹性缓冲垫												
安装方式	通过通孔							通过通孔					
	-							通过附件					
安装位置	任意												

工作条件													
缸径	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
工作压力 [bar]	2 ... 8	1.5 ... 8	1 ... 8	1 ... 10				0.6 ... 10					
环境温度 [°C]	-20 ... +80												
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	1												

1) 耐腐蚀等级 1，符合 Festo FN 940070 标准
低度耐腐蚀能力。运输和贮存防护。也适用于不可见的内部区域或位于盖子下面的元件（如，气缸耳轴）。

技术参数 – 双作用, 不带位置感测


力 [N] 和冲击能量 [J]													
缸径	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
力的理论值, 6 bar时推进	7.5	17	47	68	121	189	295	483	754	1178	1870	3016	4712
力的理论值, 6 bar时返回	5.7	13	40	51	91	141	247	415	686	1056	1750	2847	4418
终端位置最大冲击能量	0.003	0.005	0.03	0.06	0.10	0.14	0.18	0.26	0.36	0.60	0.64	0.90	1.20

产品重量 [g]													
	缸径												
行程 [mm]	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
2.5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	4.5	12.5	23	34	68	112	135	280	350	–	–	–	–
10	–	16	26	42	76	124	150	300	380	470	600	1570	2480
15	–	–	–	–	84	136	165	320	410	505	650	1655	2570
20	–	–	–	–	92	148	180	340	440	540	700	1740	2660
25	–	–	–	–	100	160	195	360	470	575	750	1825	2750

移动负载 [g]													
	缸径												
行程 [mm]	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
2.5	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	0.25	1.2	2.8	6.6	11	22	27	46	69	–	–	–	–
10	–	1.5	3.3	7.7	13	25	30	51	74	127	178	339	719
15	–	–	–	–	15	28	33	56	79	135	186	351	739
20	–	–	–	–	17	31	36	61	84	143	194	363	759
25	–	–	–	–	19	34	39	66	89	151	202	375	779

材料

剖面图



短行程气缸	Ø 4	Ø 6 ... 100
[1] 缸筒	阳极氧化铝	阳极氧化铝
[2] 盖子	阳极氧化铝	阳极氧化铝
[3] 活塞杆	阳极氧化铝	高合金钢
[4] 活塞杆密封件	丁腈橡胶	聚氨酯
材料注意事项	不含铜和聚四氟乙烯	不含铜和聚四氟乙烯

技术参数 – 双作用, 不带位置感测

尺寸

下载 CAD 数据 → www.festo.com

Ø 4 ... 25 mm

ADVC-...-I-P, 活塞杆带内螺纹

ADVC-...-A-P, 活塞杆带外螺纹

ADVC-...-P, 活塞杆不带螺纹

Ø 4 mm:
不要超过最大拧入深度3 mm和最大紧固扭矩0.7 Nm

Ø 10 mm
取决于公差，轴承盖最多凸出0.65 mm

Ø 12 mm
取决于公差，轴承盖最多凸出0.35 mm

[1] 以下缸径无凹口： 4/6/10

技术参数 – 双作用, 不带位置感测

∅ [mm]	行程 [mm]	AF min.	AM -0.5	D1 ∅ max.	D2 ∅	E max.	EE	FB ∅	KF	KK	L2 +0.2	L3
4	2.5	-	6	-	3.3 ^{+0.1}	10	M3	1.8	-	M2	13	1.8
	5										15.5	
6	5	-	6	-	5 ^{+0.1}	13	M3	2.9	-	M3	16	2.9
	10										21	
10	5	-	8	7.5	5.8 ^{+0.1}	18	M5	3.4	-	M4	21	3.4
	10										24	
12	5	8	8	10.7	6 ^{H13}	20	M5	3.4	M3	M5	23	3.4
	10										28	
16	5	10	12	-	8 ^{H13}	25	M5	4.5	M4	M6	23	4.6
	10										28	
	15										33	
	20										38	
	25										43	
20	5	12	12	-	10 ^{H13}	32	M5	5.5	M5	M8	27	5.7
	10										32	
	15										37	
	20										42	
	25										47	
25	5	12	12	-	10 ^{H13}	38	M5	5.5	M5	M8	27.5	5.7
	10										32.5	
	15										37.5	
	20										42.5	
	25										47.5	


∅ [mm]	行程 [mm]	L4	L5	L6 max.	MM ∅	P1	PL	T4	TG ±0.1	UO max.	WH	ZJ ±0.8	≅G1
4	2.5	4	6.5	-	2	3.7	3.2	-	5.8	10	1	14	-
	5											16.5	
6	5	6	9	-	3	4.7	3	-	7	14	1	17	-
	10											22	
10	5	8	11.5	0.7	4	5.2	5.2	-	11	19	1.5	22.5	-
	10					6	5.5					25.5	
12	5	9	13	0.4	6	5.75	5.75	1.5	13	22	4	27	5
	10					9	6					32	
16	5	11.5	16.5	-	8	6	6	2	15	27	4	27	7
	10					7.5						32	
	15											37	
	20											42	
	25											47	
20	5	15	21	-	10	7.5	7	2	20	34	5	32	9
	10											37	
	15											42	
	20											47	
	25											52	
25	5	15.5	21.5	-	10	8	6.5	2	26	37	5	32.5	9
	10											37.5	
	15											42.5	
	20											47.5	
	25											52.5	

技术参数 – 双作用, 不带位置感测


尺寸 下载 CAD 数据 → www.festo.com

Ø 32 ... 100 mm

ADVC-...-I-P, 活塞杆带内螺纹



ADVC-...-A-P**, 活塞杆带外螺纹



Ø	AF	AM	BG*	D2	E	EE	FB	H	KF	KK
[mm]	min.	-0.5	min.	Ø F9	max.		Ø			
32	12	14	21.7	9	45	G1/8	5.2	7	M6	M10x1.25
40	12	14	21.7	9	53.5	G1/8	5.2	7	M6	M10x1.25
50	16	16	22.8	11	63.5	G1/8	6.8	7	M8	M12x1.25
63	16	16	22.8	11	75	G1/8	6.8	7.5	M8	M12x1.25
80	20	22	25	14	93	G1/8	8.5	7	M10	M16x1.5
100	24	28	25	14	113	G1/4	8.5	13	M12	M20x1.5

* 更短尺寸时的连续螺纹
** 供货范围内包括活塞杆螺纹螺母


技术参数 – 双作用, 不带位置感测

∅ [mm]	行程 [mm]	L2 +0.2	L3	MM ∅	P1	PL	RT	T4	TG ±0.1	WH	ZJ ±0.8	≈C1
32	5	34	5.7	12	9	8.5	M6	2.6	32.5	6	40	10
	10	39									45	
	15	44									50	
	20	49									55	
	25	54									60	
40	5	34.5	5.7	12	11	9	M6	2.6	38	6	40.5	10
	10	39.5									45.5	
	15	44.5									50.5	
	20	49.5									55.5	
	25	54.5									60.5	
50	10	38	6.8	16	11.3	9.5	M8	3.3	46.5	8	46	13
	15	43									51	
	20	48									56	
	25	53									61	
63	10	45	6.8	16	12.5	11.5	M8	3.3	56.5	8	53	13
	15	50									58	
	20	55									63	
	25	60									68	
80	10	50	9	20	15	15	M10	4.7	72	8	58	17
	15	55									63	
	20	60									68	
	25	65									73	
100	10	59	9	25	16.5	19	M10	6.1	89	10	69	22
	15	64									74	
	20	69									79	
	25	74									84	


技术参数 – 双作用, 不带位置感测

★ 核心产品范围

订货数据 型号	缸径	行程	活塞杆 带外螺纹		活塞杆 带内螺纹	
	[mm]	[mm]	订货号	型号	订货号	型号
	12	5	★ 188094	ADVC-12-5-A-P	★ 188090	ADVC-12-5-I-P
		10	★ 188095	ADVC-12-10-A-P	★ 188091	ADVC-12-10-I-P
	16	5	★ 188123	ADVC-16-5-A-P	★ 188113	ADVC-16-5-I-P
		10	★ 188124	ADVC-16-10-A-P	★ 188114	ADVC-16-10-I-P
		15	★ 188125	ADVC-16-15-A-P	★ 188115	ADVC-16-15-I-P
		20	★ 188126	ADVC-16-20-A-P	★ 188116	ADVC-16-20-I-P
		25	★ 188127	ADVC-16-25-A-P	★ 188117	ADVC-16-25-I-P
	20	5	★ 188155	ADVC-20-5-A-P	★ 188145	ADVC-20-5-I-P
		10	★ 188156	ADVC-20-10-A-P	★ 188146	ADVC-20-10-I-P
		15	★ 188157	ADVC-20-15-A-P	★ 188147	ADVC-20-15-I-P
		20	★ 188158	ADVC-20-20-A-P	★ 188148	ADVC-20-20-I-P
		25	★ 188159	ADVC-20-25-A-P	★ 188149	ADVC-20-25-I-P
	25	5	★ 188187	ADVC-25-5-A-P	★ 188177	ADVC-25-5-I-P
		10	★ 188188	ADVC-25-10-A-P	★ 188178	ADVC-25-10-I-P
		15	★ 188189	ADVC-25-15-A-P	★ 188179	ADVC-25-15-I-P
		20	★ 188190	ADVC-25-20-A-P	★ 188180	ADVC-25-20-I-P
		25	★ 188191	ADVC-25-25-A-P	★ 188181	ADVC-25-25-I-P


订货数据 型号	缸径	行程	活塞杆 带外螺纹		活塞杆 带内螺纹	
	[mm]	[mm]	订货号	型号	订货号	型号
	32	5	★ 188219	ADVC-32-5-A-P	★ 188209	ADVC-32-5-I-P
		10	★ 188220	ADVC-32-10-A-P	★ 188210	ADVC-32-10-I-P
		15	★ 188221	ADVC-32-15-A-P	★ 188211	ADVC-32-15-I-P
		20	★ 188222	ADVC-32-20-A-P	★ 188212	ADVC-32-20-I-P
		25	★ 188223	ADVC-32-25-A-P	★ 188213	ADVC-32-25-I-P
	40	5	★ 188247	ADVC-40-5-A-P	★ 188237	ADVC-40-5-I-P
		10	★ 188248	ADVC-40-10-A-P	★ 188238	ADVC-40-10-I-P
		15	★ 188249	ADVC-40-15-A-P	★ 188239	ADVC-40-15-I-P
		20	★ 188250	ADVC-40-20-A-P	★ 188240	ADVC-40-20-I-P
		25	★ 188251	ADVC-40-25-A-P	★ 188241	ADVC-40-25-I-P
	50	10	★ 188272	ADVC-50-10-A-P	★ 188264	ADVC-50-10-I-P
		15	★ 188273	ADVC-50-15-A-P	★ 188265	ADVC-50-15-I-P
		20	★ 188274	ADVC-50-20-A-P	★ 188266	ADVC-50-20-I-P
		25	★ 188275	ADVC-50-25-A-P	★ 188267	ADVC-50-25-I-P
	63	10	★ 188296	ADVC-63-10-A-P	★ 188288	ADVC-63-10-I-P
		15	★ 188297	ADVC-63-15-A-P	★ 188289	ADVC-63-15-I-P
		20	★ 188298	ADVC-63-20-A-P	★ 188290	ADVC-63-20-I-P
		25	★ 188299	ADVC-63-25-A-P	★ 188291	ADVC-63-25-I-P

技术参数 – 双作用, 不带位置感测


订货数据							
型号	缸径	行程	活塞杆 带外螺纹		活塞杆 不带螺纹		
	[mm]	[mm]	订货号	型号	订货号	型号	
	4	2.5	188054	ADVC-4-2.5-A-P	526897	ADVC-4-2.5-P	
		5	188055	ADVC-4-5-A-P	526898	ADVC-4-5-P	
	6	5	188066	ADVC-6-5-A-P	526899	ADVC-6-5-P	
		10	188067	ADVC-6-10-A-P	526900	ADVC-6-10-P	
	10	5	188078	ADVC-10-5-A-P	526903	ADVC-10-5-P	
		10	188079	ADVC-10-10-A-P	526904	ADVC-10-10-P	
	12	5	—	530568	ADVC-12-5-P		
		10		530569	ADVC-12-10-P		
	订货数据						
型号	缸径	行程	活塞杆 带外螺纹		活塞杆 带内螺纹		
	[mm]	[mm]	订货号	型号	订货号	型号	
	80	10	188320	ADVC-80-10-A-P	188312	ADVC-80-10-I-P	
		15	188321	ADVC-80-15-A-P	188313	ADVC-80-15-I-P	
		20	188322	ADVC-80-20-A-P	188314	ADVC-80-20-I-P	
		25	188323	ADVC-80-25-A-P	188315	ADVC-80-25-I-P	
	100	10	188344	ADVC-100-10-A-P	188336	ADVC-100-10-I-P	
		15	188345	ADVC-100-15-A-P	188337	ADVC-100-15-I-P	
		20	188346	ADVC-100-20-A-P	188338	ADVC-100-20-I-P	
		25	188347	ADVC-100-25-A-P	188339	ADVC-100-25-I-P	

短行程气缸 ADVC

技术参数 – 双作用, 带位置感测



- Ø - 缸径
6 ... 100 mm
- l - 行程
5 ... 25 mm



主要技术参数												
缸径	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
气接口	M3	M5	M5	M5	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
活塞杆带内螺纹	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
活塞杆带外螺纹	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
活塞杆不带螺纹	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]											
工作/先导介质注意事项	可用润滑介质工作(今后须使用润滑工作)											
类型	活塞											
	活塞杆											
缓冲	两端带弹性缓冲垫											
位置感测	通过接近开关											
安装方式	通过通孔						通过通孔					
	—						通过附件					
安装位置	任意											

工作条件												
缸径	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
工作压力 [bar]	1.5 ... 8	1 ... 8	1 ... 10				0.6 ... 10					
环境温度 [°C]	-20 ... +80 (注意接近开关工作范围)											
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	1											

1) 耐腐蚀等级 1, 符合 Festo FN 940070 标准
低度耐腐蚀能力。运输和贮存防护。也适用于不可见的内部区域或位于盖子下面的元件 (如, 气缸耳轴)。

技术参数 – 双作用, 带位置感测


力 [N] 和冲击能量 [J]												
缸径	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
力的理论值, 6 bar时推进	17	47	68	121	189	295	483	754	1178	1870	3016	4712
力的理论值, 6 bar时返回	13	40	51	91	141	247	415	686	1056	1750	2847	4418
终端位置最大冲击能量	0.005	0.03	0.06	0.10	0.14	0.18	0.26	0.36	0.60	0.64	0.90	1.20

产品重量[g] 行程 [mm]	缸径											
	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
5	20	37	70	98	162	195	320	460	—	—	—	—
10	23	45	79	106	174	210	340	490	630	710	1940	2970
15	—	—	—	114	186	225	360	520	665	760	2025	3060
20	—	—	—	122	198	240	380	550	700	810	2110	3150
25	—	—	—	130	210	255	400	580	735	860	2195	3240

移动负载 [g] 行程 [mm]	缸径											
	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
5	1.7	3.2	8.5	15	26	32	50	66	–	–	–	–
10	2	3.7	9.6	17	29	35	55	71	116	158	289	555
15	–	–	–	19	32	38	60	76	124	166	301	575
20	–	–	–	21	35	41	65	81	132	174	313	595
25	–	–	–	23	38	44	70	86	140	182	325	615

材料

剖面图



短行程气缸	
[1] 缸筒	阳极氧化铝
[2] 盖子	阳极氧化铝
[3] 活塞杆	高合金钢
[4] 活塞杆密封件	聚氨酯
材料注意事项	不含铜和聚四氟乙烯


技术参数 – 双作用, 带位置感测

尺寸


下载 CAD 数据 → www.festo.com

Ø 6 ... 25 mm


ADVC-...-I-P-A, 活塞杆带内螺纹



ADVC-...-A-P-A, 活塞杆带外螺纹



ADVC-...-P-A, 活塞杆不带螺纹



Ø 10 mm

取决于公差, 轴承盖最多凸出 0.65 mm

Ø 12 mm

取决于公差, 轴承盖最多凸出 0.35 mm

[1] 以下缸径无凹口: 6/10

[2] 安装槽, 用于接近开关 SME/SMT-10

Ø [mm]	行程 [mm]	AF min.	AM -0.5	D1 Ø max.	D2 Ø	E max.	EE	FB Ø	KF	KK	L2 +0.2	L3
6	5	-	6	-	5 +0.1	16	M3	2.9	-	M3	25.5	2.9
	10										30.5	
10	5	-	8	7.5	5.8 +0.1	21	M5	3.4	-	M4	27	3.4
	10										32	
12	5	8	8	10.7	6 H13	24	M5	3.4	M3	M5	36	3.4
	10										41	
16	5	10	12	-	8 H13	28	M5	4.5	M4	M6	35	4.6
	10										40	
	15										45	
	20										50	
	25										55	
20	5	12	12	-	10 H13	32	M5	5.5	M5	M8	37	5.7
	10										42	
	15										47	
	20										52	
	25										57	
25	5	12	12	-	10 H13	38	M5	5.5	M5	M8	37	5.7
	10										42	
	15										47	
	20										52	
	25										57	

技术参数 – 双作用, 带位置感测

∅ [mm]	行程 [mm]	L4	L5	L6 max.	MM ∅	P1	PL	T4	TG ±0.1	U0 max.	WH	ZJ ±0.8	≈C1
6	5	5	8	–	3	5.2	3	–	10	16	1	26.5	–
	10											31.5	
10	5	7	10.5	0.7	4	6	6	–	14	22	1.5	28.5	–
	10											33.5	
12	5	8	12	0.4	6	7	6	1.5	16	26	4	40	5
	10											45	
16	5	12	17	–	8	8	6	2	18	32	4	39	7
	10											44	
	15											49	
	20											54	
	25											59	
20	5	15	21	–	10	7.5	7	2	20	39	5	42	9
	10											47	
	15											52	
	20											57	
	25											62	
25	5	15.5	21.5	–	10	10	6	2	26	42	5	42	9
	10											47	
	15											52	
	20											57	
	25											62	


技术参数 – 双作用, 带位置感测

尺寸


下载 CAD 数据 → www.festo.com

∅ 32 ... 100 mm

ADVC-...-I-P-A, 活塞杆带内螺纹



ADVC-...-A-P-A **, 活塞杆带外螺纹



[1] 安装槽，用于接近开关 SME/SMT-8

[2] 安装槽，用于接近开关 SME/SMT-10

∅	AF	AM	BG*	D2	E	EE	FB	H	KF	KK
[mm]	min.	-0.5	min.	∅ F9	max.		∅			
32	12	14	21.7	9	45	G1/8	5.2	7	M6	M10x1.25
40	12	14	21.7	9	53.5	G1/8	5.2	7	M6	M10x1.25
50	16	16	22.8	11	63.5	G1/8	6.8	7	M8	M12x1.25
63	16	16	22.8	11	75	G1/8	6.8	7.5	M8	M12x1.25
80	20	22	25	14	93	G1/8	8.5	7	M10	M16x1.5
100	24	28	25	14	113	G1/4	8.5	13	M12	M20x1.5

* 更短尺寸时的连续螺纹
** 供货范围内包括活塞杆螺纹螺母


技术参数 – 双作用, 带位置感测

∅ [mm]	行程 [mm]	L2 +0.2	L3	MM ∅	P1	PL	RT	T4	TG ±0.1	WH	ZJ ±0.8	≈G1
32	5	38	5.7	12	9	8.5	M6	2.6	32.5	6	44	10
	10	43									49	
	15	48									54	
	20	53									59	
	25	58									64	
40	5	43	5.7	12	13.5	9.5	M6	2.6	38	6	49	10
	10	48									54	
	15	53									59	
	20	58									64	
	25	63									69	
50	10	48	6.8	16	11.3	9.5	M8	3.3	46.5	8	56	13
	15	53									61	
	20	58									66	
	25	63									71	
63	10	51	6.8	16	12.5	10.5	M8	3.3	56.5	8	59	13
	15	56									64	
	20	61									69	
	25	66									74	
80	10	59	9	20	15	8.5	M10	4.7	72	8	67	17
	15	64									72	
	20	69									77	
	25	74									82	
100	10	68	9	25	16.5	10.5	M10	6.1	89	10	78	22
	15	73									83	
	20	78									88	
	25	83									93	

技术参数 – 双作用, 带位置感测


★ 核心产品范围

订货数据 型号	缸径	行程	活塞杆 带外螺纹		活塞杆 带内螺纹	
	[mm]	[mm]	订货号	型号	订货号	型号
	12	5	★ 188092	ADVC-12-5-A-P-A	★ 188088	ADVC-12-5-I-P-A
		10	★ 188093	ADVC-12-10-A-P-A	★ 188089	ADVC-12-10-I-P-A
	16	5	★ 188118	ADVC-16-5-A-P-A	★ 188108	ADVC-16-5-I-P-A
		10	★ 188119	ADVC-16-10-A-P-A	★ 188109	ADVC-16-10-I-P-A
		15	★ 188120	ADVC-16-15-A-P-A	★ 188110	ADVC-16-15-I-P-A
		20	★ 188121	ADVC-16-20-A-P-A	★ 188111	ADVC-16-20-I-P-A
		25	★ 188122	ADVC-16-25-A-P-A	★ 188112	ADVC-16-25-I-P-A
	20	5	★ 188150	ADVC-20-5-A-P-A	★ 188140	ADVC-20-5-I-P-A
		10	★ 188151	ADVC-20-10-A-P-A	★ 188141	ADVC-20-10-I-P-A
		15	★ 188152	ADVC-20-15-A-P-A	★ 188142	ADVC-20-15-I-P-A
		20	★ 188153	ADVC-20-20-A-P-A	★ 188143	ADVC-20-20-I-P-A
		25	★ 188154	ADVC-20-25-A-P-A	★ 188144	ADVC-20-25-I-P-A
	25	5	★ 188182	ADVC-25-5-A-P-A	★ 188172	ADVC-25-5-I-P-A
		10	★ 188183	ADVC-25-10-A-P-A	★ 188173	ADVC-25-10-I-P-A
		15	★ 188184	ADVC-25-15-A-P-A	★ 188174	ADVC-25-15-I-P-A
		20	★ 188185	ADVC-25-20-A-P-A	★ 188175	ADVC-25-20-I-P-A
		25	★ 188186	ADVC-25-25-A-P-A	★ 188176	ADVC-25-25-I-P-A

订货数据 型号	缸径	行程	活塞杆 带外螺纹		活塞杆 带内螺纹	
	[mm]	[mm]	订货号	型号	订货号	型号
	32	5	★ 188214	ADVC-32-5-A-P-A	★ 188204	ADVC-32-5-I-P-A
		10	★ 188215	ADVC-32-10-A-P-A	★ 188205	ADVC-32-10-I-P-A
		15	★ 188216	ADVC-32-15-A-P-A	★ 188206	ADVC-32-15-I-P-A
		20	★ 188217	ADVC-32-20-A-P-A	★ 188207	ADVC-32-20-I-P-A
		25	★ 188218	ADVC-32-25-A-P-A	★ 188208	ADVC-32-25-I-P-A
	40	5	★ 188242	ADVC-40-5-A-P-A	★ 188232	ADVC-40-5-I-P-A
		10	★ 188243	ADVC-40-10-A-P-A	★ 188233	ADVC-40-10-I-P-A
		15	★ 188244	ADVC-40-15-A-P-A	★ 188234	ADVC-40-15-I-P-A
		20	★ 188245	ADVC-40-20-A-P-A	★ 188235	ADVC-40-20-I-P-A
		25	★ 188246	ADVC-40-25-A-P-A	★ 188236	ADVC-40-25-I-P-A
	50	10	★ 188268	ADVC-50-10-A-P-A	★ 188260	ADVC-50-10-I-P-A
		15	★ 188269	ADVC-50-15-A-P-A	★ 188261	ADVC-50-15-I-P-A
		20	★ 188270	ADVC-50-20-A-P-A	★ 188262	ADVC-50-20-I-P-A
		25	★ 188271	ADVC-50-25-A-P-A	★ 188263	ADVC-50-25-I-P-A
	63	10	★ 188292	ADVC-63-10-A-P-A	★ 188284	ADVC-63-10-I-P-A
		15	★ 188293	ADVC-63-15-A-P-A	★ 188285	ADVC-63-15-I-P-A
		20	★ 188294	ADVC-63-20-A-P-A	★ 188286	ADVC-63-20-I-P-A
		25	★ 188295	ADVC-63-25-A-P-A	★ 188287	ADVC-63-25-I-P-A


技术参数 – 双作用, 带位置感测

订货数据 型号	缸径 [mm]	行程 [mm]	活塞杆 带外螺纹		活塞杆 不带螺纹	
			订货号	型号	订货号	型号
	6	5	188064	ADVC-6-5-A-P-A	526901	ADVC-6-5-P-A
		10	188065	ADVC-6-10-A-P-A	526902	ADVC-6-10-P-A
	10	5	188076	ADVC-10-5-A-P-A	526905	ADVC-10-5-P-A
		10	188077	ADVC-10-10-A-P-A	526906	ADVC-10-10-P-A
	12	5	-		530572	ADVC-12-5-P-A
		10			530573	ADVC-12-10-P-A


订货数据 型号	缸径 [mm]	行程 [mm]	活塞杆 带外螺纹		活塞杆 带内螺纹	
			订货号	型号	订货号	型号
	80	10	188316	ADVC-80-10-A-P-A	188308	ADVC-80-10-I-P-A
		15	188317	ADVC-80-15-A-P-A	188309	ADVC-80-15-I-P-A
		20	188318	ADVC-80-20-A-P-A	188310	ADVC-80-20-I-P-A
		25	188319	ADVC-80-25-A-P-A	188311	ADVC-80-25-I-P-A
	100	10	188340	ADVC-100-10-A-P-A	188332	ADVC-100-10-I-P-A
		15	188341	ADVC-100-15-A-P-A	188333	ADVC-100-15-I-P-A
		20	188342	ADVC-100-20-A-P-A	188334	ADVC-100-20-I-P-A
		25	188343	ADVC-100-25-A-P-A	188335	ADVC-100-25-I-P-A

短行程气缸 AEVC

技术参数 – 单作用, 不带位置感测



- Ø - 缸径
4 ... 100 mm
- l - 行程
2.5 ... 25 mm



主要技术参数													
缸径	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
气接口	M3	M3	M5	M5	M5	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
活塞杆带内螺纹	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
活塞杆带外螺纹	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
活塞杆不带螺纹	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]												
工作/先导介质注意事项	可用润滑介质工作(今后须使用润滑工作)												
类型	活塞												
	活塞杆												
缓冲	两端带弹性缓冲垫												
安装方式	通过通孔							通过通孔					
	—							通过附件					
安装位置	任意												

工作条件													
缸径	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
工作压力 [bar]	2.5 ... 8	2 ... 8	1.5 ... 8	1.5 ... 10				1 ... 10					
环境温度 [°C]	-20 ... +80												
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	1												

1) 耐腐蚀等级 1，符合 Festo FN 940070 标准
低度耐腐蚀能力。运输和贮存防护。也适用于不可见的内部区域或位于盖子下面的元件（如，气缸耳轴）。

技术参数 – 单作用, 不带位置感测

力 [N] 和冲击能量 [J]													
缸径	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
力的理论值, 6 bar时推进	5	11	41	59	105	170	270	450	700	1120	1800	2900	4500
力的理论值, 6 bar时返回	1	3	3	4	5	10 ¹⁾	15	22	28	40	50	85	140
终端位置最大冲击能量	0.003	0.005	0.03	0.06	0.10	0.14	0.18	0.26	0.36	0.60	0.64	0.90	1.20

1) AEVC-20-5-... = 5 N

- 注意


摩擦程度取决于安装位置和所涉及的负载类型。单作用气缸尽可能工作时无侧向力。

产品重量[g] 行程 [mm]	缸径													
	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	
2.5	3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	4.5	12	17	24	60	85	130	220	–	–	–	–	–	
10	–	18	24	40	80	130	160	290	370	410	490	1900	2850	
25	–	–	–	–	150	200	250	400	560	680	770	2400	3500	

移动负载 [g] 行程 [mm]	缸径													
	4	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	
2.5	0.15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	0.2	1	2	4.4	8	14	22	40	–	–	–	–	–	
10	–	1.4	2.6	6.9	11	21	25	48	65	105	157	327	678	
25	–	–	–	–	19	32	37	62	83	140	191	365	739	

材料

剖面图



短行程气缸	Ø 4	Ø 6 ... 100
[1] 缸筒	阳极氧化铝	阳极氧化铝
[2] 盖子	阳极氧化铝	阳极氧化铝
[3] 活塞杆	阳极氧化铝	高合金钢
[4] 活塞杆密封件	NBR	聚氨酯
材料注意事项	不含铜和聚四氟乙烯	不含铜和聚四氟乙烯

技术参数 – 单作用, 不带位置感测

尺寸

下载 CAD 数据 → www.festo.com

Ø 4 ... 25 mm

AEVC-...-I-P, 活塞杆带内螺纹

AEVC-...-A-P, 活塞杆带外螺纹

AEVC-...-P, 活塞杆不带螺纹

Ø 10 mm
取决于公差，轴承盖最多凸出 0.65 mm

Ø 12 mm
取决于公差，轴承盖最多凸出 0.35 mm

[1] 以下缸径无凹口： 4/6/10

技术参数 – 单作用, 不带位置感测

∅ [mm]	行程 [mm]	AF min.	AM -0.5	D1 ∅ max.	D2 ∅	E max.	EE	FB ∅	KF	KK	L2 +0.2	L3
4	2.5	-	6	-	3.3 ^{+0.1}	10	M3	1.8	-	M2	13	1.8
	5										15.5	
6	5	-	6	-	5 ^{+0.1}	13	M3	2.9	-	M3	16	2.9
	10										23.4	
10	5	-	8	7.5	5.8 ^{+0.1}	18	M5	3.4	-	M4	16	3.4
	10										23	
12	5	8	8	10.7	6 ^{H13}	20	M5	3.4	M3	M5	16	3.4
	10										27.5	
16	5	10	12	-	8 ^{H13}	25	M5	4.5	M4	M6	20	4.6
	10										27.5	
	25										47	
20	5	8	12	-	10 ^{H13}	32	M5	5.5	M5	M8	20	5.7
	10	12									30.5	
	25										48.5	
25	5	12	12	-	10 ^{H13}	38	M5	5.5	M5	M8	26.1	5.7
	10										31.1	
	25										50.2	

∅ [mm]	行程 [mm]	L4	L5	L6 max.	MM ∅	PL	T4	TG ±0.1	UO max.	WH	ZJ ±0.8	≈1
4	2.5	4	6.5	-	2	3.2	-	5.8	10	1	14	-
	5										16.5	
6	5	6	9	-	3	3	-	7	14	1	17	-
	10										24.4	
10	5	8	11.5	0.7	4	5.5	-	11	19	1	17	-
	10										24	
12	5	9	13	0.4	6	6	1.5	13	22	1	17	-
	10										28.5	
16	5	11.5	16.5	-	8	6	2	15	27	1	21	7
	10										28.5	
	25										48	
20	5	15	21	-	10	7	2	20	34	1	21	9
	10										31.5	
	25										49.5	
25	5	15.5	21.5	-	10	6.5	2	26	37	1	27.1	9
	10										32.1	
	25										51.2	


技术参数 – 单作用, 不带位置感测

尺寸


下载 CAD 数据 → www.festo.com

Ø 32 ... 100 mm

AEVC-...-I-P, 活塞杆带内螺纹



AEVC-...-A-P **, 活塞杆带外螺纹



技术参数 – 单作用, 不带位置感测

∅	行程	AF	AM	BG*	D2 ∅ F9	E	EE	FB ∅	H	KF	KK
[mm]	[mm]	min.	-0.5	min.		max.					
32	5	12	14	21.7	9	45	G1/8	5.2	7	M6	M10x1.25
	10										
	25										
40	10	12	14	21.7	9	53.5	G1/8	5.2	7	M6	M10x1.25
	25										
50	10	16	16	22.8	11	63.5	G1/8	6.8	7	M8	M12x1.25
	25										
63	10	16	16	22.8	11	75	G1/8	6.8	7.5	M8	M12x1.25
	25										
80	10	20	22	25	14	93	G1/8	8.5	7	M10	M16x1.5
	25										
100	10	24	28	25	14	113	G1/4	8.5	13	M12	M20x1.5
	25										


∅	行程	L2	L3	MM ∅	PL	RT	T4	TG	WH	ZJ	≈G1
[mm]	[mm]	+0.2						±0.1		±0.8	
32	5	26	5.7	12	9.5	M6	2.6	32.5	1	27	10
	10	35								36	
	25	50								51	
40	10	34.5	5.7	12	9.5	M6	2.6	38	1	35.5	10
	25	54.5								55.5	
50	10	30.6	6.8	16	9.5	M8	3.3	46.5	0.5	31.1	13
	25	53								53.5	
63	10	35	6.8	16	11.5	M8	3.3	56.5	1	36	13
	25	57								58	
80	10	52	9	20	15	M10	4.7	72	1	53	17
	25	67								68	
100	10	59	9	25	19	M10	6.1	89	1	60	22
	25	74								75	

* 更短尺寸时的连续螺纹

** 供货范围内包括活塞杆螺纹螺母


技术参数 – 单作用, 不带位置感测

★ 核心产品范围

订货数据 型号	缸径	行程	活塞杆 带外螺纹		活塞杆 带内螺纹	
	[mm]	[mm]	订货号	型号	订货号	型号
	12	5	★ 188086	AEVC-12-5-A-P	★ 188082	AEVC-12-5-I-P
		10	★ 188087	AEVC-12-10-A-P	★ 188083	AEVC-12-10-I-P
	16	5	★ 188105	AEVC-16-5-A-P	★ 188099	AEVC-16-5-I-P
		10	★ 188106	AEVC-16-10-A-P	★ 188100	AEVC-16-10-I-P
		25	★ 188107	AEVC-16-25-A-P	★ 188101	AEVC-16-25-I-P
	20	5	★ 188137	AEVC-20-5-A-P	★ 188131	AEVC-20-5-I-P
		10	★ 188138	AEVC-20-10-A-P	★ 188132	AEVC-20-10-I-P
		25	★ 188139	AEVC-20-25-A-P	★ 188133	AEVC-20-25-I-P
	25	5	★ 188169	AEVC-25-5-A-P	★ 188163	AEVC-25-5-I-P
		10	★ 188170	AEVC-25-10-A-P	★ 188164	AEVC-25-10-I-P
		25	★ 188171	AEVC-25-25-A-P	★ 188165	AEVC-25-25-I-P
	32	5	★ 188201	AEVC-32-5-A-P	★ 188195	AEVC-32-5-I-P
		10	★ 188202	AEVC-32-10-A-P	★ 188196	AEVC-32-10-I-P
		25	★ 188203	AEVC-32-25-A-P	★ 188197	AEVC-32-25-I-P
	40	10	★ 188230	AEVC-40-10-A-P	★ 188226	AEVC-40-10-I-P
		25	★ 188231	AEVC-40-25-A-P	★ 188227	AEVC-40-25-I-P
	50	10	★ 188258	AEVC-50-10-A-P	★ 188254	AEVC-50-10-I-P
		25	★ 188259	AEVC-50-25-A-P	★ 188255	AEVC-50-25-I-P
	63	10	★ 188282	AEVC-63-10-A-P	★ 188278	AEVC-63-10-I-P
		25	★ 188283	AEVC-63-25-A-P	★ 188279	AEVC-63-25-I-P


技术参数 – 单作用, 不带位置感测

订货数据							
型号	缸径	行程	活塞杆 带外螺纹			活塞杆 不带螺纹	
	[mm]	[mm]	订货号	型号		订货号	型号
	4	2.5	188052	AEVC-4-2.5-A-P		188050	AEVC-4-2.5-P
		5	188053	AEVC-4-5-A-P		188051	AEVC-4-5-P
	6	5	188062	AEVC-6-5-A-P		188058	AEVC-6-5-P
		10	188063	AEVC-6-10-A-P		188059	AEVC-6-10-P
	10	5	188074	AEVC-10-5-A-P		188070	AEVC-10-5-P
		10	188075	AEVC-10-10-A-P		188071	AEVC-10-10-P
	12	5	-			530566	AEVC-12-5-P
		10				530567	AEVC-12-10-P


订货数据							
型号	缸径	行程	活塞杆 带外螺纹			活塞杆 带内螺纹	
	[mm]	[mm]	订货号	型号		订货号	型号
	80	10	188306	AEVC-80-10-A-P		188302	AEVC-80-10-I-P
		25	188307	AEVC-80-25-A-P		188303	AEVC-80-25-I-P
	100	10	188330	AEVC-100-10-A-P		188326	AEVC-100-10-I-P
		25	188331	AEVC-100-25-A-P		188327	AEVC-100-25-I-P

短行程气缸 AEVC

技术参数 – 单作用, 带位置感测



- Ø - 缸径
6 ... 100 mm
- l - 行程
2.5 ... 25 mm



主要技术参数												
缸径	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
气接口	M3	M5	M5	M5	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
活塞杆带内螺纹	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
活塞杆带外螺纹	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
活塞杆不带螺纹	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]											
工作/先导介质注意事项	可用润滑介质工作(今后须使用润滑工作)											
类型	活塞											
	活塞杆											
缓冲	两端带弹性缓冲垫											
位置感测	通过接近开关											
安装方式	通过通孔						通过通孔					
	—						通过附件					
安装位置	任意											

工作条件												
缸径	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
工作压力	[bar]	2 ... 8	1.5 ... 8	1.5 ... 10				1 ... 10				
环境温度	[°C]	-20 ... +80 (注意接近开关工作范围)										
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾		1										

1) 耐腐蚀等级 1，符合 Festo FN 940070 标准
低度耐腐蚀能力。运输和贮存防护。也适用于不可见的内部区域或位于盖子下面的元件（如，气缸耳轴）。

技术参数 – 单作用, 带位置感测

力 [N] 和冲击能量 [J]												
缸径	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
力的理论值, 6 bar时推进	11	41	59	105	170	270	450	700	1120	1800	2900	4500
力的理论值, 6 bar时返回	3	3	4	5	10 ¹⁾	15	22	28	40	50	85	140
终端位置最大冲击能量	0.005	0.03	0.06	0.10	0.14	0.18	0.26	0.36	0.60	0.64	0.90	1.20

1) AEVC-20-5-... = 5 N

- 注意


摩擦程度取决于安装位置和所涉及的负载类型。单作用气缸尽可能工作时无侧向力。

产品重量 [g]	缸径											
	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
行程 [mm]												
5	19	37	70	95	160	195	320	–	–	–	–	–
10	23	44	79	105	170	205	340	490	630	720	1940	2970
25	–	–	–	130	200	250	390	580	730	870	3290	3220

移动负载 [g]	缸径											
	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
行程 [mm]												
5	1.5	3	8.5	15	26	32	49	–	–	–	–	–
10	1.8	3.5	9.5	17	29	35	54	70	116	155	284	546
25	–	–	–	26	40	47	67	83	140	179	321	604

材料

剖面图



短行程气缸	
[1] 缸筒	阳极氧化铝
[2] 盖子	阳极氧化铝
[3] 活塞杆	高合金钢
[4] 活塞杆密封件	聚氨酯
材料注意事项	不含铜和聚四氟乙烯

技术参数 – 单作用, 带位置感测

尺寸

下载 CAD 数据 → www.festo.com

Ø 6 ... 25 mm

ADVC-...-I-P-A, 活塞杆带内螺纹

ADVC-...-A-P-A, 活塞杆带外螺纹

ADVC-...-P-A, 活塞杆不带螺纹

Ø 10 mm
取决于公差, 轴承盖最多凸出 0.65 mm

Ø 12 mm
取决于公差, 轴承盖最多凸出 0.35 mm

[1] 以下缸径无凹口: 6/10

[2] 安装槽, 用于接近开关 SME/SMT-10

技术参数 – 单作用, 带位置感测

∅ [mm]	行程 [mm]	AF min.	AM -0.5	D1 ∅ max.	D2 ∅	E max.	EE	FB ∅	KF	KK	L2 +0.2	L3
6	5	–	6	–	5 +0.1	16	M3	2.9	–	M3	25.5	2.9
	10										30.5	
10	5	–	8	7.5	5.8 +0.1	21	M5	3.4	–	M4	27	3.4
	10										32	
12	5	8	8	10.7	6 H13	24	M5	3.4	M3	M5	36	3.4
	10										41	
16	5	10	12	–	8 H13	28	M5	4.5	M4	M6	35	4.6
	10										40	
	25										59.5	
20	5	12	12	–	10 H13	32	M5	5.5	M5	M8	37	5.7
	10										42	
	25										60	
25	5	12	12	–	10 H13	38	M5	5.5	M5	M8	37	5.7
	10										42	
	25										61.1	

∅ [mm]	行程 [mm]	L4	L5	L6 max.	MM ∅	PL	T4	TG ±0.1	UO max.	WH	ZJ ±0.8	≈G1
6	5	5	8	–	3	3	–	10	16	1	26.5	–
	10										31.5	
10	5	7	10.5	0.7	4	6	–	14	22	1.5	28.5	–
	10										33.5	
12	5	8	12	0.4	6	6	1.5	16	26	4	40	5
	10										45	
16	5	12	17	–	8	6	2	18	32	4	39	7
	10										44	
	25										63.5	
20	5	15	21	–	10	7	2	20	39	5	42	9
	10										47	
	25										65	
25	5	15.5	21.5	–	10	6	2	26	42	5	42	9
	10										47	
	25										66.1	


技术参数 – 单作用, 带位置感测

尺寸


下载 CAD 数据 → www.festo.com

Ø 32 ... 100 mm

AEVC-...-I-P, 活塞杆带内螺纹



AEVC-...-A-P **, 活塞杆带外螺纹




Ø	行程 [mm]	AF min.	AM -0.5	BG* min.	D2 Ø F9	E max.	EE	FB Ø	H	KF	KK	L2 +0.2	L3	MM Ø	PL	RT	T4	TG ±0.1	WH	ZJ ±0.8	⊙1
32	5	12	14	21.7	9	45	G1/8	5.2	7	M6	M10x1.25	38	5.7	12	8.5	M6	2.6	32.5	6	44	10
	10											43								49	
	25											58								64	
40	10	12	14	21.7	9	53.5	G1/8	5.2	7	M6	M10x1.25	48	5.7	12	9.5	M6	2.6	38	6	54	10
	25											63								69	
50	10	16	16	22.8	11	63.5	G1/8	6.8	7	M8	M12x1.25	50	6.8	16	9.5	M8	3.3	46.5	8	58	13
	25											65								73	
63	10	16	16	22.8	11	75	G1/8	6.8	7.5	M8	M12x1.25	51	6.8	16	10.5	M8	3.3	56.5	8	59	13
	25											66								74	
80	10	20	22	25	14	93	G1/8	8.5	7	M10	M16x1.5	59	9	20	8.5	M10	4.7	72	8	67	17
	25											74								82	
100	10	24	28	25	14	113	G1/4	8.5	13	M12	M20x1.5	68	9	25	10.5	M10	6.1	89	10	78	22
	25											83								93	

* 更短尺寸时的连续螺纹

** 供货范围内包括活塞杆螺纹螺母

技术参数 – 单作用, 带位置感测


订货数据								
型号	缸径	行程	活塞杆 带外螺纹		活塞杆 带内螺纹		活塞杆 不带螺纹	
	[mm]	[mm]	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号
	6	5	188060	AEVC-6-5-A-P-A	-		188056	AEVC-6-5-P-A
		10	188061	AEVC-6-10-A-P-A			188057	AEVC-6-10-P-A
	10	5	188072	AEVC-10-5-A-P-A	-		188068	AEVC-10-5-P-A
		10	188073	AEVC-10-10-A-P-A			188069	AEVC-10-10-P-A
	12	5	188084	AEVC-12-5-A-P-A	188080	AEVC-12-5-I-P-A	530570	AEVC-12-5-P-A
		10	188085	AEVC-12-10-A-P-A	188081	AEVC-12-10-I-P-A	530571	AEVC-12-10-P-A
	16	5	188102	AEVC-16-5-A-P-A	188096	AEVC-16-5-I-P-A	-	
		10	188103	AEVC-16-10-A-P-A	188097	AEVC-16-10-I-P-A		
		25	188104	AEVC-16-25-A-P-A	188098	AEVC-16-25-I-P-A		
	20	5	188134	AEVC-20-5-A-P-A	188128	AEVC-20-5-I-P-A	-	
		10	188135	AEVC-20-10-A-P-A	188129	AEVC-20-10-I-P-A		
		25	188136	AEVC-20-25-A-P-A	188130	AEVC-20-25-I-P-A		
	25	5	188166	AEVC-25-5-A-P-A	188160	AEVC-25-5-I-P-A	-	
		10	188167	AEVC-25-10-A-P-A	188161	AEVC-25-10-I-P-A		
		25	188168	AEVC-25-25-A-P-A	188162	AEVC-25-25-I-P-A		

订货数据								
型号	缸径	行程	活塞杆 带外螺纹		活塞杆 带内螺纹			
	[mm]	[mm]	订货号	型号	订货号	型号		
	32	5	188198	AEVC-32-5-A-P-A	188192	AEVC-32-5-I-P-A		
		10	188199	AEVC-32-10-A-P-A	188193	AEVC-32-10-I-P-A		
		25	188200	AEVC-32-25-A-P-A	188194	AEVC-32-25-I-P-A		
	40	10	188228	AEVC-40-10-A-P-A	188224	AEVC-40-10-I-P-A		
		25	188229	AEVC-40-25-A-P-A	188225	AEVC-40-25-I-P-A		
	50	10	188256	AEVC-50-10-A-P-A	188252	AEVC-50-10-I-P-A		
		25	188257	AEVC-50-25-A-P-A	188253	AEVC-50-25-I-P-A		
	63	10	188280	AEVC-63-10-A-P-A	188276	AEVC-63-10-I-P-A		
		25	188281	AEVC-63-25-A-P-A	188277	AEVC-63-25-I-P-A		
	80	10	188304	AEVC-80-10-A-P-A	188300	AEVC-80-10-I-P-A		
		25	188305	AEVC-80-25-A-P-A	188301	AEVC-80-25-I-P-A		
	100	10	188328	AEVC-100-10-A-P-A	188324	AEVC-100-10-I-P-A		
		25	188329	AEVC-100-25-A-P-A	188325	AEVC-100-25-I-P-A		

附件

连接组件 DPNC

材料:
法兰:
精制铝合金
双头螺栓, 六角螺母: 镀锌钢
不含铜和聚四氟乙烯
RoHS合规



尺寸及订货数据		F1	ZJ				重量	订货号	型号
用于缸径	行程		不带位置感测		带位置感测				
			ADVC	AEVC	ADVC	AEVC			
[mm]	[mm]					[g]			
32	5	27	35	22	39	39	292	174418	DPNC-32
	10, 15, 20, 25			26					
40	5, 10	27	35.5	25.5	44	44	410	174419	DPNC-40
	15, 20, 25			30.5					
50	10	32	36	21.1	46	48	335	174420	DPNC-50
	15, 20, 25			28.5					
63	10	28	43	26	49	49	390	174421	DPNC-63
	15, 20, 25			33					
80	10, 15, 20, 25	38	48	43	57	57	847	174422	DPNC-80
100	10, 15, 20, 25	38	59	50	68	68	1200	174423	DPNC-100


连接两个相同缸径的气缸组成一个三或四位置气缸

一个三或四位置气缸由两个单独的气缸组成，这两个气缸活塞杆伸出方向相反。这意味着，取决于驱动和行程型式，此类型的气缸最多可有四个位置。在不同情况下，气缸精确驱动到挡块。

需要注意的是，如果活塞杆的一端被固定，缸筒会执行运动。此种情况，气缸必须连接柔性气管连接。


实现三个位置

必须连接两个相同行程的气缸。



实现四个位置


必须连接两个行程不同的气缸。



附件

脚架安装件 HNC

材料:
镀锌钢
不含铜和聚四氟乙烯



尺寸及订货数据		AB ø	AH	AO	AT	AU	SA				TR	US
用于缸径	行程						不带位置感测		带位置感测			
							ADVC	AEVC	ADVC	AEVC		
[mm]	[mm]											
32	5	7	32	6.5	4	24	77	69	81	81	32	45
	10, 15, 20, 25							73				
40	5, 10	10	36	9	4	28	85.5	80.5	94	94	36	54
	15, 20, 25							85.5				
50	10	10	45	9.5	5	32	92	84.6	102	104	45	64
	15, 20, 25							92				
63	10	10	50	12.5	5	32	99	89	105	105	50	75
	15, 20, 25							96				
80	10, 15, 20, 25	12	63	15	6	41	122	124	131	131	63	93
100	10, 15, 20, 25	14.5	71	17.5	6	41	131	131	140	140	75	110

用于缸径 [mm]	行程 [mm]	XA				XS				CRC ¹⁾	重量 [g]	订货号	型号
		不带位置感测		带位置感测		不带位置感测		带位置感测					
		ADVC	AEVC	ADVC	AEVC	ADVC	AEVC	ADVC	AEVC				
32	5	59	46	63	63	26	21	26	26	2	144	★ 174369	HNC-32
	10, 15, 20, 25		50										
40	5, 10	63.5	53.5	72	72	30	25	30	30	2	193	★ 174370	HNC-40
	15, 20, 25		58.5										
50	10	68	53.1	78	80	35	27.5	35	35	2	353	★ 174371	HNC-50
	15, 20, 25		60.5										
63	10	75	58	81	81	35	28	35	35	2	436	★ 174372	HNC-63
	15, 20, 25		65										
80	10, 15, 20, 25	89	84	98	98	43	36	43	43	2	829	★ 174373	HNC-80
100	10, 15, 20, 25	100	91	109	109	45	36	45	45	2	1009	174374	HNC-100

1) 耐腐蚀等级 2，符合 Festo FN 940070 标准
中度耐腐蚀能力。有可能会产生冷凝水的应用场合。用于表面装饰要求的外部可视件，与典型的工业应用场合环境气候直接接触。


注意

需要用特殊长度螺丝来固定缸
径 80 mm 和 100 mm
ø 80, 100: M10x30

附件

法兰安装件 FNC

材料:
镀锌钢
不含铜和聚四氟乙烯
RoHS合规



尺寸及订货数据		D1 Ø H11	E	FB Ø H13	MF	R	TF	UF
用于缸径	行程							
[mm]	[mm]							
32	5	30	45	7	10	32	64	80
	10, 15, 20, 25							
40	5, 10	35	54	9	10	36	72	90
	15, 20, 25							
50	10	40	65	9	12	45	90	110
	15, 20, 25							
63	10	45	75	9	12	50	100	120
	15, 20, 25							
80	10, 15, 20, 25	45	93	12	16	63	126	150
100	10, 15, 20, 25	55	110	14	16	75	150	175

用于缸径 [mm]	行程 [mm]	ZF				CRC ¹⁾	重量 [g]	订货号	型号
		不带位置感测		带位置感测					
		ADVC	AEVC	ADVC	AEVC				
32	5	45	32	49	49	1	221	★ 174376	FNC-32
	10, 15, 20, 25		36						
40	5, 10	45.5	35.5	54	54	1	291	★ 174377	FNC-40
	15, 20, 25		40.5						
50	10	48	33.5	58	60	1	536	★ 174378	FNC-50
	15, 20, 25		40.5						
63	10	55	38	61	61	1	679	★ 174379	FNC-63
	15, 20, 25		45						
80	10, 15, 20, 25	64	59	73	73	1	1495	★ 174380	FNC-80
100	10, 15, 20, 25	75	66	84	84	1	2041	174381	FNC-100

1) 耐腐蚀等级 1，符合 Festo FN 940070 标准
低度耐腐蚀能力。运输和贮存防护。也适用于不可见的内部区域或位于盖子下面的元件（如，气缸耳轴）。

注意

需要用特殊长度螺丝来固定缸
径 80 mm和100 mm
Ø 80, 100: M10x30

Festo 核心产品范围

★

通常能从工厂快速备货发出


☆

通常能从工厂较快备货发出

附件

耳轴安装件 ZNCF

材料:
铸造不锈钢
不含铜和聚四氟乙烯
RoHS 合规



尺寸及订货数据										
用于缸径	行程	C2	C3	D1 Ø H11	TD Ø e9	TK	TL	TM	US	XH
[mm]	[mm]									
32	5	71	86	30	12	16	12	50	45	2
	10, 15, 20, 25									
40	5, 10	87	105	35	16	20	16	63	54	4
	15, 20, 25									
50	10	99	117	40	16	24	16	75	64	4
	15, 20, 25									
63	10	116	136	45	20	24	20	90	75	4
	15, 20, 25									
80	10, 15, 20, 25	136	156	45	20	28	20	110	93	6
100	10, 15, 20, 25	164	189	55	25	38	25	132	110	9

用于缸径 [mm]	行程 [mm]	XL				CRC ¹⁾	重量 [g]	订货号	型号
		不带位置感测		带位置感测					
		ADVC	AEVC	ADVC	AEVC				
32	5	43	30	47	47	2	150	174411	ZNCF-32
	10, 15, 20, 25		34						
40	5, 10	45.5	35.5	54	54	2	285	174412	ZNCF-40
	15, 20, 25		40.5						
50	10	48	33.1	58	60	2	473	174413	ZNCF-50
	15, 20, 25		40.5						
63	10	55	38	61	61	2	687	174414	ZNCF-63
	15, 20, 25		45						
80	10, 15, 20, 25	62	57	71	71	2	1296	174415	ZNCF-80
100	10, 15, 20, 25	78	69	87	87	2	2254	174416	ZNCF-100


1) 耐腐蚀等级 2，符合 Festo FN 940070 标准
中度耐腐蚀能力。有可能会产生冷凝水的应用场合。用于表面装饰要求的外部可视件，与典型的工业应用场合环境气候直接接触。

- 注意 -
需要用特殊长度螺丝来固定缸
径 80 mm 和 100 mm。
Ø 80: M10x40
Ø 100: M10x50

附件

耳轴支座 LNZG

材料:
耳轴支座: 阳极氧化铝
滑动轴承: 塑料
不含铜和聚四氟乙烯
RoHS 合规




尺寸及订货数据														重量	订货号	型号
用于缸径	CR Ø D11	DA Ø H13	FK Ø ±0.1	FN	FS	H1	HB Ø H13	KE	NH	TH ±0.2	UL	CRC ¹⁾				
[mm]													[g]			
32	12	11	15	30	10.5	15	6.6	6.8	18	32	46	2	83	32959	LNZG-32	
40, 50	16	15	18	36	12	18	9	9	21	36	55	2	129	32960	LNZG-40/50	
63, 80	20	18	20	40	13	20	11	11	23	42	65	2	178	32961	LNZG-63/80	
100	25	20	25	50	16	24.5	14	13	28.5	50	75	2	306	32962	LNZG-100/125	

1) 耐腐蚀等级 2，符合 Festo FN 940070 标准
中度耐腐蚀能力。有可能会产生冷凝水的应用场合。用于表面装饰要求的外部可视件，与典型的工业应用场合环境气候直接接触。

附件

耳环安装件 SNC

材料:
压铸铝
不含铜和聚四氟乙烯
RoHS 合规



尺寸及订货数据							
用于缸径	行程	CG	CP	EK	FL	L	SR
[mm]	[mm]	H14	h14	∅ h9	±0.2		
32	5	14	34	10	22	13	10
	10, 15, 20, 25						
40	5, 10	16	40	12	25	16	12
	15, 20, 25						
50	10	21	45	16	27	16	12
	15, 20, 25						
63	10	21	51	16	32	21	16
	15, 20, 25						
80	10, 15, 20, 25	25	65	20	36	22	16
100	10, 15, 20, 25	25	75	20	41	27	20

用于缸径 [mm]	行程 [mm]	XC				CRC ¹⁾	重量 [g]	订货号	型号
		不带位置感测		带位置感测					
		ADVC	AEVC	ADVC	AEVC				
32	5	57	44	61	61	1	93	★ 174383	SNC-32
	10, 15, 20, 25		48						
40	5, 10	60.5	50.5	69	69	1	140	★ 174384	SNC-40
	15, 20, 25		55.5						
50	10	63	48.1	73	75	1	234	★ 174385	SNC-50
	15, 20, 25		55.5						
63	10	75	58	81	81	1	331	★ 174386	SNC-63
	15, 20, 25		65						
80	10, 15, 20, 25	84	79	93	93	1	618	★ 174387	SNC-80
100	10, 15, 20, 25	100	91	109	109	1	865	174388	SNC-100



1) 耐腐蚀等级 1，符合 Festo FN 940070 标准
低度耐腐蚀能力。运输和贮存防护。也适用于不可见的内部区域或位于盖子下面的元件（如，气缸耳轴）。

- 注意
需要用特殊长度螺丝来固定缸
径 80 mm 和 100 mm。
∅ 80, 100: M10x30

附件

耳环安装件 SNCB

材料:
压铸铝
不含铜和聚四氟乙烯
RoHS 合规



尺寸及订货数据							
用于缸径	行程	CB	EK Ø	FL	L	MR	UB
[mm]	[mm]	H14	E8	±0.2			h14
32	5	26	10	22	13	8.5	45
	10, 15, 20, 25						
40	5, 10	28	12	25	16	12	52
	15, 20, 25						
50	10	32	12	27	16	12	60
	15, 20, 25						
63	10	40	16	32	21	16	70
	15, 20, 25						
80	10, 15, 20, 25	50	16	36	22	16	90
100	10, 15, 20, 25	60	20	41	27	20	110

用于缸径 [mm]	行程 [mm]	XC				CRC ¹⁾	重量 [g]	订货号	型号
		不带位置感测		带位置感测					
		ADVC	AEVC	ADVC	AEVC				
32	5	57	44	61	61	1	103	★ 174390	SNCB-32
	10, 15, 20, 25		48						
40	5, 10	60.5	50.5	69	69	1	155	★ 174391	SNCB-40
	15, 20, 25		55.5						
50	10	63	48.1	73	75	1	232	★ 174392	SNCB-50
	15, 20, 25		55.5						
63	10	75	58	81	81	1	375	★ 174393	SNCB-63
	15, 20, 25		65						
80	10, 15, 20, 25	84	79	93	93	1	636	★ 174394	SNCB-80
100	10, 15, 20, 25	100	91	109	109	1	1035	174395	SNCB-100

1) 耐腐蚀等级 1，符合 Festo FN 940070 标准
低度耐腐蚀能力。运输和贮存防护。也适用于不可见的内部区域或位于盖子下面的元件（如，气缸耳轴）。

注意


需要用特殊长度螺丝来固定缸径 80 mm 和 100 mm.

Ø 80, 100: M10x30

附件

耳环安装件 SNCS

材料:
SNCS 32 ... 50:
压铸铝
SNCS 63 ... 100:
精制铝合金
不含铜和聚四氟乙烯
RoHS 合规



尺寸及订货数据										
用于缸径	行程	CN	E	EP	EX	FL	LT	MS	RA	TG
[mm]	[mm]	∅		±0.2		±0.2			+1	
32	5	10 ^{+0.013}	45 ^{+0.2/-0.5}	10.5	14	22	13	15 ^{+0.5}	14.5	32.5
	10, 15, 20, 25									
40	5, 10	12 ^{+0.015}	54 ^{-0.5}	12	16	25	16	17 ^{+0.5}	17.5	38
	15, 20, 25									
50	10	16 ^{+0.015}	64 ^{-0.6}	15	21	27	16	20 ^{+0.5}	18.5	46.5
	15, 20, 25									
63	10	16 ^{+0.015}	74.5 ^{±0.5}	15	21	32	21	23 ^{-0.5}	23	56.5
	15, 20, 25									
80	10, 15, 20, 25	20 ^{+0.018}	92.2 ^{+0.8}	18	25	36	22	28 ^{-0.5}	25	72
100	10, 15, 20, 25	20 ^{+0.018}	109 ^{+1/-0.7}	18	25	41	27	30 ^{±0.5}	95	89

用于缸径 [mm]	行程 [mm]	XC				CRC ¹⁾	重量 [g]	订货号	型号
		不带位置感测		带位置感测					
		ADVC	AEVC	ADVC	AEVC				
32	5	57	44	61	61	1	86	★ 174397	SNCS-32
	10, 15, 20, 25		48						
40	5, 10	60.5	50.5	69	69	1	122	★ 174398	SNCS-40
	15, 20, 25		55.5						
50	10	63	48.1	73	75	1	216	★ 174399	SNCS-50
	15, 20, 25		55.5						
63	10	75	58	81	81	2	281	★ 174400	SNCS-63
	15, 20, 25		65						
80	10, 15, 20, 25	84	79	93	93	2	557	★ 174401	SNCS-80
100	10, 15, 20, 25	100	91	109	109	2	683	174402	SNCS-100


1) 耐腐蚀等级 1，符合 Festo FN 940070 标准
低度耐腐蚀能力。运输和贮存防护。也适用于不可见的内部区域或位于盖子下面的元件（如，气缸耳轴）。
耐腐蚀等级 2，符合 Festo FN 940070 标准
中度耐腐蚀能力。有可能会产生冷凝水的应用场合。用于表面装饰要求的外部可视件，与典型的工业应用场合环境气候直接接触。

注意
需要用特殊长度螺丝来固定缸
径 80 mm 和 100 mm。
∅ 80, 100: M10x30

附件

耳环安装件 SNCL

材料:
压铸铝
不含铜和聚四氟乙烯
RoHS 合规



尺寸及订货数据		CD ∅ H9	EW -0.2/-0.6	FL ±0.2	L	MR
用于缸径	行程					
[mm]	[mm]					
32	5	10	26	22	13	10
	10, 15, 20, 25					
40	5, 10	12	28	25	16	12
	15, 20, 25					
50	10	12	32	27	16	12
	15, 20, 25					
63	10	16	40	32	21	16
	15, 20, 25					
80	10, 15, 20, 25	16	50	36	22	16
100	10, 15, 20, 25	20	60	41	27	20







用于缸径	行程	XC				CRC ¹⁾	重量	订货号	型号
		不带位置感测		带位置感测					
[mm]	[mm]	ADVC	AEVC	ADVC	AEVC		[g]		
32	5	57	44	61	61	1	71	★ 174404	SNCL-32
	10, 15, 20, 25		48						
40	5, 10	60.5	50.5	69	69	1	95	★ 174405	SNCL-40
	15, 20, 25		55.5						
50	10	63	48.1	73	75	1	158	★ 174406	SNCL-50
	15, 20, 25		55.5						
63	10	75	58	81	81	1	225	★ 174407	SNCL-63
	15, 20, 25		65						
80	10, 15, 20, 25	84	79	93	93	1	436	★ 174408	SNCL-80
100	10, 15, 20, 25	100	91	109	109	1	655	174409	SNCL-100

1) 耐腐蚀等级 1，符合 Festo FN 940070 标准
低度耐腐蚀能力。运输和贮存防护。也适用于不可见的内部区域或位于盖子下面的元件（如，气缸耳轴）。

注意

需要用特殊长度螺丝来固定缸径 80 mm 和 100 mm。
∅ 80, 100: M10x30

附件

订货数据 - 安装元件				技术参数 → Internet: 双耳环安装支座			
名称	用于缸径	订货号	型号	名称	用于缸径	订货号	型号
双耳环安装支座 LNG				双耳环安装支座 LSN			
	32	★ 33890	LNG-32		32	5561	LSN-32
	40	★ 33891	LNG-40		40	5562	LSN-40
	50	★ 33892	LNG-50		50	5563	LSN-50
	63	★ 33893	LNG-63		63	5564	LSN-63
	80	★ 33894	LNG-80		80	5565	LSN-80
	100	33895	LNG-100		100	5566	LSN-100
双耳环安装支座 LSNG				双耳环安装支座 LSNSG			
	32	31740	LSNG-32		32	31747	LSNSG-32
	40	31741	LSNG-40		40	31748	LSNSG-40
	50	31742	LSNG-50		50	31749	LSNSG-50
	63	31743	LSNG-63		63	31750	LSNSG-63
	80	31744	LSNG-80		80	31751	LSNSG-80
	100	31745	LSNG-100		100	31752	LSNSG-100
双耳环安装支座 LBG, 安装于耳环安装件 SNCS 上				双耳环安装支座 LBG, 安装于关节轴承 SGS 上			
	32	31761	LBG-32		32, 40	31761	LBG-32
	40	31762	LBG-40		50, 63	31762	LBG-40
	50	31763	LBG-50		80	31763	LBG-50
	63	31764	LBG-63			31764	LBG-63
	80	31765	LBG-80		100	31765	LBG-80
	100	31766	LBG-100			31766	LBG-100
直角式双耳环安装支座 LQG							
	32, 40	31768	LQG-32				
	50, 63	31769	LQG-40				
	80	31770	LQG-50				
		31771	LQG-63				
	100	31772	LQG-80				
		31773	LQG-100				

附件

订货数据 - 接近开关, 用于T型槽, 磁阻式技						技术参数 → Internet: smt	
	安装方式	开关输出	电接口	电缆长度 [m]	订货号	型号	
常开触点							
	可从上方插入槽内, 与型材齐平, 短型	PNP	电缆, 3芯	2.5	★ 574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2.5-OE	
			插头 M8x1, 3针	0.3	★ 574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0.3-M8D	
			插头 M12x1, 3针	0.3	★ 574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0.3-M12	
		NPN	电缆, 3芯	2.5	★ 574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2.5-OE	
			插头 M8x1, 3针	0.3	★ 574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0.3-M8D	
常闭触点							
	可从上方插入槽内, 与型材齐平, 短型	PNP	电缆, 3芯	7.5	★ 574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7.5-OE	

订货数据 – 接近开关，用于T型槽，舌簧式						技术参数 → Internet: sme	
	安装方式	开关输出	电接口	电缆长度 [m]	订货号	型号	
常开触点							
	可从上方插入槽内，与型材齐平	接触式	电缆, 3芯	2.5	★ 543862	SME-8M-DS-24V-K-2.5-OE	
				5.0	★ 543863	SME-8M-DS-24V-K-5.0-OE	
			电缆, 2芯	2.5	★ 543872	SME-8M-ZS-24V-K-2.5-OE	
			插头 M8x1, 3针	0.3	★ 543861	SME-8M-DS-24V-K-0.3-M8D	
常闭触点							
	可从端部插入槽内，与型材齐平	接触式	电缆, 3芯	7.5	160251	SME-8-O-K-LED-24	

订货数据 - 接近开关, 用于C型槽, 磁阻式							技术参数 → Internet: smt
	安装方式	开关输出	电接口, 接口输出方向	电缆长度 [m]	订货号	型号	
常开触点							
	可从上方插入槽内	PNP	插头 M8x1, 3针, 同轴向	0.3	★ 551375	SMT-10M-PS-24V-E-0.3-L-M8D	
			电缆, 3芯, 同轴向	2.5	★ 551373	SMT-10M-PS-24V-E-2.5-L-OE	

订货数据 - 连接电缆							技术参数 → Internet: nebu
	电接口, 左侧	电接口, 右侧	电缆长度 [m]	订货号	型号		
	直列式插座, M8x1, 3针	电缆, 开放式, 3芯	2.5	★ 541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3		
			5.0	★ 541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3		
	直列式插座, M12x1, 5针	电缆, 开放式, 3芯	2.5	★ 541363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3		
			5.0	★ 541364	NEBU-M12G5-K-5-LE3		
	直角式插座, M8x1, 3针	电缆, 开放式, 3芯	2.5	★ 541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3		
			5.0	★ 541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3		
	直角式插座, M12x1, 5针	电缆, 开放式, 3芯	2.5	★ 541367	NEBU-M12W5-K-2.5-LE3		
			5.0	★ 541370	NEBU-M12W5-K-5-LE3		

订货数据 - 沟槽盖, 用于 T 型槽					订货号	型号
	安装方式	长度				
	可插入	2x 0.5 m			151680	ABP-5-S

