

多面安装气缸 DPDM

FESTO




主要特性

一览

- 双作用和单作用
- 带/不带抗扭转
- 与多面安装气缸 DMM 相比，易于替换
- 安装接口多，易于安装
- 可选：耐高温，最 120 °C

多面安装气缸 DMM 与多面安装气缸 DPDM 的比较

- 多面安装气缸 DPDM 的所有安装接口兼容多面安装气缸 DMM
- 不过，与 DMM 相比，DPDM 短得多，所以产品重量更轻，但功能却相同



[1] 多面安装气缸 DMM
[2] 多面安装气缸 DPDM





安装选项

前端安装

后端安装

垂直安装

水平安装



用于锂电池生产设施



DPDM-...-F1A

推荐用于锂电池生产工厂。
所用金属中铜、锌或镍的含量均小于 1%。例外情况：钢铁中所含的镍、镀镍表面、电路板、电缆、电气插头和线圈。

附件


关于哪些附件可用于锂电池制造，请联系您 Festo 的代表。

主要特性





模块化产品系统中的派生型		
符号	主要特性	简要说明
	T 双端活塞杆	气缸两个端面的活塞杆均可用于连接
	H 双端中空活塞杆	气缸两个端面的活塞杆均可用于连接 活塞杆内部中空。可用于通真空或气源
	T1 耐高温密封件	温度范围 0 ... +120 °C
	F1A 推荐用于锂电池生产设施	气缸不含铜锌镍 ($\leq 1\%$)

应用实例

小零件挡停



产品范围一览


功能	类型	型号	缸径 [mm]	行程 [mm]	温度范围 0 ... +120 °C	→ 页码/ Internet	→ Page/ Internet
双作用	基本型						
		DPDM 一端活塞杆	6, 10	5, 10, 15, 20, 25, 30	■ 缸径 10 及以上	■ 不适用于 T1	5
			16, 20, 25, 32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50			
		DPDM-...-T 双端活塞杆	6, 10	5, 10, 15, 20, 25, 30	—	■ 不适用于 T1	
			16, 20, 25, 32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50			
		DPDM-...-H 双端中空活塞杆	16, 20, 25, 32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	—	■ 不适用于 T1	
	带抗扭转						
		DPDM-Q 一端活塞杆	6, 10	5, 10, 15, 20, 25, 30	■ 缸径 10 及以上	■ 不适用于 T1	5
			16, 20, 25, 32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50			
		DPDM-Q-...-T 双端活塞杆	6, 10	5, 10, 15, 20, 25, 30	—	■ 不适用于 T1	
			16, 20, 25, 32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50			
		DPDM-Q-...-H 双端中空活塞杆	16, 20, 25, 32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	—	—	
单作用	基本型						
		DPDM-...-S 一端活塞杆，推	6, 10, 16, 20, 25, 32	5, 10, 15	—	—	5
		DPDM-...-P 一端活塞杆，拉	6, 10, 16, 20, 25, 32	5, 10, 15	—	—	
	带抗扭转						
		DPDM-Q-...-S 一端活塞杆，推	6, 10, 16, 20, 25, 32	5, 10, 15	—	—	5
	DPDM-Q-...-P 一端活塞杆，拉	6, 10, 16, 20, 25, 32	5, 10, 15	—	—		

型号代码

001	系列	
DPDM	多面安装气缸	
002	抗扭转	
	无	
Q	带抗扭转	
003	缸径 [mm]	
6	6	
10	10	
16	16	
20	20	
25	25	
32	32	
004	行程 [mm]	
5	5	
10	10	
15	15	
20	20	
25	25	
30	30	
40	40	
50	50	

005	功能	
	双作用	
P	单作用, 拉动	
S	单作用, 推动	
006	活塞杆类型	
	一端	
007	缓冲	
P	两端带弹性缓冲垫	
008	位置感测	
A	通过接近开关	
009	温度范围	
	标准	
T1	耐高温密封件, 最高 120°C	
010	特殊材料属性	
	无	
F1A	推荐用于锂电池生产设施	


外围元件一览




附件	简要说明	→ 页码/Internet
[1] 关节轴承 SGS	带球面轴承	16
[2] 双耳环 SG	让气缸在一个平面内实现摆动	16
[3] 自对中连接杆 FK	用于补偿径向和角度偏差	16
[4] 连接件 AD	用于吸盘，带连接件	16
[5] 接近开关 SME/SMT-8, SMT-10	可集成在气缸缸筒内	17
[6] 单向节流阀 GRLA/VFOH	用于速度调节	10
[7] 快插接头 QS	用于连接标准外径气管	16

技术参数


功能
DPDM



DPDM-...-P



DPDM-...-S



— $\varnothing$ — 缸径
6 ... 32 mm

— | — 工作行程
5 ... 50 mm



主要技术参数							
缸径	6	10	16	20	25	32	
结构特点	活塞						
	活塞杆						
	缸筒						
工作方式	双作用和单作用						
气接口	M5	M5	M5	M5	M5	G1/8	
活塞杆螺纹	M3	M4	M6	M8	M10x1.25	M10x1.25	
行程							
DPDM-...	5, 10, 15, 20, 25, 30		5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50				
DPDM-...S/-P	5, 10, 15						
缓冲形式 ¹⁾	两端带弹性缓冲垫						
位置感测	通过接近开关						
安装方式	通过通孔						
	通过内螺纹						
安装位置	可选						

1) 对于缸径6且功能未“单作用，推”的气缸，仅轴承盖有缓冲。

工作和环境条件							
缸径		6	10	16	20	25	32
工作压力							
DPDM-...	[MPa]	0.18 ... 0.8	0.15 ... 0.8		0.1 ... 0.8		
	[bar]	1.8 ... 8	1.5 ... 8		1 ... 8		
DPDM-Q-...	[MPa]	0.2 ... 0.8	0.15 ... 0.8		0.1 ... 0.8		
	[bar]	2 ... 8	1.5 ... 8		1 ... 8		
DPDM-...S/-P	[MPa]	0.25 ... 0.8	0.2 ... 0.8		0.15 ... 0.8		
	[bar]	2.5 ... 8	2 ... 8		1.5 ... 8		
工作介质		压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]					
工作/先导介质注意事项		可润滑工作(今后须始终润滑工作)					
环境温度 ¹⁾							
DPDM-...	[°C]	-10 ... +80					
DPDM-...T1	[°C]	-	0 ... +120				
耐腐蚀等级 CRC ²⁾							
DPDM-...	1 - 低耐腐蚀等级 ³⁾						
	-			2 - 中等耐腐蚀等级 ³⁾			
DPDM-...F1A		0 - 无耐腐蚀等级					

1) 注意接近开关的工作范围。


2) 详情，请见 www.festo.com/x/topic/kbk

3) CRC1 或 CRC2，取决于配置


技术参数

力 [N] 和冲击能量 [J]						
缸径	6	10	16	20	25	32
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时力的理论值，推进						
DPDM-...	17	47	121	188	295	483
DPDM-...-S	13	38	100	160	269	445
DPDM-...-T/-H	13	40	104	158	247	415
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时力的理论值，返回						
DPDM-...	13	40	104	158	247	415
DPDM-...-P	9	31	93	130	221	377
终端位置最大冲击能量	0.006	0.012	0.15	0.2	0.3	0.4

弹簧力理论值 F 与工作行程 l 的关系



最大侧向力 F 与工作行程 l 的关系




技术参数 - 抗扭转

缸径	6	10	16	20	25	32
活塞杆上最大扭矩 ¹⁾ [Nm]	0.0015	0.005	0.01	0.01	0.015	0.02

1) 即使在安装附件时，也不得超过活塞杆上最大扭矩。

技术参数



材料

剖面图


多面安装气缸

[1]	壳体	锻造铝合金
[2]	活塞杆	高合金不锈钢
-	密封件	
	DPDM-...	NBR/TPE-U(PU)
	DPDM-...T1	HNBR/FKM
	材料注意事项	RoHS 合规
	油漆湿润缺陷物质标准	VDMA24364-B2-L
	DPDM-...F1A	所用金属中铜、锌或镍的含量均小于 1%。例外情况：钢铁中所含的镍、镀镍表面、电路板、电缆、电气插头和线圈。

重量 [g]	6	10	16	20	25	32
缸径						
双作用						
DPDM-...-PA						
产品重量, 0 mm 行程	20.7	30	66	128	205	307
附加重量, 每 10 mm 行程	6.3	7.5	13	22	33.5	51
移动负载, 0 mm 行程	2.8	6.3	18	34.5	58	85
移动负载, 每 10 mm 行程	0.6	1.0	2.3	4	6.5	9
DPDM-Q-...-PA – 带抗扭转						
产品重量, 0 mm 行程	25.5	36.5	75	140	223	331
附加重量, 每 10 mm 行程	6.3	7.5	13.5	22.5	35	52.5
移动负载, 0 mm 行程	7.1	12.5	27	46	76	109
移动负载, 每 10 mm 行程	0.9	1.3	2.8	4.6	8	10.5
单作用						
DPDM-...-S-PA – 推动						
产品重量, 0 mm 行程	21	30.5	66	117	192	310
附加重量, 每 10 mm 行程	6.3	7.5	13	22	33.5	51
移动负载, 0 mm 行程	3	6.8	18	34.5	58	85
移动负载, 每 10 mm 行程	0.6	1	2.3	4	6.5	9
DPDM-Q-...-S-PA – 推动, 带抗扭转						
产品重量, 0 mm 行程	25.5	37	75	129	210	334
附加重量, 每 10 mm 行程	6.3	7.5	13	22	35	52.5
移动负载, 0 mm 行程	7.5	13	27	46	76	109
移动负载, 每 10 mm 行程	0.9	1.3	2.8	4.6	8	10.5
DPDM-...-P-PA – 拉动						
产品重量, 0 mm 行程	21	30	66	128	208	310
附加重量, 每 10 mm 行程	6.3	7.5	13	22	33.5	51
移动负载, 0 mm 行程	3	7	18	34.5	58	85
移动负载, 每 10 mm 行程	0.6	1	2.3	4	6.5	9
DPDM-Q-...-P-PA – 拉动, 带抗扭转						
产品重量, 0 mm 行程	25.5	36.5	75	140	226	334
附加重量, 每 10 mm 行程	6.3	7.5	13	22	35	52.5
移动负载, 0 mm 行程	7.5	13.5	27	46	76	109
移动负载, 每 10 mm 行程	0.9	1.3	2.8	4.6	8	10.5

技术参数

尺寸

CAD 相关数据 → www.festo.com

[1] 传感器沟槽，用于接近开关：

ø 6 ... 20: SMT-10

ø 25/32: SMT/SME-8

ø	AM	BG	D5 ø	D6	E +0.3	EE	ET	H2
[mm]								
6	7	5	3.2	6	13	M5	4	10
10	10	5	3.2	6	15	M5	4.5	13
16	12	6	4.3	7.5	20	M5	4.5	19
20	16	7.5	5.5	10	26	M5	6	24
25	20	7.5	5.5	10	32	M5	7.5	30
32	20	9	6.6	11	40	G1/8	8.5	40

ø	H3	KK	L2	LS -0.1	LX	MM ø	PL	PR
[mm]								
6	7	M3	33	-	7	3	17.5	9.5
10	9	M4	35	-	7	4	19.5	9.5
16	13	M6	40	3	7	6	24.1	11
20	16	M8	46	4	9	8	26.5	11
25	20	M10x1.25	48	4.5	10	10	30	10
32	24	M10x1.25	48	4.5	11	12	27	11

ø	RT	T1	T0	U1	U0	WH ¹⁾	ZJ	≈C1 h13	≈C2
[mm]									
6	M3	5	17	-	22	2	35	-	5.5
10	M3	5	19	-	24	2	37	-	7
16	M4	6	27	-	32	5	45	5	10
20	M5	8.2	33	6	40	6	52	7	13
25	M5	9.2	41	6	50	7	55	9	17
32	M6	12	52	9	62	8	56	10	17


1) WH 于活塞杆处于终端位置时测得

技术参数

尺寸 - 派生型

CAD 相关数据 → www.festo.com

Q - 带抗扭转




+ = 加工作行程

∅ [mm]	B3	H4	H5	H8	L6	WH	ZJ
6	11	10.5	17.5	1.8	-	9	42
10	14	11.5	19.5	2.2	-	9	44
16	15	15.5	24	3.2	3	12	52
20	15	19.5	29	4	4	13	59
25	18	24.5	36	5	5	14	62
32	20	30.5	45	5	6	15	63

T - 双端活塞杆


DPDM-...-T



++ = 加2x 工作行程

∅ [mm]	L2	WH	WH+
6	33	2	2
10	35	2	2
16	40	5	5
20	46	6	6
25	48	7	7
32	48	8	8

DPDM-Q-...-T



++ = 加2x 工作行程

∅ [mm]	L2	WH	WH+
6	33	9	2
10	35	9	2
16	40	12	5
20	46	13	6
25	48	14	7
32	48	15	8


技术参数

尺寸 - 派生型


CAD 相关数据 → www.festo.com

H - 双端中空活塞杆

DPDM- ... -H



DPDM-Q- ... -H



++

= 加2x 工作行程

ø [mm]	AM	D8 ø	W22
16	12	2.3	3
20	16	3.2	2
25	20	3.8	3
32	20	4.5	3

技术参数

订货数据 - 双作用 型号	缸径 [mm]	行程 [mm]	不带抗扭转		带抗扭转	
			订货号	型号	订货号	型号
	6	5	4830900	DPDM-6-5-PA	4830961	DPDM-Q-6-5-PA
		10	4830901	DPDM-6-10-PA	4830962	DPDM-Q-6-10-PA
		15	4830902	DPDM-6-15-PA	4830963	DPDM-Q-6-15-PA
		20	4830903	DPDM-6-20-PA	4830964	DPDM-Q-6-20-PA
		25	4830904	DPDM-6-25-PA	4830965	DPDM-Q-6-25-PA
		30	4830905	DPDM-6-30-PA	4830966	DPDM-Q-6-30-PA
	10	5	4831868	DPDM-10-5-PA	4832286	DPDM-Q-10-5-PA
		10	4831869	DPDM-10-10-PA	4832288	DPDM-Q-10-10-PA
		15	4831870	DPDM-10-15-PA	4832290	DPDM-Q-10-15-PA
		20	4831872	DPDM-10-20-PA	4832292	DPDM-Q-10-20-PA
		25	4831873	DPDM-10-25-PA	4832294	DPDM-Q-10-25-PA
		30	4831874	DPDM-10-30-PA	4832296	DPDM-Q-10-30-PA
	16	5	4833185	DPDM-16-5-PA	4834260	DPDM-Q-16-5-PA
		10	4833186	DPDM-16-10-PA	4834261	DPDM-Q-16-10-PA
		15	4833187	DPDM-16-15-PA	4834262	DPDM-Q-16-15-PA
		20	4833188	DPDM-16-20-PA	4834263	DPDM-Q-16-20-PA
		25	4833189	DPDM-16-25-PA	4834264	DPDM-Q-16-25-PA
		30	4833190	DPDM-16-30-PA	4834265	DPDM-Q-16-30-PA
		40	4833191	DPDM-16-40-PA	4834266	DPDM-Q-16-40-PA
		40	4833192	DPDM-16-50-PA	4834267	DPDM-Q-16-50-PA
	20	5	4840799	DPDM-20-5-PA	4840813	DPDM-Q-20-5-PA
		10	4840800	DPDM-20-10-PA	4840814	DPDM-Q-20-10-PA
		15	4840801	DPDM-20-15-PA	4840815	DPDM-Q-20-15-PA
		20	4840802	DPDM-20-20-PA	4840816	DPDM-Q-20-20-PA
		25	4840803	DPDM-20-25-PA	4840817	DPDM-Q-20-25-PA
		30	4840804	DPDM-20-30-PA	4840818	DPDM-Q-20-30-PA
		40	4840805	DPDM-20-40-PA	4840819	DPDM-Q-20-40-PA
		50	4840806	DPDM-20-50-PA	4840820	DPDM-Q-20-50-PA
	25	5	4829570	DPDM-25-5-PA	4840824	DPDM-Q-25-5-PA
		10	4829571	DPDM-25-10-PA	4840825	DPDM-Q-25-10-PA
		15	4829572	DPDM-25-15-PA	4840826	DPDM-Q-25-15-PA
		20	4829573	DPDM-25-20-PA	4840827	DPDM-Q-25-20-PA
		25	4829574	DPDM-25-25-PA	4840828	DPDM-Q-25-25-PA
		30	4829575	DPDM-25-30-PA	4840829	DPDM-Q-25-30-PA
		40	4829576	DPDM-25-40-PA	4840830	DPDM-Q-25-40-PA
		50	4829577	DPDM-25-50-PA	4840831	DPDM-Q-25-50-PA
	32	5	4828435	DPDM-32-5-PA	4828465	DPDM-Q-32-5-PA
		10	4828436	DPDM-32-10-PA	4828466	DPDM-Q-32-10-PA
		15	4828437	DPDM-32-15-PA	4828467	DPDM-Q-32-15-PA
		20	4828438	DPDM-32-20-PA	4828468	DPDM-Q-32-20-PA
		25	4828439	DPDM-32-25-PA	4828469	DPDM-Q-32-25-PA
		30	4828440	DPDM-32-30-PA	4828470	DPDM-Q-32-30-PA
		40	4828441	DPDM-32-40-PA	4828471	DPDM-Q-32-40-PA
		50	4828442	DPDM-32-50-PA	4828472	DPDM-Q-32-50-PA

技术参数

订货数据 - 单作用 - 推动					
型号	缸径 [mm]	行程 [mm]	不带抗扭转		带抗扭转
			订货号	型号	订货号 型号
	6	5	4830909	DPDM-6-5-S-PA	4830970 DPDM-Q-6-5-S-PA
		10	4830910	DPDM-6-10-S-PA	4830971 DPDM-Q-6-10-S-PA
		15	4830911	DPDM-6-15-S-PA	4830972 DPDM-Q-6-15-S-PA
	10	5	4832116	DPDM-10-5-S-PA	4833119 DPDM-Q-10-5-S-PA
		10	4832117	DPDM-10-10-S-PA	4833120 DPDM-Q-10-10-S-PA
		15	4832118	DPDM-10-15-S-PA	4833121 DPDM-Q-10-15-S-PA
	16	5	4833272	DPDM-16-5-S-PA	4834367 DPDM-Q-16-5-S-PA
		10	4833273	DPDM-16-10-S-PA	4834368 DPDM-Q-16-10-S-PA
		15	4833274	DPDM-16-15-S-PA	4834369 DPDM-Q-16-15-S-PA
	20	5	4840807	DPDM-20-5-S-PA	4840821 DPDM-Q-20-5-S-PA
		10	4840808	DPDM-20-10-S-PA	4840822 DPDM-Q-20-10-S-PA
		15	4840809	DPDM-20-15-S-PA	4840823 DPDM-Q-20-15-S-PA
	25	5	4829799	DPDM-25-5-S-PA	4840835 DPDM-Q-25-5-S-PA
		10	4829800	DPDM-25-10-S-PA	4840836 DPDM-Q-25-10-S-PA
		15	4829801	DPDM-25-15-S-PA	4840837 DPDM-Q-25-15-S-PA
	32	5	4828428	DPDM-32-5-S-PA	4828490 DPDM-Q-32-5-S-PA
		10	4828429	DPDM-32-10-S-PA	4828491 DPDM-Q-32-10-S-PA
		15	4828430	DPDM-32-15-S-PA	4828492 DPDM-Q-32-15-S-PA

订货数据 - 单作用 - 拉动					
型号	缸径 [mm]	行程 [mm]	不带抗扭转		带抗扭转
			订货号	型号	订货号 型号
	6	5	4830946	DPDM-6-5-P-PA	4830974 DPDM-Q-6-5-P-PA
		10	4830947	DPDM-6-10-P-PA	4830975 DPDM-Q-6-10-P-PA
		15	4830948	DPDM-6-15-P-PA	4830976 DPDM-Q-6-15-P-PA
	10	5	4832170	DPDM-10-5-P-PA	4833140 DPDM-Q-10-5-P-PA
		10	4832171	DPDM-10-10-P-PA	4833141 DPDM-Q-10-10-P-PA
		15	4832172	DPDM-10-15-P-PA	4833142 DPDM-Q-10-15-P-PA
	16	5	4833321	DPDM-16-5-P-PA	4834380 DPDM-Q-16-5-P-PA
		10	4833322	DPDM-16-10-P-PA	4834381 DPDM-Q-16-10-P-PA
		15	4833323	DPDM-16-15-P-PA	4834382 DPDM-Q-16-15-P-PA
	20	5	4840810	DPDM-20-5-P-PA	4840832 DPDM-Q-20-5-P-PA
		10	4840811	DPDM-20-10-P-PA	4840833 DPDM-Q-20-10-P-PA
		15	4840812	DPDM-20-15-P-PA	4840834 DPDM-Q-20-15-P-PA
	25	5	4829866	DPDM-25-5-P-PA	4840838 DPDM-Q-25-5-P-PA
		10	4829867	DPDM-25-10-P-PA	4840839 DPDM-Q-25-10-P-PA
		15	4829868	DPDM-25-15-P-PA	4840840 DPDM-Q-25-15-P-PA
	32	5	4829129	DPDM-32-5-P-PA	4828499 DPDM-Q-32-5-P-PA
		10	4829130	DPDM-32-10-P-PA	4828500 DPDM-Q-32-10-P-PA
		15	4829131	DPDM-32-15-P-PA	4828501 DPDM-Q-32-15-P-PA

订货数据 – 模块化产品系统

订货数据	6	10	16	20	25	32	条件	代码	输入代码
模块订货号	4674228	4693549	4186566	4654766	4328892	4650681			
功能	多面安装气缸							DPDM	DPDM
抗扭转	无								
	带抗扭转							-Q	
缸径 [mm]	6	10	16	20	25	32		-...	
行程 [mm]	5, 10, 15, 20, 25, 30	5, 10, 15, 20, 25, 30	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50		-...	
功能	双作用								
	单作用, 拉动						[1] [4]	-P	
	单作用, 推动						[1] [4]	-S	
活塞杆类型	一端								
	- 双端中空活塞杆						[2]	H	
	双端活塞杆						[2]	T	
缓冲	两端带弹性缓冲垫							-P	-P
位置感测	通过接近开关							A	A
温度范围	标准								
	- 耐高温密封件, 最高 120 °C						[2] [3] [4]	-T1	
特殊材料属性	无								
	推荐用于锂电池生产工厂						[2]	F1A	

[1] P, S 仅适用于行程 5, 10, 15 mm

[2] H, T, T1, F1A 不适用于 P, S

[3] T1 不适用于 H, T

[4] P, S, T1 不适用于 F1A

附件

接近开关，用于缸径 6 ... 20

订货数据 - 接近开关，用于 C 型槽，磁阻式						技术参数 → Internet: smt
	安装方式	开关输出	电接口	电缆长度 [m]	订货号	型号
常开触点						
	从上方插入槽内，与气缸型材齐平，短型	PNP	电缆，3芯	2.5 m	551373	SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
		PNP	插头 M8x1, 3针	0.3 m	551375	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
		NPN	电缆，3芯	2.5 m	551377	SMT-10M-NS-24V-E-2,5-L-OE
		NPN	插头 M8x1, 3针	0.3 m	551379	SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D

接近开关，用于缸径 25/32

订货数据 – 接近开关，用于 T 型槽，磁阻式					技术参数 → Internet: smt	
	安装方式	开关输出	电接口	电缆长度 [m]	订货号	型号
常开触点						
	从上方插入槽内，与气缸型材齐平，短型	PNP	电缆, 3芯	2.5	574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
			插头 M8x1, 3针	0.3	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
		NPN	电缆, 3芯	2.5	574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
			插头 M8x1, 3针	0.3	574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
常闭触点						
	从上方插入槽内，与气缸型材齐平，短型	PNP	电缆, 3芯	7.5	574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE

订货数据 - 连接电缆

订货数据 - 连接电缆						技术参数 → Internet: nebu
	电接口，左侧	电接口，右侧	电缆长度 [m]	订货号	型号	
	直列式插座，M8x1, 3针	电缆，开放式，3芯	2.5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3	
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3	
	直角式插座，M8x1, 3针	电缆，开放式，3芯	2.5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3	
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3	


附件

用于派生型 DPDM-...-T1, 温度范围 0 ... +120 °C

订货数据 - 单向节流阀					技术参数 → Internet: vfoh	
	适用缸径	接口	适用气管外径	重量 [g]	订货号	型号
		螺纹				
	32	G1/8	4	23	578797	VFOH-LE-A-G18-Q4
			6	23	578798	VFOH-LE-A-G18-Q6

订货数据 - 快插接头						
	适用缸径	接口		重量	订货号	型号
		螺纹	适用气管外径	[g]		
不锈钢						
技术参数 → Internet: crqs						
	6, 10, 16, 20, 25	M5	4	6.0	162860	CRQS-M5-4 ¹⁾
			6	8.4	162861	CRQS-M5-6 ¹⁾
	6, 10, 16, 20, 25	M5	4	12	162870	CRQSL-M5-4 ¹⁾
			6	18	162871	CRQSL-M5-6 ¹⁾
	32	R1/8	6	9.9	162862	CRQS-1/8-6
			8	12	162863	CRQS-1/8-8
	32	R1/8	6	19	162872	CRQSL-1/8-6
			8	26	162873	CRQSL-1/8-8

1) 带密封圈

订货数据 - 接近开关, 用于 T 型槽, 舌簧式						技术参数 → Internet: sme	
	安装方式	开关输出	电接口	电缆长度 [m]	订货号	型号	
常开触点							
	耐高温, 可达 120 °C	接触式, 双极	电缆, 2 芯	2.5	161756	SME-8-K-24-S6	