


減速機
EMGA-80-A-G3-80P
訂貨編號: 8085346

FESTO



資料表

特性	值
減速機法蘭尺寸	80 mm
馬達安裝法蘭尺寸	80 mm
扭轉間隙	0.22 deg
減速機類型	直角減速機
齒輪比	3:1
最大驅動速度	7000 1/min
減速機的工作溫度	-25 °C...90 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	40 Nm
減速機的慣性動量	1.409 kgcm ²
最大輸出扭矩	64 Nm
最大效率	95 %
抗扭剛度	5 Nm/arcmin
產品重量	4300 g
減速機介面，輸出軸	80G
減速機介面，驅動軸	80P
材料說明	RoHS 合規