

閥控制模組
VAEM-V-S8EPRS2
訂貨編號: 8088772

FESTO



1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

資料表

特性	值
尺寸 (寬x長x高)	92 mm x 100 mm x 28 mm
通過 LED 診斷	錯誤 運行
通過總線診斷	輸出時斷線 輸出時短路/過載 參數設定錯誤 負載電源欠壓
安裝位置	可選
參數設定	每個輸出的參數設定
反極性保護	用於工作電壓
操作員控制裝置	傳輸率撥碼開關
內部電流消耗, 工作電壓	36 mA
觸發程度	等級 14 V ... 24 V
負載電壓範圍 DC	8 V...24 V
最大輸出數量	8
每個輸出的突波電流	20 mA...1000 mA
每個輸出的保持電流	20 mA...400 mA
突波電流, 總計	4 A
保持電流, 總計	1.8 A
突波時間	100 ms
時間解析度	0.2 ms
標稱操作電壓 DC	24 V
污染等級	2
允許的電壓波動	+/- 10 %
電源, 功能	數位觸發輸入 電源
電源, 介面類型	插頭
電源, 連接系統	電路板接頭, 觸點間距 3.5 mm
電源, 介面樣式	5
通訊介面, 介面類型	插座
通訊接口, 連接技術	M8x1, A 編碼, 根據 EN 61076-2-104
通訊介面, 極數/芯線數	4
通訊介面, 功能	參數設定和調試

特性	值
通訊介面，協議	透過 RS232 達成的 ASCII
通訊介面，傳輸速率	9.6 - 115.2 kBd
通訊介面，電氣隔離	否
乙太網介面，介面類型	插座
乙太網介面，連接系統	RJ45
乙太網路介面，傳輸速率	10/100 Mbit/s
乙太網路介面，功能	參數設定和調試
乙太網介面，協議	Modbus® TCP
電氣介面輸出，連接類型	2 個接線板
電氣介面輸出，連接系統	彈簧壓接端子
電氣介面輸出，介面/線芯數	8
輸出的電氣介面，導線橫切面	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
電氣介面輸出，功能	開關輸出
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟低電壓指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
抗振性	運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐衝擊性	衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	0 - 95% 無冷凝
防護等級	IP20
環境溫度	0 °C...50 °C
認證	RCM 商標
標稱使用海拔高度	<= 2000 m NHN
產品重量	98 g
安裝方式	具通孔
外殼顏色	黑色
外殼材質	PA
材料說明	RoHS 合規