

連接元件  
DADG-AK-F9-2  
訂貨編號: 8104804

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 尺寸                  | 2                                                          |
| 基於標準                | VDI/VDE 3847-2                                             |
| 安裝位置                | 可選                                                         |
| 工作壓力                | 0.2 Mpa...0.8 Mpa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi     |
| 額定工作壓力              | 0.6 Mpa<br>6 bar<br>87 psi                                 |
| 防爆                  | 防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX) |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| 工作和嚮導介質說明           | 露點至少比環境溫度和介質溫度低 10 °C<br>可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)            |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                                           |
| 環境溫度                | -20 °C...80 °C                                             |
| 產品重量                | 418 g                                                      |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                    |
| 連接件材質               | 高合金不鏽鋼                                                     |
| 連接板材料               | 陽極氧化精製鋁合金                                                  |
| 密封件材質               | NBR                                                        |
| 螺絲材料                | 高合金不鏽鋼                                                     |