

扁平型氣缸
DPCA-...-...-2 1/2"- -
訂貨編號: 8104876

FESTO



資料表

特性	值
行程	0.125 in...4 in
活塞直徑	2 1/2"
活塞桿螺紋	1/2-20 UNF-2B 1/2-20 UNF-2A
緩衝	無緩衝 兩端具有彈性緩衝環/墊 彈性緩衝環/板, 正面 彈性緩衝環/板, 後側
安裝位置	可選
工作模式	雙作用 推 單動 拉動
活塞桿端部	外螺紋 內螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	透過近接開關
訂製品	加強耐化性 兩側減噪 後端減噪 前端減噪 行程調整推進/前端 雙端活塞桿 兩端中空活塞桿 附加 PTFE 活塞導向
扭矩/導向保護	活塞導向銷
工作壓力	3 psi...150 psi
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-25.6 °F...250 °F
產品重量	1.43 lb...4.73 lb

特性	值
安裝方式	具有端蓋旋轉 U 型夾，90° 旋轉 端蓋上有擺動式擺動法蘭 具通孔 具有附件 是否要:
氣動介面	內螺紋 G1/8 內螺紋 1/8 NPT
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
動態密封件材質	FPM NBR
活塞桿材質	高合金鋼
缸筒材料	精製鋁合金