

扁平型氣缸
DPCB-N-...-3"- -
訂貨編號: 8104885

FESTO



資料表

特性	值
行程	0.125 in...4 in
活塞直徑	3"
活塞桿螺紋	5/8-18 UNF-2B 5/8-18 UNF-2A 5/8-11 UNC-2B 5/8-11 UNC-2A
緩衝	無緩衝 兩端具有彈性緩衝環/墊 彈性緩衝環/板, 正面 彈性緩衝環/板, 後側
安裝位置	可選
工作模式	雙作用 推 單動 拉動
活塞桿端部	外螺紋 內螺紋 無螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	透過近接開關
訂製品	刮片由 NBR 製成 氣源口, 旋轉 180° 氣源口, 旋轉 270° 氣源口, 旋轉 90° 加強耐化性 加長活塞桿 方蓋形狀 低摩擦 雙端活塞桿 兩端中空活塞桿 溫度範圍 -40 - 80 °C 加強型端蓋
扭矩/導向保護	具有端板的雙活塞桿 雙活塞桿, 具有端板, 旋轉 90° 雙活塞桿, 具有端板, 具有凹槽和通孔 雙活塞桿, 具有端板, 具有凹孔和通孔, 旋轉 90°
工作壓力	15 psi...150 psi

特性	值
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-25.6 °F...221 °F
產品重量	27.7 lb...36.8 lb
安裝方式	具有透過螺紋直接安裝在端蓋上 透過螺紋直接安裝在軸承端蓋上 透過螺紋直接在兩側安裝 端蓋上具有有 90° 旋轉球鉸 端蓋上具有有旋轉球鉸 端蓋上有通孔 軸承端蓋上有通孔 兩端有通孔 軸承端蓋上具有法蘭 端蓋上有耳軸安裝件 軸承端蓋上有耳軸安裝件 具有附件 是否要：
氣動介面	內螺紋 1/8 NPT
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
動態密封件材質	FPM NBR
活塞桿材質	高合金不鏽鋼，鍍硬鉻
缸筒材料	加強型複合材料