

電磁線圈
VACC-S13-11-K4-1-EX4A
訂貨編號: 8109401

FESTO



資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
開關位置指示器	否
持續通電率	100%
所需的電流消耗	16 mA
絕緣材料等級	H
最大輸入功率 Pi	1.2 W
最大輸入電壓 Ui	32 V
最大輸入電流 Ii	0.2 A
線圈的特性參數	14-32 V DC: 0.22 - 1.1 W
有效內部電容 Ci	低到可忽略不計
有效內部電感 Li	低到可忽略不計
允許的電壓波動	-15%/+10%
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟防爆指令 (ATEX) 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國的 EMC 法規 (UK-E) 符合英國防爆相關法規 (UK-X) 符合英國的 RoHS 法規 (UK-R)
歐盟境外防爆認證	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IECEx)
防爆	防爆區 1 (ATEX) 區 1 (IEC-EX) 1 區 (UKEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 21 (IECEx) 21 區 (UKEX) 區 22 (ATEX)
證書簽發機構	BVS 15 ATEX E 030 X IECEx BVS 15.0020 X TÜV 21 UKEX 7016 X
ATEX 氣體類別	II 2G
ATEX 防塵類別	II 2D

特性	值
氣體防爆阻燃類型	Ex ia IIC T5/T6 Gb
防塵的防爆阻燃類型	Ex ia IIIC T95°C/T80°C IP65 Db
防爆環境溫度	T5/T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6/T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
產品重量	330 g
電氣介面	端子盒，電纜接入螺紋 M20x1.5
材料說明	RoHS 合規