垂直壓力切斷板
VMPA14-HS

訂貨編號: 8110429





資料表

特性	值
寬度	10 mm
安裝位置	可選
垂直氣動互聯	1 關斷
工作壓力	3 bar...8 bar
標準額定流量，通風	103 l/min
排氣的標準額定流量	213 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	240 g
採用垂直疊加安裝	安裝在氣路板上 位於單個底座上
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	精製鋁合金 加強型聚醯胺