


馬達電纜
NEBM-SF1W31-EH-10-Q15N-LE14
訂貨編號: 8113310

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	DIN 47100
電纜標識	不具有標籤支架
連接頻率	30
產品重量	2960 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 電纜出口	直角式
電氣介面 1, 關於電纜出口的說明	90°
電氣介面 1, 連接系統	連接型式 F1
電氣介面 1, 介面/線芯數	31
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	31
電氣介面 1, 安裝類型	卡入鎖定
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 介面類型	電纜
電氣介面 2, 連接系統	開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	14
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	14
操作電壓範圍 DC	0 V...50 V
標稱操作電壓 DC	24 V
40°C 時的額定電流	0.5 A
抗電湧性	0.25 kV
電纜長度	10 m
電纜特徵	拖鏈適用
電纜測試條件	測試條件按要求提供
彎曲半徑, 固定電纜	49.5 mm
彎曲半徑, 移動電纜	74.25 mm
電纜直徑	9.9 mm
電纜直徑公差	± 0.2 mm
電纜結構	1 x (6 x 0.35 mm ²) + 2 x (4 x 0.15 mm ²)
標稱導線橫切面積	0.15 mm ² 0.35 mm ²

特性	值
線端	芯線套管
防護等級	IP20
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-20 °C...75 °C
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...70 °C
儲存溫度	-25 °C...55 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
污染等級	1
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
電纜護套顏色	黑色
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色
電觸頭材料	銅合金，鍍錫