


壓力感測器  
SPAN-B-V1R-R18M-PN-L1+2.5S  
訂貨編號: 8114770

FESTO



資料表

| 特性             | 值                                        |
|----------------|------------------------------------------|
| 認證             | RCM 商標<br>c UL us 認證 (OL)                |
| CE 認證 (見合格聲明)  | 符合歐盟電磁相容性指令<br>符合歐盟 RoHS 指令              |
| CE 標記 (見合格聲明)  | 符合英國 EMC 指令<br>符合英國 RoHS 指令              |
| 材料說明           | RoHS 合規                                  |
| 測得變量           | 相對壓力                                     |
| 測量方法           | 壓電式壓力感測器                                 |
| 壓力測量範圍的起始值     | 0 Mpa<br>0 bar<br>0 psi                  |
| 壓力測量範圍終值       | -0.1 Mpa<br>-14.5 psi                    |
| 壓力測量範圍結束值      | -1 bar                                   |
| 最大過載壓力         | 5 bar                                    |
| 過載壓力           | 0.5 Mpa<br>5 bar<br>72.5 psi             |
| 工作介質           | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明      | 可用潤滑介質工作                                 |
| 介質溫度           | 0 °C...50 °C                             |
| 環境溫度           | 0 °C...50 °C                             |
| 精度 (± % FS)    | 1.5 %FS                                  |
| 重複精度, ± %FS 表示 | 0.3 %FS                                  |
| 溫度係數 (± %FS/K) | 0.1 %FS/K                                |
| 開關輸出           | PNP/NPN, 可切換                             |
| 開關功能           | 窗口比較器<br>閾值比較器                           |
| 開關元件功能         | 常閉或常開觸點, 可切換                             |
| 最大輸出電流         | 80 mA                                    |
| 短路電流額定值        | 是                                        |
| 操作電壓範圍 DC      | 10.8 V...30 V                            |

| 特性                  | 值                                          |
|---------------------|--------------------------------------------|
| 反極性保護               | 適用於所有電氣連接                                  |
| 電氣介面 1, 連接類型        | 插頭                                         |
| 電氣介面 1, 連接系統        | 連接型式 L1J                                   |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數      | 4                                          |
| 安裝方式                | 面板式安裝<br>透過螺紋<br>透過牆面/平面支架                 |
| 安裝位置                | 可選                                         |
| 氣動介面                | 外螺紋 R1/8                                   |
| 產品重量                | 31 g                                       |
| 外殼材質                | 加強型聚醯胺                                     |
| 接觸介質的材料             | FPM<br>鍍鎳黃銅<br>加強型 PA                      |
| 顯示類型                | 發光LCD                                      |
| 可顯示單位               | MPa<br>bar<br>inchHg<br>kPa<br>mmHg<br>psi |
| 設定選項                | 示範<br>透過顯示器和按鍵                             |
| 防竄改                 | PIN 代碼                                     |
| 閾值設定範圍              | 0 %...100 %                                |
| 設定範圍遲滯              | 0 %...90 %                                 |
| 防護等級                | IP40                                       |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                                |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| 無塵室等級               | 4 級, 符合 ISO 14644-1                        |