

# 控制系統 CMCB-D1-CC-S0

訂貨編號: 8118456

FESTO



## 資料表

特性	值
使用說明	該產品僅適用於工業用途。在居住區使用時可能需要採取措施消除無線電干擾。
結構特點	控制櫃
性能等級 (PL)	B 類, 安全性能等級 b
尺寸 (寬x長x高)	220 mm x 350 mm x 440 mm
熔斷保護 (短路)	內部電子保險絲
最大電流消耗	1.1 A
二級迴路電流消耗	5 A
最大電源	6 A
標稱工作電壓, 交流	230 V
電源類型	TT TN IT
電源頻率	50 Hz...60 Hz
污染等級	2
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟低電壓指令
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...60 °C
相對空氣濕度	40°C 時最高為 50%
直接和間接接觸的保護	PELV 所有外露導電零件的接地
防護等級	IP54
環境條件	內裝件
環境溫度	5 °C...40 °C
標稱使用海拔高度	1000 m NN
產品重量	15 kg
電氣介面	彈簧壓接端子 快插式
材料說明	RoHS 合規