


# 導向桿氣缸 DFM-20-40-P-A-GF-F1A

訂貨編號: 8118846

FESTO



## 資料表

特性	值
負載重心到聯接板的距離 xs	50 mm
行程	40 mm
活塞直徑	20 mm
工作模式, 驅動單元	聯接板
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
導軌	滑動軸承導軌
結構特點	導軌
位置偵測	透過近接開關
訂製品	不使用以銅、鋅或鎳為主要成分的金屬。例外情況：鋼鐵所含的鎳、化學鍍鎳的表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈。
工作壓力	0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar
最大速度	0.8 m/s
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	適用於降低 Cu/Zn/Ni 含量的電池生產 (F1a)
無塵室適用性, 依據 ISO 14644-14 測量	6 級, 符合 ISO 14644-1
環境溫度	-20 °C...80 °C
端位的衝擊能量	0.2 Nm
最大力 Fy	709.3 N
最大力 Fy, 靜態	709.3 N
最大力 Fz	709.3 N
最大作用力 Fz, 靜態	709.3 N
最大力矩 Mx	20.57 Nm
最大扭矩 Mx, 靜態	20.57 Nm
最大力矩 My	16.31 Nm
最大扭矩 My, 靜態	16.31 Nm
最大力矩 Mz	16.31 Nm

特性	值
最大扭矩 $M_z$ , 靜態	16.31 Nm
最大容許扭矩負載 $M_x$ 與行程成函數關係	4.21 Nm
最大有效負載取決於指定距離 $xs$ 下的行程	110 N
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	141 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	188 N
移動質量	552 g
產品重量	1070 g
備用介面	<a href="#">查看產品圖檔</a>
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR
外殼材質	精製鋁合金
活塞桿材質	高合金不鏽鋼