


# 導向桿氣缸

## DFM-50-100-P-A-KF-F1A

訂貨編號: 8118937

FESTO



### 資料表

特性	值
負載重心到聯接板的距離 xs	50 mm
行程	100 mm
活塞直徑	50 mm
工作模式, 驅動單元	聯接板
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	導軌
位置偵測	透過近接開關
訂製品	不使用以銅、鋅或鎳為主要成分的金屬。例外情況：鋼鐵所含的鎳、化學鍍鎳的表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈。
工作壓力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar
最大速度	0.6 m/s
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	適用於降低 Cu/Zn/Ni 含量的電池生產 (F1a)
無塵室適用性, 依據 ISO 14644-14 測量	6 級, 符合 ISO 14644-1
環境溫度	-5 °C...60 °C
端位的衝擊能量	1 Nm
最大力 Fy	1487 N
最大力 Fy, 靜態	1600 N
最大力 Fz	1487 N
最大作用力 Fz, 靜態	1600 N
最大力矩 Mx	81.79 Nm
最大扭矩 Mx, 靜態	88 Nm
最大力矩 My	47.58 Nm
最大扭矩 My, 靜態	51.2 Nm
最大力矩 Mz	47.58 Nm

特性	值
最大扭矩 $M_z$ , 靜態	51.2 Nm
最大容許扭矩負載 $M_x$ 與行程成函數關係	14.76 Nm
最大有效負載取決於指定距離 $xs$ 下的行程	214 N
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	1057 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	1178 N
移動質量	2425 g
產品重量	5068 g
移動質量重心與行程成函數關係	65.6 mm
備用介面	<a href="#">查看產品圖檔</a>
氣動介面	G1/4
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR
外殼材質	精製鋁合金
活塞桿材質	高合金不鏽鋼