

安裝支架
PAMP-MB-44

訂貨編號: 8123058

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	44
系列	P
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
用於閥安裝的最大緊固扭矩	2.5 Nm
介質溫度	-60 °C...80 °C
環境溫度	-60 °C...80 °C
產品重量	32 g
材料說明	RoHS 合規
螺絲材料	高合金不鏽鋼
支架材料	高合金不鏽鋼