

連接元件
EHAM-MA-L9-120-L9-90
訂貨編號: 8128227

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	120
安裝位置	可選
結構特點	標準版
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
產品重量	1437 g
安裝方式	透過通孔和螺絲
介面代碼，基礎	L9-120
介面代碼，設定	L9-90
材料說明	RoHS 合規
連接板材料	陽極氧化鋁
螺絲材料	鍍鎳鋼
定位元件材質	高合金鋼