


液壓緩衝器  
DYSS-G8-10-10-Y1F-F1A  
訂貨編號: 8132350

FESTO



資料表

| 特性                | 值                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸                | 10                                                                                  |
| 行程                | 10 mm                                                                               |
| 緩衝                | 自調節                                                                                 |
| 安裝位置              | 可選                                                                                  |
| 位置偵測              | 無                                                                                   |
| 訂製品               | 不使用以銅、鋅或鎳為主要成分的金屬。例外情況：鋼鐵所含的鎳、化學鍍鎳的表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈。                           |
| 最大衝擊速度            | 1.5 m/s                                                                             |
| 室溫下的重置時間          | 0.2 s                                                                               |
| 最低環境溫度下的重置時間      | 1 s                                                                                 |
| 工作模式              | 推<br>單動                                                                             |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                                                                         |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                                                                      |
| 適用於鋰離子電池生產        | 產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳 |
| 環境溫度              | -10 °C...80 °C                                                                      |
| 緩衝長度              | 10 mm                                                                               |
| 最大停止力             | 700 N                                                                               |
| 最大緊固扭矩            | 8 Nm                                                                                |
| 每個行程的最大能量消耗       | 6 J                                                                                 |
| 每小時最大能耗           | 25000 J                                                                             |
| 最大殘餘能量            | 0.03 J                                                                              |
| 重設力               | 4 N                                                                                 |
| 最小插入力             | 24 N                                                                                |
| 產品重量              | 105 g                                                                               |
| 質量範圍              | 20 kg                                                                               |
| 安裝方式              | 透過螺紋套管                                                                              |
| 材料說明              | RoHS 合規                                                                             |
| 密封件材質             | NBR                                                                                 |
| 外殼材質              | 高合金鋼                                                                                |

| 特性    | 值    |
|-------|------|
| 活塞桿材質 | 高合金鋼 |