

電磁線圈
VACS-C-R3-1RL
訂貨編號: 8135822

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
訊號狀態顯示器	LED
最大開關頻率	5 Hz
持續通電率	100%
漆包線的絕緣材料等級	H
每個電磁線圈的標稱吸動電流	到 80 ms 時為 108 mA
額定電流，含電流降低	15 ms 後 80 mA
線圈的特性參數	24·V·DC: 低電流相位·0.36·W, 高電流相位·2.6·W
允許的電壓波動	+/- 10 %
認證	RCM 商標
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-10 °C...60 °C
最大電纜長度	30 m
電氣介面	M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準
安裝方式	透過滾花螺帽
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA 鋼
電磁線圈材料	銅 鋼 熱塑性
線圈材料	銅