

限位開關盒

SRBI-C2-N-1-P-M12

訂貨編號: 8140399

FESTO



資料表

特性	值
設計	角度式
基於標準	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
認證	RCM 商標 c UL us - 認證 (OL)
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
KC 標記	KC-EMV
證書簽發機構	UL E232949
材料說明	RoHS 合規
測量原理	電感式
環境溫度	-25 °C...70 °C
開關輸出	PNP
開關元件功能	常開觸點
最大開關頻率	1000 Hz
最大輸出電流 DC	200 mA
電壓降	2.5 V
關閉狀態電流	0 mA...0.5 mA
短路電流額定值	脈衝式
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
空載電源電流	22.5 mA
反極性保護	適用於所有電氣連接
電氣介面輸入	插頭 M12x1 4 針
安裝位置	可選
產品重量	48 g
外殼材質	PBT
螺絲材料	高合金不鏽鋼
準備就緒狀態指示	綠色 LED
開關狀態指示	黃色 LED

特性	值
狀態指示	LED 黃色 = 閘切換狀態 綠色 LED = 電源指示燈
儲存溫度	-40 °C...85 °C
防護等級	IP67
耐衝擊性	衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
抗振性	運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
污染等級	3