

電磁線圈
VACN-N-K1-1-10-EX4-M
訂貨編號: 8141606

FESTO



資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
持續通電率	100%
絕緣材料等級	F
漆包線的絕緣材料等級	H
線圈的特性參數	24 V DC: 2.6 W
允許的電壓波動	+/- 10 %
海事分類	參見證書
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟防爆指令 (ATEX) 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	根據 UK EX 指令 符合英國 RoHS 指令
歐盟境外防爆認證	EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IECEX)
防爆	防爆區 1 (ATEX) 區 1 (CN) 區 1 (IEC-EX) 1 區 (UKEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 21 (CN) 區 21 (IECEX) 21 區 (UKEX) 區 22 (ATEX)
證書簽發機構	CCC 2021322307003994 GYJ21.1327X IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX 氣體類別	II 2G
ATEX 防塵類別	II 2D
氣體防爆阻燃類型	Ex mb IIC T6 Gb
防塵的防爆阻燃類型	Ex mb IIIC T80°C Db
防爆環境溫度	-20°C <= Ta <= +50°C

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-20 °C...50 °C
產品重量	762 g
電氣介面	電纜
電纜直徑	7 mm
電纜長度	10 m
安裝方式	透過滾花螺帽
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	聚合物 鋼
線圈材料	銅