

# 液壓緩衝器支架 DADP-ES-G8-25

訂貨編號: 8159237

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	25
安裝位置	可選
結構特點	止動桿
最大衝擊速度	0.8 m/s
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-C1-L
環境溫度	0 °C...60 °C
最大停止力	1100 N
最大緊固扭矩	8.4 Nm
緊固扭矩公差	± 20%
產品重量	503 g
安裝方式	透過通孔和定位套
材料說明	RoHS 合規
桿材料	精製鋁合金
螺絲材料	鍍鋅鋼